

非常停止用押ボタンスイッチ (φ22/φ25)

A22EL-M-T2-11



商品概要

非常停止用押ボタンスイッチ, 照光, LED (AC200V、減圧照光機能内蔵), φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65

販売状況

2026/07/03 00:00 情報更新

| | |
|----------|--------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 標準価格(税別) | ¥4,250 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2026/06/08

| | | |
|--------|--|---|
| 種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
| 胴体形状 | 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm) | |
| 照光/非照光 | 照光 | |
| ボタン形状 | きのこ 中形(φ40mm) | |
| ボタン色 | 赤 | |
| 動作機能 | ターンリセット | |
| 負荷 | 一般負荷用 | |
| ランプ | 照光方式 | LEDランプ (減圧照光) |
| | 定格電圧 | AC200V |
| | 使用電圧 | AC200V (190~230V) |
| | 定格電流 | 約8mA |
| 接点定格 | 接点構成 | 1NC、1NO(2) |
| | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A |
| | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A 誘導負荷(DC-13): DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A |
| | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2°C、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下 (初期値) | |
| 許容操作頻度 | 電氣的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) 機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) | |
| 耐久性 | 電氣的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) 機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s ² 誤動作: 最大250m/s ² (接点開離1ms以内) | |

| | |
|----------------|--|
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~55°C (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70°C |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH |
| 保護構造 | パネル前面: IP65 |
| 感電保護クラス | Class II |
| PTI (トラッキング特性) | 175 |
| 汚染度 | 3 (EN60947-5-1) |
| 端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) |
| 質量 | 約80g |

動作特性

| | |
|-----------------|-----------|
| もどりの力(RF) | 最大0.25N・m |
| 全体の動きに必要な力(TTF) | 最大44.1N |
| 全体の動き(TT) | 10mm±1mm |

取り付け穴加工図

情報更新：2026/06/08

- ・パネル厚さは1～5mmとしてください。




回り止めリングを使用する場合

回り止めリングを使用しない場合

- ・φ25の場合、φ25用リング形A22Z-R25を必ずご使用ください。
(カット寸法が大きいため、ご使用にならないと保護構造IP65を満足しません)
- ・パネルに塗装などの外装処理を施される場合、指定のパネル加工寸法は、外装処理後の寸法となるように考慮してください。

適合負荷領域図

情報更新：2026/06/08



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/7/01

A22EL-M-T2-11のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|---------|-------|-----|
| Yes | Yes | Yes | Yes | N/A |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No | No | No | No | No | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)