

小形押ボタンスイッチ

A3AT-90L1-00R

No Image
Available

商品概要

小形押ボタンスイッチ（小形角胴）, 丸形, はんだづけ端子, オルタネイト動作, 1a, 非照光, 赤

販売状況

2026/06/24 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	-
標準価格(税別)	オープン価格

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2026/05/21

種類	小形押ボタンスイッチ	
胴体形状	小形角胴形	
照光/非照光	非照光	
操作部	操作部形状	丸形
	操作部色	赤
動作機能	オルタネイト	
負荷	一般負荷用	
最小適用負荷	DC5V 1mA	
接点定格	接点構成	1a
	開閉能力(AC)	抵抗負荷: AC125V 6A/AC250V 2A
	開閉能力(DC)	抵抗負荷: DC30V 4A
	開閉能力説明	測定条件: 周囲温度 20±2°C、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様	はんだづけ端子	
許容操作頻度	電氣的: 最大20回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回)	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計)	
耐電圧	同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min	
耐振動	誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)	
耐衝撃	耐久: 500m/s ² 誤動作: 最大150m/s ² (誤動作1ms以内)	
周囲温度範囲	使用時: -10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結、結露しないこと)	
周囲湿度範囲	使用時: 35~85%RH	
保護構造	IP40	
感電保護クラス	Class II	
PTI (トラッキング特性)	175	
汚染度	3 (IEC60947-5-1)	

質量	約3.2g
----	-------

動作特性

動作に必要な力(OF)	最大2.45N
もどりの力(RF)	最小0.15N
動作までの動き(PT)	最大1.5mm
全体の動き(TT)	約2mm
ロックストローク(LTA)	最小0.5mm

外形図

情報更新：2026/05/21



取り付け穴加工図

情報更新：2026/05/21

丸形押ボタン用



連続取り付けの場合のパネル加工図

	丸形押ボタン用
横連続 取り付け	<p>Technical drawing showing two circular holes in a row. The diameter of each hole is dimensioned as $\phi 11.5^{+0.2}_0$. The center-to-center distance between the two holes is dimensioned as ≥ 15.3. Both holes have horizontal and vertical center lines.</p>
縦連続 取り付け	<p>Technical drawing showing two circular holes in a column. The diameter of each hole is dimensioned as $\phi 11.5^{+0.2}_0$. The center-to-center distance between the two holes is dimensioned as ≥ 12.7. Both holes have horizontal and vertical center lines.</p>

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/17

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	e

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

A3AT-90L1-00Rについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。