


シール形小形基本スイッチ

D2VW-01L1A-2



商品概要

シール形小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・短レバー形, 1b, はんだづけ端子

詳細情報

定格/性能

情報更新：2024/07/25

アクチュエータ	ヒンジ・短レバー形 ステンレス鋼レバー
接点構成	1b (単極単投-常閉形) クロスバ 金合金
接点間隔 (標準値)	0.5mm
端子仕様	はんだづけ端子
負荷	微小負荷
定格通電電流	0.1A
開閉能力 (AC)	抵抗負荷: AC125V 0.1A
開閉能力(DC)	抵抗負荷: DC30V 0.1A
周囲温度範囲	-40~85°C 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲	95%RH以下 5~35°Cにて


許容操作頻度	電氣的: 60回/分以下 機械的: 300回/分以下
接触抵抗 (初期値)	50mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧	セパレータ使用 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
耐久性	電氣的: 100万回以上 (30回/min) 機械的: 1000万回以上 (60回/min)
保護構造	シール形 IP67 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラス	Class I
トラッキング特性(PTI)	175
耐振動	誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃	耐久: 最大1000m/s ² 誤動作: 最大300m/s ²

動作に必要な力 (OF)	規格値 最大1.96N
もどりの力 (RF)	規格値 最小0.20N
動作までの動き (PT)	規格値 最大1.6mm
動作後の動き (OT)	規格値 最小0.8mm
応差の動き (MD)	規格値 最大0.5mm
動作位置 (OP)	規格値 14.7~15.7mm

取り付け穴加工図

情報更新：2024/07/25


ねじ取り付け穴加工図



端子構造


情報更新：2024/07/25

● 1bタイプ (常閉形)



適合負荷領域図

情報更新：2024/07/25



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/3/04

D2VW-01L1A-2のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

D2VW-01L1A-2についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンター お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。