

小形重装備リミットスイッチ

D4A-4918N

No Image Available

商品概要

小形重装備リミットスイッチ, 回転レバー形, センタ・ニュートラル動作形, 4回路双断形, 表示灯なし, G1/2コンジットロ

販売状況 2025/12/05 00:00 情報更新

| 販売状況 | 販売中 |
|----------|--------|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥9,650 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様 情報更新: 2025/09/04


| 形状・構造 | 汎用タテ型 |
|----------|--|
| 動作方式 | スナップアクション |
| アクチュエータ | 回転レバー形 センター・ニュートラル形 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接触形式 | 4回路双断形 |
| 接点構成 | 2a2b |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A/AC600V 1A ランプ負荷: AC125V 2A/AC250V 1A/AC480V 0.5A/AC600V 0.4A 誘導負荷: AC125V 4A/AC250V 2A/AC480V 1A/AC600V 0.7A 電動機負荷: AC125V 3A/AC250V 1.5A/AC480V 0.8A/AC600V 0.5A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC14V 5A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC14V 2A/DC30V 1A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A 誘導負荷: DC14V 4A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC14V 3A/DC30V 1.5A/DC125V 0.1A/DC250V 0.05A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大20A |
| コンジット | G1/2 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -40~100°C |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH (ただし、氷結しないこと) |

| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 300回/分以下 |
|------------|--|
| 接触抵抗 (初期値) | 25mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間: 100MΩ以上 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 DC500Vメガにて |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2200V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2200V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 75万回以上 (AC125V 5A) 機械的: 3000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |


| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s ² 誤動作: 最大300m/s ² |
|---------|--|
| 保護構造 | IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13 |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子付き) |

| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 0.39N・m |
|--------------|-----------------------|
| もどりの力 (RF) | 規格値 最小 0.02N・m |
| 動作までの動き (PT) | 規格値 最大 19° 平均値 15° |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 5° 平均値 4° |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 65° |

外形図 情報更新: 2025/09/04




取りつけ穴加工図



注. コンジットサイズが「1/2-14NPT」の場合は、背面取りつけねじが 「2- No.10-32UNF 深さ10」になります。

回路構成 ff報更新: 2025/09/04





特性図 情報更新: 2025/09/04

耐久曲線図

電気的:

電気的耐久性曲線/4回路双断形





RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---------------|----------|------------|
| ® 対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|------|-----------|-----|------|-----|----------|----------------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDE s | DBP | DIBP | BBP | DEH P | 環境 保護 使用 期限 |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ № 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|------|-------|-----------|-------|
| Yes | Yes | Yes | Yes |

| LR型式承認 | DNV型式承認 | BV型式承認 | KR型式承認 | NK型式承認 | ABS型式承認 |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| (イギリス | (ノルウェー | (フランス | (韓国 | (日本 | (アメリカ |
| 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) |
| No | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >