

溶接工程向け近接センサ

E2EW-QX3D112-M1TGJ-T 0.3M



商品概要

溶接工程向け近接センサ,耐スパッタコーティング,シールドタイプ,M12,検出距離 3mm,直流2線式,NO,IO-Link非対応,無極性,M12スマートクリックコネクタ中継タイプ,0.3m

販売状況 2025/12/12 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 12,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能 情報更新: 2025/09/01


検出ヘッドサイズ	M12
タイプ	円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
電源の種類	直流2線式
検出距離	3mm ±10%
設定距離	0~2.1mm
応差	検出距離の15%以下
検出可能物体	磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します)
標準検出物体	鉄21×21×1mm
応答周波数	平均值: 80Hz
電源電圧	DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
漏れ電流	0.8mA以下
制御出力(開閉容量)	3~100mA (DC10~30V Class2)
制御出力(残留電圧)	5V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯	動作表示灯(橙LED/点灯)、設定表示灯(緑LED/点灯)
動作モード	NO
極性	無極性
保護回路	負荷短絡保護 サージ吸収
使用温度範囲	0~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと) UL温度定格: 0~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-15~85°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲	35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響	0~+85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響	定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
絶縁抵抗	充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500V×ガにて)
耐電圧	充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h

耐衝擊	耐久: 1000m/s ² X、Y、Z各方向 10回
保護構造	IEC 60529: IP67
接続方式	M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (0.3m)
質量	梱包状態: 約70g
材質	ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品	取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2025/09/01

外形図



コネクタ中継タイプ (M1TJ/M1TGJ)




動作モード、出力タイプ (D1:N0、D2:NC) ビニル絶縁丸型コード ϕ 6、2芯 (導体断面積:0.5mm² (AWG20)、絶縁体径: ϕ 1.5mm) 標準長さ 2m(コード引き出しタイプ)、0.3m(コネクタ中継タイプ)

A	В	С	D	Е	F	G
M12×P1	41.5	30	4	10	φ21	17

情報更新: 2025/09/01


出力段回路図

出力段回路図



- 注1. 負荷は+側、OV側どちらにも接続可能です。
- 注2. 無極性ですので、茶/青あるいは③/4の極性を考慮する必要がありません。


タイムチャート



情報更新: 2025/09/01

相互干涉

相互干涉




A: 40mm以上、B: 35mm以上

情報更新: 2025/09/01

周囲金属の影響

周囲金属の影響




*形E2EW-(Q) X22□30、形E2EW-(Q) X20□30をご使用時は、板厚=3mm以下となります。

鉄材

L: 0mm以上、pd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上

アルミ材

金属埋め込み



鉄材

l: 0mm以上、pd: 12mm以上、D: 0mm以上、m: 12mm以上、n: 40mm以上


アルミ材

l: 12mm以上、 pd: 70mm以上、 D: 12mm以上、 m: 12mm以上、 n: 70mm以上

特性図 情報更新: 2025/09/01

検出物体の大きさと材質による影響


サイズ:M12 形E2EW-(Q)X3□12



検出領域

直流2線式/直流3線式 中距離タイプ/スパッタ対策 中距離タイプ

検出物体:鉄



RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項 • 凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ 📵 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	Yes	Yes	N/A

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>