

静電容量形アンブ分離近接センサ（長距離タイプ）

E2J-W20MA 1M



商品概要

静電容量形アンブ分離近接センサ, 長距離タイプ, センサ部, フラット型, 非シールド, 検出距離 20mm, コード引き出しタイプ, 1m

販売状況

2026/05/13 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 11,400

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2024/08/08

検出ヘッドサイズ	30mm×5.5mm×40mm
タイプ	長距離タイプ、フラット型 センサヘッド、静電容量形、非シールドタイプ
検出距離	20mm
応差	検出距離の15%以下
検出可能物体	導体および誘電体
標準検出物体	接地された金属板50×50×1mm
応答周波数	70Hz
表示灯	検出表示灯(黄)
使用温度範囲	-10～55°C
保存温度範囲	-10～55°C
使用湿度範囲	35～85%RH
保存湿度範囲	35～85%RH
耐振動	耐久: 10～500Hz 複振幅 2mm または 150m/s ² X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃	耐久: 500m/s ² X、Y、Z各方向 3回
保護構造	IEC: IP66
接続方式	M8コネクタ中継タイプ (1m)
質量	梱包状態: 約40g
材質	ケース: 耐熱ABS
組合せアンブ/ヘッド	E2J-JC4A

外形図

外形図

情報更新：2024/08/08

出力段回路図

情報更新：2024/08/08



タイムチャート

動作モード	形式	タイムチャート
NO	形E2J-W10MA 形E2J-W20MA +	<p>検出物体 有 無</p> <p>出力トランジスタ ON OFF</p> <p>センサ部 点灯 検出表示灯(黄) 消灯</p> <p>アンブ部 点灯 動作表示灯(橙) 消灯</p>
NC	形E2J-JC4A	<p>検出物体 有 無</p> <p>出力トランジスタ ON OFF</p> <p>センサ部 点灯 検出表示灯(黄) 消灯</p> <p>アンブ部 点灯 動作表示灯(橙) 消灯</p>

相互干渉

情報更新：2024/08/08

相互干渉




A: 70mm以上、B: 50mm以上

周囲金属の影響

情報更新：2024/08/08

周囲金属の影響




A: 20mm以上、B: 40mm以上


特性図

情報更新：2024/08/08

検出物体の大きさや材質による影響



検出領域



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/5/13

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 （イギリス 船舶規格）	DNV型式承認 （ノルウェー 船舶規格）	BV型式承認 （フランス 船舶規格）	KR型式承認 （韓国 船舶規格）	NK型式承認 （日本 船舶規格）	ABS型式承認 （アメリカ 船舶規格）
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)