
アンプ内蔵形光電センサ

E3S-LS10XE4 2M



商品概要

アンプ内蔵形光電センサ, 限定反射形（狭視界形）, 検出距離 30～100mm（可変）, 入光時ON/しゃ光時ON（切換可）, コード引き出しタイプ, 2m

販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 45,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報


定格/性能

情報更新：2024/07/25

形状	角型
検出方式	限定反射形（狭視界形）
検出距離	白画用紙10×10mm: 30～100mm
標準検出物体	透明・不透明体
応差	30mmにて1.5mm以下 100mmにて10mm以下
光源	赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧	DC12～24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流	40mA以下
制御出力	無接点出力 80mA以下 (出力電流 1.5～4mA) 残留電圧: 2V以下
動作モード	入光ON/遮光ON 切替式
応答時間	動作・復帰: 1ms以下
感度調整	感度調整ボリウム
使用周囲照度	白熱ランプ: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲	-25～55°C
保存温度範囲	-40～70°C
使用湿度範囲	35～85%
保存湿度範囲	35～95%
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10～55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃	耐久: 500m/s^2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造	IEC: IP67
接続方式	コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯	入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)
材質	ケース: 亜鉛ダイカスト レンズ部: ポリカーボネート 取りつけ金具: 鉄

外形図



情報更新：2024/07/25



＊1. ビニル絶縁丸形コード φ4、3芯（導体断面積：0.2mm²/絶縁体径：φ1.1）標準2m
＊2. A面にも取りつけ金具使用可能。



出力段回路図

情報更新：2024/07/25

コード色	項目 電源極性	動作モード	出力回路
茶	＋	入光時ON	 Z：ツェナー・ダイオード（V_Z=30V） ＊1 電源極性の反転により動作モードを切り換えます。 ＊2 電圧出力（トランジスタ回路等を接続する場合）。
青	0V		
茶	0V	しゃ光時ON	 Z：ツェナー・ダイオード（V_Z=30V） ＊1 電源極性の反転により動作モードを切り換えます。 ＊2 電圧出力（トランジスタ回路等を接続する場合）。
青	＋		

タイムチャート


情報更新：2024/07/25

動作モード	タイムチャート
入光時ON	
しゃ光時ON	

動作領域特性

情報更新：2024/07/25


形E3S-LS10XE4



距離特性

情報更新：2024/07/25

受光出力-距離特性



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/18

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ㊁対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	N/A	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください