

アンプ内蔵形光電センサ（超小型・超薄型）

E3T-FL21 2M



商品概要

超薄型アンプ内蔵光電センサ, BGS反射形, 検出距離 1~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m

販売状況

2026/06/22 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 11,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能


情報更新：2024/07/25

形状	角型フラット
検出方式	BGS反射形
検出距離	白画用紙50×50mm: 1~30mm
最小検出物体	φ0.15mm以上 (非光沢物体、検出距離10mm)
応差	2mm以下
反射率特性(白黒誤差)	15%以下
光源	赤色発光ダイオード (650 nm)
電源電圧	DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流	20mA以下
制御出力	NPNオープンコレクタ DC26.4V以下 50mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~50mA)
動作モード	入光時ON
保護回路	負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間	動作・復帰: 1ms以下
使用周囲照度	白熱ランプ: 5,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲	-25~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-40~70°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~85% (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲	35~95% (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗	20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動	耐久: 10~2000Hz 複振幅 1.5mm または300m/s ² X、Y、Z各方向 0.5h
耐衝撃	耐久: 1000m/s ² X、Y、Z各方向 3回
保護構造	IEC: IEC60529 規格IP67
接続方式	コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯	動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)

質量	梱包状態: 約20g
付属品	取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×8)、ナット
材質	ケース: ポリブチレンテレフタレート レンズ部: 変性ポリアリレート 表示部: 変性ポリアリレート

外形図

情報更新：2024/07/25



* 取り付け穴の材質はSUS301です。

出力段回路図

情報更新：2024/07/25




タイムチャート

情報更新：2024/07/25



動作領域特性

情報更新：2024/07/25



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/6/17

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 （イギリス 船舶規格）	DNV型式承認 （ノルウェー 船舶規格）	BV型式承認 （フランス 船舶規格）	KR型式承認 （韓国 船舶規格）	NK型式承認 （日本 船舶規格）	ABS型式承認 （アメリカ 船舶規格）
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)