

温度調節器（デジタル調節計）

E5CC-RW0DUM-000

No Image
Available

商品概要

温度調節器（デジタル調節計）, 48×48mm, リレー出力（c接点）, AC/DC24V, プラグインタイプ, フルマルチ入力

販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥22,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/11/04

定格

形状	DIN48×48	
定値/プログラム	定値タイプ	
電源電圧	AC24V (50/60Hz) DC24V	
許容電圧変動範囲	電源電圧の85～110%	
消費電力	1.6W以下 (DC24V時) 3.1VA以下 (AC24V時)	
入力	入力点数	1点
	温度入力	熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10～70°C、60～120°C、115～165°C、140～260°C
	アナログ入力	4～20mA、0～20mA
	入力インピーダンス	電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)
制御方式	ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）	
制御出力	制御出力総点数	1点
	制御出力(1)	リレー出力
	制御出力(2)	なし
	リレー出力	1点 1c AC250V 3A(抵抗負荷) 最小適用負荷: 5V 10mA
設定方式	前面キーによるデジタル設定	
指示方式	11セグメントデジタル表示および単発光表示	
マルチSP機能	最大8個の目標値 (SP0～SP7) を記憶し、キー操作によって選択可能	
サンプリング周期	50ms	
調節感度	温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位) アナログ入力: 0.01～99.99%FS (0.01%FS単位)	
比例帯 (P)	温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位) アナログ入力: 0.1～999.9%FS (0.1%FS単位)	
積分時間 (I)	0～9999s (1s単位)、0.0～999.9s (0.1s単位)	

微分時間 (D)		0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)
冷却用	比例帯(P)	温度入力: 0.1~999.9°C/°F (0.1°C/°F単位) アナログ入力: 0.1~999.9%FS (0.1%FS単位)
	積分時間(I)	0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)
	微分時間(D)	0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)
制御周期		0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位)
マニュアルリセット値		0.0~100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗		20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧		AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動		耐久: 10~55Hz 20m/s ² 、3軸方向 2h 誤動作: 10~55Hz 20m/s ² 、3軸方向 10min
耐衝撃		耐久: 300m/s ² 、3軸方向 各3回 誤動作: 100m/s ² 、3軸方向 各3回
使用温度範囲		-10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時 (標準単体取り付け) : -10~50°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲		-25~65°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲		25~85%RH
標高		2000m以下
保護構造		前面: IP50、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護		不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色		ブラック
端子形状		プラグイン
付属品		取りつけアダプタ
質量		本体: 約100g アダプタ: 約10g
別売品		USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2 アダプタ: Y92F-45/Y92F-49 防水カバー: Y92A-48N 表面接続ソケット(11ピンタイプ): P2CF-11 表面接続ソケット(11ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-11-E 裏面接続ソケット(11ピンタイプ): P3GA-11 フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48H 軟質タイプフロントカバー: Y92A-48D サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4

精度

指示精度	<p>熱電対: (指示値の±1%または±2°Cの大きいほう)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8°Cの大きいほう)±1ディジット以下 アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下 (K(-200~1300°Cレンジ)、TとNの-100°C以下、U、Lは、±2°C±1ディジット)</p>
------	---

	ト以下。Bの400°C以下は規定なし。Bの400～800°Cは、±3°C以下。R、Sの200°C以下は、±3°C±1 デジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3°Cの大きい方)±1デジット以下。PL II は、(±0.3%PVまたは±2°Cの大きい方)±1デジット以下。)
温度/電圧の影響	熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1% あるいは±10°Cの大きい方)±1デジット以下 その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4°Cの大きい方)±1デジット以下 ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2°Cの大きい方)±1デジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1デジット以下 周囲温度: -10°C～23°C～55°C、電圧範囲: 定格電圧の-15～+10%
電磁妨害の影響	熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1% あるいは±10°Cの大きい方)±1デジット以下 その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4°Cの大きい方)±1デジット以下 ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2°Cの大きい方)±1デジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1デジット以下
信号源抵抗の影響	熱電対: 0.1°C/Ω以下(100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1°C/Ω以下(10Ω以下)

外形図

情報更新：2025/11/04



設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。接続には専用のUSB－シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。接続方法に関する詳細は、USB－シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。

注. USB－シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。

パネル加工寸法



- ・取り付けパネル厚は1～5mmです。
- ・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
- ・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようご注意ください。
- ・形Y92A-48NとUSB－シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1～3mmとしてください。

接続図

情報更新：2025/11/04

形E5CC-U(プラグインタイプ)

ご購入時、入力種別は「5」熱電対(K)に設定されています。
センサが異なる場合は、入力異常(5ERR)が発生することがあります。入力種別を確認してください。

形 E5CC-□□□□UM-000



制御出力 1

電圧出力 (SSR駆動用)
DC12V 21mA
リニア電流出力
DC4-20mA
DC0-20mA
負荷500Ω以下
リレー出力 (3端子使用)
1c AC250V 3A
(抵抗負荷)

制御出力1 :

QX	CX	RW
電圧出力 (SSR駆動用) 1点タイプ	リニア電流 出力1点タイプ	リレー出力 1点タイプ
出力1 Q	出力1 C	出力1 R

- 注1. 機種によって端子の用途は異なります。
- 注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
- 注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。
30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
- 注4. 接続する圧着端子は、M3.5の圧着端子をご使用ください。

入力レンジ

情報更新：2025/11/04

●温度入力



□ は、ご購入時の設定状態です。

入力種別の適用規格は以下の通りです。

K、J、T、E、N、R、S、B：JIS C1602-2015、IEC 60584-1

L：Fe-CuNi、DIN 43710-1985

U：Cu-CuNi、DIN 43710-1985

C/W：W5Re/W26Re、JIS C 1602-2015、ASTM E988-1990

JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989

Pt100：JIS C 1604-1997 IEC 60751

PL II：ENGELHARD社のPLATINEL II起電力表による

●アナログ入力

入力種別	電流		電圧			
	4~20mA	0~20mA	1~5V	0~5V	0~10V	0~50mV*
入力仕様	スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用					
設定範囲	-1999~9999、-199.9~999.9、 -19.99~99.99、-1.999~9.999					
設定値	25	26	27	28	29	30

*形E5CC-Uのみ使用できます(2014年5月生産分より)。

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/15

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 （イギリス 船舶規格）	DNV型式承認 （ノルウェー 船舶規格）	BV型式承認 （フランス 船舶規格）	KR型式承認 （韓国 船舶規格）	NK型式承認 （日本 船舶規格）	ABS型式承認 （アメリカ 船舶規格）
Yes	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)