

温度調節器（デジタル調節計）（48×24mmサイズ）

# E5GC-CX2DCM-000



## 商品概要

温度調節器（デジタル調節計）, 48×24mm, リニア電流出力, 補助出力 2点, AC/DC24V, フルマルチ入力, スクリューレスクランプ端子台タイプ

## 販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

|          |          |
|----------|----------|
| 販売状況     | 販売中      |
| 機種区分     | 受注生産機種   |
| 標準価格(税別) | ¥ 32,000 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。  
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/11/04

### 定格

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 形状       | DIN48×24   |   |
| 定値/プログラム | 定値タイプ  |   |
| 電源電圧     | AC24V (50/60Hz)<br>DC24V   |   |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85～110%   |   |
| 消費電力     | 1.8W以下 (DC24V時)<br>3.2VA以下 (AC24V時)                                    |   |
| 入力       | 入力点数   | 1点  |
|          | 温度入力   | 熱電対:<br>K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II<br>白金測温抵抗体: Pt100、JPt100<br>非接触温度センサ:<br>10～70°C、60～120°C、115～165°C、140～260°C |
|          | アナログ入力   | 4～20mA、0～20mA   |
|          | 入力インピーダンス  | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)  |
| 制御方式     | ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）  |   |
| 制御出力     | 制御出力総点数  | 1点  |
|          | 制御出力(1)  | リニア電流出力   |
|          | 制御出力(2)  | なし  |
|          | リニア電流出力  | 1点<br>DC4～20mA/DC0～20mA、負荷500Ω以下、分解能: 約10000  |
| 補助出力     | 補助出力総点数  | 2点  |
|          | リレー出力  | 1a AC250V 2A(抵抗負荷) 電氣的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)   |
| 伝送出力     | 1点（制御出力と切替）  |   |
| 設定方式     | 前面キーによるデジタル設定  |   |
| 指示方式     | 11セグメントデジタル表示および単発光表示  |   |
| マルチSP機能  | 最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、キー操作によって選択可能                                     |   |
| サンプリング周期 | 50ms   |   |
| 調節感度     | 温度入力: 0.1～999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.01～99.99%FS (0.01%FS単位) |   |

|            |         |  |
|------------|---------|--|
| 比例帯 (P)    |         | 温度入力: 0.1~999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.1~999.9%FS (0.1%FS単位)   |
| 積分時間 (I)   |         | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |
| 微分時間 (D)   |         | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |
| 冷却用        | 比例帯(P)  | 温度入力: 0.1~999.9°C/°F (0.1°C/°F単位)<br>アナログ入力: 0.1~999.9%FS (0.1%FS単位)   |
|            | 積分時間(I) | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |
|            | 微分時間(D) | 0~9999s (1s単位)、0.0~999.9s (0.1s単位)   |
| 制御周期       |         | 0.1s、0.2s、0.5s、1~99s (1s単位)  |
| マニュアルリセット値 |         | 0.0~100.0%(0.1%単位)   |
| 絶縁抵抗       |         | 20MΩ以上(DC500V印加)   |
| 耐電圧        |         | AC2300V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)  |
| 耐振動        |         | 耐久: 10~55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 2h<br>誤動作: 10~55Hz 20m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 10min   |
| 耐衝撃        |         | 耐久: 300m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回<br>誤動作: 100m/s <sup>2</sup> 、3軸方向 各3回  |
| 使用温度範囲     |         | -10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)<br>3年保証時 (標準単体取り付け) :<br>-10~50°C (ただし、氷結、結露しないこと)   |
| 保存温度範囲     |         | -25~65°C   |
| 使用湿度範囲     |         | 25~85%RH   |
| 標高         |         | 2000m以下  |
| 保護構造       |         | 前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00   |
| メモリ保護      |         | 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)   |
| ケース色       |         | ブラック   |
| 端子形状       |         | スクリューレスクランプ端子台   |
| 付属品        |         | 取りつけアダプタ、防水パッキン  |
| 質量         |         | 本体: 約80g<br>アダプタ: 約4g×2個   |
| 別売品        |         | USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2<br>変換ケーブル: E58-CIFQ2-E<br>防水パッキン: Y92S-P12<br>アダプタ: Y92F-53<br>ドローアウト治具: Y92F-55<br>サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 |

## 精度

|      |   |
|------|---|
| 指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1°Cの大きいほう)±1ディジット以下<br>白金測温抵抗体:<br>(指示値の±0.2%または±0.8°Cの大きいほう)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下 |
|------|---|

|          |  |
|----------|--|
|          | (K(-200～1300°Cレンジ)、TとNの-100°C以下、U、Lは、±2°C±1ディジット以下。Bの400°C以下は規定なし。Bの400～800°Cは、±3°C以下。R、Sの200°C以下は、±3°C±1ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3°Cの大きい方)±1ディジット以下。PL IIは、(±0.3%PVまたは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下。)   |
| 簡易伝送出力精度 | ±0.3%FS以下（ただし、0～20mA出力仕様の0～4mA間は、±1%FS以下）  |
| 温度/電圧の影響 | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1%<br>あるいは±10°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>その他熱電対: (指示値の±1%あるいは±4°Cの大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の±1%<br>あるいは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下<br>周囲温度: -10°C～23°C～55°C、電圧範囲: 定格電圧の-15～+10% |
| 電磁妨害の影響  | 熱電対: R, S, B, C/W, PL II: (指示値の±1%<br>あるいは±10°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>その他熱電対: (指示値の±1%あるいは±4°Cの大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100°C以下は±10°C以内<br>白金測温抵抗体: (指示値の±1%<br>あるいは±2°Cの大きい方)±1ディジット以下<br>アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下  |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1°C/Ω以下(100Ω以下)<br>白金測温抵抗体: 0.1°C/Ω以下(10Ω以下)  |

## 外形図

情報更新：2025/11/04

### 形E5GC-□C スクリーレスクランプ 端子台タイプ



- ・取り付けアダプタは上下または左右のいずれかで2個使用してください。
- ・パソコンと温度調節器を接続するために使用する設定ツール用ポートを標準搭載しています。側面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が、下面ポートの接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)+変換ケーブル(形E58-CIFQ2-E)が必要です(常時接続状態での使用はできません)。



- ・取り付けは、本体をパネル(厚さ1~8mm)角穴へ入れ、付属のアダプタをリアケースの上下面か左右面のいずれかの固定溝にはめ込んでください。
- ・上下または左右の取り付けアダプタのねじを、交互に少しずつバランスをとりながら、トルク0.29~0.39N・mで締め付けてください。
- ・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が下記の範囲を超えないようにご注意ください。
  - 横密着：-10~+55℃
  - 縦密着2台：-10~+45℃
  - 縦密着3台以上：-10~+40℃
- ・縦密着取り付け時は、本体だけを引き抜くこと(ドロアアウト)ができません。

# 接続図

情報更新：2025/11/04

## 外部接続図

### 形E5GC



- 注1. 機種によって端子の用途は異なります。
- 注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
- 注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
- 注4. 接続する圧着端子は、M3をご使用ください。
- 注5. UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ：XOBAまたは、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。

# 入力レンジ

情報更新：2025/11/04

## ●温度入力



□ は、ご購入時の設定状態です。

入力種別の適用規格は以下の通りです。

K、J、T、E、N、R、S、B：JIS C1602-2015、IEC 60584-1

L：Fe-CuNi、DIN 43710-1985

U：Cu-CuNi、DIN 43710-1985

C/W：W5Re/W26Re、JIS C 1602-2015、ASTM E988-1990

JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989

Pt100：JIS C 1604-1997 IEC 60751

PL II：ENGELHARD社のPLATINEL II 起電力表による

## ●アナログ入力

| 入力種別 | 電流  |        | 電圧     |      |      |
|------|---|--------|--------|------|------|
|      | 入力仕様  | 4~20mA | 0~20mA | 1~5V | 0~5V |
| 設定範囲 | スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用<br>-1999~9999、-199.9~999.9、<br>-19.99~99.99、-1.999~9.999 |        |        |      |      |
| 設定値  | 25  | 26     | 27     | 28   | 29   |

## RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/15

### EU RoHS

| 対応状況 ※1  | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3                  |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み |          | <a href="#">ダウンロードはこちら</a> |

### 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 |    |    |        |      |       |     |      |     |      |              |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb            | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護<br>使用期限 |
| X             | O  | O  | O      | O    | O     | O   | O    | O   | O    | 10           |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

## 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。  
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

### ※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

\* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、  
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、  
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、  
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下  
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。  
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

### ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

### ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に  
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

## 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|-----------|-------|-----|
| Yes  | Yes   | Yes       | N/A   | N/A |

| LR型式承認<br>（イギリス<br>船舶規格） | DNV型式承認<br>（ノルウェー<br>船舶規格） | BV型式承認<br>（フランス<br>船舶規格） | KR型式承認<br>（韓国<br>船舶規格） | NK型式承認<br>（日本<br>船舶規格） | ABS型式承認<br>（アメリカ<br>船舶規格） |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No                       | No                         | No                       | No                     | No                     | No                        |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)  
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)