温度調節器（デジタル調節計）

E5EC-QX2DSM-011



商品概要

温度調節器（デジタル調節計）, 48×96mm, 電圧出力（SSR駆動用）, 補助出力 2点, 電源電圧 AC/DC24V, フルマルチ入力, ヒータ断線・SSR故障検出機能 1点, イベント入力6点, リモートSP入力, 伝送出力, ねじ端子台タイプ

販売状況

2026/11/19 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 42,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/11/04

定格

形状		DIN48×96
定値/プログラム		定値タイプ
電源電圧		AC24V (50/60Hz) DC24V
許容電圧変動範囲		電源電圧の85～110%
消費電力		3.2W以下 (DC24V時) 5.5VA以下 (AC24V時)
入力	入力点数	1点
	温度入力	熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PL II 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10～70°C、60～120°C、115～165°C、140～260°C
	アナログ入力	4～20mA、0～20mA
	入力インピーダンス	電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続で使用)
制御方式		ON/OFFまたは2自由度PID（オートチューニング付き）
制御出力	制御出力総点数	1点
	制御出力(1)	電圧出力（SSR駆動用）
	制御出力(2)	なし
	電圧出力（SSR駆動用）	1点 DC12V±20% 最大負荷電流40mA PNPタイプ(短絡保護回路付き)
補助出力	補助出力総点数	2点
	リレー出力	1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)
イベント入力		6点 有接点入力: ON: 1kΩ以下、OFF: 100kΩ以上 無接点入力: ON: 残留電圧1.5V以下、OFF: 漏れ電流0.1mA以下 流出電流: 約7mA(1接点あたり)
伝送出力		1点 電流出力: DC4～20mA (負荷: 500Ω以下、分解能: 約10000) リニア電圧出力: DC1～5V（負荷1kΩ以上、分解能: 約10000） 精度: ±0.3%FS以下
リモートSP入力		電流入力: DC4～20mA、DC0～20mA (入力インピーダンス 150Ω以下)

		電圧入力: DC1～5V、DC0～5V、DC0～10V (入力インピーダンス 1MΩ以上) 精度: ±0.2%FS±1ディジット以下
設定方式		前面キーによるデジタル設定
指示方式		11セグメントデジタル表示および単発光表示
マルチSP機能		最大8個の目標値（SP0～SP7）を記憶し、イベント入力、キー操作によって選択可能
サンプリング周期		50ms
調節感度		温度入力: 0.1～999.9°C/°F（0.1°C/°F単位） アナログ入力: 0.01～99.99%FS（0.01%FS単位）
比例帯（P）		温度入力: 0.1～999.9°C/°F（0.1°C/°F単位） アナログ入力: 0.1～999.9%FS（0.1%FS単位）
積分時間（I）		0～9999s(1s単位)、0.0～999.9s(0.1s単位)
微分時間（D）		0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）
冷却用	比例帯(P)	温度入力: 0.1～999.9°C/°F（0.1°C/°F単位） アナログ入力: 0.1～999.9%FS（0.1%FS単位）
	積分時間(I)	0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）
	微分時間(D)	0～9999s（1s単位）、0.0～999.9s（0.1s単位）
制御周期		0.1s、0.2s、0.5s、1～99s (1s単位)
マニュアルリセット値		0.0～100.0%(0.1%単位)
絶縁抵抗		20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧		AC3000V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動		耐久: 10～55Hz 20m/s^2、3軸方向 2h 誤動作: 10～55Hz 20m/s^2、3軸方向 10min
耐衝撃		耐久: 300m/s^2、3軸方向 各3回 誤動作: 100m/s^2、3軸方向 各3回
使用温度範囲		-10～55°C（ただし、氷結、結露しないこと） 3年保証時（標準単体取り付け）: -10～50°C（ただし、氷結、結露しないこと）
保存温度範囲		-25～65°C（ただし、氷結、結露しないこと）
使用湿度範囲		25～85%RH
標高		2000m以下
保護構造		前面: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護		不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
ケース色		ブラック
端子形状		ねじ端子台
付属品		取りつけアダプタ、防水パッキン、前面ポートカバー

質量	本体: 約210g アダプタ: 約4g×2個
別売品	USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ2 変換ケーブル: E58-CIFQ2-E 端子カバー: E53-COV24 防水パッキン: Y92S-P9 防水カバー: Y92A-49N 前面ポートカバー: Y92S-P7 アダプタ: Y92F-51 サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 電流検出器(CT): E54-CT1/E54-CT1L/E54-CT3/E54-CT3L

精度


指示精度	熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下 アナログ入力: ±0.2%FS±1ディジット以下 (K(-200～1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400～800℃は、±3℃以下。R、Sの200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。C/Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PL IIは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
温度/電圧の影響	熱電対: R, S, B, C/W, PL II : (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下 CT入力: ±5%FS±1ディジット以下 リモートSP入力: ±1%FS±1ディジット以下 周囲温度: -10℃～23℃～55℃、電圧範囲: 定格電圧の-15～＋10%
電磁妨害の影響	熱電対: R, S, B, C/W, PL II : (指示値の±1% あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他熱電対: (指示値の±1% あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内 白金測温抵抗体: (指示値の±1% あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: ±1%FS±1ディジット以下 リモートSP入力: ±1%FS±1ディジット以下
信号源抵抗の影響	熱電対: 0.1℃/Ω以下(100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(10Ω以下)

ヒータ断線・SSR故障検出

CT入力（ヒータ電流検出用）	1点
最大ヒータ電流	単相 AC50A
入力電流値指示精度	±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線・SSR故障検出	0.1～49.9A（0.1A単位） 検出最小ON時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は30ms）
SSR故障検出警報設定範囲	0.1～49.9A（0.1A単位） 検出最小OFF時間: 100ms（制御周期0.1s、0.2s時は35ms）


外形図

情報更新：2025/11/04




・パソコンと温度調節器を接続するために使用する設定ツール用ポートを標準搭載しています。上面ポートの接続には専用のUSB－シリアル変換ケーブル（形E58-CIFQ2）が、前面ポートの接続には専用のUSB－シリアル変換ケーブル（形E58-CIFQ2）＋変換ケーブル（形E58-CIFQ2-E）が必要です（常時接続状態での使用はできません）。

個別取りつけ時　密着取りつけ時　＊



・取り付けパネル厚は1～8mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。（取り付け間隔を守ってください）
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。

＊形E5ECで、制御出力1、2の選択：QQ、QR、RR、CC、PR、CQ
オプションNo.選択：011、012、013、014
の組み合わせの機種を選択し密着取り付けで使用する場合は、
周囲温度は45℃までとしてください。
周囲温度55℃で複数台取り付けて使用される場合は、以下のような間隔で
取り付けてください。



接続図

情報更新：2025/11/04

形E5EC/E5AC（ねじ端子台タイプ）

形 E5EC-□□ □ □ S M-□□□　　形 E5AC-□□ □ □ S M-□□□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥　　① ② ③ ④ ⑤ ⑥
④ 端子形状　　④ 端子形状


ご購入時、入力種別は「5」熱電対(K)に設定されています。センサが異なる場合は、入力異常(5.EPP)が発生することがあります。入力種別を確認してください。


制御出力1
リレー出力
AC250V 5A
（抵抗負荷）
電圧出力(SSR駆動用)
DC12V 40mA
制御出力2がある場合
21mA
リニア電流出力
DC0-20mA
DC4-20mA
負荷500Ω以下


制御出力2
リレー出力
AC250V 5A
（抵抗負荷）
電圧出力(SSR駆動用)
DC12V 21mA
リニア電流出力
DC0-20mA
DC4-20mA
負荷500Ω以下


補助出力1,2,3,4
リレー出力
補助出力2点タイプ：
AC250V 3A(抵抗負荷)
補助出力4点タイプ：
AC250V 2A(抵抗負荷)


⑥ オプション


004 通信/イベント入力2点



005 イベント入力4点



008 通信/イベント入力2点/CT1点



009 通信/イベント入力2点/CT2点


010 イベント入力4点/CT1点



011 イベント入力6点/CT1点/伝送出力/リモートSP入力



012 通信/イベント入力4点/CT1点/伝送出力/リモートSP入力



013 イベント入力6点/伝送出力/リモートSP入力



014 通信/イベント入力4点/伝送出力/リモートSP入力



① 制御出力


RX リレー出力 1点タイプ



QX 電圧出力(SSR駆動用) 1点タイプ



CX リニア電流出力 1点タイプ



QQ 電圧出力(SSR駆動用) 2点タイプ



QR 電圧出力(SSR駆動用)/リレー出力タイプ



RR リレー出力 2点タイプ



PR 位置比例用リレー出力 2点タイプ


CC リニア電流出力 2点タイプ



CQ リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用) 2点タイプ


③ 入力電源




ポテンショメータ入力


② 補助出力


⑤ センサ(温度/アナログ)入力



イベント入力は、無電圧入力で使用してください。
（−）は、無接点入力時の極性です。

注1. 機種によって端子の用途は異なります。
注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
注3. EMC規格適合上、センサの長さは、30m以内で使用してください。
30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。
注4. 接続する圧着端子は、M3をご使用ください。
注5. UL認証上、形E54-CT1Lまたは形E54-CT3LのCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。
工場配線(盤内配線)ではなく現場配線(盤外配線)では、ULカテゴリ：XOBAまたは、XOBA7でリスティング認証を受けたCTを使用してください。

入力レンジ

情報更新：2025/11/04

●温度入力



センサの種類	測温抵抗体					熱電対															非接触温度センサ			
センサ仕様	Pt100			JPt100		K		J		T		E	L	U		N	R	S	B	C/W	PLⅡ	10～70℃	60～120℃	115～165℃	140～260℃
設定値	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

□ は、ご購入時の設定状態です。

入力種別の適用規格は以下の通りです。
K、J、T、E、N、R、S、B：JIS C1602-2015、IEC 60584-1
L ：Fe-CuNi、DIN 43710-1985
U ：Cu-CuNi、DIN 43710-1985
C/W：W5Re/W26Re、JIS C 1602-2015、ASTM E988-1990
JPt100：JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
Pt100：JIS C 1604-1997 IEC 60751
PLⅡ：ENGELHARD社のPLATINELⅡ起電力表による

●アナログ入力

入力種別	電流		電圧		
入力仕様	4～20mA	0～20mA	1～5V	0～5V	0～10V
設定範囲	スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用 －1999～9999、－199.9～999.9、 －19.99～99.99、－1.999～9.999				
設定値	25	26	27	28	29

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/18

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- Ro対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
Yes	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください