

OMRON

デジタルサーモ

E5LC-3



No Image
Available

商品概要

デジタルサーモ, 温度範囲 40.0~90.0°C

販売状況

2026/02/13 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	受注生産機種
標準価格(税別)	¥ 5,600

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新: 2025/11/04

定格



形状	48×36×31mm (パネル取りつけタイプ)
入力	入力点数
	温度入力 素子互換式サーミスタ 40.0~90.0°C
指示方式	LCDデジタル全指示 文字高さ 12mm
サンプリング周期	2s
耐振動	耐久: 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 19.6m/s ² X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃	耐久: 294m/s ² 、6方向各3回 誤動作: 98m/s ² 、6方向各3回
使用温度範囲	-10~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲	-25~65°C (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~85%RH
保護構造	前面: IP40、端子部: IP00
ケース色	ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)
付属品	取りつけ金具、ローレットねじ
質量	約85g (金具含む)
別売品	取りつけ金具: Y92H-11

精度


指示精度	サーミスタ: $\pm(1^\circ\text{C}+1\text{ディジット})$ 以下
温度/電圧の影響	サーミスタ: ($\pm 1\%$ PVあるいは $\pm 2^\circ\text{C}$ の大きい方) $\pm 1\text{ディジット}$ 以下
電磁妨害の影響	サーミスタ: ($\pm 1\%$ PVあるいは $\pm 2^\circ\text{C}$ の大きい方) $\pm 1\text{ディジット}$ 以下

外形図

情報更新: 2025/11/04



パネルカット寸法



※ パネル板厚1~4mmです。

* サーミスタは本体に取り付けられています。
取りはずし、リード線の延長はできません。
リード線は1、3、4、5mの長さも製作可能です。
(最長5mまで)

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/2/04

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定期間 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >](#)

注意事項・凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・ **対応済み** : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質） :

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	Yes	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)

[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)