


ウエハキャリア着座センサ

EE-SPY801 2M



商品概要

ウエハキャリア着座センサ, 反射形, 検出距離: 0~3mm, コード引き出しタイプ, 2m

販売状況

2026/05/15 00:00 情報更新

| | |
|----------|---------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,750 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2024/07/25

定格


| | | |
|--------------|--|---|
| 発光方式 | 変調光 | |
| 検出方式 | 反射形 | |
| 検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 0~5mm 反射率10%の黒色紙15×15mm: 0~3mm | |
| 動作モード | ウエハキャリアがあるときにON | |
| 標準検出物体 | ウエハキャリア (不透明体、透明体) | |
| 光源 (ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | 物体検出時点灯(橙色) | |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
| 消費電流 | 30mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| | 負荷電源電圧 | DC5~24V |
| | 負荷電流 | 100mA以下 |
| | 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 |
| 応答時間 | 5ms以下 | |
| 受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -10~55°C (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65°C (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 1~500Hz片振幅 1.0mm または加速度 150m/s ² X、Y、Z各方向 3掃引 (11min/掃引) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s ² X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP30 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |
| コード長 | 2m | |
| 質量 | 本体: 約43g ガイド: 約9g | |
| 材質 | ケース: テトラフルオロエチレン- エチレン共重合体(ETFE) 底板: ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |

付属品

取扱説明書

外形図


情報更新：2024/07/25



入出力段回路図

情報更新：2024/07/25

出力回路



タイムチャート

| 動作モード | タイムチャート |
|----------------|-----------------|
| ウエハキャリアがあるときON | ウエハキャリア 有 無 |
| | 動作表示灯 (橙) 点灯 消灯 |
| | 出力トランジスタ ON OFF |
| | 負荷 (リレー等) 動作 復帰 |
| | |

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/5/13

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|------|-------|---------|-------|-----|
| Yes | No | Yes | N/A | N/A |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No | No | No | No | No | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)