

アブソリュート形外径φ60

E6F-AG5B 256P/R 2M

No Image Available

商品概要

ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形 ϕ 60, PNPオープンコレクタ出力, 256P/R, DC12 \sim 24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 2m

販売状況 2025/12/17 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 45,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能 ff報更新: 2024/07/25

分類	アブソリュート形 シャフトタイプ			
直径	ф60mm			
電源電圧	DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下			
消費電流		60mA以下		
分解能		256P/R		
突入電流		約9A (5µs)		
出力コード		グレイ2進		
制御出力	出力形式	PNPオープンコレクタ		
	ソース電流	35mA以下		
	残留電圧	0.4V以下(ソース電流35mA時)		
論理		正論理(H=「1」、L=「0」)		
回転方向	CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加			
最高応答周波数		20kHz		
出力立ち上がり、立ち下がり時間	1μs以下 (コード長2m以下、電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ)			
起動トルク	常温時: 9.8mN.m以下 低温時: 14.7mN.m以下			
慣性モーメント	1.5×10 ⁻⁶ kg.m ² 以下			
軸許容力	軸許容力			
許容最高回転数		5000r/min		
周囲温度範囲	周囲温度範囲			
周囲湿度範囲	使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~95%RH (ただし、結露しないこと)			
絶縁抵抗	充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)			
耐電圧	充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min			
耐振動	耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 3回 11min			
耐衝撃	耐久: 1000m/s² X、Y、Z 各方向 3回			

保護構造	IEC: IP65 社内規格: 防油
接続方式	コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質	ケース: 亜鉛合金 本体: アルミニウム シャフト: SUS420J2 取りつけ金具: 鉄 亜鉛メッキ
質量	梱包状態: 約500g
付属品	取扱説明書、カプリング、六角スパナ、サーボ マウント用取りつけ金具

標準2m

情報更新: 2024/07/25

外形区


4-M3深さ6

4-M3深さ7

4-M3 深さ7

出力段回路図

情報更新:2024/07/25




注. 各ビットの出力とも同一回路です。 形E6F-A主回路は本体1個につき1回路です。 接続仕様図 情報更新: 2024/07/25

形式	形E6F-AG5C/-AG5B					
	出力信号					
コード線色	8ビット(256)	9ビット(360)	10ビット (720、1,024)			
茶	20	20	20			
橙	21	21	21			
黄	22	22	22			
緑	23	23	23			
青	24	24	24			
紫	25	25	25			
灰	2 ⁶	2 ⁶	2 ⁶			
白	27	27	27			
桃	非接続	2 ⁸	2 ⁸			
水色	非接続	非接続	29			
	シールド(GND)					
赤	DC12~24V					
黒	OV (COMMON)					

注. 通常GNDはOVに接続するか、大地アースに接続してください。

情報更新: 2024/07/25

タイムチャート



RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/17

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項 • 凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ le y RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
 対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
 調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンブル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シブル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、DBP

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	Yes	N/A

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ> その他の認証はこちらのページからご検索ください>