

Smart Camera

FHV7X-C050-C



商品概要

Smart Camera, 64-bit OS model, C Mount Model, Color, 5 million pixels, Global shutter

販売状況

2026/05/15 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	オープン価格

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/08/19

Camera type	Color
Number of pixels	5 MP
Pixel size	3.45 μm
Lens mount	C-mount
Illumination	None
Image sensor type	CMOS
Image sensor format	2/3"
Image height	2048 pixels
Image width	2448 pixels
Frame rate	35 fps
Shutter type	Global
Degree of protection (IP)	IP40
Communication port(s)	Ethernet TCP/IP EtherNet/IP PROFINET Slave Serial RS-232C
Communication option(s)	EtherCAT Slave

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/5/13

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
No	No	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)

関連商品



Smart Camera Data Unit
FHV-SDU10



Smart Camera Data Unit
FHV-SDU30



I/O Cable (Bend Resistant)
FHV-VDB2 10M



I/O Cable (Bend Resistant)
FHV-VDB2 20M



I/O Cable (Bend Resistant)
FHV-VDB2 2M



I/O Cable (Bend Resistant)
FHV-VDB2 3M



I/O Cable (Bend Resistant)
FHV-VDB2 5M



I/O Cable (Super Bend Resistant)
FHV-VDBX2 10M



I/O Cable (Super Bend Resistant)
FHV-VDBX2 5M



I/O Cable (Bend Resistant)

[FHV-VDLB2 10M](#)



I/O Cable (Bend Resistant)

[FHV-VDLB2 2M](#)



I/O Cable (Bend Resistant)

[FHV-VDLB2 3M](#)



I/O Cable (Bend Resistant)

[FHV-VDLB2 5M](#)



I/O Cable (Super Bend Resistant)

[FHV-VDLBX2 10M](#)



I/O Cable (Super Bend Resistant)

[FHV-VDLBX2 5M](#)



Ethernet Cable (Bend Resistant)

[FHV-VNB2 10M](#)



Ethernet Cable (Bend Resistant)

[FHV-VNB2 20M](#)



Ethernet Cable (Bend Resistant)

[FHV-VNB2 2M](#)



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNB2 3M



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNB2 5M



Ethernet Cable (Super Bend Resistant)

FHV-VNBX2 10M



Ethernet Cable (Super Bend Resistant)

FHV-VNBX2 5M



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNLB2 10M



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNLB2 2M



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNLB2 3M



Ethernet Cable (Bend Resistant)

FHV-VNLB2 5M



Ethernet Cable (Super Bend Resistant)

FHV-VNLBX2 10M



Ethernet Cable (Super Bend Resistant)

[FHV-VNLBX2 5M](#)



Smart Camera Data Unit Cable (Bend Resistant)

[FHV-VUB2 10M](#)



Smart Camera Data Unit Cable (Bend Resistant)

[FHV-VUB2 2M](#)



Smart Camera Data Unit Cable (Bend Resistant)

[FHV-VUB2 3M](#)



Smart Camera Data Unit Cable (Bend Resistant)

[FHV-VUB2 5M](#)




Waterproof Hood

[FHV-XHD-L](#)



Waterproof Hood

[FHV-XHD-S](#)



Base Mount

[FHV-XMT-7](#)