


ソリッドステート・タイマ

H3RN-21 AC24



商品概要

Solid-state Timer, Time ranges: 0.1 min to 10 h, Time-limit contact: DPST-NO, 24 VAC

販売状況 2025/12/04 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	受注生産機種
標準価格(税別)	¥ 5,850

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

 ± 1.5 kV square-wave noise by noise simulator (pulse width: 100 ns/1 μ s, 1-ns

Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude each in 3 directions for 1 hour Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5 mm single amplitude each in 3 directions for 10

Electrical: 100,000 operations min. (3 A at 250 VAC, resistive load at 1800

Mechanical: 10 million operations min. (under no load at 1,800 operations/h)

Mulfunction: 4 kV, Destruction: 8 kV

operations/h)

Destruction: 980 m/s², 3 times each in 6 directions Malfunction: 100 m/s², 3 times each in 6 directions

情報更新: 2024/12/23

詳細情報

Rated power supply voltage

Noise immunity

Static immunity

Vibration resistance

Shock resistance

Life expectancy (relay output)

Ratings/Specifications

Allowable voltage variable range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption Relay ON: Approx. 0.8 VA Reset voltage 10% max. of rated supply voltage Number of time ranges Operation mode ON delay, Flicker OFF start, Flicker ON start, Interval Time-limit: DPST-NO Control output (Type) Resistive load: 3 A at 250 VAC (cosφ=1) Control output (Contact output) Minimum applicable load: 10 mA at 5 VDC (failure level: P Reference value) Ambient temperature range Operating: -10 to 55 °C (with no icing) Storage: -25 to 65 °C (with no icing) Ambient humidity range Operating: 35 to 85 % Accuracy of operating time $\pm 1\%$ FS max. $\pm 15\%$ FS ± 50 ms max. Setting error Reset time 0.5 s max. (including halfway reset) Influence of voltage ±2% FS max. Influence of temperature +2% FS max 100 MΩ min. (at 500 VDC) Insulation resistance Dielectric strength Between operating power circuit and control output: 2,000 VAC 50/60 Hz 1Between contacts of different polarity: 2,000 VAC 50/60 Hz 1 min Between non-continuous contacts: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min Impulse withstand voltage Between power terminals: 1 kV


24 VAC 50/60 Hz

Degree of protection	IP40 (excluding terminal section)
Connecting method	8-pin round socket
Weight	Approx. 18 g
Applicable socket	P2R-087PP2RFZ-08-E

情報更新: 2024/12/23

Dimensions

Outline drawing




情報更新: 2024/12/23


Internal connection

Internal connection

H3RN-2/H3RN-21



DIN Indication



情報更新: 2024/12/23

Time ranges

Time ranges

Model	Time range	Time setting range	Setting	Factory-set
H3RN-11, H3RN-21	1 min	0.1 to 1 min		Yes
	10 min	1 to 10 min		No
	1 h	0.1 to 1 h	88	No
	10 h	1 to 10 h		No


Note: The left two DIP switch pins are used to select the time ranges.

Operating chart

Operating chart

情報更新: 2024/12/23

■ Timing Chart



Note: t: Set time Rt: Reset time

RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ 📵 対応済み : EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類 4 物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	Yes	Yes	N/A

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >