

パワーリレー

G7Z-2A2B DC24

No Image Available

商品概要

パワーリレー, 2a2b接点, DC24V

販売状況 2025/10/31 00:00 情報更新

| 販売状況 | 販売中 |
|----------|---------|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,400 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

情報更新: 2025/06/17

詳細情報

定格/性能

定格

保護構造 閉鎖型 (ケース入り) 端子構造 ねじ端子 コイル定格 コイル DC24V 154mA コイル抵抗 156Ω 動作電圧(セット電圧) 75%以下 復帰電圧 (リセット電圧) 10%以上 最大許容電圧 110% 消費電力 約3.7W 接点 定格負荷 AC440V 40A (a接点: 抵抗負荷) AC440V 22A (a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC440V 25A (b接点: 抵抗負荷) AC440V 10A (b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) DC110V 5A (a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) DC110V 5A (b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 接点電圧の最大値 AC480V DC125V AC: 40A (a接点: 抵抗負荷) AC: 22A (a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) AC: 25A (b接点: 抵抗負荷) AC: 10A (b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 接点電流の最大値 DC: 5A 最大開閉容量 17600VA (a接点: 抵抗負荷) 9680VA (a接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 11000VA (b接点: 抵抗負荷) 4400VA (b接点: 誘導負荷 (cosφ=0.3)) 550W (a接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 550W (b接点: 抵抗負荷 (L/R=1ms)) 接点構成 2a2b 接触機構 ダブルブレーク 接点材質 Ag合金

性能


| 接触抵抗 | 400mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
|--------|----------------------------------|
| 動作時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 50ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1200回/時間 |


| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC1000V絶縁抵抗計にて) |
|----------|--|
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐振動(誤動作) | a接点: 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) b接点: 10~32~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
| 耐衝撃(耐久) | ねじ取りつけ時: 800m/s²、DINレール取りつけ時: 500m/s² |
| 耐衝撃(誤動作) | a接点: 100m/s ² b接点: 60m/s ² |
| 耐久性(機械的) | 100万回以上(接点無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 耐久性(電気的) | AC: 8万回以上 (抵抗(誘導)負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) DC: 10万回以上 (抵抗負荷、23℃、開閉ひん度1,200回/h) |
| 故障率 | DC24V 2A (P水準、参考値) (開閉ひん度1800回/h) |
| 使用温度範囲 | -25~60°C |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ、DINレール取りつけ |

外形図

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/06/17





RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/10/23

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---------------|----------|------------|
| ® 対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2 | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | е |

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ 📵 対応済み :EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|------|-------|-----------|-------|
| Yes | Yes | Yes | Yes |

| LR型式承認 | DNV型式承認 | BV型式承認 | KR型式承認 | NK型式承認 | ABS型式承認 |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| (イギリス | (ノルウェー | (フランス | (韓国 | (日本 | (アメリカ |
| 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) | 船舶規格) |
| No | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >