回転パルスメータ

K3HB-RNB-A AC100-240



商品概要

回転パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源（DC12V）, AC100～240V

販売状況

2026/11/12 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 47,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新：2025/11/04

電源電圧		AC100～240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲		電源電圧の85～110%
消費電力		18VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源		DC12V±10% 80mA
入力タイプ		パルス (NPN/電圧パルス)
パルス計測入力	ファンクション	F1: 回転数/周速度/瞬時流量 F2: 絶対比率 F3: 誤差比率 F4: 誤差 F5: 濃度 F6: 通過時間
	有接点入力（ドライ接点入力）	30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上
	無接点電圧パルス	50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9μs以上
	電圧レベル	ON電圧: 4.5～30V、OFF電圧: -30～2V、入力インピーダンス: 10kΩ
	オープンコレクタ	50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9μs以上
	計測範囲	F1～F6: 0.5mHz～50kHz (センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
	測定精度	F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット F2～F5: ±0.02% rdg±1ディジット (23±5°C、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
表示	表示方式	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
	桁数	5桁 (-19999～99999)
	文字高さ	PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色)
絶縁抵抗		20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧		外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ		電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動		誤動作: 10～55Hz 加速度 50m/s^2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃		誤動作: 150m/s^2、3軸6方向 各3回
保護構造		前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE


	0106/100)
メモリ保護	EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲	使用時: -10～55°C（ただし、氷結、結露のないこと） 保存時: -25～65°C（ただし、氷結、結露のないこと）
周囲湿度範囲	使用時: 25～85%RH
付属品	防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、 単位シール、取扱説明書
質量	約300g

外形図

情報更新：2025/11/04


形K3HB-R





＊DeviceNetタイプは97mm
※端子はM3です。 端子カバー(付属)

パネル加工寸法




取りつけパネル厚は、1~8mmです。
水平に取りつけてください。

接続図

情報更新：2025/11/04

各部の名称とはたらき




表示	説明
CMW	通信書込がON（許可）で点灯し、OFF（禁止）で消灯します。
Hold	HOLD入力がONで点灯し、OFFで消灯します。

表示	説明
T	ティーチ可能なパラメータ表示中に点灯します。
HH、H、L、LL	運転レベルで比較値HH、H、L、LLを表示中に点灯します。

端子配置


■外部接続図
●端子配置


A 電源電圧
AC100~240V
AC/DC24V
※電源タイプをご確認ください。
B 外部供給電源/出力
外部供給電源+PASS出力
外部供給電源+リニア出力
外部供給電源
外部供給電源+通信
C リレー/トランジスタ/BCD/DeviceNet
リレー出力 (C1)
リレー出力 (C2)
トランジスタ出力 (T1)(T2)
DeviceNetコネクタ(付属) (DRT)
BCD(NPNオープンコレクタ)(BCD)
専用ケーブル(別売):形K32-BCD(OMRON)
(HDR-E50MAG1+ケーブル0.3m)
※通信、BCD、DeviceNetは1台あたりいずれか1つのみの使用となります。
接点出力の場合
トランジスタ出力の場合
(NPNオープンコレクタ)
安全規格対応について
・DeviceNet電源には、必ず強化絶縁または二重絶縁されたEN/IEC規格認定電源を使用してください。
・適合規格については、屋内での使用が条件になります。
E パルス入力
回転パルスメータ
NPN入力タイプ
形K3HB-RNB
PNP入力タイプ
形K3HB-RPB
NPN入力タイプ
・NPN入力部
PNP入力タイプ
接続できるセンサ
ON時残留電圧:3V
OFF時漏れ電流:15mA以下
・電圧パルス入力部
接続できるセンサ
ON時電圧:4.5~30V
OFF時電圧:-30~2V
D イベント入力
端子台タイプ (1) (3)
コネクタタイプ (2) (4)
1:N/C
3:HOLD
5:N/C
7:BANK4
9:BANK1
2:S-TMR
4:RESET
6:COM
8:BANK2
10:COM
適合コネクタ(別売):
形XG4M-1030(OMRON)
専用ケーブル(別売):
形K32-DICN(OMRON)
(形XG4M-1030+ケーブル3m)
・コモン端子にはD6番端子を使用してください。
・イベント入力にはNPNオープンコレクタまたは無電圧接点を使用してください。
PNP入力タイプもあります。
S-TMR:D2
HOLD:D3
RESET:D4
4.7kΩ
3.3kΩ
●BCD出力専用ケーブル
形式
形状
ピン配置
形K32-BCD
●イベント入力 コネクタ8点 専用ケーブル
形式
形状
配線図
形K32-DICN
ケーブルマーク
2,000mm
(3m)

内部ブロック図

情報更新：2025/11/04

■内部ブロック図



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/04

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- Ro対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください