温度指示計/指示警報計

K3MA-L AC100-240



商品概要

温度指示計/指示警報計, 白金測温抵抗体/熱電対入力, 比較出力なし, AC100～240V

販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 33,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/仕様


情報更新：2025/11/04

電源電圧		AC100～240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲		電源電圧の85～110%
消費電力		6VA以下 (最大負荷時)
入力タイプ		温度(白金測温抵抗体/熱電対)
温度計測入力（測定精度）		白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K（入力種別: 5）の-200～1300℃、T、Nのー100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下)
表示	表示方式	ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
	桁数	4桁 (-1999～9999)
	文字高さ	14.2mm (緑色/赤色切替)
サンプリング周期		500ms
比較出力応答時間		1s以下
絶縁抵抗		外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧		外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min
耐ノイズ		電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐振動		誤動作: 10～55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引
耐衝撃		誤動作: 150m/s^2、3軸6方向 各3回
保護構造		前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠（IP66相当） リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時)
メモリ保護		不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回)
周囲温度範囲		使用時: -10～55℃（ただし、氷結、結露のないこと） 保存時: -25～65℃（ただし、氷結、結露のないこと）
周囲湿度範囲		使用時: 25～85%RH（ただし、結露しないこと）
付属品		防水パッキン、端子カバー、単位シール


質量	約200g

外形図

情報更新：2025/11/04



パネル加工寸法




取りつけパネル厚は、1～8mmです。
水平に取りつけてください。


接続図

情報更新：2025/11/04


各部の名称とはたらき



端子配置




●端子配列


比較出力ありの場合
A1
A2
AC100～240Vタイプ
または
AC/DC24Vタイプ
(DC24V接続の場合は
極性はありません)
OUT1
E1
E2
E3
E4
E5
E6
+
−
熱電対入力の場合
A
B
B
測温抵抗体入力
の場合

内部ブロック図

情報更新：2025/11/04

■内部ブロック



※1. リレー出力タイプの機種のみ

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/04

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ㊢対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください