

ヒータ断線警報器

K2CU-F80A-FGS

No Image
Available

商品概要

ヒータ断線警報器, ゲート入力端子つきタイプ, 制御電源電圧 AC220V, 動作電流 AC32〜80A, 電圧変動補償 あり

販売状況

2026/01/29 00:00 情報更新

| | |
|----------|----------|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,500 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/09/25

定格

| | | |
|----------|---------|----------------------------|
| 定格電圧 | | AC220V |
| 許容電圧変動範囲 | | 定格電源電圧の85～110% |
| 電圧変動補償範囲 | | 定格電源電圧の85～110% |
| 定格周波数 | | 50/60 Hz |
| 定格電流 | | AC 100A |
| 動作電流整定範囲 | | AC 32～80A |
| 復帰電流 | | 動作値の105%以下 |
| 消費電力 | | 入力部: 0.5VA以下 電源部: 5VA以下 |
| 復帰方式 | | 自動復帰 |
| ゲート入力 | 電圧パルス入力 | DC5～30V |
| リレー出力 | 出力構成 | 1c |
| | 定格負荷 | AC220V 2A(cosφ=0.4) |

性能

| | |
|--------|---|
| 動作時間 | 0.5秒以下 (動作電流値の150%から0に変化した場合) |
| 整定誤差 | ±7%以内 |
| 繰り返し誤差 | ±3%以内 |
| 温度の影響 | ±10%以内 (-10～+50℃において、20℃時の実測値に対する誤差) |
| 電圧の影響 | ±5% (定格電圧の85%～110%において、定格電圧時の実測値に対する理論誤差) |
| 周波数の影響 | ±3%以内 (定周波数±5%において、定格周波数時の実測値に対する誤差) |
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括と取り付けパネル間: 10MΩ以上 |
| 耐電圧 | 電気回路一括と取り付けパネル間: AC2,000V 50/60Hz 1分間 |
| 使用温度範囲 | -10～55℃ |
| 使用周囲湿度 | 45～85% |

| | | |
|------|----|-----------------------------|
| 耐振動 | | 16.7Hz 複振幅1mm X、Y、Z方向 各10分間 |
| 耐衝撃 | | 98m/s ² |
| 外形寸法 | 幅 | 111mm |
| | 高さ | 60mm |
| | 奥行 | 108mm |
| 質量 | | 約390g |

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/1/21

EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|--|----------|----------------------------|
|  対応済み | | ダウンロードはこちら |

中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|--------|------|-------|-----|------|-----|------|--------------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |


- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊ EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 100ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング適合 | CCC認証 |
|------|-------|-----------|-------|
| No | No | No | No |

| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| No | No | No | No | No | No |

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)