モータ状態監視機器

K6CM-ISMD-EIP



商品概要

モータ状態監視機器, 絶縁抵抗タイプ, AC/DC24V

販売状況

2026/11/12 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	オープン価格

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2024/08/08

定格

監視タイプ			絶縁抵抗タイプ
電源電圧			AC24V/DC24V
周波数			50/60Hz
許容電圧変動範囲			電源電圧の85～110%
消費電力			3.7VA以下/2.0W以下
適用モータ種類			三相インダクションモータ（定格電圧480V以下）
電流容量			10A（1極あたり）
設定方式			EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定
入力	絶縁抵抗（ZCT（IRT））		定格入力電圧: （線間）AC200～480V 50/60Hz 定格経路電流: AC300A
	外部トリガ	外部接点入力仕様	短絡: 残留電圧1.5V以下 開放: 漏れ電流0.1mA以下
		短絡時電流	約7mA
出力	出力形態		トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ
	出力点数		3点
	定格電圧		DC24V（最大電圧: DC26.4V）
	最大電流		DC50mA

性能

計測範囲	絶縁抵抗 0.000～1.000MΩ 漏洩電流 0.0～200.0mA
計測絶対精度	絶縁抵抗: ±35%rdg±2digit（絶縁抵抗0.2MΩ以下の時）、200V/7.5kW以下のモータ使用時 ±35%rdg±2digit（絶縁抵抗0.4MΩ以下の時）、400V/7.5kW以下のモータ使用時
サンプリング周期	通常モード: 10s、インバータ特殊計測モード: 60s
移動平均回数	1、2、4、8、16、32回

警報	出力できるパラメータ	絶縁抵抗
	表現方法	トランジスタ出力、警報バー
	設定値	絶縁抵抗: 0.000～9.999MΩ
	ヒステリシス	設定値の10%幅
	復帰方式	手動復帰/自動復帰（切替）
通信プロトコル		EtherNet/IP、Modbus TCP
LCD表示		7セグメントデジタル表示および単発光表示 (文字高さ: 14mm)
絶縁抵抗		外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 （センサ接続端子一括）と（トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括）間: 20MΩ以上
耐電圧		外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 （センサ接続端子一括）と（トリガ入力端子+出力端子+EtherNet/IPポート一括）間: AC2000V 1分間
耐振動		10～55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 5分×10掃引
耐衝撃		100m/s^2、3軸6方向 各3回
使用温度範囲		-10～55°C（ただし、氷結、結露しないこと）
保存温度範囲		-20～65°C（ただし、氷結、結露しないこと）
使用湿度範囲		25～85%RH（ただし、結露しないこと）
保存湿度範囲		25～85%RH（ただし、結露しないこと）
保護構造		IP20
質量		約200g
取りつけ方法		DINレール取りつけ、ねじ取りつけ

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/04

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護使用期限
X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	10

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ㊢対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認（イギリス船舶規格）	DNV型式承認（ノルウェー船舶規格）	BV型式承認（フランス船舶規格）	KR型式承認（韓国船舶規格）	NK型式承認（日本船舶規格）	ABS型式承認（アメリカ船舶規格）
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >

©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください