


デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ

S8M-CP04



商品概要

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ, DC24V

販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

販売状況	受注終了
受注終了日	2026年3月

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/09/04


入力条件	定格入力電圧	DC24V
	入力電圧許容変動範囲	DC19.2～26.4V
	入力電流	17.0A以下
付属機能	積算稼働時間	表示: 有
絶縁耐圧	耐電圧	(充電部一括)と(非充電部)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (入出力端子一括)と(入出力信号、通信)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入出力信号一括)と(通信)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入力信号)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA
	絶縁抵抗	(充電部一括)と(非充電部)間: 100MΩ以上 DC500V (入出力端子一括)と(入出力信号、通信)間: 100MΩ以上 DC500V (入出力信号一括)と(通信)間: 100MΩ以上 DC500V (入力信号)と(出力信号一括)間: 100MΩ以上 DC500V
環境	耐振動	10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
	耐衝撃	150m/s ² 、6方向 各3回
	使用周囲温度	-10～60°C (ただし、氷結、結露しないこと)
	保存温度	-25～65°C
	使用周囲湿度	25～85%
	保存湿度	25～90%
構造	構造	カバー付きタイプ
	入出力接続	端子台
	端子台タイプ	ねじ端子
	取り付け	DINレール取り付け
	質量 (本体)	400g以下

備考


インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

取り付け状態図

標準取り付け




上向き取り付け



接続図

情報更新：2025/09/04

端子配置




形S8Mのディレーティング曲線とは通常状態で流れる1分岐出力の最大電流値によって制限される使用可能な周囲温度です。

- 注1. 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないでください。
注2. ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。

ディレーティング曲線

情報更新：2025/09/04



RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/15

S8M-CP04のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング	CCC認証	電波法
Yes	Yes	Yes	N/A	N/A

LR型式承認 (イギリス 船舶規格)	DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)	BV型式承認 (フランス 船舶規格)	KR型式承認 (韓国 船舶規格)	NK型式承認 (日本 船舶規格)	ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)
No	No	No	No	No	No

[この製品の規格認証/適合状況ページへ>](#)
[その他の認証はこちらのページからご検索ください>](#)