

モータ・リレー

SE-KQP2N

No Image Available

商品概要

モータ・リレー, 起動時ロック・瞬時動作特性, プラグイン, 手動復帰形, AC200/220/240V

販売状況 2025/12/08 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 12,500

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

情報更新: 2025/09/25

詳細情報

定格/性能

定格

接点構成	1c		
定格負荷	а接点: AC240V 3A (cosф=1.0)/1.5A (cosф=0.3~0.4) b接点: AC240V 3A (cosф=1.0)/2A (cosф=0.3~0.4)		
接点容量の級別	AC11級		
電動機回路	定格電圧	三相 AC500V以下 (形SET カレント・コンバータの一次側電圧)	
	定格電流	三相 1〜80Aまたは64〜160A (形SET カレント・コンバータの一次側電流)	
制御電源回路	定格電圧	三相 AC200/220/240V (反相保護不要時は単相電圧とする)	
	許容電圧変動範囲	定格電圧の85~110%(ただし、欠相要素は50~11 0%)	
周波数		50/60 Hz	
許容周波数変動範囲		定格周波数の±5%	
消費電力		約7VA	
電流整定範囲		AC 1~2.5A AC 2~5A AC 4~10A AC 8~20A AC 16~40A AC 32~80A AC 64~160A	

性能

過負荷要素	動作値	電流整定値の115%	
	動作時間特性	起動時ロック、瞬時動作	
	動作時間	電流整定値の140%過電流において: 0.5秒以下	
	起動時ロック時間の動作時間	時間目盛倍率×1: 1~1秒(定限時)、時間目盛倍率×4: 4~40秒(定限時)	
	動作値の整定誤差	電流整定値の±10%	
	起動時ロック時間の整定誤差	時間整定目盛1: 最大整定値の-5~+10% 時間整定目盛2~10: 最大整定値の±10%	
	起動時ロック時間の始動電流値	電流整定値の約30%	
欠相要素	動作値	電流整定値の50%以下 (一相完全欠相状態において)	

	動作時間	高感度整定(H): 2秒以下 低感度整定(L): 3±1秒 Note: 一相完全欠相時の電流が電流整定値に等し い状態での動作時間	
	動作不平衡率	高感度整定(H): 35±10% 低感度整定(L): 65±10% Note: 三相電流の最大電流が電流整定値に等しい 状態での動作不平衡率	
反相要素	動作値	定格電圧の80%以下	
	動作時間	0.5秒以下 (定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間)	
過負荷耐量	電動機回路	形SET-3Aまたは形SET-3B カレント・コンバータの一次側電流: 電流整定値の20倍、2秒間、2回(1分間隔) 連続通電電流: 各電流整定範囲の最大整定電流値の125%	
	制御電源回路	定格電圧の1.15倍、3時間、1回	
温度の影響		0〜40°C: 動作値: ±5%、起動時ロック時間: ±10% -10〜50°C: 動作値: ±10%、起動時ロック時間: ±20%	
電圧の影響		定格電圧の85~110%において: 動作値: 土3%、起動時ロック時間: ±5%	
周波数の影響		動作値: ±3%、起動時ロック時間: ±5% 定格周波数±5%において、定格周波数時の実測 値に対する誤差	
耐久性		10,000回	
テストボタン動作		過負荷要素のみ 動作時間: 瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)	
絶縁抵抗	電気回路一括と取りつけパネル間: 10MΩ以上 接点回路と他の回路間: 5MΩ以上 接点極間: 5MΩ以上		
耐電圧		電気回路一括と取りつけパネル間: AC2,000V 1分間 接点回路と他の回路間: AC2,000V 1分間 接点極間: AC1,000V 1分間	
インパルス耐電圧		1.2/50µs波形 (JEC 212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間: 6,000V接点回路と他の回路間: 4,500V制御電源回路端子間: 4,500V	
使用温度範囲		-10~60°C	
保存温度範囲		-25~65°C	
使用湿度範囲	35~85%		
耐振動	耐久: 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向各2h 誤動作: 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10分間		
耐衝擊		耐久: 294m/s ² X、Y、Z方向 誤動作: 98m/s ² X、Y、Z方向	
外形寸法幅		48mm	

	高さ	96mm	
	奥行	90.5mm	
質量		約200g	
取りつけ方法	ソケット		
ケース色	マンセル 5Y7/1		
適用ソケット	8PFA1		
別売品	カレント・コンバータ: SET-3A、SET-3B トランス: SE-PT400		

RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
® 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国RoHS	5表 ※1※2									
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ 📵 対応済み :EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
No	No	No	No

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >