


スマート・パワーサプライ

S8AS-24006N



商品概要

スマート・パワーサプライ, 容量 240W, 6分岐, パラメータ設定変更不可

販売状況 2025/12/09 00:00 情報更新

販売状況	販売中・受注終了予定
受注終了予定	2026年12月
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 64,000

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。 在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能 情報更新: 2025/11/06


容量		240W	
出力電圧	DC24V		
効率	80% typ.		
入力条件	定格入力電圧	AC100~240V	
	入力電圧許容変動範囲	AC85~264V	
	周波数	50/60Hz (47~63Hz)	
	入力電流	3.8A以下 (AC100V入力時) 2.0A以下 (AC200V入力時)	
	力率	0.95以上	
	リーク電流	0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時)	
	突入電流(25°C コールドスタート)	25A以下 (AC100V入力時) 50A以下 (AC200V入力時)	
出力特性	出力電流	10A	
	電圧可変範囲	±10% (V.ADJにて)	
	リップルノイズ電圧	2%(p-p)以下 (定格入出力にて)	
	静的入力変動	0.5%以下 (100%負荷にて)	
	静的負荷変動	4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)	
	周囲温度変動	0.05%/℃以下	
	起動時間	3000ms以下	
	出力保持時間	20ms以上 (定格入出力にて)	
付属機能	直列運転	不可	
	並列運転	不可	
	出力表示灯	有(色: 緑)	
	出力電圧表示	有	
	出力電流表示	有	
	交換時期お知らせ	出力:有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA 以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下)	
	不足電圧検出	出力: 有(フォトスイッチ出力 DC30V以下 50mA 以下、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下) 表示: 有	

絶縁耐圧	而 计 電圧	(入力端子一括)と(分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (分岐出力端子一括)と(入出力信号一括、通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入出力信号一括)と(通信一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入力信号一括)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA		
	絶縁抵抗	(分岐出力端子一括、入出力信号一括、通信一括) と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V		
環境	耐振動	10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h		
	耐衝擊	150m/s ² 、6方向 各3回		
	使用周囲温度	-10~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)		
	保存温度	-25~65°C		
	使用周囲湿度	25~85%		
	保存湿度	25~90%		
信頼性	期待寿命	10年(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、 標準取り付け状態にて)		
構造	構造	カバー付きタイプ		
	入出力接続	端子台		
	端子台タイプ	ねじ端子、スクリューレス端子		
	取りつけ	DINレール取りつけ		
	質量(本体)	1600g以下		

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図 情報更新: 2025/11/06



情報更新: 2025/11/06

接続図

ブロック図

(1)

形S8AS-24006□ (形S8AS-24006Rのみ) #X 通信回路 A(-) B(+) TRP LOW 電圧検出 温度検出 スイッチ 表示回路 LFE 演算回路 (主演算) 14 演算回路問通信(RS-232C) COM TRG+ 分岐回路#6 分岐回路#5 分岐回路#4 分岐回路#3 分岐回路#2 分岐回路#1 6 運用部 国路 運用回路 道廣C2-X 電液輸出路抗 演算回路 (交換時期) 進新回路 電波検出抵抗 SCREW (M3.5) INPUT LAC(N) DC OUTPUT 東入電流等級 高調流電流抑制 (力率改善) * 平滑 SCREW(M4) 整流平滑 ドライブ制御回路 (XX ¥) 電圧検出


フォト・カプラ

通電圧検出

情報更新: 2025/11/06

ディレーティング曲線

●ディレーティング曲線



- 注1. 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング 範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないで ください。
 - 2. ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。
 - 3. 480W については、入力電圧をAC95V以下で長時間使用される場合は、 80%以下に負荷を軽減してください。

RoHS/REACH対応状況

情報更新: 2025/12/03

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
№ 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※ 1 ※ 2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDE s	DBP	DIBP	BBP	DEH P	環境 保護 使用 期限
Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

- ・"対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

注意事項·凡例

"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

・ le y RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。

対応予定 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし : EU RoHS指令 (10物質) の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中 : EU RoHS指令 (10物質) の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。

・非該当品 :ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令(10物質):

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、プタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、カルマンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、フタル酸ンプチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸シスタル (DBP) 1000ppm以下、DBP (DBP) 1000ppm以下、D

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
- ・49物質の非含有証明書(当社基準)
- ※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類 4 物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

UL認証	CSA認証	CEマーキング適合	CCC認証
Yes	Yes	Yes	N/A

LR型式承認	DNV型式承認	BV型式承認	KR型式承認	NK型式承認	ABS型式承認
(イギリス	(ノルウェー	(フランス	(韓国	(日本	(アメリカ
船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)	船舶規格)
No	No	No	No	No	No

この製品の規格認証/適合状況ページへ > その他の認証はこちらのページからご検索ください >