モータ・リレー

# SE-KQP2AN



# 商品概要

モータ・リレー, 起動時ロック・瞬時動作特性, プラグイン, 自動復帰形, AC200/220/240V

## 販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新

| | |
|---|---|
| 販売状況 | 販売中 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 標準価格(税別) | ¥ 15,000 |

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格 照会」をご覧ください。

# 詳細情報

## 定格/性能

情報更新：2025/09/25

### 定格

| | | |
|---|---|---|
| 接点構成 | | 1c |
| 定格負荷 | | AC240V 3A (cosφ=1.0)/2A (cosφ=0.4) |
| 電動機回路 | 定格電圧 | 三相 AC500V以下 (形SET<br>カレント・コンバータの一次側電圧) |
| | 定格電流 | 三相 1～80Aまたは64～160A (形SET<br>カレント・コンバータの一次側電流) |
| 制御電源回路 | 定格電圧 | 三相 AC200/220/240V<br>(反相保護不要時は単相電圧とする) |
| | 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85～110% |
| 周波数 | | 50/60 Hz |
| 許容周波数変動範囲 | | 定格周波数の±5% |
| 消費電力 | | 約7VA |
| 電流整定範囲 | | AC 1～2.5A<br>AC 2～5A<br>AC 4～10A<br>AC 8～20A<br>AC 16～40A<br>AC 32～80A<br>AC 64～160A |

### 性能

| | | |
|---|---|---|
| 過負荷要素 | 動作値 | 電流整定値の115% |
| | 動作時間特性 | 起動時ロック、瞬時動作 |
| | 動作時間 | 電流整定値の140%過電流において: 0.5秒以下 |
| | 起動時ロック時間の動作時間 | 時間目盛倍率×1:<br>1～1秒(定限時)、時間目盛倍率×4:<br>4～40秒(定限時) |
| | 動作値の整定誤差 | 電流整定値の±10% |
| | 起動時ロック時間の整定誤差 | 時間整定目盛1: 最大整定値の-5～+10%<br>時間整定目盛2～10: 最大整定値の±10% |
| | 起動時ロック時間の始動電流値 | 電流整定値の約30% |
| | 復帰値 | 電流整定値の100%以上 |
| 欠相要素 | 動作値 | 電流整定値の50%以下<br>(一相完全欠相状態において) |

| | | |
|---|---|---|
| | 動作時間 | 高感度整定(H): 2秒以下<br>低感度整定(L): 3±1秒<br>Note: 一相完全欠相時の電流が電流整定値に等しい状態での動作時間 |
| | 動作不平衡率 | 高感度整定(H): 35±10%<br>低感度整定(L): 65±10%<br>Note: 三相電流の最大電流が電流整定値に等しい状態での動作不平衡率 |
| 反相要素 | 動作値 | 定格電圧の80%以下 |
| | 動作時間 | 0.5秒以下<br>(定格電圧に等しい反相電圧状態での動作時間) |
| 過負荷耐量 | 電動機回路 | 形SET-3Aまたは形SET-3B<br>カレント・コンバータの一次側電流:<br>電流整定値の20倍、2秒間、2回(1分間隔)<br>連続通電電流:<br>各電流整定範囲の最大整定電流値の125% |
| | 制御電源回路 | 定格電圧の1.15倍、3時間、1回 |
| 温度の影響 | | 0～40°C: 動作値: ±5%、起動時ロック時間: ±10%<br>-10～50°C: 動作値: ±10%、起動時ロック時間: ±20% |
| 電圧の影響 | | 定格電圧の85～110%において: 動作値: ±3%、起動時ロック時間: ±5% |
| 周波数の影響 | | 動作値: ±3%、起動時ロック時間: ±5%<br>定格周波数±5%において、定格周波数時の実測値に対する誤差 |
| テストボタン動作 | | 過負荷要素のみ<br>動作時間: 瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず) |
| 絶縁抵抗 | | 電気回路一括と取りつけパネル間: 10MΩ以上<br>接点回路と他の回路間: 5MΩ以上<br>接点極間: 5MΩ以上 |
| 耐電圧 | | 電気回路一括と取りつけパネル間: AC2,000V 1分間<br>接点回路と他の回路間: AC2,000V 1分間<br>接点極間: AC1,000V 1分間 |
| インパルス耐電圧 | | 1.2/50μs波形 (JEC 212) 正・負極性 各3回<br>電気回路一括と取りつけパネル間: 6,000V<br>接点回路と他の回路間: 4,500V<br>制御電源回路端子間: 4,500V |
| 使用温度範囲 | | -10～60°C |
| 保存温度範囲 | | -25～65°C |
| 使用湿度範囲 | | 35～85% |
| 耐振動 | | 耐久: 10～25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h<br>誤動作: 10～55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10分間 |
| 耐衝撃 | | 耐久: 294m/s$^2$ X、Y、Z方向<br>誤動作: 98m/s$^2$ X、Y、Z方向 |
| 外形寸法 | 幅 | 48mm |
| | 高さ | 96mm |

| | | |
|---|---|---|
| | 奥行 | 90.5mm |
| 質量 | | 約200g |
| 取りつけ方法 | | ソケット |
| ケース色 | | マンセル 5Y7/1 |
| 適用ソケット | | 8PFA1 |
| 別売品 | | カレント・コンバータ: SET-3A、SET-3B<br>トランス: SE-PT400 |

# RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/11/04

## EU RoHS

| 対応状況 ※1 | 対応予定月 ※2 | 非含有証明書 ※3 |
|---|---|---|
| 対応済み | | ダウンロードはこちら |

## 中国 RoHS

| 中国 RoHS表 ※1※2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |

・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ >

# 注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

## ※1 対応状況

- ㊢対応済み　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- 対応予定　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- 対応予定なし　：EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- 調査・確認中　：EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- 非該当品　：ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

＊EU RoHS指令（10物質）：
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の４物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

## ※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

## ※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
・EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
・49物質の非含有証明書（当社基準）

※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類４物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

# 規格認証/適合状況

| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |

| LR型式承認（イギリス船舶規格） | DNV型式承認（ノルウェー船舶規格） | BV型式承認（フランス船舶規格） | KR型式承認（韓国船舶規格） | NK型式承認（日本船舶規格） | ABS型式承認（アメリカ船舶規格） |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |

この製品の規格認証/適合状況ページへ >
その他の認証はこちらのページからご検索ください >


©OMRON Corporation 2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください