

見えるコモン端子台

XW6T-COM1.5X16BL

No Image
Available

商品概要

見えるコモン端子台, より線最大断面積 1.5mm**2, 端子数 16, 短絡バー色 青

販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新

販売状況	販売中
機種区分	標準在庫機種
標準価格(税別)	¥ 2,150

推奨代替品の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「生産終了品/推奨代替品」をご覧ください。
在庫状況/標準価格の最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「在庫状況/標準価格照会」をご覧ください。

詳細情報

定格/性能

情報更新：2025/09/10

定格電圧	IEC: 500V UL (UG: B、C) : 300V UL (UG: D) : 51~150V/151~300V/301~600V	
定格電流	IEC: 17.5A/1.5mm ² UL (300V) : 15A/AWG14 (単線)、10A/AWG16 UL (51~150V) : 15A/AWG14 (単線)、10A/AWG16 UL (151~300V) : 10A/AWG16 UL (301~600V) : 5A/AWG16-20	
接続方式	プッシュインタイプ	
色	短絡バー: 青	
適合電線	推奨端子	フェルール端子
	サイズ	0.75mm ²
	より線サイズ	0.08~1.5mm ²
	単線サイズ	0.14~1.5mm ²
	フェルール端子付きより線サイズ	0.14~0.75mm ²
端子数	16	
絶縁耐圧	耐電圧	AC1890V 1min (リーク電流1mA)
使用温度範囲	-40~55°C (ただし、氷結、結露しないこと)	
保存温度範囲	-40~80°C (ただし、氷結、結露しないこと)	
使用湿度範囲	5~95%RH	
保存湿度範囲	5~95%RH	
耐振動	10~150Hz 加速度 50m/s ² 、3方向 各80min	
耐衝撃	500m/s ² 11ms 6方向 各5回	
挿抜耐久	50回	
外形寸法	幅	16.2mm
	高さ	78mm
	奥行	31.3mm
質量	約29g	

外形図

情報更新：2025/09/10

外形図



A寸法

形式	端子数	寸法
形XW6T-COM1.5X8□□	8端子	9.2
形XW6T-COM1.5X12□□	12端子	12.7
形XW6T-COM1.5X16□□	16端子	16.2
形XW6T-COM1.5X20□□	20端子	19.7
形XW6T-COM1.5X40□□	40端子	37.2

RoHS/REACH対応状況

情報更新：2026/4/15

EU RoHS

対応状況 ※1	対応予定月 ※2	非含有証明書 ※3
 対応済み		ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表 ※1※2										
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	環境保護 使用期限
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	e

- ・“対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- ・非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

[この製品のRoHS/REACH対応状況ページへ>](#)

注意事項・凡例

”対応済み”で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

※1 対応状況

- ・  対応済み : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
- ・ 対応予定 : EU RoHS指令（10物質）の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
- ・ 対応予定なし : EU RoHS指令（10物質）の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
- ・ 調査・確認中 : EU RoHS指令（10物質）の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
- ・ 非該当品 : ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。

仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。

* EU RoHS指令（10物質）：

鉛(Pb) 1000ppm以下、水銀(Hg) 1000ppm以下、カドミウム(Cd) 100ppm以下、六価クロム(Cr(VI)) 1000ppm以下、
ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名：DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1000ppm以下、
フタル酸ジブチル (DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。

※2 対応予定月

部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。

※3 非含有証明書ダウンロード

下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。

- ・ EU RoHS指令（10物質）の非含有証明書
- ・ 49物質の非含有証明書（当社基準）

※ 本証明書は発行日時時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。

また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に
対応日を記載しておりました。

既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。

規格認証/適合状況

XW6T-COM1.5X16BLについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンター お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。