

生産終了商品のお知らせ

温度調節器(デジタル調節計)

発行日
2017年2月1日

No. 2017005C

モジュール型温度調節器 形E5ZNシリーズ用設定表示器 形E5ZN-SDL 生産終了のお知らせ

生産終了商品



モジュール型温度調節器
形E5ZNシリーズ用設定表示器
形E5ZN-SDL DC24V



推奨代替商品

温度調節器(デジタル調節計)
形E5DC-QX2DSM-002

■最終受注年月

2017年3月末

■最終出荷年月

2017年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

形E5ZN-SDLは、温度調節器形E5ZNシリーズの設定表示器です。

推奨代替商品形E5DCシリーズは、DINレール取り付けタイプの温度調節器であり定格、性能、機能が異なります。カタログを良くお読みいただき十分にご理解いただいた上ご使用ください。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5DC-QX2DSM-002	×	×	×	×	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更



×

—：該当する仕様がありません












■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形E5ZN-SDL DC24V	形E5DC-QX2DSM-002	29,000

■本体の色

<p>生産終了商品 形E5ZN-SDL DC24V</p>	<p>推奨代替商品 形 E5DC-QX2DSM-002</p>
<p>アイボリー</p> 	<p>ブラック</p> 

■端子配置／配線接続

<p>生産終了商品 形E5ZN-SDL DC24V</p>	<p>推奨代替商品 形E5DC-QX2DSM-002</p>				
<p>E5ZN-SDLは、E5ZNの設定表示器のため電源端子と通信端子のみ。</p>  <p>表面接続ソケット 形P2CF-11 (TOP VIEW) 形E5ZN-SCT24S</p> <p>※ 裏面接続ソケット 形P3GA-11もご利用いただけます。</p>	<p>E5DCは、DINレール取り付けタイプの温度調節器のため入力、出力、補助入力、オプション端子を有する。</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">QX</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">補助出力 2点</p>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">TC (熱電対)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Pt (測温抵抗体)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">  </td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">002</p>  </div>	TC (熱電対)	Pt (測温抵抗体)		
TC (熱電対)	Pt (測温抵抗体)				
					

■ 取付寸法

生産終了商品 形E5ZN-SDL DC24V	推奨代替商品 形E5DC-QX2DSM-002
<p>Technical drawing of the discontinued product E5ZN-SDL DC24V. It includes a front view and a side view. The front view shows a square panel with a central circular component and several terminal points. Dimensions include a top offset of 7.8, a total height of 70 or less, a bottom offset of 4, a central width of 40, and a total width of 50 or less. Two mounting holes are specified as 2-φ4.5. The side view shows a depth of 31.2 or less and a total depth of 35.4.</p>	<p>Technical drawing of the recommended replacement product E5DC-QX2DSM-002. It shows a side view of a rectangular component with a height of 91 and a width of 22.5.</p>

■ 外形寸法

生産終了商品 形E5ZN-SDL DC24V	推奨代替商品 形E5DC-QX2DSM-002
<p>Technical drawing of the discontinued product E5ZN-SDL DC24V. It includes a front view and a side view. The front view shows a square panel with a width of 48. The side view shows a total width of 84, with a main body width of 63.7 and a terminal offset of 14.2. The panel height is 44.8.</p>	<p>Technical drawing of the recommended replacement product E5DC-QX2DSM-002. It includes a front view and a side view. The front view shows a height of 96 and a width of 22.5. The side view shows a total width of 85, with a main body width of 81 and a terminal offset of 4. The panel height is 110, with a terminal offset of 35 and a bottom offset of 4. A note indicates 'アダプタ(別売)' (Adapter (sold separately)).</p>

■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形E5ZN-SDL DC24V	推奨代替商品 形E5DC-QX2DSM-002
電源電圧	DC24V	AC/DC24V
許容電圧変動範囲	定格電圧の85%～110%	定格電圧の85%～110%
消費電力	約1W	1.5W以下
使用周囲温度	－10℃～55℃ (ただし、結露または氷結しないこと) 3年保証時：－10℃～50℃ (ただし、結露または氷結しないこと)	－10℃～55℃ (ただし、結露または氷結しないこと) 3年保証時： 標準単体取り付けにて－10℃～50℃ (ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度	相対湿度25%～85%	相対湿度25%～85%
保存温度	－25℃～65℃ (ただし、結露または氷結しないこと)	－25℃～65℃ (ただし、結露または氷結しないこと)
指示方式	7セグメントデジタル表示および短発光表示	11セグメントデジタル表示および短発光表示

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。