

生産終了商品のお知らせ

機器内蔵用フォト・マイクロセンサ

発行日
2017年3月1日

No. 2017027C(ON)

フォト・マイクロセンサ[透過形] 形EE-SX1108(-1) 生産終了のお知らせ

生産終了商品

フォト・マイクロセンサ[透過形]



形EE-SX1108
形EE-SX1108-1



推奨代替商品

フォト・マイクロセンサ[透過形]

形EE-SX1320

■最終受注年月

2018年3月末

■最終出荷年月

2018年6月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

センサ本体の外形、溝幅、基板上の実装パターンに大きな差異はございません。ただしIL値特性が異なりますので回路によっては乗数の変更が必要な場合もございます。事前のご確認をお願いいたします。

また、形EE-SX1108-1は梱包数量が異なる非リール製品ですが、推奨代替品として非リール品形式はございません。

■生産終了商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形EE-SX1320	◎	○	○	○	○	○	—

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大

—：該当する仕様がありません



■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品/	標準価格(¥)
形EE-SX1108	形EE-SX1320	70
形EE-SX1108-1	形EE-SX1320	70





■梱包数量

生産終了商品 形EE-SX1108	推奨代替商品 形EE-SX1320
2,000個/リール	2,000個/リール
生産終了商品 形EE-SX1108-1	同様の梱包数量の商品はありません。
100個/袋	



■本体の色

生産終了商品 形EE-SX1108(-1)	推奨代替商品 形EE-SX1320
<p>黒</p> 	<p>黒</p> 

■端子配置／配線接続

生産終了商品 形EE-SX1108(-1)	推奨代替商品 形EE-SX1320																				
<p>端子配置</p>  <p>配線接続 内部回路は同等</p>  <table border="1" data-bbox="177 1485 697 1848"> <thead> <tr> <th>端子記号</th> <th>名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>アノード</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>カソード</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>コレクタ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>エミッタ</td> </tr> </tbody> </table>	端子記号	名称	A	アノード	K	カソード	C	コレクタ	E	エミッタ	<p>端子配置</p>  <p>配線接続 内部回路は同等</p>  <table border="1" data-bbox="869 1601 1390 1964"> <thead> <tr> <th>端子記号</th> <th>名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>アノード</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>カソード</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>エミッタ</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>コレクタ</td> </tr> </tbody> </table>	端子記号	名称	(1)	アノード	(2)	カソード	(3)	エミッタ	(4)	コレクタ
端子記号	名称																				
A	アノード																				
K	カソード																				
C	コレクタ																				
E	エミッタ																				
端子記号	名称																				
(1)	アノード																				
(2)	カソード																				
(3)	エミッタ																				
(4)	コレクタ																				

■ 取付寸法

<p>生産終了商品 形EE-SX1108(-1)</p>	<p>推奨代替商品 形EE-SX1320</p>
<p>取付寸法(推奨はんだ付けパターン) 外形の違いにともない、はんだ付けパターンにも違いあり</p> 	<p>取付寸法(推奨はんだ付けパターン) 外形の違いにともない、はんだ付けパターンにも違いあり</p> 


■外形寸法

生産終了商品
形EE-SX1108(-1)

形EE-SX1108(-1)


溝幅:2mm
外形:(幅×長さ×高さ):4mm×5mm×4mm

端子記号	名称
A	アノード
K	カソード
C	コレクタ
E	エミッタ



スリットサイズ(縦×横)

発光側	受光側
1.5×1.5	1×0.3




推奨代替商品
形EE-SX1320

形EE-SX1320


溝幅:2mm
外形:(幅×長さ×高さ):4mm×5.1mm×4mm

端子記号	名称
(1)	アノード
(2)	カソード
(3)	エミッタ
(4)	コレクタ



スリットサイズ(縦×横)

発光側	受光側
1.4×1.4	1×0.3





■ 定格／性能

項目	生産終了商品 形EE-SX1108(-1)	推奨代替商品 形EE-SX1320
コレクタ・エミッタ間電圧 定格	最大定格 20V	最大定格 12V
順電流	最大定格 25mA	
光電流	50 μ A ~ 500 μ A (条件: IF=5mA、VCE=5V)	150 μ A ~ 1500 μ A (条件: IF=5mA、VCE=5V)
暗電流	最大100nA (条件: VCE=10V、0Ix)	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	Typ.値: 0.1V 最大値: 0.4V (条件: IF=20mA、IL=50 μ A)	
上昇時間/下降時間	上昇時間: Typ.値 10 μ s 下降時間: Typ.値 10 μ s (条件: VCC=5V、RL=1k Ω 、IL=100 μ A)	上昇時間: Typ.値 19 μ s 下降時間: Typ.値 26 μ s (条件: VCC=5V、RL=100 Ω 、IL=500 μ A)

■ 動作特性

生産終了商品 形EE-SX1108(-1)	推奨代替商品 形EE-SX1320
<p>応答時間－負荷抵抗特性(TYP.)</p>	<p>応答時間－負荷抵抗特性(TYP.)</p>
<p>検出位置特性(TYP.)</p>	<p>検出位置特性(TYP.)</p>

■動作特性

生産終了商品 形EE-SX1108(-1)	推奨代替商品 形EE-SX1320
<p>検出位置特性(TYP.)</p>  <p>相対光電流 I_r (%)</p> <p>距離 d (mm)</p> <p>$I_f=5\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$</p>	<p>検出位置特性(TYP.)</p>  <p>相対光電流 I_r (%)</p> <p>距離 d (mm)</p> <p>$I_f=5\text{mA}$ $V_{CE}=5\text{V}$ $T_a=25^\circ\text{C}$</p> <p>(光軸中心) ↑ 0 ↓</p>

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。