



# 生産終了商品

ディレーリレー



形MY2V



# 推奨代替商品

形H3Y-4

1999年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ 推奨代替商品は復帰時間が0.1Sec (形MY2V 0.3Sec) と短くなります。また、限時接点が4C (形MY2V 2C) となります。

生産終了商品との相違点


形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形H3Y-4							

- : 完全互換
- △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- × : 変更大
- ◇ : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品 形MY2V	推奨代替商品 形H3Y-4
<p><b>外形寸法</b></p>	<p><b>外形寸法</b></p>
<p><b>取付寸法</b></p>	<p><b>取付寸法</b></p>

接続（内部接続、端子配置）



代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
形MY2V	形H3Y-4	AC用 4,300 DC用 3,450

異なる特性比較

形式	生産終了商品	推奨代替商品
項目	形MY2V	形H3Y-4
復帰時間	0.3sec以下 (途中復帰時は0.5sec以下)	0.1sec以下 (途中復帰含む)
誤動作衝撃	200m/s <sup>2</sup> (約20G)	100m/s <sup>2</sup> (約10G) (実力値は形MY2Vと同等です)

付属品

生産終了商品	推奨代替商品
形MY2V	形H3Y-4
<p>保持金具は同一です 形Y92H-3 形Y92H-4</p>	