

FA実践セミナー

OMRON


2017年 4月~9月

磨きこむほど、
未来がクリアに。



安全
担当者向け
新コースが
誕生!

セミナーコース一覧



※上期開催のないコースがございます。詳しくは「セミナー開催日程」ページでご確認ください。

セミナー開催日程

品川・名古屋・大阪で開催中!

※消費税込みの価格を表記しております。

電気系保全検定受験対策、タッチパネル、EtherNet/IP™ユニットは上期の開催はございません。

コース名	会場	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月
制御機器入門 2日間/30,000円	品川	20	13(木)-14(金)	11(木)-12(金)	15(木)-16(金)	11(火)-12(水)	1(火)-2(水)	12(火)-13(水)
	名古屋	15	11(火)-12(水)	11(木)-12(金)	13(火)-14(水)	13(木)-14(金)		5(火)-6(水)
	大阪	18	13(木)-14(金)	29(月)-30(火)		3(月)-4(火)	8(火)-9(水)	4(月)-5(火)
コントローラ体験 1日間/10,000円	品川	10				19(水)		
コントローラ基礎1 〈I/O制御編〉 2日間/20,000円	品川	16	20(木)-21(金)	18(木)-19(金)	22(木)-23(金)	13(木)-14(金)	9(水)-10(木)	26(火)-27(水)
	名古屋	10	18(火)-19(水)	23(火)-24(水)	6(火)-7(水)	6(木)-7(金)	8(火)-9(水)	21(木)-22(金)
	大阪	15	20(木)-21(金)	25(木)-26(金)	13(火)-14(水)		29(火)-30(水)	
コントローラ基礎2 〈応用命令編〉 2日間/20,000円	品川	16		23(火)-24(水)	27(火)-28(水)	25(火)-26(水)	22(火)-23(水)	
	名古屋	12		30(火)-31(水)		11(火)-12(水)		28(木)-29(金)
	大阪	12			20(火)-21(水)			26(火)-27(水)
NEW 保全業務で役立つ CX-P活用術 1日間/10,000円	品川	15				21(金)		12(火)
	名古屋	15			23(金)			1(金)
	大阪	15		23(火)		25(火)		
リレーシーケンス 制御基礎 1日間/10,000円	品川	15	18(火)	16(火)	20(火)	14(金)		15(金)
	名古屋	10	28(金)		16(金)			12(火)
	大阪	10		16(火)		14(金)		
温度制御基礎 1日間/10,000円	品川	12			6(火)			1(金)
	名古屋	10		26(金)				
	大阪	10						
センサ基礎 〈光ファイバセンサ・変位センサ〉 1日間/10,000円	品川	15			23(金)			
	名古屋	10				4(火)		
	大阪	10					22(火)	
画像センサ 2日間/20,000円	品川	10				27(木)-28(金)		21(木)-22(金)
	名古屋	8	20(木)-21(金)					
	大阪	10			8(木)-9(金)			
安全基礎 1日間/10,000円	品川	10	25(火)				25(金)	
	名古屋	10	18(火)					
	大阪	10					8(火)	

コース名	会場	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月
リスクアセスメントの実践 1日間/10,000円	品川	10		9(火)				8(金)
	名古屋	10		16(火)				
	大阪	10					22(火)	
安全設計 ISO13849-1とPL計算 1日間/10,000円	品川	10			13(火)			22(金)
	名古屋	10			2(金)			
	大阪	10						12(火)
コントローラによる位置決め制御 (EtherCAT®) 2日間/20,000円	品川	10				4(火)~5(水)		
	大阪	10						
PLCopen®認定コース IEC 61131-3導入 (NJシリーズで国際標準規格を学ぼう) 1日間/10,000円	品川	12		30(火)			31(木)	
	名古屋	10			27(火)			
	大阪	12			8(木)			4(月)
NJシリーズ プログラミング 1日間/10,000円	品川	12		31(水)				1(金)
	名古屋	10						
	大阪	12			9(金)			5(火)
NJシリーズ モーション制御基礎 1日間/10,000円	品川	10						26(火)
	名古屋	10						
	大阪	10						
NJシリーズ モーション制御応用 2日間/20,000円	品川	10						28(木)~29(金)
	名古屋	10						
	大阪	10						

札幌市・仙台市・米沢市・宇都宮市・長岡市・松本市・岡山市・広島市・北九州市・福岡市・熊本市・鹿児島市でもセミナー開催を予定しています。詳しくはWebサイト (www.fa.omron.co.jp/seminar/area) をご覧ください。

対面セミナー と eラーニング のベストな組み合わせ 「オムロンFA機器学習プログラム」のご案内

「学習コースが多いため、どのコースをどんな順番で受講させればよいか悩んでしまう…」
 そんな方には人財育成目的別に、セミナーとeラーニングを組み合わせた学習プログラムをご用意しています。

例えば…

新人さんにFA機器の全体を知ってほしいなら **FA機器入門プログラム**

対面セミナー

- ・制御機器入門
- ・リレーシーケンス制御基礎



eラーニング

- ・イチから学ぶ電気の基礎
- ・制御機器導入編
- ・一般リレー入門編



オムロンFA機器学習プログラム

検索

www.fa.omron.co.jp/seminar/first/information

お申し込みはWebサイトから!

お申し込み時、I-Webメンバーズのご登録/ログインが必要です。

- 受付は先着順となっております。お申し込みいただいたコースが満席によりご受講いただけない場合は、こちらからご連絡いたします。
- 開催が5日以内に迫ったコースのお申し込みをされる場合は、お電話にてお問い合わせください。
- FAXでのお申し込みも可能です。

お問い合わせTEL 03-6718-3513

お申し込みFAX 03-6718-3518

オムロン セミナ

検索

www.fa.omron.co.jp/seminar/


オムロンFA機器 eラーニング

全コース無料で
受け放題!



eLearning コース一覧 (2016年12月現在)
For Industrial Automation

パソコンはもちろん、スマホやタブレットでいつでもどこでも学べます!



オムロン eラーニング

検索

www.fa.omron.co.jp/seminar/first/elearning

- ・ Sysmac は、オムロン株式会社製FA機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
- ・ EtherNet/IP™は、ODVAの商標です。
- ・ PLCopen®および関連するロゴマークはPLCopen®が所有する登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の商標または登録商標です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

〒108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
TEL: 03-6718-3513 FAX: 03-6718-3518
URL: www.fa.omron.co.jp/seminar/