


# 形A6RS

ロータリーディップスイッチ

## サーフェスマウントタイプのロータリーディップスイッチ

- フラットタイプ、シャフトタイプを品揃え。
- 端子配列は4×1と3×3の2種類を用意、基板設計の自由度向上。
- エンボステーピング梱包では100個の100個リールも用意。



### 種類 (納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ			上面操作 フラットタイプ					
			スティック		エンボステーピング			
					標準リール		100個リール	
ポジション数	端子	出力コード	梱包単位	形式	梱包単位	形式	梱包単位	形式
10	4×1	リアル・コード	48	形A6RS-101RF	750	形A6RS-101RF-P	100	形A6RS-101RF-R100
	3×3	リアル・コード		形A6RS-102RF		形A6RS-102RF-P		形A6RS-102RF-R100
16	4×1	リアル・コード		形A6RS-161RF		形A6RS-161RF-P		形A6RS-161RF-R100
	3×3	リアル・コード		形A6RS-162RF		形A6RS-162RF-P		形A6RS-162RF-R100

タイプ			上面操作 シャフトタイプ					
			スティック		エンボステーピング			
					標準リール		100個リール	
ポジション数	端子	出力コード	梱包単位	形式	梱包単位	形式	梱包単位	形式
10	4×1	リアル・コード	48	形A6RS-101RS	250	形A6RS-101RS-P	100	形A6RS-101RS-R100
	3×3	リアル・コード		形A6RS-102RS		形A6RS-102RS-P		形A6RS-102RS-R100
16	4×1	リアル・コード		形A6RS-161RS		形A6RS-161RS-P		形A6RS-161RS-R100
	3×3	リアル・コード		形A6RS-162RS		形A6RS-162RS-P		形A6RS-162RS-R100

注: 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。

## ■定格／性能

定格 (抵抗負荷)	DC24V 25mA DC3.5V 10 $\mu$ A (最小電流)
使用温度範囲	-25~+80℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲	35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗	100M $\Omega$ 以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗 (初期値)	200m $\Omega$ 以下
耐電圧	端子間 AC250V 1min
振動	誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃	誤動作 300m/s <sup>2</sup> 以上
電気的耐久性	5,000ステップ以上
洗浄	不可
保護構造	IEC IP60
操作トルク	1.96 $\times 10^{-2}$ N $\cdot$ m以下
質量	フラットタイプ:約0.6g シャフトタイプ:約0.73g

## ■出力コード表

### 10ポジション

コード ポジション	リアル・コード			
	1	2	4	8
0				
1	●			
2		●		
3	●	●		
4			●	
5	●		●	
6		●	●	
7	●	●	●	
8				●
9	●			●

注. ●印は内部スイッチON状態を示します。

### 16ポジション


コード ポジション	リアル・コード			
	1	2	4	8
0				
1	●			
2		●		
3	●	●		
4			●	
5	●		●	
6		●	●	
7	●	●	●	
8				●
9	●			●
A		●		●
B	●	●		●
C			●	●
D	●		●	●
E		●	●	●
F	●	●	●	●

注. ●印は内部スイッチ ON 状態を示します。

## ■外形寸法 (単位:mm)


### ●上面操作4×1端子 フラットタイプ

形A6RS-101RF  
形A6RS-101RF-P  
形A6RS-101RF-R100  
形A6RS-161RF  
形A6RS-161RF-P  
形A6RS-161RF-R100




### ●上面操作4×1端子 シャフトタイプ

形A6RS-101RS  
形A6RS-101RS-P  
形A6RS-101RS-R100  
形A6RS-161RS  
形A6RS-161RS-P  
形A6RS-161RS-R100




### ●上面操作3×3端子 フラットタイプ

形A6RS-102RF  
形A6RS-102RF-P  
形A6RS-102RF-R100  
形A6RS-162RF  
形A6RS-162RF-P  
形A6RS-162RF-R100



### ●上面操作3×3端子 シャフトタイプ


形A6RS-102RS  
形A6RS-102RS-P  
形A6RS-102RS-R100  
形A6RS-162RS  
形A6RS-162RS-P  
形A6RS-162RS-R100




注. 上記、各機種の外形式図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

## ■内部接続

### 内部接続図(TOP VIEW)




## ■プリント基板パッド寸法(参考)(TOP VIEW) (単位:mm)




## ■エンボステーピングの包装仕様


### ●フラットタイプ



形A6RS-1□1RF-P  
形A6RS-1□1RF-R100




形A6RS-1□2RF-P  
形A6RS-1□2RF-R100




A6RS


### ●シャフトタイプ



形A6RS-1□1RS-P  
形A6RS-1□1RS-R100



形A6RS-1□2RS-P  
形A6RS-1□2RS-R100



## ■正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項」をご覧の上、正しくお使いください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。  
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

### 1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ① 「当社商品」: 「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ② 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であつて電磁的方法で提供されるものを含みます。
- ③ 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④ 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であつて、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤ 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

### 2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

### 3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。  
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。  
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。  
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
  - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
  - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
  - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
  - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

### 4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間: ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容: 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
  - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
  - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外: 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
  - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
  - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
  - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
  - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
  - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
  - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
  - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

### 5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

### 6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様  
相談室

フリー  
通話

0120-919-066

携帯電話の場合、  
☎055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・12/31~1/3を除く)

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間: 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)  
※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ: 納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。  
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の商品の価格は、お取引先会社にお問い合わせください。
- ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。  
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。  
[https://components.omron.com/jp-ja/sales\\_terms-and-conditions](https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions)

オムロン商品のご用命は