



ロックタイプをシリーズ化

- ・文字高さ4.8/3.2mmの大きくて見やすい表示文字。
- ・パネル取り付けはワンタッチ。
- ・誤操作防止用にロックタイプをシリーズ化。



種類／標準価格

■スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式 分類 (注1) 表示文字高さ 端子の種類 ケースの色	形A7BS		形A7BS-20□-S	
	ワンタッチ取り付け(表面取り付け)		ワンタッチ取り付け(表面取り付け)	
				
	10進:4.8mm 16進:3.2mm		4.8mm	
	はんだ付け端子 *1		はんだ付け端子 *1	
出力コード番号	形式		形式	
06(2進化10進)	形A7BS-206 *2	形A7BS-206-1 *2	形A7BS-206-S	形A7BS-206-S-1
07(2進化10進中継端子形) *3	形A7BS-207 *2	形A7BS-207-1 *2	形A7BS-207-S	形A7BS-207-S-1
54(2進化16進)	形A7BS-254	形A7BS-254-1	—	—
55(2進化16進中継端子形) *3	形A7BS-255	形A7BS-255-1	—	—

形式 分類 (注1) 表示文字高さ 端子の種類 ケースの色	形A7BL	
	ワンタッチ取り付け(表面取り付け)	
		
	ロックタイプ	
	4.8mm	
出力コード番号	形式	
06(2進化10進)	形A7BL-206 *2	形A7BL-206-1 *2
07(2進化10進中継端子形) *3	形A7BL-207 *2	形A7BL-207-1 *2

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取り付け板を組み合わせて4桁にしたものです。

注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。

注3. ダイアルの「+」「-」表示も製作可能です。

各形式中の“-206”または“-207”の後に“-PM”をつけてください。

例: A7BS-206-PM

: A7BS-207-PM-1

*1. プリント基板用端子は、形式の後に「-P2」をつけてください。[例: 形A7BS-207-P2-1]

*2. 内部ストップつきも揃えています。各形式中の“206”もしくは“207”の後に“S□□”をつけ□□に動作規制範囲をご指定ください。

例えば範囲を0～6とする場合“-S06”となります。[例: 形A7BS-206-S06-1]

-254、-255タイプは構造上、ストップ付きの製作ができません。

*3. 中継端子形にはダイオードタイプもあります。

カソードコモンの場合、形式の後ろに「-D」をつけてください。[例: 形A7BS-207-D・形A7BS-207-D-1]

アノードコモンの場合、形式の後ろに「-D1」をつけてください。[例: 形A7BS-207-D1・形A7BS-207-D1-1]

■オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取り付け板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。

●取り付け板、スペアユニット、コネクタ

付属品		ケースの色	ライトグレー	黒
取り付け板(1対)			形A7B-M	形A7B-M-1
スペアユニット			形A7B-P [㊥]	形A7B-P [㊥] -1
コネクタ	はんだづけ端子形		形A7B-C	
	プリント基板端子形		形A7B-CP	

注. スペアユニットの形式中、[㊥]にはA～Uの記号が入ります。
(右下のスペアユニットの説明の表をご覧ください)
スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。
他の刻印付きのタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。

●取り付け板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっています。

●スペアユニット

- ・各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
- ・時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)
別途ご相談ください。

記号	A	B	C	D	E	F	G
刻印	無表示	SEC	MIN	H	g	kg	mm

記号	H	J	K	L	M	N	P
刻印	cm	m	℃	PCS	年	月	日

記号	Q	R	S	T	U
刻印	×10 SEC	時	分	0	.

定格／性能

開閉負荷容量 (抵抗負荷)		1mA～0.1A、AC50V/DC3.3～28V
最大連続通電電流		1A以下
接触抵抗		300mΩ 以下
絶縁抵抗	同極端子間	10MΩ 以上 (DC500V メガにて)
	各端子とアース間	1,000MΩ 以上 (DC500V メガにて)
耐電圧	同極端子間	AC600V 50/60Hz 1min
	各端子とアース間	AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振動		10～55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃		490m/s²以上
耐久性	機械的	10万ステップ以上
	電氣的	5万ステップ以上
使用周囲温度		- 10～+ 65℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度		45～85%RH
操作力		5.39N以下






外形寸法

■スイッチ本体


形A7BS-2□□(-1)

はんだづけ端子



* 出力コード番号が06, 54の場合は32.5、
出力コード番号が07, 55の場合は43.5です。

パネル加工推奨寸法



ユニット数 (n)	寸法A (n×8+8)	寸法B (n×8+6)	寸法C
1	16	14	14.4
2	24	22	22.4
3	32	30	30.4
4	40	38	38.4
5	48	46	46.8
6	56	54	54.8
7	64	62	62.8
8	72	70	70.8
9	80	78	78.8
10	88	86	86.8

注1. 上記寸法は両側の取り付け板を含みます。
ただし、スベアユニットが入る場合は、1個
あたり8mm増えます。

注2. 指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多
連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)
mmとする。

外部ストップつきサムロータリスイッチ

形A7BS-20□-S(-1)

- ・このスイッチにダイヤル表示指定をする場合には、
形A7BS-Sストップピンを使用してください。
- ・ダイヤル表示範囲によるピン挿入位置。


〈例〉0～5の範囲を表示する場合。

①⊕ボタン操作 “5” でストップします



②⊖ボタン操作 “0” でストップします

詳しくは、6ページをご覧ください。

ストップピン



- 注1. 2本で1セットです。
- 注2. 無料でスイッチ本体に添付されます。
メンテ用に必要の場合は、形A7BS-Sで別途
お申し込みください。






* 出力コード番号が06の場合は32.5、
出力コード番号が07の場合は43.5です。

形A7BL-206(-1)

形A7BL-207(-1)


はんだづけ端子

ロックタイプ



* 出力コード番号が06の場合は32.5、
出力コード番号が07の場合は43.5です。

パネル加工推奨寸法



ユニット数 (n)	寸法A (n×8+8)	寸法B (n×8+6)	寸法C
1	16	14	14.4
2	24	22	22.4
3	32	30	30.4
4	40	38	38.4
5	48	46	46.8
6	56	54	54.8
7	64	62	62.8
8	72	70	70.8
9	80	78	78.8
10	88	86	86.8


注1. 上記寸法は両側の取り付け板を含みます。
ただし、スベアユニットが入る場合は、1個
あたり8mm増えます。

注2. 指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多
連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)
mmとする。

■オプション(別売)


●取りつけ板(1対)

形A7B-M(-1)ワンタッチパネル取り付け用



●スペアユニット

形A7B-P※(-1)ワンタッチパネル取り付け用




形式中の※にはA～Uの記号が入ります。(2ページのスペアユニットの説明の表をご覧ください。)

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は $\pm 0.4\text{mm}$ です。



●コネクタ（スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。）

形A7B-C
はんだづけ端子



コネクタの挿入について
コネクタは“UP”の矢印を上にして挿入します。

形A7B-CP
プリント基板用端子



コネクタ





注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は $\pm 0.4\text{mm}$ です。

出力コードの種類／端子の詳細

- 出力コード番号06、07は同じ2進化10進コードになっていますが、07は中継端子形です。
また出力コード番号54、55は同じ2進化16進コードになっていますが、55は中継端子形です。


出力コード表の見方

たとえば出力コード番号06の場合でダイヤル表示「3」のとき、スイッチ本体の共通端子Cは端子番号1と2に導通します。
またコネクタを挿入したとき、スイッチ本体の共通端子Cがコネクタの端子番号2になりスイッチ本体の端子番号1と2がコネクタの端子番号4と5になります。

出力コード番号	端子の詳細	出力コード																																																																																																																													
06		<table><tr><th>出力コード</th><th>本体／コネクタ</th><th>COMの端子番号</th><th colspan="4">COMと接続される端子番号</th></tr><tr><td></td><td>本体</td><td>C</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>06</td><td>コネクタ</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>07</td><td>コネクタ</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="10">ダイヤル</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td></tr></table> 注. ●は内部回路がON (COM端子と接続) 状態を表わしています。	出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	COMと接続される端子番号					本体	C	1	2	4	8	06	コネクタ	2	4	5	6	7	07	コネクタ	1	4	5	6	7	ダイヤル		0						1	●					2		●				3	●	●				4			●			5	●		●			6		●	●			7	●	●	●			8				●		9	●			●																																				
出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	COMと接続される端子番号																																																																																																																												
	本体	C	1	2	4	8																																																																																																																									
06	コネクタ	2	4	5	6	7																																																																																																																									
07	コネクタ	1	4	5	6	7																																																																																																																									
ダイヤル		0																																																																																																																													
		1	●																																																																																																																												
		2		●																																																																																																																											
		3	●	●																																																																																																																											
		4			●																																																																																																																										
		5	●		●																																																																																																																										
		6		●	●																																																																																																																										
		7	●	●	●																																																																																																																										
		8				●																																																																																																																									
		9	●			●																																																																																																																									
07	 中継端子																																																																																																																														
54		<table><tr><th>出力コード</th><th>本体／コネクタ</th><th>COMの端子番号</th><th colspan="4">COMと接続される端子番号</th></tr><tr><td></td><td>本体</td><td>C</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>54</td><td>コネクタ</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>55</td><td>コネクタ</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="16">ダイヤル</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>●</td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td></td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>B</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>C</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>D</td><td>●</td><td></td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr><tr><td></td><td>F</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr></table> 注. ●は内部回路がON (COM端子と接続) 状態を表わしています。	出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	COMと接続される端子番号					本体	C	1	2	4	8	54	コネクタ	2	4	5	6	7	55	コネクタ	1	4	5	6	7	ダイヤル		0						1	●					2		●				3	●	●				4			●			5	●		●			6		●	●			7	●	●	●			8				●		9	●			●		A		●		●		B	●	●		●		C			●	●		D	●		●	●		E		●	●	●		F	●	●	●	●
出力コード	本体／コネクタ	COMの端子番号	COMと接続される端子番号																																																																																																																												
	本体	C	1	2	4	8																																																																																																																									
54	コネクタ	2	4	5	6	7																																																																																																																									
55	コネクタ	1	4	5	6	7																																																																																																																									
ダイヤル		0																																																																																																																													
		1	●																																																																																																																												
		2		●																																																																																																																											
		3	●	●																																																																																																																											
		4			●																																																																																																																										
		5	●		●																																																																																																																										
		6		●	●																																																																																																																										
		7	●	●	●																																																																																																																										
		8				●																																																																																																																									
		9	●			●																																																																																																																									
		A		●		●																																																																																																																									
		B	●	●		●																																																																																																																									
		C			●	●																																																																																																																									
		D	●		●	●																																																																																																																									
		E		●	●	●																																																																																																																									
		F	●	●	●	●																																																																																																																									
55	 中継端子																																																																																																																														

ご注文の手引き

ご注文の場合は、下記のアッセンブル例に従って形式と数量をご指定ください。なお、標準品はバラ出荷です。セット出荷については当社販売員にご相談ください。



- ①形A7BS-206(スイッチユニット)2個
- ②形A7BS-207(スイッチユニット)2個
- ③形A7B-PA(スペアユニット) 1個
- ④形A7B-M(取り付け板)1対

正しくお使いください

●共通の注意事項は、「サムロータリスイッチ 共通の注意事項」をご覧ください。


使用上の注意

●取り扱いについて


- ・成形品は、ポリアセタール樹脂、ABS樹脂などを使用しています。汚れをふきとる場合は、アルコールを用い、シンナーなどの使用はしないでください。
- ・形A7BS/A7BLは防滴構造ではありません。水、油滴のかかる場所での使用はしないでください。
- ・はんだづけ用フラックスや、アルコールがスイッチ内部へ浸入しないようにしてください。

●数値設定について

ロックタイプ




- ・設定用ボタンを起こして設定してください。
- ・設定後は、もとにもどしてください。回転がロックされて、不用意にあたっても、設定数値は変わりません。
- ・連結を取りはずすときには、下図のように⊖ドライバを使用して、上下のツメをはずしてから、取りはずしてください。この際ツメを折らないようご注意ください。



●ストップ設定について(形A7BS-20□-S)


形A7BS-20□-Sはストップピンにて外部で任意に範囲を設定できます。

ストップピンの挿入はつぎの手順で行ってください。



(例) 0～7の範囲で表示する場合。

- (1) 表示窓の数字を限定したい数値(0～7)の範囲で任意の数字にしてください。
(この例では8、9は範囲外になります。)
- (2) まず限定したい数字の下限(“0”)の手前の穴にストップピンを挿入してください。
- (3) 次に限定したい数字の上限(“7”)のうしろの穴に、ストップピンを挿入してください。(ちょうど限定したい範囲の数字を囲むようにストップピンが入ります)
- (4) ⊕ボタンを押してゆき、上限の数字(“7”)が現われたのちは、押ボタンが押せなくなることを確認してください。
- (5) ⊖ボタンを押してゆき、下限の数字(“0”)が現われてからは、押ボタンが押せなくなることを確認してください。設定完了です。



オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。

ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」の F A システム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、(b) 動作、(c) 第三者の知的財産の非侵害、(d) 法令の遵守および (e) 各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」は DDoS 攻撃 (分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- (6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途 (例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途 (例: ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途 (例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (7) 上記 3. (6) (a) から (d) に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車 (二輪車含む。以下同じ) 向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後 1 年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項 3. ご利用にあたってのご注意 に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因 (天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規制に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話の場合、☎ 055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・12/31~1/3 を除く)



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Web メンバース限定)

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ:

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。