

検出困難なワークの安定検出で ライン立上げ期間短縮と稼働率向上



E3ASシリーズが 反射形光電センサの 「使い方」を変える

生産ラインの高度化・複雑化、現場の熟練工不足が深刻化する中で、設備設計の自由度
を格段に向上でき、さらにセンサの取り付け工数を半減できる、受光器や反射板が不要な
「反射形光電センサ」のニーズが高まっています。

オムロンの「E3ASシリーズ」は、反射形光電センサの新たな使い方を実現し、ライン立上
げ期間短縮と稼働率向上を提案いたします。



TOF レーザセンサ
E3AS-F

CMOS レーザセンサ
E3AS-HL


曲面・光沢・凹凸ワークを検出できる



設計・立上げ

難しいワークの安定検出で
設備設計・立上げの期間短縮 P.4

斜め方向・遠くに設置可能で柔軟な設計ができる



設計・立上げ

センサの設置可能な場所の拡大で
新規・改造設計の工数削減 P.6

検出面が汚れにくく、誤検出頻度を削減できる



量産

検出面への防汚コーティングにより油煙
や粉塵のある環境でも安定稼働 P.8

難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮

検出が難しいワーク（曲面、光沢、鋳物表面）に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要ことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。

曲面、凹凸など複雑形状・光沢ワークに E3AS-HL


曲面や凹凸のある金属ワークを安定検出



スポットビームは、表面形状の影響を受け、反射光がセンサに返ってこないため、検出が不安定になることがありました。

E3AS-HL のラインビームなら、いずれかの面からセンサに反射光が返ってくるので、表面形状の影響を受けにくくなります。また、金属ワーク表面に油が付着し光沢がある状態でも影響を受けにくくなります。

様々な色や光沢のあるワークを安定検出




低反射の薄物ワークの場合、ワークと背景の段差を検出できず検出が不安定になることがありました。E3AS-HL は、材質や色の影響を受けにくく、段差を検出できます。

ワーク材質、色によって、検出距離が変わり、検出が不安定になることがありました。E3AS-HL は材質や色の影響を受けにくく、ワークごとにセンサ調整が必要ありません。


材質の影響を最小化するレンズアライメント技術を組み込んだ

CMOS センシング 特許出願中 ^{*1}

From 受光レンズの位置調整精度が低く CMOS 上での受光スポットがぼけて、材質の影響を受けやすい。





To 受光レンズを μm 単位で自動で位置調整し、受光スポットを最小化しているため、材質の影響を受けにくい。





サイズが大きく、様々な色、表面の粗いワークに E3AS-F

鋳物のような表面の粗い金属ワークを安定検出



スポットビームは、ワークの表面形状の影響を受け、反射光がセンサに返ってこないため、検出が不安定になることがありました。E3AS-F は、大きい投光スポットだから、反射光が返ってくるため、表面粗さの影響を受けにくくなります。


様々な色のワークを安定検出



ワークの色によって、検出距離が変わり、検出が不安定になることがありました。E3AS-F は、TOF 方式で色の影響を受けにくく、コンテナの色が変わっても、エンジンプロックでも同じ設定距離で安定検出できます。

長距離検出かつ色・材質の影響を受けにくい TOF 方式

TOF (Time of Flight) 方式は時間差で距離を計測するため、ワークの色・材質の影響を受けにくくなります。また、少ない受光量でも検出できるため、黒ゴムなどの低反射ワークであっても、同じ設定距離で検出が可能になります。





*1. 「特許出願中」の表記は、日本で特許出願中であることを示しています。(2021年12月現在)

センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。
E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し、設計、立上げ工数を削減します。


斜め取り付け、密接取り付に E3AS-HL

ワーク形状・傾きに依存しない設置が可能



金属曲面ワークや低反射曲面ワーク検出の場合、形状の影響を受けやすく、取り付け角度の設計・調整に工数がかかっていました。
E3AS-HL は、広い角度範囲での取り付けが可能で、設計が簡単になります。

狭いスペースでの密接取り付けや照明の近くに設置可能




相互干渉防止機能を最大4台まで有し、近くに設置されているセンサとの干渉を考慮した設計が不要になります。穴位置による品種判別用途などで密接設置ができます。

クラス最高レベル^{*2}の使用周囲照度 20,000lx だから、カメラ照明や太陽光の影響を考慮した設計が不要になります。カメラ照明に隣接した位置に取り付けができます。

曲面ワークからの微小な反射光を検出するセンシングアルゴリズム

E3AS-HLでは、レーザClass1 CMOSレーザセンサで業界初のFPGAを搭載し、受光波形を毎秒1万回の高速サンプリングと独自積算処理をすることで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面や複雑形状、黒ゴム、反射光を受光しづらいワークでも安定検出します。




業界初^{*2}

特許取得済^{*3}


長い検出距離が必要な設置に E3AS-F

透過形センサを設置したくない場所に反射形センサを設置可能




透過形センサでは、作業者がセンサにぶつからないように作業エリア外へ設置することが、困難なことがありました。E3AS-F は、長距離検出の反射形だから、作業スペース側にセンサの設置が不要です。また、時間差で距離を計測する TOF 方式だから、背景の影響を受けにくくなります。

ワーク背景の影響を受けにくい設置が可能



背景の影響を受けないようにするために、すべてのワーク背景に反射板の設置が必要なことがありました。



時間差で距離を計測する TOF 方式だから、背景の影響を受けにくく、反射板が不要で設計が簡単になります。

フレキシブル取り付け金具で取り付け自由度向上

特許出願中^{*3}

Class 1 レーザで
安全対策不要



高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできます。E3AS シリーズだけでなく、25.4mm の取り付けピッチの光電センサにも装着できます。



E3AS シリーズは Class 1 レーザだから、レーザー安全対策が不要です。

^{*}1. 当社標準検出物体での代表値 ^{*}2. 2020 年 9 月現在、当社調べ
^{*}3. 「特許出願中 / 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2021 年 12 月現在)

検出面への防汚コートにより油煙や粉塵のある環境でも安定稼働

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護でライン停止頻度の削減、稼働率向上を実現します。

検出面への防汚コーティングにより誤検出頻度と清掃回数を削減

業界初^{*1}

特許出願中^{*2}

光電センサの原理上、センサ検出面が汚れると誤検出が発生していました。検出面へ業界初の防汚コーティングを施したE3ASシリーズでは、油煙や粉塵の付着防止に加えて検出面の曇りを防ぎ、誤検出頻度と検出面の清掃回数を削減します。



水



切削油



粉塵



水蒸気

防汚コーティングの効果を高めるエアブローユニット

特許取得済^{*2}

エアブローユニットを使用することで、狭く清掃しにくい場所に設置されたセンサ検出面の汚れを防ぎ、誤検出頻度を大幅に削減します。E3ASシリーズだけでなく、25.4mmの取り付けピッチの光電センサにも装着できます。



25.4mmの取り付けピッチの光電センサなら、センサのどちらの側面にも取り付け可能





エア注入口

エア注入口の上下入れ替えも可能

前面保護カバーでセンサの故障頻度を削減

検出面に溶接スパッタが付着したり、作業時にぶつかった場合、センサが故障し交換が必要でした。前面保護カバーを取りつけることで、センサ本体の故障を防ぎます。異常発生時は、センサの交換や再配線が不要で、前面保護カバーを交換するだけとなります。




独自の筐体設計で故障による交換頻度を削減

センサ筐体へのステンレス (SUS316L) 採用に加え、オムロン独自の「異種材レーザ溶着技術」でステンレスと樹脂の密着性と封止性を向上しました。また、E3AS-F の側面部は「レーザ溶着技術」でステンレス同士の密着性と封止性を向上しました。

IP69K
高温・高水圧

IP67G
耐油


ECOLAB
耐洗浄性能



レーザ溶着技術

特許取得済^{*2}


樹脂と金属の異なる材質同士をレーザで溶着する技術です。金属ケースに微細な穴加工を行った後、レーザで樹脂部品を溶かし、穴に埋めることで密着性と封止性を確保しています。



レーザ溶接技術

TOF E3AS-F

金属のケースとカバーを、レーザで融解することですき間を封止。接着剤固定の場合に比べ気密性が高く、水や油などの浸入を防ぎ故障頻度を削減します。



^{*1} 2020 年 9 月現在当社調べ。

^{*2} 「特許出願中 / 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2021 年 12 月現在)

有機ELディスプレイとティーチングで簡単・最適に短時間で設定


E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。また、手順化しやすい操作性でリモートでの作業指示も簡単になります。

文字が読みやすく、わかりやすい有機ELディスプレイ搭載

CMOS E3AS-HL

しきい値と検出値を同画面で表示することで、しきい値設定を簡単にできます。また、広視野角と表示反転機能により、現場での表示確認を容易にできます。

検出値としきい値がひと目でわかる



用途に応じた検出表示切替

検出余裕度がひと目でわかるバー表示



制御出力の状態を確認しやすいON/OFF表示



読みやすい設定メニュー表示



斜めからも視認できる広視野角



センサの設置方向に応じて表示を反転

ディスプレイ反転：無効



ディスプレイ反転：有効



ワンタッチティーチングで設定のばらつきを防止

しきい値の設定は、ティーチボタンを押すだけ。設定のばらつきを防ぎ、簡単に最適なしきい値を設定できます。



背景ティーチング

背景を基準面として、その手前に、しきい値を設定します。


ティーチボタン長押し



2点ティーチング

検出ワークがある時とない時の中間に、しきい値を設定します。

ワークがある状態とない状態でそれぞれティーチボタンを押す




キーロック

設定後はキーロック機能で誤操作を防ぎます。


狙った距離範囲のワーク検出を簡単に設定できるワークティーチング

CMOS E3AS-HL

ボタン長押しで簡単に上下限範囲のしきい値を設定できるワークティーチング。背景がないときや特定の距離範囲内のワーク有無を検出したい場合に使用します。




ワークの位置を基準に、Near側しきい値、Far側しきい値をワンタッチで同時設定。所定の位置におけるワークの有無検出のしきい値を簡単に設定できます。





手順化しやすく、立上げ工数を削減

現地生産ラインの立上げにおいて、センサの設定は熟練者の経験とコツが必要で、現場での作業指示が必要がありました。E3AS シリーズ共通のティーチング方式なら、操作方法を手順化でき、リモートでの作業指示が簡単になります。



IO-Link でラインの立上げ・保守を少人数、短時間で実施

IO-Link により、一括設定での立上げ期間短縮や、現場データを活用して量産後のトラブル対応時間の削減を実現します。




IO-Linkデバイス設定ツールからの一括書き込みで立上げ期間短縮

ラインに設置された何千台ものセンサの設定情報を一括で書き込みできるため、設定時間を短縮し、人によるばらつきを削減できます。

センサデータのチェック・モニタで予兆監視・最短復旧

汚れなどによる光量低下をモニタでお知らせし、誤検出をあらかじめ予測して対処でき、突発的なライン停止を削減します。



機種一覧

	E3AS-HL	E3AS-F	
外観			
筐体	SUS316L	SUS316L	PBT/PC
検出距離	35-500mm 35-150mm	50-1500mm 50-1000mm	50-1500mm 50-1000mm
標準検出段差 (mm)/ 応差 (%)	35 ～ 50mm：1mm 50 ～ 100mm：2mm 100 ～ 150mm：4mm (E3AS-HL150：応答時間 10ms 時)	15% 以下	15% 以下
しきい値設定方式	ティーチング方式 / マニュアル操作		ティーチング方式
有機 EL ディスプレイ	✓	—	—
防汚コーティング	✓	✓	✓
相互干渉防止機能	最大 4 台まで	—	—
保護構造	IP67/69K/67G/Ecolab		

近距離検出タイプもご用意

オムロンの独自の投光素子搭載で低反射ワークも安定検出



距離設定形光電センサ E3AS-L

検出距離 : 10 ~ 80mm/10 ~ 200mm

センサの使い勝手を高めるアクセサリ

立上げ時のセンサ調整時間や、生産時の誤検出頻度を削減するアクセサリをラインアップ。

標準取付ピッチ 25.4mm に対応しているので、E3AS シリーズ以外のセンサにもご使用いただけます。



フレキシブル取り付け金具 **特許出願中** *2

高さ・水平・角度の3方向の光軸調整が可能です。



エアブローユニット **特許取得済** *2

検出面に付着した油煙や粉塵を吹き飛ばします。



前面保護カバー *3

検出面を溶接スパッタの付着やロボットアームの衝突から守ります。

*1. E3AS-HL, E3AS-Fのみ


*2. 「特許出願中 / 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2021 年12 月現在)

*3. E3AS-HL専用です。注. 定格/性能の詳細は本カタログに掲載しているデータシート「定格/性能」をご参照ください。 13

代表アプリケーション・対象ワーク事例



曲面・凹凸など複雑形状、
低反射・光沢ワークに
CMOS レーザセンサ E3AS-HL



クランクシャフトの有無検出



ニードルベアリングの有無検出




ボンネットの有無検出




穴位置による部品品種判別




バンパーの有無検出



パーツフィーダ内ワークの残量検出



ピンの有無検出



成型前タイヤの有無検出




生タイヤの有無検出

検出が難しいワークでも安定検出
検出性能を実証動画でご紹介




サイズが大きく、様々な色・
鋳物のような表面の粗いワークに
TOF レーザーセンサ E3AS-F



エンジンブロックの有無検出




パレットの有無検出



部品の有無検出


油煙や粉塵などが舞う環境でも安定稼働



油煙、粉塵が舞う環境



防汚コーティングと
エアブローユニットに
よる防汚機能を動画で
ご紹介



溶接スパッタが飛散する環境



汚れたら
カバーのみを交換でき
コスト削減

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The word "MEMO" is printed at the top center in bold black capital letters. There are 26 horizontal lines in total, creating 27 rows. A blue vertical margin line is present on the left side, starting from the top header area and extending down the page.

距離設定形光電センサ

E3AS-HL/F/L シリーズ

反射形光電センサの
「使い方」を変える

- 様々なアプリケーションに対応可能なシリーズ構成
- ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定が可能
- 防汚コーティングで検出面の汚れを防ぐ
- IP67/69K/67Gの保護構造に加えてEcolab認証取得済み
- 全機種IO-Linkを搭載(NPNタイプを除く)

38ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

目次

種類／標準価格	18 ページ
定格／性能	24 ページ
特性データ	26 ページ
入出段回路図／タイムチャート	33 ページ
各部の名称	36 ページ
正しくお使いください	38 ページ
外形寸法	40 ページ


E3AS-HL/F/L シリーズ

種類／標準価格


E3AS-HLシリーズ 【外形寸法図→P.40】

ラインビームタイプ

赤色光

接続方式	検出範囲(白紙)	形式		標準価格 (¥)	
		出力			
		NPN出力	PNP出力		
		IO-Link伝送速度	—	COM3 (230.4kbps) * 3	
コード引き出しタイプ (2m) * 1		形E3AS-HL500LMN 2M	形E3AS-HL500LMT 2M	39,800	
M8コネクタタイプ		形E3AS-HL500LMN M3	形E3AS-HL500LMT M3	40,800	
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ * 2		形E3AS-HL500LMN-M1TJ 0.3M	形E3AS-HL500LMT-M1TJ 0.3M	41,800	
コード引き出しタイプ (2m) * 1		形E3AS-HL150LMN 2M	形E3AS-HL150LMT 2M	39,800	
M8コネクタタイプ		形E3AS-HL150LMN M3	形E3AS-HL150LMT M3	40,800	
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ * 2		形E3AS-HL150LMN-M1TJ 0.3M	形E3AS-HL150LMT-M1TJ 0.3M	41,800	

スポットタイプ

接続方式	検出範囲(白紙)	形式			標準価格 (¥)
		出力	形式		
		IO-Link伝送速度	NPN出力	PNP出力	
			—	COM3(230.4kbps) * 3	
コード引き出しタイプ (2m) * 1		形E3AS-HL500MN 2M	形E3AS-HL500MT 2M	34,800	
M8コネクタタイプ		形E3AS-HL500MN M3	形E3AS-HL500MT M3	35,800	
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ * 2		形E3AS-HL500MN-M1TJ 0.3M	形E3AS-HL500MT-M1TJ 0.3M	36,800	
コード引き出しタイプ (2m) * 1		形E3AS-HL150MN 2M	形E3AS-HL150MT 2M	34,800	
M8コネクタタイプ		形E3AS-HL150MN M3	形E3AS-HL150MT M3	35,800	
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ * 2		形E3AS-HL150MN-M1TJ 0.3M	形E3AS-HL150MT-M1TJ 0.3M	36,800	

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例：形E3AS-HL500LMN 5M/形E3AS-HL500MN 5M)

*2. M8コネクタ中継タイプ(0.3m)を準備しています。形式は末尾が-M3J 0.3Mとなります。

(例：形E3AS-HL500LMN-M3J 0.3M/形E3AS-HL500MN-M3J 0.3M)


*3. COM2(38.4kbps)タイプを準備しています。形式は末尾がDとなります。(例：形E3AS-HL500LMD 2M/形E3AS-HL500MD 2M)

E3AS-Fシリーズ 【外形寸法図→P.41】
金属筐体タイプ

赤外光


接続方式	検出範囲(白紙)	出力	形式		標準価格 (¥)
		IO-Link伝送速度	NPN出力	PNP出力	
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-F1500IMN 2M	形E3AS-F1500IMT 2M	21,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-F1500IMN M3	形E3AS-F1500IMT M3	22,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-F1500IMN-M1TJ 0.3M	形E3AS-F1500IMT-M1TJ 0.3M	23,000
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-F1000IMN 2M	形E3AS-F1000IMT 2M	21,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-F1000IMN M3	形E3AS-F1000IMT M3	22,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-F1000IMN-M1TJ 0.3M	形E3AS-F1000IMT-M1TJ 0.3M	23,000

樹脂筐体タイプ

接続方式	検出範囲(白紙)	出力	形式		標準価格 (¥)
		IO-Link伝送速度	NPN出力	PNP出力	
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-F1500IPN 2M	形E3AS-F1500IPT 2M	18,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-F1500IPN M3	形E3AS-F1500IPT M3	19,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-F1500IPN-M1TJ 0.3M	形E3AS-F1500IPT-M1TJ 0.3M	20,000
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-F1000IPN 2M	形E3AS-F1000IPT 2M	18,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-F1000IPN M3	形E3AS-F1000IPT M3	19,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-F1000IPN-M1TJ 0.3M	形E3AS-F1000IPT-M1TJ 0.3M	20,000

E3AS-Lシリーズ 【外形寸法図→P.42】

赤色光

接続方式	検出範囲(白紙)	出力	形式		標準価格 (¥)
		IO-Link伝送速度	NPN出力	PNP出力	
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-L200MN 2M	形E3AS-L200MT 2M	21,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-L200MN M3	形E3AS-L200MT M3	22,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-L200MN-M1TJ 0.3M	形E3AS-L200MT-M1TJ 0.3M	23,000
コード引き出しタイプ (2m) *1			形E3AS-L80MN 2M	形E3AS-L80MT 2M	21,000
M8コネクタタイプ			形E3AS-L80MN M3	形E3AS-L80MT M3	22,000
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ*2			形E3AS-L80MN-M1TJ 0.3M	形E3AS-L80MT-M1TJ 0.3M	23,000

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例: 形E3AS-F1500IMN 5M/形E3AS-F1500IPN 5M/形E3AS-L200MN 5M)

*2. M8コネクタ中継タイプ(0.3m)を準備しています。形式は末尾が-M3J 0.3Mとなります。

(例: 形E3AS-F1500IMN-M3J 0.3M/形E3AS-F1500IPN-M3J 0.3M/形E3AS-L200MN-M3J 0.3M)

*3. COM2(38.4kbps)タイプを準備しています。形式は末尾がDとなります。(例: 形E3AS-F1500IMD 2M/形E3AS-F1500IPD 2M/形E3AS-L200MD 2M)

E3AS-HL/F/L シリーズ

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須) センサに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

丸型防水コネクタ 形XS3F-M8シリーズ

形状	ケーブル仕様	ケーブル外径 (mm)	ケーブル 引出し方向	ケーブル長(m)	センサI/Oコネクタ形式	標準価格 (¥)
M8コネクタ ストレートタイプ  L形タイプ 	PVCロボットケーブル	φ4	ストレート	2	形XS3F-M421-402-R	1,710
				5	形XS3F-M421-405-R	2,500
			L形	2	形XS3F-M422-402-R	1,710
				5	形XS3F-M422-405-R	2,500

注1. 形XS3W(両側コネクタ)、ケーブル長1m、10mタイプもご用意しております。詳細は→XS3データシートをご参照ください。(カタログ番号:SDCA-031)

2. コネクタは、かん合した後、回転しません。

3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

丸型防水コネクタ 形XS5シリーズ

形状	ケーブル仕様	ケーブル外径 (mm)	ケーブル 引出し方向	ケーブル長(m)	センサI/Oコネクタ形式	標準価格 (¥)
M12 スマートクリックコネクタ ストレートタイプ  L形タイプ 	PVCロボットケーブル	φ6	ストレート	2	形XS5F-D421-D80-F	1,560
				5	形XS5F-D421-G80-F	2,250
			L形	2	形XS5F-D422-D80-F	1,560
				5	形XS5F-D422-G80-F	2,250

注1. 形XS5W(両側コネクタ)もご用意しております。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形XS5」をご参照ください。

2. コネクタは、かん合した後、回転しません。

3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

取り付け金具

E3AS-HLシリーズ用【外形寸法図→P.43】

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状	形式 (材質)	標準価格(¥)	コード引き出しタイプ	M12スマートクリック コネクタ中継タイプ	M8コネクタタイプ
L型 取り付け 金具 	形E39-L221 (SUS304)	510	○	○	—
ヨコ型 保護カバー 取り付け 金具 	形E39-L222 (SUS304)	730	○	○	—
背面 取り付け 金具 	形E39-L223 (SUS304)	510	○	○	○ *2
堅牢 取り付け 金具 	形E39-L224 (SUS304)	935	○	○	—
L型 取り付け 金具 	形E39-L231 (SUS304)	575	— *1	— *1	○ *3
ヨコ型 保護カバー 取り付け 金具 	形E39-L232 (SUS304)	795	— *1	— *1	○ *3
堅牢 取り付け 金具 	形E39-L234 (SUS304)	1,030	— *1	— *1	○ *3
前面保護カバー 	形E39-E19 *4	1,980	○	○	○

*1. コード引き出しタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプにも使用することができますが、金具形状をご確認の上お使いください。

*2. 接続するセンサI/Oコネクタは設置環境ならびに金具形状をご確認の上お使いください。

*3. 接続するセンサI/OコネクタはL形をお使いください。ストレート形は取り付けできません。

*4. 前面保護カバーはE3AS-HL用のアクセサリです。E3AS-F、E3AS-Lには取り付けできません。

種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称

正しくお使いください

外形寸法

E3AS-HL/F/Lシリーズ

E3AS-F/Lシリーズ用【外形寸法図→P.47】

形状	形式 (材質)	標準価格(¥)	コード引き出しタイプ	M12スマートクリック コネクタ中継タイプ	M8コネクタタイプ
L型 取り付け 金具 	形E39-L201 (SUS304)	440	○	○	—
ヨコ型 保護カバー 取り付け 金具 	形E39-L202 (SUS304)	660	○	○	—
背面 取り付け 金具 	形E39-L203 (SUS304)	440	○	○	○ *2
堅牢 取り付け 金具 	形E39-L204 (SUS304)	880	○	○	—
L型 取り付け 金具 	形E39-L211 (SUS304)	440	— *1	— *1	○ *3
ヨコ型 保護カバー 取り付け 金具 	形E39-L212 (SUS304)	660	— *1	— *1	○ *3
堅牢 取り付け 金具 	形E39-L214 (SUS304)	880	— *1	— *1	○ *3

*1.コード引き出しタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプにも使用することができますが、金具形状をご確認の上お使いください。

*2.接続するセンサI/Oコネクタは設置環境ならびに金具形状をご確認の上お使いください。

*3.接続するセンサI/OコネクタはL形をお使いください。ストレート形は取り付けることができません。

E3AS-HL/F/Lシリーズ共通 **【外形寸法図→P.50】**
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状	形式 (材質)	標準価格(¥)	コード引き出しタイプ	M12スマートクリック コネクタ中継タイプ	M8コネクタタイプ
フレキシブル 取り付け金具 	形E39-L261 * 1 (SUS304)	2,200	○	○	○
支柱 50mm 	形E39-L262	1,100	○	○	○
支柱 100mm 	形E39-L263	1,430	○	○	○
エアブロー ユニット 	形E39-E16 * 2	2,750	○	○	○

* 1. 別売りの支柱 (形E39-L262もしくは形E39-L263) と合わせてご購入ください。
* 2. エアー用チューブは付属しておりません。

種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称

正しくお使いください

外形寸法

E3AS-HL/F/Lシリーズ

定格／性能

E3AS-HLシリーズ

		検出方式		三角測距			
項目	形式	NPN出力		形E3AS-HL500MN	形E3AS-HL500LMN	形E3AS-HL150MN	形E3AS-HL150LMN
		PNP出力/COM3		形E3AS-HL500MT	形E3AS-HL500LMT	形E3AS-HL150MT	形E3AS-HL150LMT
検出距離範囲＊1				35～設定距離		35～設定距離	
設定範囲＊1				35～500mm		35～150mm	
標準検出段差＊1				35～180mm：9mm 180～300mm：18mm 300～400mm：30mm 400～500mm：45mm (応答時間 10ms時)		35～50mm：1mm 50～100mm：2mm 100～150mm：4mm (応答時間 10ms時)	
表示最小単位値				1mm		0.1mm	
投光スポット径(参考値)＊2				2.5mm×1.5mm (距離 500mm時)	18mm×1.5mm (距離 500mm時)	2.5mm×1.3mm (距離 150mm時)	8mm×1.3mm (距離 150mm時)
光源(発光波長)				赤色レーザ(660nm)			
レーザクラス				クラス1(JIS、IEC/EN、FDA、GB/T)			
電源電圧				DC10～30V(リップル(p-p)10%含む)Class2			
消費電流				100mA以下			
入出力	制御出力		負荷電源電圧DC30V以下 Class2、 負荷電流 2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満：1V以下、負荷電流10～100mA未満：2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ) 切替式				
		NPN	出力1：NO(ノーマルオープン)、出力2：NC(ノーマルクローズ)				
		PNP/COM3	出力1：NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2：NC(ノーマルクローズ)				
	外部入力		投光レーザOFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式 NPN ON時：0V短絡または1.5V以下、OFF時：電源電圧短絡または開放 PNP ON時：電源電圧短絡または電源電圧－1.5V以内、OFF時：0V短絡または開放				
応答時間				1.5ms/10ms/50ms 切替式			
しきい値設定方式				ティーチング方式／マニュアル操作／IO-Link通信での設定			
相互干渉防止台数				最大4台(相互干渉防止機能設定時)			
使用周囲照度				受光面照度 白熱灯：20,000lx以下、太陽光：25,000lx以下 (距離 250mm時) 白熱灯：5,000lx以下、太陽光：10,000lx以下 (距離 500mm時)		受光面照度 白熱灯：8,000lx以下、太陽光：16,000lx以下	

＊1.当社標準検出物(白セラミック)にて測定。
＊2.最大検出距離においてD4σ法にて定義しています。定義域範囲外にも漏れ光があり、検出物周囲の光反射率が検出物に比べて高い状況では、影響の出る場合があります。また、スポットサイズより小さい検出物を検出する場合は、正しい測定値が得られない場合があります。

E3AS-Fシリーズ

項目		検出方式		TOF (Time of flight)	
		形式	タイプ	金属筐体(□：M)、樹脂筐体(□：P)	
			NPN出力	形E3AS-F1500I□N	形E3AS-F1000I□N
		PNP出力/COM3	形E3AS-F1500I□T	形E3AS-F1000I□T	
検出距離範囲		50～設定距離(白紙、黒紙200×200mm)		50～設定距離(白紙、黒紙200×200mm)	
設定範囲		100～1,500mm(白紙200×200mm) 100～1,000mm(黒紙200×200mm)		100～1,000mm(白紙200×200mm) 100～500mm(黒紙200×200mm)	
投光スポット径(参考値)		φ95mm(距離1,000mm時)			
応差		設定距離の15%以下(設定距離200mm以上)			
反射率特性(白黒誤差)		設定距離の10%以下(設定距離200mm以上)			
光源(発光波長)		赤外レーザー(940nm)			
レーザクラス		クラス1(JIS、IEC/EN、FDA、GB/T)			
電源電圧		DC10～30V(リップル(p-p)10%含む) Class2			
消費電流		30mA以下			
入出力	制御出力	負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA未満：1V以下、負荷電流10～100mA未満：2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)			
		NPN	出力1：NO(ノーマルオープン)、出力2：NC(ノーマルクローズ)		
		PNP/COM3	出力1：NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2：NC(ノーマルクローズ)		
応答時間		動作・復帰：各150ms以下		動作・復帰：各90ms以下	
しきい値設定方式		ティーチング方式/IO-Link通信での設定			
使用周囲照度		受光面照度 白熱灯：3,000lx以下、太陽光：10,000lx以下			

E3AS-Lシリーズ

検出方式		三角測距	
形式	NPN出力	形E3AS-L200MN	形E3AS-L80MN
項目	PNP出力/COM3	形E3AS-L200MT	形E3AS-L80MT
検出距離範囲		10mm～設定距離(白紙、黒紙100×100mm)	
設定範囲		40～200mm(白紙、黒紙100×100mm)	20～80mm(白紙、黒紙100×100mm)
投光スポット径(参考値)		□25mm(距離200mm時)	φ4mm(距離80mm時)
応差		設定距離の10%以下	白紙：設定距離の2%以下 黒紙：設定距離の5%以下
反射率特性(白黒誤差)		設定距離の10%以下	設定距離の5%以下
光源(発光波長)		赤色発光ダイオード(624nm)	赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧		DC10～30V(リップル(p-p)10%含む) Class2	
消費電流		35mA以下	
入出力	制御出力	負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満：1V以下、負荷電流10～100mA未満：2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)	
	NPN	出力1：NO(ノーマルオープン)、出力2：NC(ノーマルクローズ)	
	PNP/COM3	出力1：NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2：NC(ノーマルクローズ)	
応答時間		動作・復帰：各1ms以下	
しきい値設定方式		ティーチング方式/IO-Link通信での設定	
使用周囲照度		受光面照度 白熱灯：3,000lx以下、太陽光：10,000lx以下	

E3AS-HL/F/Lシリーズ共通

シリーズ		E3AS-HL	E3AS-F	E3AS-L
保護回路		電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護		
周囲温度範囲		動作時：-10～+50℃、 保存時：-25～+70℃ (ただし、氷結・結露しないこと)	動作時：-20～+55℃、 保存時：-40～+70℃ (ただし、氷結・結露しないこと)	動作時：-25～+55℃、 保存時：-40～+70℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲		動作時：35～85%RH、保存時：35～95%RH(ただし、結露しないこと)		
絶縁抵抗		20MΩ以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧		AC1,000V 50/60Hz 1min		
振動(耐久)		10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h		
衝撃(耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向 3回		
保護構造		IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)		
表示		有機ELディスプレイ(白色) 動作表示灯(橙色) 電源・通信表示灯(緑色*) * IO-Link通信モード(COMモード)時：点滅	動作表示灯(橙色) 安定・通信表示灯(緑色*) * IO-Link通信モード(COMモード)時：点滅	
接続方式		コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M8コネクタタイプ、M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)		
質量 (梱包状態/ 本体のみ)	コード引き出し タイプ(2m)	約180g/約110g	金属筐体タイプ：約135g/約90g 樹脂筐体タイプ：約115g/約70g	約135g/約90g
	M8コネクタタイプ	約120g/約50g	金属筐体タイプ：約75g/約30g 樹脂筐体タイプ：約60g/約15g	約75g/約30g
	M12スマートクリック コネクタ中継タイプ	約150g/約80g	金属筐体タイプ：約95g/約50g 樹脂筐体タイプ：約75g/約30g	約95g/約50g
材質	ケース	ステンレス(SUS316L)	金属筐体タイプ：本体/取りつけ部/ コネクタ部 ステンレス(SUS316L) 樹脂筐体タイプ：本体 ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ ポリカーボネート(PC)、 取りつけ部/コネクタ部 黄銅Niメッキ	ステンレス(SUS316L)
	レンズ部・ ディスプレイ部	メタクリル樹脂(PMMA)/レンズ部：防汚コーティング		
	表示部	ポリアミド11(PA11)	金属筐体タイプ：ポリアミド11(PA11) 樹脂筐体タイプ： ポリエーテルスルホン樹脂(PES)	ポリアミド11(PA11)
主なIO-Link機能		・NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ)の動作モード切替 ・ティーチングの実行(2点ティーチング、背景ティーチング) ・しきい値の設定 ・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択 ・設定初期化 ・キーロック機能設定(無効/有効(ボタンで解除可)/有効(ボタンで解除不可)) ・モニタ出力(検出量、受光量の出力)* * E3AS-HL、E3AS-Fのみ		
IO-Link通信 仕様	IO-Link仕様	Ver1.1		
	伝送速度	COM3(230.4kbps)		
	データ長	PDサイズ：4byte、 ODサイズ：1byte(M-sequence type：TYPE_2_V)		PDサイズ：1byte、ODサイズ：1byte (M-sequence type：TYPE_2_1)
	最小サイクルタイム	COM3：1.2ms		
付属品		取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属) 注. 取り付け金具は別売 E3AS-HL FDA証明ラベル、警告ラベルを同梱 E3AS-F FDA証明ラベルを同梱		

E3AS-HL/F/Lシリーズ

特性データ(参考値)


E3AS-HLシリーズ

投光スポット径-距離特性

スポットタイプ

形E3AS-HL500□


形E3AS-HL150□



ラインビームタイプ

形E3AS-HL500L□

形E3AS-HL150L□





傾き特性

スポットタイプ/ラインビームタイプ


形E3AS-HL500□

左右方向



形E3AS-HL150□


左右方向




最小検出段差－距離特性

スポットタイプ/ラインビームタイプ

形E3AS-HL500□



形E3AS-HL150□



種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称

正しくお使いください

外形寸法




E3AS-HL/F/Lシリーズ

E3AS-Fシリーズ


動作領域特性

形E3AS-F1500□

Z方向




Y方向




形E3AS-F1000□

Z方向




Y方向



投光スポット径－距離特性


形E3AS-F1500□

形E3AS-F1000□




近距離特性

形E3AS-F1500□




形E3AS-F1000□




各反射率物体での応差—距離特性

形E3AS-F1500□




形E3AS-F1000□




傾き特性

形E3AS-F1500□

上下方向




左右方向




E3AS-HL/F/Lシリーズ

形E3AS-F1000□

上下方向




左右方向



検出距離-材質特性


形E3AS-F1500□

設定距離: 白紙にて1,500mm




形E3AS-F1000□

設定距離: 白紙にて1,000mm




検出物体の大きさ-距離特性

形E3AS-F1500□




形E3AS-F1000□




E3AS-Lシリーズ

動作領域特性

形E3AS-L200




形E3AS-L80




投光スポット径－距離特性

形E3AS-L200




形E3AS-L80




近距離特性

形E3AS-L200




形E3AS-L80




各反射率物体での応差－距離特性

形E3AS-L200



形E3AS-L80



種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称


正しくお使いください

外形寸法


傾き特性

形E3AS-L200

上下方向




左右方向




形E3AS-L80

上下方向




左右方向



検出距離－材質特性


形E3AS-L200

設定距離：白紙にて200mm



形E3AS-L80


設定距離：白紙にて80mm



入出力段回路図／タイムチャート

E3AS-HLシリーズ

NPN出力



*初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。

種類／標準価格

定格／性能

特性データ




入出力段回路図／タイムチャート

各部の名称

正しくお使いください



外形寸法

PNP出力

形式	出力回路						
	標準I/Oモード (SIOモード) *1	IO-Link通信モード (COMモード) *2					
形E3AS-HL500□T□ 形E3AS-HL150□T□	Pin2(白線)を出力として使用する場合 	Pin2(白線)を出力として使用する場合 					
	Pin2(白線)を外部入力として使用する場合  <table border="1" data-bbox="483 712 775 835"> <thead> <tr> <th>外部入力</th><th>PNP</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ON時</td><td>電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内</td></tr> <tr> <td>OFF時</td><td>0V短絡または開放</td></tr> </tbody> </table>	外部入力	PNP	ON時	電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内	OFF時	0V短絡または開放
外部入力	PNP						
ON時	電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内						
OFF時	0V短絡または開放						
	コネクタピン配置 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 						
		M8コネクタタイプ 					




*1. 標準I/Oモード (SIOモード) はON/OFF出力として使用するモードです。
*2. IO-Link通信モード (COMモード) はIO-Linkマスタと通信させて使用するモードです。C/QはIO-Link通信を行います。センサ出力DOはON/OFF出力を行います。

シングルポイントモード[Single]

出力モード	タイムチャート	
		
標準I/Oモード (SIOモード)	電源・通信表示灯(緑) 動作表示灯(橙) 制御出力1 *2 制御出力2 *1、*2	
IO-Link通信モード (COMモード)	電源・通信表示灯(緑) 動作表示灯(橙) 通信出力 制御出力2 *1、*2	


*1. 初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。

*2. IO-Link通信により、制御出力1、制御出力2個別にタイマ機能の設定が可能です。(ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットの機能選択、および1~9999msのタイマ時間(T)の選択が可能)


ONディレイ	OFFディレイ	ワンショット
		

IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/download/softwares/) からダウンロードしてください。

ウィンドウBGSモード[Window BGS]



ウィンドウFGSモード[Window FGS]



データの割り当てにつきましては当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)に掲載の取扱説明書をご覧ください。

注. 上記は、工場出荷時の状態です。工場出荷時の初期設定はインデックスリストを参照してください。


PNP/COM出力は、IO-Link通信で出力論理を反転できます。

動作表示灯(橙)は制御出力1がONの状態、もしくはIO-Link通信による制御出力1の状態が1のときに点灯します。


各部の名称

形E3AS-HL500□

形E3AS-HL150□





注. 表示灯の役割はセンサの状態により異なります。





E3AS-HL/F/Lシリーズ

E3AS-Fシリーズ
NPN出力





形式	タイムチャート	出力回路
形E3AS-F1500I□N□ 形E3AS-F1000I□N□		

* 初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。

PNP出力

形式	出力回路	
	標準I/Oモード (SIOモード) *1	IO-Link通信モード (COMモード) *2
形E3AS-F1500I□T□ 形E3AS-F1000I□T□		


*1. 標準I/Oモード (SIOモード) はON/OFF出力として使用するモードです。
*2. IO-Link通信モード (COMモード) はIO-Linkマスタと通信させて使用するモードです。C/QはIO-Link通信を行います。センサ出力DOはON/OFF出力を行います。

出力モード	タイムチャート	
	標準I/Oモード (SIOモード)	IO-Link通信モード (COMモード)
標準I/Oモード (SIOモード)		
IO-Link通信モード (COMモード)		

データの割り当てにつきましては当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) に掲載の取扱説明書をご覧ください。
注. 上記は、工場出荷時の状態です。工場出荷時の初期設定はインデックスリストを参照してください。
PNP/COM出力は、IO-Link通信で出力論理を反転できます。
動作表示灯 (橙) は制御出力1がONの状態、もしくはIO-Link通信による制御出力1の状態が1のときに点灯します。

各部の名称

形E3AS-F1500□
形E3AS-F1000□



注. 表示灯の役割はセンサの状態により異なります。

E3AS-Lシリーズ

NPN出力

形式	タイムチャート	出力回路
形E3AS-L□N	しきい値 安定Near領域 安定Far領域 安定・通信表示灯(緑) *1 点灯 消灯 動作表示灯(橙) 点灯 消灯 制御出力1 ON OFF 制御出力2 *2 ON OFF	茶 黒 100mA 以下 白 100mA 以下 青 DC10~30V コネクタピン配置 M12スマートクリップ コネクタ中継タイプ M8コネクタタイプ

*1. 受光量の余裕が不十分な場合に消灯します。その場合は検出物に近づけて受光量を確保してください。

*2. 初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。

PNP出力

形式	標準I/Oモード (SIOモード) *1	IO-Link通信モード (COMモード) *2
形E3AS-L□T	茶 黒 100mA 以下 白 100mA 以下 青 DC10~30V コネクタピン配置 M12スマートクリップ コネクタ中継タイプ M8コネクタタイプ	茶 黒 C/Q 白 DO 青 0V コネクタピン配置 M12スマートクリップ コネクタ中継タイプ M8コネクタタイプ

*1. 標準 I/Oモード (SIOモード) はPNPのON/OFF出力として使用するモードです。

*2. IO-Link通信モード (COMモード) はIO-Linkマスタと通信させて使用するモードです。C/QはIO-Link通信を行います。センサ出力DOはON/OFF出力を行います。

出力モード	タイムチャート	
標準I/Oモード (SIOモード)	しきい値 安定Near領域 安定Far領域 安定・通信表示灯(緑) *1 点灯 消灯 動作表示灯(橙) 点灯 消灯 制御出力1 *3 ON OFF 制御出力2 *2 ON OFF	*1. 受光量の余裕が不十分な場合に消灯します。その場合は検出物に近づけて受光量を確保してください。 *2. 初期設定では制御出力2は制御出力1の反転動作になっています。 *3. IO-Link通信により、制御出力1でタイマ機能の設定が可能です。(ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットの機能選択、および1~9999msのタイマ時間(T)の選択が可能)
IO-Link通信モード (COMモード)	点滅 (1秒周期) 安定・通信表示灯(緑) 点灯 消灯 動作表示灯(橙) 点灯 消灯 通信出力 1 0 制御出力2 *2 ON OFF	ONディレイ OFFディレイ ワンショット 検出物体 有 無 ON 1 NO OFF 0 NC ON 1 OFF 0 検出物体 有 無 ON 1 NO OFF 0 NC ON 1 OFF 0 検出物体 有 無 ON 1 NO OFF 0 NC ON 1 OFF 0

データの割り当てにつきましては当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) に掲載の取扱説明書をご覧ください。

注. 上記は、工場出荷時の状態です。工場出荷時の初期設定はインデックスリストを参照してください。


PNP/COM出力は、IO-Link通信で出力論理を反転できます。

動作表示灯(橙)は制御出力1がONの状態、もしくはIO-Link通信による制御出力1の状態が1のときに点灯します。

各部の名称

形E3AS-L200□

形E3AS-L80□



注. 表示灯の役割はセンサの状態により異なります。

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項(www.fa.omron.co.jp/)およびご承諾事項をご覧ください。

●警告表示の意味

 警告	●警告レベル 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。
 注意	●注意レベル 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。
安全上の要点	製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。
使用上の注意	製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避することを示します。

●図記号の意味

	●一般的な禁止 特定しない一般的な禁止の通告
	●発火注意 特定の条件において、発火の可能性を注意する通告
	●一般的な注意 特定しない一般的な注意喚起の通告
	●破裂注意 特定の条件において、破裂の可能性を注意する通告
	●レーザー光線注意 レーザー光線の危険の可能性を注意する通告
	●分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性があるため、分解行為を禁止する通告

 警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



故障や発火の恐れがあります。
定格電圧を超えて使用しないでください

 **注意**

部品の破損や保護構造の劣化の恐れがあります。
洗浄時に高圧水を1箇所集中して噴射することはしないでください。



AC電源では絶対に使用しないでください。
破裂の恐れがあります。



E3AS-HL、E3AS-Fシリーズ

レーザー製品を安全に使用していただくために

 警告

レーザーが直接、または鏡面の物体に反射して、目に入らないようにご注意ください。レーザーから放射されたレーザー光はパワー密度が高く、目に入ると失明する恐れがあります。
ここにも規定した以外の手順による制御及び調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。



分解しないでください。分解すると、レーザー光がもれ出し視力障害を起こす恐れがあります。



レーザー機器に関しては、国内・外でレーザー安全対策が規定されています。国内で使用される場合、国内にて紐付けられて海外輸入される場合、これらを4つのケースにわけて説明します。

1. 日本国内で使用する場合

JIS C6802:2014 レーザ製品のクラスに応じて使用者が行わなければならない安全予防対策が規定されています。
本製品は、本規格に定めるクラス1に分類されます。

2. 米国で使用する場合

本製品は、米国のFDA(Food and Drug Administration)のレーザー規制を受けます。本製品は、本規格のLaser Notice NO.56の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にて、Class1に分類されます。本製品は、CDRH(Center for Devices and Radiological Health)に届け出済みです。
Accession Number: 1920014

本製品を搭載した機器を米国で使用する際は、FDA証明ラベルを該当機器に貼りつけてください。

FDA証明ラベル

This laser product complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
OMRON Corporation
Shiohiko Horikawa, Shimogyo-ku,
Kyoto 600-8530 JAPAN
Place of manufacture:
Shanghai Factory, OMRON Corp.
Manufactured in

3. 中国で使用する場合

本製品は、GB/T 7247.1-2024 (IEC60825-1: 2014)に定めるClass1に分類されます。

4. 米国、中国を除く諸外国で使用する場合

本製品はIEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021に定めるClass1に分類されます。

安全上の要点

以下に示すような項目は、安全を確保する上で必要な項目ですので必ず守ってください。

- (1) 電源の逆接続および交流電源への接続はしないでください。
- (2) 負荷を短絡させないでください。
- (3) 最大電源電圧はDC30Vです。通電までに電源電圧が最大電源電圧以下であることを確認してください。
- (4) 引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
- (5) 薬品、油環境でご使用の場合は事前に評価してください。
- (6) 改造しないでください。
- (7) 冷凍火傷の恐れがあります。低温時に素手で金属表面に触らないでください。
- (8) 火傷の恐れがあります。使用条件(周囲温度、電源電圧など)によってはセンサ表面温度が高くなります。操作時や洗浄時にはご注意ください。

使用上の注意

- (1) 取り付け時にハンマーなどで叩かないでください。
- (2) 規定トルク以下で取り付けてください。
M8 コネクタの場合適正締め付けトルクは 0.3 ~ 0.4N・mです。
M12スマートクリックコネクタ中継の場合は手で締め付けてください。
- (3) 取り付け穴の締め付けトルクは、0.6N・m以下(M3ねじ)になります。
- (4) 定格を超える周囲雰囲気・環境で使用しないでください。
- (5) 電源OFF時に出力パルスが発生する場合がありますので負荷あるいは負荷ラインの電源を先にOFFされることをお勧めします。
- (6) 標準I/Oモード時のコード延長は100m以下としてください。IO-Linkモードとして使用される場合は20m以下としてください。
- (7) コードを強く引っ張らないでください。
- (8) コネクタの抜き差しは必ず電源を切ってから行ってください。
- (9) 電源を入れてから製品が使えるようになる時間は、600ms (E3AS-HL)、500ms (E3AS-F)、100ms (E3AS-L)以降にてご使用ください。
- (10) IP67ですが、水中、降雨中、および屋外での使用はさけてください。
- (11) 高圧電線、動力線と製品の配線が同一配管または同一ダクトで行われると、誘導ノイズの発生により誤動作または破壊の原因となる場合がありますので電力線、動力線と別配線またはシールドコードの使用を原則としてください。
- (12) 直射日光のあたる場所では使用しないでください。
- (13) 湿度が高く、結露する恐れがある場所では使用しないでください。

- (14) 腐食性ガスのある場所では使用しないでください。
- (15) 高圧洗浄水などがボタンに当たると誤動作につながる可能性がありますのでキーロックの使用をご検討ください。
- (16) 高圧洗浄をされる場合は、センサの投受光面に近距離から直接かからないようにご注意ください。防汚機能が損なわれることがありますので、投受光面に対し十分距離を離してください。
- (17) 本体に直接、振動や衝撃が伝わる場所では使用しないでください。
- (18) 市販のスイッチングレギュレータをご使用の際は FG (フレームグラウンド)を接地してお使いください。
- (19) 清掃時に有機溶剤類(シンナー、アルコールなど)の使用は光学特性や保護構造を劣化させますので使用しないでください。
- (20) 必ず背景物やLED照明などの周辺環境の影響を確認してご使用ください。
- (21) EEPROM(不揮発性メモリ)の書き込み寿命(10万回)を超えて使用しないでください。しきい値変更、ティーチング、ゼロリセットなどを実施するとEEPROMに設定情報を書き込みます。
- (22)  この商品は該当する規制(法令)に従って廃棄してください。

E3AS-HL/F/L シリーズ

外形寸法


CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位: mm)
指定なき寸法公差: 公差等級 IT16

本体



コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ

形E3AS-HL500□ (-M1TJ)
形E3AS-HL150□ (-M1TJ)




CADデータ

M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
形E3AS-HL500□-M1TJ
形E3AS-HL150□-M1TJ




コード最小曲げ半径/曲げ不可長さ




コネクタタイプ

形E3AS-HL500□ M3
形E3AS-HL150□ M3



CADデータ





CADデータ



コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ

形E3AS-F1500□ (-M1TJ)

形E3AS-F1000□ (-M1TJ)





コード最小曲げ半径/曲げ不可長さ

M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
形E3AS-F1500□-M1TJ/形E3AS-F1000□-M1TJ

コネクタタイプ

形E3AS-F1500□ M3

形E3AS-F1000□ M3



*A寸法
金属筐体(形E3AS-F□M□ M3):9.6mm
樹脂筐体(形E3AS-F□P□ M3):11.6mm

種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称

正しくお使いください

外形寸法

E3AS-HL/F/Lシリーズ


コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ

形E3AS-L200□(-M1TJ)



形E3AS-L80□(-M1TJ)

CADデータ

M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
形E3AS-L200□-M1TJ/形E3AS-L80□-M1TJ



コード最小曲げ半径/曲げ不可長さ





ビニル絶縁丸形コード φ4.25、4芯
(導体断面積: 0.2mm²(AWG24)/
絶縁体径: φ1.1mm) 標準2m

コネクタタイプ

形E3AS-L200□ M3

形E3AS-L80□ M3

CADデータ








アクセサリ(別売)

取り付け金具

●E3AS-HLシリーズ用






形E39-L221

センサ装着時の寸法
(例: 形E3AS-HL500□)

材質: ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)




形E39-L222

センサ装着時の寸法
(例: 形E3AS-HL500□)

材質: ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

形E39-L223


センサ装着時の寸法
(例: 形E3AS-HL500□)

材質: ステンレス (SUS304)


* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

E3AS-HL/F/Lシリーズ

形E39-L224




センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-HL500□)




材質：ステンレス (SUS304)
*付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

形E39-L231




センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-HL500□)



材質：ステンレス (SUS304)
*付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


形E39-L232




材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-HL500□)




形E39-L234



材質：ステンレス(SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-HL500□)



種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力段回路図／タイムチャート








各部の名称

正しくお使いください

外形寸法

E3AS-HL/F/Lシリーズ

形E39-E19




センサ装着時の寸法
(例: 形E3AS-HL500□)

材質: ステンレス (SUS304)
* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


●E3AS-F/Lシリーズ用

形E39-L201




材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)

形E39-L202




材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)

形E39-L203




材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)

E3AS-HL/F/Lシリーズ

形E39-L204




センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)




材質：ステンレス (SUS304)
* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

形E39-L211




センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)




材質：ステンレス (SUS304)
* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

形E39-L212




センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)




材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

形E39-L214



センサ装着時の寸法
(例：形E3AS-F1500□)



材質：ステンレス (SUS304)

* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート

各部の名称


正しくお使いください

外形寸法


E3AS-HL/F/Lシリーズ

●E3AS-HL/F/Lシリーズ共通


フレキシブル取り付け金具 形E39-L261




材質：亜鉛ダイカスト
表面処理：NIメッキ




センサ装着時の寸法 (例：形E3AS-HL500□)




センサ装着時の寸法 (例：形E3AS-F1500□)



* 付属品 2-M3-L10 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)


支柱 50mm
形E39-L262

付属品
2-M12 六角ナット
材質：ステンレス (SUSXM7)




付属品
2-M12 平座金
材質：ステンレス (SUS304)

材質：ステンレス (SUS304)

支柱 100mm
形E39-L263

付属品
2-M12 六角ナット
材質：ステンレス (SUSXM7)



付属品
2-M12 平座金
材質：ステンレス (SUS304)

材質：ステンレス (SUS304)

種類／標準価格

定格／性能

特性データ

入出力回路図／タイムチャート


各部の名称

正しくお使いください


外形寸法

E3AS-HL/F/Lシリーズ


エアブローユニット 形E39-E16



センサ装着時の寸法 (例: 形E3AS-HL500□)



センサ装着時の寸法 (例: 形E3AS-F1500□)



材質: 亜鉛ダイカスト

表面処理: NIメッキ

* 付属品 2-M3-L16 十字穴付ナベ小ねじ (SW+JIS W組込)

- ・EtherCAT[®]は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
- ・EtherNet/IP[™]はODVAの商標です。USB Type-CTMは、USB Implementers Forumの商標です。
- ・EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。
- ・Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。
- ・その他、本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。

[illegible]

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」:「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
(b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
(c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
(d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等」記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間:ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容:故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外:故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
(b) 「利用条件等」から外れたご利用
(c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
(d) 「当社」以外による改造、修理による場合
(e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

関連商品のご案内



アンプ内蔵形
TOF レーザセンサ E3AS-HF

カタログ番号：SCEB-094



耐環境シリーズ
耐油コンポーネント

カタログ番号：SAMC-003



M12 / M8 丸型コネクタ
カタログ

カタログ番号：CDJC-011



IO-Link シリーズ

カタログ番号：SAMC-007

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室

フリー
通話

0120-919-066

携帯電話の場合、
☎055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

チャット

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)
受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)
※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp) の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 SCEB-091N

2025年5月現在

CSM_4_9

©OMRON Corporation 2020-2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください