

センサの設定管理を簡単にする DeviceNetセンサ通信ユニット



- ON/OFF信号や検出量を上位PLCにプログラムレスで送信 (DeviceNet通信スレーブ機能)
- しきい値や各機能の設定内容を読み出し、書き込みおよびティーチングなどの操作を行うことが可能(メッセージ通信機能)
- 通信ケーブルを接続し、アンプを横からスライドするだけの省配線
- センサアンプを最大16台接続可能



2ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

特長

コンフィグレータ
パソコン上で作成した各種デバイス (センサ、温調などDeviceNet対応品) のパラメータを一括ダウンロードで設定できます。

DeviceNet

PLC

光通信

モバイルコンソール
モバイルコンソールのインターフェースを装備、手元での設定・確認も可能です。

使用時間の監視
センサの使用時間を内部メモリに保存、センサのメンテナンス計画などに使用いただけます。(コンフィグレータより確認可能)

幅広いセンサに対応
ファイバセンサをはじめレーザータイプ・近接タイプなど各種デジタルタイプのセンサに対応できます。

16チャンネルまで接続可能

種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

センサ通信ユニット [外形寸法図→P.3]

種類	形式	標準価格(¥)
DeviceNet	◎形E3X-DRT21-S VER.3	28,000

省配線コネクタ(別売)

種類	形式	標準価格(¥)
子コネクタ(コードなし)	◎形E3X-CN02	800

注. 接続されるセンサの台数分ご注文ください。

定格／性能

項目	内容	
通信方式	Device Net通信	
通信機能	リモートI/O通信機能	ON/OFF出力、ステータス、検出量(デジタル表示の内容)のモニタ
	メッセージ通信機能	Explicitメッセージによる各種パラメータの設定
	コンフィグレータ	コンフィグレータによるスレーブデバイスのパラメータ編集/デバイスモニタ機能による
モバイルコンソール接続機能	形E3X-MC11-SV2を接続可能	
電源供給	Device Net通信コネクタから供給(省配線コネクタを介して、接続している全センサにも電源を供給)	
センサ最大接続数*1	リモートI/O通信 1CHモード時*2 : 13台 リモートI/O通信 2CHモード時*3、リモートI/O通信 2CHモード+検出量モニタモード時*4 : 16台 詳細はユーザーズマニュアル(カタログ番号: SCHE-717 第3章)参照	
接続可能なセンサ*5	ファイバセンサ 形E3X-DA-Sシリーズ*7 / 形E3X-MDAシリーズ アンプ分離レーザーセンサ 形E3C-LDAシリーズ アンプ分離近接センサ 形E2C-EDAシリーズ (ただし、コネクタタイプのアンプユニットとコードなしコネクタ形E3X-CN02をご使用ください)	
電源電圧	DC11~25V	
消費電流*6	70mA以下	
使用周囲温度範囲	-20~+55℃	
使用周囲湿度範囲	35~85%(結露のないこと)	
保存周囲温度範囲	-30~+70℃	
サイズ(mm)	30(W)×34.6(H)×71.3(D)	
質量(梱包状態)	約150g	

*1. 下記のセンサを接続する場合は、2チャンネル占有しますので、1台で2台分としてセンサ台数をカウントしてください。

形E3X-DA□-S(□: 7/9)、形E3X-DA□TW-S(□: 6/8)、形E3X-MDA□(□: 6/8)、

形E3C-LDA□(□: 6/8)、形E2C-EDA□(□: 6/8)

*2. 13台分のON/OFF出力データを通信できます。マスタにて占有するINエリアは1CHです。

*3. 16台分のON/OFF出力データとセンサ接続台数を通信できます。マスタにて占有するINエリアは2CHです。

*4. 16台分のON/OFF出力データとセンサ接続台数、接続されているセンサの検出量を通信できます。マスタにて占有するINエリアは2CH+センサ接続台数分のCHです。

*5. センサの応答速度が最速モードの場合は接続ができません。

*6. センサ側に供給される電流は含んでいません。

*7. E3X-DA-Sシリーズは2017年3月末に生産終了です。

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。



警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



使用上の注意


定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位：mm)
指定なき寸法公差：公差等級 IT16

センサ通信ユニット
形E3X-DRT21-S VER.3



CADデータ

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」のF Aシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器カタログ、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものを含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
 - (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
- 「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
 - (4) 「当社商品」をご使用の際には、()定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、()「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、()利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、()「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。

- (5) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例: ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (6) 上記3.(5)(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後1年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項3. ご利用にあたってのご注意に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。

ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015**(通話料がかかります)

営業時間: 8:00 ~ 21:00

営業日: 365日

FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。