

# フォト・マイクロセンサ セレクションガイド

豊富なシリーズラインアップから最適な一台を



欲しいタイプが見つかる

# オムロンのフォト・マイクロセンサ ラインアップ

ドグやワークを検出する小型でシンプルなアンプ内蔵光電センサ。

検出方式は透過形（溝型）・反射形に加え、特殊用途タイプなど豊富に品揃え。

接続方式にはコネクタタイプ・コード引き出しタイプを取り揃えて、ものづくりに貢献します。

## ドグ検出

### 汎用 タイプ



豊富な8形状でコネクタ、コード引き出しを取りそろえた汎用タイプ。

溝幅  
5mm



EE-SX47/67

P.04

### 小型 タイプ



コネクタ内蔵で設置部を省スペース化。市販の汎用コネクタ接続で配線コストも削減。

溝幅  
5mm



EE-SX97

P.08

### 超小型 タイプ



汎用タイプとの体積比1/2以下の超小型サイズ。M3/M2ねじ取り付け可能。

溝幅  
5mm



EE-SX95

P.10

### 薄型 タイプ



厚さ4.6mm。装置への密着取り付けで設置部を省スペース化。

溝幅  
5mm



EE-SX77/87


P.12

### 耐外乱光 タイプ



外乱光に強い変調光タイプ。コネクタ、コード引き出しをラインアップ。

溝幅  
5mm



EE-SPX-W EE-SPX74/84

P.14 P.16



## ワーク検出

## 特殊用途

### 耐外乱光幅広溝型 タイプ



外乱光に強い変調光  
タイプ。ノイズにも強い  
溝幅13mmの幅広  
タイプ。

溝幅  
13mm



EE-SPX303N/EE-SPX403N

P.18

### 限定反射 タイプ



背景影響を受けにくい  
限定反射形。

検出距離  
2~5mm



EE-SPY31/41

P.20

### 拡散反射 タイプ



変調光で周囲の外乱  
光に強い反射形。

検出距離  
5mm



EE-SPY30/40

P.22

### 液面レベル センサ



パイプ取付型 液面  
レベルセンサ。

パイプ径  
Φ6~13mm



EE-SPX613

P.24

### FOUP着座 センサ



FOUPの材質・色・反射  
率の影響を受けずに、  
着荷を確実に検出する  
押しボタン式センサ。

押しボタン式



EE-SA701/801

P.26

## EE-SX47/67

50～100mA直接開閉、  
グローバルスタンダードな溝型タイプ

- ・しゃ光時ON/入光時ONの動作モード切替タイプあり
- ・応答周波数は1kHzと高速応答
- ・入光表示灯が明るく動作確認が容易
- ・電源電圧はDC5～24Vと広範囲
- ・しゃ光時に入光表示灯が点灯するタイプを用意
- ・8形状の豊富なバリエーション
- ・屈曲性に優れたロボットコードを標準採用 \*2



**!** 30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

\*1. コード引き出しタイプは形EE-SX67シリーズのみ

\*2. コード引き出しタイプのみ

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 種類／標準価格

## コネクタタイプ








赤外光

| 形状             | 検出方式    | 接続方式        | 検出距離    | 動作モード                      | 表示灯モード | 形式         |            | 標準価格(¥) |
|----------------|---------|-------------|---------|----------------------------|--------|------------|------------|---------|
|                |         |             |         |                            |        | NPN出力      | PNP出力      |         |
| 標準型<br>        | 透過形(溝型) | コネクタタイプ(4極) | 5mm(溝幅) | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX670  | 形EE-SX670P | 1,080   |
|                |         |             |         |                            | しゃ光時点灯 | 形EE-SX670A | 形EE-SX670R |         |
|                |         |             |         | 入光時ON                      | 入光時点灯  | 形EE-SX470  | —          |         |
| L型<br>         |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX671  | 形EE-SX671P |         |
|                |         |             |         |                            | しゃ光時点灯 | 形EE-SX671A | 形EE-SX671R |         |
|                |         |             |         | 入光時ON                      | 入光時点灯  | 形EE-SX471  | —          |         |
| T型 溝中心7mm<br>  |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX672  | 形EE-SX672P | 1,120   |
|                |         |             |         |                            | しゃ光時点灯 | 形EE-SX672A | 形EE-SX672R |         |
|                |         |             |         | 入光時ON                      | 入光時点灯  | 形EE-SX472  | —          |         |
| 密着取付型<br>      |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX673  | 形EE-SX673P |         |
|                |         |             |         |                            | しゃ光時点灯 | 形EE-SX673A | 形EE-SX673R |         |
|                |         |             |         | 入光時ON                      | 入光時点灯  | 形EE-SX473  | —          |         |
| 密着取付型<br>      |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX674  | 形EE-SX674P | 1,120   |
|                |         |             |         |                            | しゃ光時点灯 | 形EE-SX674A | 形EE-SX674R |         |
|                |         |             |         | 入光時ON                      | 入光時点灯  | 形EE-SX474  | —          |         |
| T型 溝中心10mm<br> |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX675  | 形EE-SX675P |         |
| F型<br>         |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX676  | 形EE-SX676P | 1,120   |
| R型<br>         |         |             |         | しゃ光時ON<br>入光時ON(切替可) *3 *4 | 入光時点灯  | 形EE-SX677  | 形EE-SX677P |         |

\*3. コネクタの(L)端子を開放するとしゃ光時ON、(L)端子と(+)端子を短絡すると入光時ONとなります。ただし、しゃ光時ONの際にL端子をOVと短絡しないでください。入光時ONで使用する場合、コネクタ形EE-1001-1をご利用になると便利です。このコネクタは、あらかじめ(L)端子と(+)端子が短絡されています。  
\*4. 形EE-1006、形EE-1010シリーズのコード付コネクタをご使用になる際に、(L)端子(②桃色)線を使用しない場合は、ノイズの影響を受ける可能性がありますので、未使用の(L)端子線をコネクタ根元から切断し、絶縁テープを巻くなど他の端子と接触しないように処理してください。

## コード引き出しタイプ

赤外光

| 形状                                                                                                | 検出方式    | 検出距離                                                                                       | 動作モード                       | 表示灯モード | 接続方式           | 形式              |                  | 標準価格(¥) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|---------|
|                                                                                                   |         |                                                                                            |                             |        |                | NPN出力           | PNP出力            |         |
| 標準型<br>          | 透過形(溝型) |  5mm (溝幅) | しゃ光時ON<br>入光時ON (切替可)<br>*1 | 入光時点灯  | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX670-WR 1M | 形EE-SX670P-WR 1M | 1,330   |
| L型<br>           |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX671-WR 1M | 形EE-SX671P-WR 1M |         |
| T型 溝中心7mm<br>    |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX672-WR 1M | 形EE-SX672P-WR 1M |         |
| 密着取付型<br>        |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX673-WR 1M | 形EE-SX673P-WR 1M |         |
| 密着取付型<br>       |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX674-WR 1M | 形EE-SX674P-WR 1M |         |
| T型 溝中心10mm<br> |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX675-WR 1M | 形EE-SX675P-WR 1M |         |
| F型<br>         |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX676-WR 1M | 形EE-SX676P-WR 1M |         |
| R型<br>         |         |                                                                                            |                             |        | コード引き出しタイプ(1m) | 形EE-SX677-WR 1M | 形EE-SX677P-WR 1M |         |

\*1. (L) 端子を開放するとしゃ光時ON、(L) 端子と(+) 端子を短絡すると入光時ONとなります。ただし、しゃ光時ONの際にL端子をOVと短絡しないでください。

## アクセサリ(別売) コネクタタイプ用

| 種類       | コード長  | 形式            |
|----------|-------|---------------|
| コネクタ     | コード付き | 形EE-1001      |
|          |       | 形EE-1001-1    |
|          |       | 形EE-1009      |
|          |       | 形EE-1006 1M   |
|          | 2m    | 形EE-1010 1M   |
|          |       | 形EE-1006 2M   |
|          | 1m    | 形EE-1010 2M   |
|          |       | 形EE-1010-R 1M |
| コネクタ保持金具 | 2m    | 形EE-1010-R 2M |
|          |       | 形EE-1006A     |

注1. 形EE-1006、形EE-1010シリーズのコード付コネクタをご使用になる際に、(L) 端子(②桃色)線を使用しない場合は、ノイズの影響を受ける可能性がありますので、未使用の(L) 端子線をコネクタ根元から切断し、絶縁テープを巻くなど他の端子と接触しないように処理してください。

2. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。

EE-SX47/67


定格／性能

| 種類           |                |                | 標準型                                                                                                                                                                                      | L型                                   | T型<br>溝中心7mm                         | 密着取付型                                |                                      | T型<br>溝中心10mm     | F型                | R型                |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 項目           | NPN            | コネクタ<br>タイプ    | 形EE-SX670<br>形EE-SX670A<br>形EE-SX470                                                                                                                                                     | 形EE-SX671<br>形EE-SX671A<br>形EE-SX471 | 形EE-SX672<br>形EE-SX672A<br>形EE-SX472 | 形EE-SX673<br>形EE-SX673A<br>形EE-SX473 | 形EE-SX674<br>形EE-SX674A<br>形EE-SX474 | 形EE-SX675         | 形EE-SX676         | 形EE-SX677         |
|              |                | コード引き<br>出しタイプ | 形EE-SX670-<br>WR                                                                                                                                                                         | 形EE-SX671-<br>WR                     | 形EE-SX672-<br>WR                     | 形EE-SX673-<br>WR                     | 形EE-SX674-<br>WR                     | 形EE-SX675-<br>WR  | 形EE-SX676-<br>WR  | 形EE-SX677-<br>WR  |
| 項目           | PNP            | コネクタ<br>タイプ    | 形EE-SX670P<br>形EE-SX670R                                                                                                                                                                 | 形EE-SX671P<br>形EE-SX671R             | 形EE-SX672P<br>形EE-SX672R             | 形EE-SX673P<br>形EE-SX673R             | 形EE-SX674P<br>形EE-SX674R             | 形EE-SX675P        | 形EE-SX676P        | 形EE-SX677P        |
|              |                | コード引き<br>出しタイプ | 形EE-SX670P-<br>WR                                                                                                                                                                        | 形EE-SX671P-<br>WR                    | 形EE-SX672P-<br>WR                    | 形EE-SX673P-<br>WR                    | 形EE-SX674P-<br>WR                    | 形EE-SX675P-<br>WR | 形EE-SX676P-<br>WR | 形EE-SX677P-<br>WR |
| 検出距離         |                |                | 5mm(溝幅)                                                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 標準検出物体       |                |                | 2×0.8mm以上の不透明体                                                                                                                                                                           |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 応差           |                |                | 0.025mm以下                                                                                                                                                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 光源(ピーク発光波長)  |                |                | 赤外発光ダイオード(940nm)                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 表示灯＊1        |                |                | 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯)                                                                                                                                                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 電源電圧         |                |                | DC5～24V±10% リップル(p-p) 10%以下                                                                                                                                                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 消費電流         |                |                | 12mA以下                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 制御出力         |                |                | NPNタイプ：NPNオープンコレクタ 出力DC5～24V 100mA以下<br>残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下<br>PNPタイプ：PNPオープンコレクタ 出力DC5～24V 50mA以下<br>残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 保護回路         |                |                | 負荷短絡保護                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 応答周波数＊2      |                |                | 1kHz以上(平均値は3kHz)                                                                                                                                                                         |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 使用周囲照度       |                |                | 受光面照度 蛍光灯：1,000lx以下                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 周囲温度範囲       |                |                | 動作時：－25～＋55℃ 保存時：－30～＋80℃(ただし、氷結、結露しないこと)                                                                                                                                                |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 周囲湿度範囲       |                |                | 動作時：5～85%RH 保存時：5～95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)                                                                                                                                                  |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 振動(耐久)       |                |                | 20～2,000Hz(ピーク加速度100m/s <sup>2</sup> ) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)                                                                                                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 衝撃(耐久)       |                |                | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 保護構造         |                |                | IP50 IEC60529規格                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 接続方式         |                |                | コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)、コード引き出しタイプ(標準コード長 1m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.1m)                                                                                                                          |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
| 質量<br>(梱包状態) | コネクタ<br>タイプ    |                | 約3.1g                                                                                                                                                                                    | 約3g                                  | 約2.4g                                | 約2.3g                                | 約3g                                  | 約2.7g             | 約2.2g             | 約2.2g             |
|              | コード引き<br>出しタイプ |                | 約18.9g                                                                                                                                                                                   | 約17.3g                               | 約17.8g                               | 約16.8g                               | 約17.1g                               | 約18.3g            | 約16.9g            | 約16.9g            |
| 材質           | ケース            |                | ポリブチレンテレフタレート(PBT)                                                                                                                                                                       |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |
|              | カバー 投・受光部      |                | ポリカーボネート                                                                                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                   |                   |                   |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SX47/67」をご参照ください。

＊1. GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)

＊2. 応答周波数の測定は、右図の円板を回転させた場合の値です。




MEMO

コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、  
さらに保護回路内蔵で安心

- ・コネクタ内蔵による外形・占有寸法極小化
- ・入光時ON/しゃ光時ONの2出力を装備
- ・7形状の豊富なラインアップ
- ・安心の逆接続保護回路内蔵
- ・サーマルシャットダウン回路(PAT出願中)による出力過電流保護 \*1
- ・多方向から表示灯が確認でき、あらゆる設置場所に対応可能
- ・市販コネクタにも対応可能なロック付コネクタを採用 \*2

\*1. 出力過電流保護はNPNタイプOUT2のみ

\*2. 接続コネクタ推奨品


日本圧着端子製造(株)製 コンタクト: SPHD-001T-P0.5、ハウジング: PAP-04V-S  
詳細はコネクタメーカーまでお問い合わせください。規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。30ページの  
「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 種類／標準価格

## 本体

赤外光

| 形状             | 検出<br>方式    | 接続方式                | 検出距離                                                                                            | 動作モード                    | 表示灯<br>モード | 形式           |               | 標準価格<br>(¥) |
|----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
|                |             |                     |                                                                                                 |                          |            | NPN出力        | PNP出力         |             |
| 標準型<br>        | 透過形<br>(溝型) | コネクタ<br>タイプ<br>(4極) |  5mm<br>(溝幅) | 入光時ON<br>しゃ光時ON<br>2出力装備 | 入光時<br>点灯  | 形EE-SX970-C1 | 形EE-SX970P-C1 | 1,280       |
| L型<br>         |             |                     |                                                                                                 |                          |            | 形EE-SX971-C1 | 形EE-SX971P-C1 |             |
| T型 溝中心7mm<br>  |             |                     |                                                                                                 |                          |            | 形EE-SX972-C1 | 形EE-SX972P-C1 |             |
| 密着取付型<br>      |             |                     |                                                                                                 |                          |            | 形EE-SX974-C1 | 形EE-SX974P-C1 |             |
| T型 溝中心10mm<br> |             |                     |                                                                                                 |                          |            | 形EE-SX975-C1 | 形EE-SX975P-C1 |             |
| F型<br>         |             |                     |                                                                                                 |                          |            | 形EE-SX976-C1 | 形EE-SX976P-C1 |             |

| 形状                                                                                      | 検出方式    | 接続方式        | 検出距離                                                                                      | 動作モード                    | 表示灯モード | 形式           |               | 標準価格(¥) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|---------|
|                                                                                         |         |             |                                                                                           |                          |        | NPN出力        | PNP出力         |         |
| R型<br> | 透過形(溝型) | コネクタタイプ(4極) |  5mm(溝幅) | 入光時ON<br>しゃ光時ON<br>2出力装備 | 入光時点灯  | 形EE-SX977-C1 | 形EE-SX977P-C1 | 1,280   |

## アクセサリ(別売)

| 種類           | コード長 | 形式            |
|--------------|------|---------------|
| コード付コネクタ     | 1m   | 形EE-1017 1M   |
|              | 3m   | 形EE-1017 3M   |
| ロボットコード付コネクタ | 1m   | 形EE-1017-R 1M |
|              | 3m   | 形EE-1017-R 3M |

注. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。


## 定格／性能

| 項目          | 種類                                                                                          | 標準型                | L型            | T型<br>溝中心7mm  | 密着取付型         | T型<br>溝中心10mm | F型            | R型            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | NPN                                                                                         | 形EE-SX970-C1       | 形EE-SX971-C1  | 形EE-SX972-C1  | 形EE-SX974-C1  | 形EE-SX975-C1  | 形EE-SX976-C1  | 形EE-SX977-C1  |
|             | PNP                                                                                         | 形EE-SX970P-C1      | 形EE-SX971P-C1 | 形EE-SX972P-C1 | 形EE-SX974P-C1 | 形EE-SX975P-C1 | 形EE-SX976P-C1 | 形EE-SX977P-C1 |
| 検出距離        | 5mm(溝幅)                                                                                     |                    |               |               |               |               |               |               |
| 標準検出物体      | 2×0.8mm以上の不透明体                                                                              |                    |               |               |               |               |               |               |
| 応差          | 0.025mm以下 *1                                                                                |                    |               |               |               |               |               |               |
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm)                                                                            |                    |               |               |               |               |               |               |
| 表示灯         | 入光時点灯(橙色発光ダイオード)                                                                            |                    |               |               |               |               |               |               |
| 電源電圧        | DC5～24V±10% リップル(p-p) 10%以下                                                                 |                    |               |               |               |               |               |               |
| 消費電流        | 21mA以下                                                                                      |                    |               |               |               |               |               |               |
| 制御出力        | 負荷電源電圧：DC5～24V<br>負荷電流：50mA以下<br>オフ電流：0.5mA以下<br>残留電圧：1.0V以下(負荷電流50mA時)<br>0.4V以下(負荷電流5mA時) |                    |               |               |               |               |               |               |
| 保護回路        | 電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)                                                  |                    |               |               |               |               |               |               |
| 応答周波数       | 1kHz以上(平均値は3kHz) *2                                                                         |                    |               |               |               |               |               |               |
| 使用周囲照度      | 受光面照度 蛍光灯：1,000lx以下                                                                         |                    |               |               |               |               |               |               |
| 周囲温度範囲      | 動作時：-25～+55℃ 保存時：-30～+80℃(ただし、氷結、結露しないこと)                                                   |                    |               |               |               |               |               |               |
| 周囲湿度範囲      | 動作時：5～85%RH 保存時：5～95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)                                                     |                    |               |               |               |               |               |               |
| 振動(耐久)      | 10～2,000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃引時間：15分 掃引回数：10回                                             |                    |               |               |               |               |               |               |
| 衝撃(耐久)      | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                             |                    |               |               |               |               |               |               |
| 保護構造        | IEC60529規格 IP50                                                                             |                    |               |               |               |               |               |               |
| 接続方式        | コネクタタイプ                                                                                     |                    |               |               |               |               |               |               |
| 質量(梱包状態)    | 約3g                                                                                         |                    |               |               |               |               |               |               |
| 材質          | ケース・カバー                                                                                     | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |               |               |               |               |               |               |
|             | 投・受光部                                                                                       | ポリカーボネート(PC)       |               |               |               |               |               |               |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SX97」をご参照ください。

\*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。

\*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



## EE-SX95

お客様のニーズを追求した  
M3ねじ取り付け可能  
超小型センサ

- 標準価格はお求めやすい1,100円～
- M3/M2ねじによる取り付け可能
- 安心の検出溝深さ6.5mm
- 挿入深さを簡単確認できる検出窓表示
- 多方向から確認できる高輝度表示灯
- 入光時ON/しゃ光時ONの2出力を装備
- 標準コード、屈曲性に優れたロボットコードの両方を全タイプで品揃え
- 負荷短絡保護回路を搭載



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 種類／標準価格

## 本体

赤外光

| 形状  | 検出方式    | 検出距離        | 動作モード                    | 接続方式(コード長)                  | 出力形態  | 形式                   | 標準価格(¥) |
|-----|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------|----------------------|---------|
| 標準型 | 透過形(溝型) | 5mm<br>(溝幅) | 入光時ON<br>しゃ光時ON<br>2出力装備 | 標準コード<br>引き出しタイプ(1m)        | NPN出力 | 形EE-SX950-W 1M *1    | 1,270   |
|     |         |             |                          |                             | PNP出力 | 形EE-SX950P-W 1M *2   |         |
|     |         |             |                          | ロボットコード<br>引き出しタイプ(1m)      | NPN出力 | 形EE-SX950-R 1M *1    | 1,730   |
|     |         |             |                          | ロボットコード付<br>コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN出力 | 形EE-SX950-C1J-R 0.3M | 2,050   |
| L型  |         |             |                          | 標準コード<br>引き出しタイプ(1m)        | NPN出力 | 形EE-SX951-W 1M *1    | 1,270   |
|     |         |             |                          |                             | PNP出力 | 形EE-SX951P-W 1M *2   |         |
|     |         |             |                          | ロボットコード<br>引き出しタイプ(1m)      | NPN出力 | 形EE-SX951-R 1M *1    | 1,730   |
|     |         |             |                          | ロボットコード付<br>コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN出力 | 形EE-SX951-C1J-R 0.3M | 2,050   |
| F型  |         |             |                          | 標準コード<br>引き出しタイプ(1m)        | NPN出力 | 形EE-SX952-W 1M *1    | 1,270   |
|     |         |             |                          |                             | PNP出力 | 形EE-SX952P-W 1M *2   |         |
|     |         |             |                          | ロボットコード<br>引き出しタイプ(1m)      | NPN出力 | 形EE-SX952-R 1M *1    | 1,730   |
|     |         |             |                          | ロボットコード付<br>コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN出力 | 形EE-SX952-C1J-R 0.3M | 2,050   |
| R型  |         |             |                          | 標準コード<br>引き出しタイプ(1m)        | NPN出力 | 形EE-SX953-W 1M *1    | 1,270   |
|     |         |             |                          |                             | PNP出力 | 形EE-SX953P-W 1M *2   |         |
|     |         |             |                          | ロボットコード<br>引き出しタイプ(1m)      | NPN出力 | 形EE-SX953-R 1M *1    | 1,730   |
|     |         |             |                          | ロボットコード付<br>コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN出力 | 形EE-SX953-C1J-R 0.3M | 2,050   |
| U型  |         |             |                          | 標準コード<br>引き出しタイプ(1m)        | NPN出力 | 形EE-SX954-W 1M *1    | 1,270   |
|     |         |             |                          |                             | PNP出力 | 形EE-SX954P-W 1M *2   |         |
|     |         |             |                          | ロボットコード<br>引き出しタイプ(1m)      | NPN出力 | 形EE-SX954-R 1M *1    | 1,730   |
|     |         |             |                          | ロボットコード付<br>コネクタ中継タイプ(0.3m) | NPN出力 | 形EE-SX954-C1J-R 0.3M | 2,050   |

\*1.コード長3mタイプを準備しています。形式は形EE-SX95□-□ 3Mとなります。(例:形EE-SX950-W 3M)

\*2.PNP出力のロボットコード引き出しタイプ(1m)を準備しています。形式は形EE-SX95□P-R 1Mとなります。(例:形EE-SX950P-R 1M)

## アクセサリ(別売) コネクタ中継タイプ用

| 種類       | コード長 | 形式            |
|----------|------|---------------|
| コード付コネクタ | 2m   | 形EE-1016-R 2M |

注. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。


## 定格／性能

| 項目           | 種類         |            | 標準型                                                                                             | L型              | F型              | R型              | U型              |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | NPN        | コード引き出しタイプ | 形EE-SX950-□                                                                                     | 形EE-SX951-□     | 形EE-SX952-□     | 形EE-SX953-□     | 形EE-SX954-□     |
|              |            | コネクタ中継タイプ  | 形EE-SX950-C1J-R                                                                                 | 形EE-SX951-C1J-R | 形EE-SX952-C1J-R | 形EE-SX953-C1J-R | 形EE-SX954-C1J-R |
| 項目           | PNP        | コード引き出しタイプ | 形EE-SX950P-□                                                                                    | 形EE-SX951P-□    | 形EE-SX952P-□    | 形EE-SX953P-□    | 形EE-SX954P-□    |
| 検出距離         |            |            | 5mm(溝幅)                                                                                         |                 |                 |                 |                 |
| 標準検出物体       |            |            | 1.8×0.8mm以上の不透明体                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| 応差           |            |            | 0.025mm以下 *1                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
| 光源(ピーク発光波長)  |            |            | 赤外発光ダイオード(940nm)                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| 表示灯          |            |            | 入光時点灯(赤色発光ダイオード)                                                                                |                 |                 |                 |                 |
| 電源電圧         |            |            | DC5～24V±10% リップル(p-p)10%以下                                                                      |                 |                 |                 |                 |
| 消費電流         |            |            | 15mA以下                                                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 制御出力         |            |            | 負荷電源電圧：DC5～24V<br>負荷電流：50mA以下<br>オフ電流：0.5mA以下<br>残留電圧：0.7V以下(負荷電流50mAの時)<br>: 0.4V以下(負荷電流5mAの時) |                 |                 |                 |                 |
| 保護回路         |            |            | 負荷短絡保護                                                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 応答周波数        |            |            | 1kHz以上(平均値は3kHz) *2                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| 使用周囲照度       |            |            | 受光面照度 蛍光灯：1000lx以下                                                                              |                 |                 |                 |                 |
| 周囲温度範囲       |            |            | 動作時：-25～+55℃ 保存時：-30～+80℃(氷結・結露なし状態)                                                            |                 |                 |                 |                 |
| 周囲湿度範囲       |            |            | 動作時：5～85%RH 保存時：5～95%RH(氷結・結露なし状態)                                                              |                 |                 |                 |                 |
| 振動(耐久)       |            |            | 10～2,000Hz(ピーク加速度 150m/s <sup>2</sup> )<br>片振幅：0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)             |                 |                 |                 |                 |
| 衝撃(耐久)       |            |            | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向：3回                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 保護構造         |            |            | IP50 IEC60529規格                                                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 接続方式         |            |            | コード引き出しタイプ(標準コード長1m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)                                                      |                 |                 |                 |                 |
| 質量<br>(梱包状態) | コード引き出しタイプ |            | 約15g                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|              | コネクタ中継タイプ  |            | 約7g                                                                                             |                 |                 |                 |                 |
| 材質           | ケース・カバー    |            | ポリブチレンテレフタレート(PBT)                                                                              |                 |                 |                 |                 |
|              | 投・受光部      |            | ポリカーボネート(PC)                                                                                    |                 |                 |                 |                 |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SX95」をご参照ください。

\*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。

\*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。



## EE-SX77/87

使いやすさをそのままに継承した  
小型・薄型タイプ

- 小さくて薄型、密着取り付けも可能
- 両面から見える表示灯
- 電源電圧DC5～24Vと広範囲

⚠ 30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 種類／標準価格

## コード引き出しタイプ

赤外光


| 形状      | 検出方式    | コード長 | 検出距離 |         | 動作モード  | 表示灯モード | 形式            |         |               |         |
|---------|---------|------|------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|         |         |      |      |         |        |        | NPN出力         | 標準価格(¥) | PNP出力         | 標準価格(¥) |
| 標準型<br> | 透過形(溝型) | 2m   |      | 5mm(溝幅) | しゃ光時ON | 入光時点灯  | 形EE-SX770 2M  | 1,210   | 形EE-SX770P 2M | 1,390   |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX770A 2M |         | 形EE-SX770R 2M |         |
|         |         |      |      |         | 入光時ON  | 入光時点灯  | 形EE-SX870 2M  |         | 形EE-SX870P 2M |         |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX870A 2M |         | 形EE-SX870R 2M |         |
| L型<br>  |         |      |      |         | しゃ光時ON | 入光時点灯  | 形EE-SX771 2M  |         | 形EE-SX771P 2M |         |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX771A 2M |         | 形EE-SX771R 2M |         |
|         |         |      |      |         | 入光時ON  | 入光時点灯  | 形EE-SX871 2M  |         | 形EE-SX871P 2M |         |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX871A 2M |         | 形EE-SX871R 2M |         |
| T型<br>  |         |      |      |         | しゃ光時ON | 入光時点灯  | 形EE-SX772 2M  |         | 形EE-SX772P 2M |         |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX772A 2M |         | 形EE-SX772R 2M |         |
|         |         |      |      |         | 入光時ON  | 入光時点灯  | 形EE-SX872 2M  |         | 形EE-SX872P 2M |         |
|         |         |      |      |         |        | しゃ光時点灯 | 形EE-SX872A 2M |         | 形EE-SX872R 2M |         |

## 定格／性能

| 項目          | 形式  | 種類                                                                                                                                                                                           | 標準型                      |                          | L型                       |                          | T型                       |                          |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |     | NPN                                                                                                                                                                                          | 形EE-SX770<br>形EE-SX770A  | 形EE-SX870<br>形EE-SX870A  | 形EE-SX771<br>形EE-SX771A  | 形EE-SX871<br>形EE-SX871A  | 形EE-SX772<br>形EE-SX772A  | 形EE-SX872<br>形EE-SX872A  |
|             |     | PNP                                                                                                                                                                                          | 形EE-SX770P<br>形EE-SX770R | 形EE-SX870P<br>形EE-SX870R | 形EE-SX771P<br>形EE-SX771R | 形EE-SX871P<br>形EE-SX871R | 形EE-SX772P<br>形EE-SX772R | 形EE-SX872P<br>形EE-SX872R |
| 検出距離        |     | 5mm(溝幅)                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 標準検出物体      |     | 不透明体 2×0.8mm以上                                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 応差          |     | 0.025mm                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 光源(ピーク発光波長) |     | GaAs赤外発光ダイオード(940nm)                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 表示灯         |     | 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯)                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 電源電圧        |     | DC5～24V±10% リップル(p-p)10%以下                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 消費電流        |     | 12mA以下                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 制御出力        |     | NPNタイプ：NPNオープンコレクタ出力 DC5～24V 100mA以下<br>残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、<br>オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下<br>PNPタイプ：PNPオープンコレクタ出力 DC5～24V 50mA以下<br>残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 保護回路        |     | 負荷短絡保護                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 応答時間        |     | 入光時20μs以下、遮光時100μs以下                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 最大応答周波数 *1  |     | 3kHz以下                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 使用周囲照度      |     | 受光面照度 蛍光灯：1,000lx以下                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 周囲温度範囲      |     | 動作時：-25～+55℃ 保存時：-30～+80℃(ただし、氷結しないこと)                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 周囲湿度範囲      |     | 動作時：5～85%RH 保存時：5～95%RH(ただし、結露しないこと)                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 振動(耐久)      |     | 10～2,000Hz(ピーク加速度100m/s <sup>2</sup> )<br>複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 衝撃(耐久)      |     | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 保護構造 *2     |     | IP64 IEC60529規格                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 接続方式        |     | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 質量(梱包状態)    |     | 約20g                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 材質          | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT)                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 適合規格        |     | UL認証、CEマーキング、ISO13849-1(PLC、cat1) *2                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SX77/87」をご参照ください。

\*1. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。



\*2. ISO13849-1(PLC、cat1)適合時の保護構造はIP64です。2023年9月認証取得。

ISO13849-1認証品として使用される場合は、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/products/family/435/download/manual.html)の「取扱説明書」及び「ISO13849-1対応時の注意事項」をご参照ください。

# 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

## 外乱光の影響を受けにくい コード付きアンプ内蔵 フォト・マイクロセンサ

- 外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲
- 明るく見やすい入光表示灯付き



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

30ページの  
「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 種類／標準価格

赤外光



| 形状 | 検出<br>方式    | 検出距離(溝幅) |       | 出力形式 | 動作<br>モード  | コード長 | 形式                 | 標準価格<br>(¥) |
|----|-------------|----------|-------|------|------------|------|--------------------|-------------|
|    | 透過形<br>(溝型) |          | 3.6mm | NPN  | しゃ光時<br>ON | 1m   | 形EE-SPX302-W2A 1M  | 3,900       |
|    |             |          |       |      | 入光時<br>ON  |      | 形EE-SPX402-W2A 1M  |             |
|    |             |          | 3.6mm |      | しゃ光時<br>ON |      | 形EE-SPX304-W2A 1M  |             |
|    |             |          |       |      | 入光時<br>ON  |      | 形EE-SPX404-W2A 1M  |             |
|    |             |          | 3.6mm |      | しゃ光時<br>ON |      | 形EE-SPX306-W2A 1M  |             |
|    |             |          |       |      | 入光時<br>ON  |      | 形EE-SPX406-W2A 1M  |             |
|    |             |          | 5mm   |      | しゃ光時<br>ON |      | 形EE-SPX305-W2A 1M* |             |
|    |             |          |       |      | 入光時<br>ON  |      | 形EE-SPX405-W2A 1M* |             |

\*形EE-SPX305/405-W2Aのみ「CE」適合していません。


## 定格／性能

| 項目          | 形式   | 形EE-SPX302-W2A、形EE-SPX402-W2A<br>形EE-SPX304-W2A、形EE-SPX404-W2A<br>形EE-SPX306-W2A、形EE-SPX406-W2A      | 形EE-SPX305-W2A<br>形EE-SPX405-W2A |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 検出距離        |      | 3.6mm(溝幅)                                                                                            | 5mm(溝幅)                          |
| 標準検出物体      |      | 1×0.5mm以上の不透明体                                                                                       | 2×0.8mm以上の不透明体                   |
| 応差          |      | 0.05mm以下                                                                                             |                                  |
| 光源(ピーク発光波長) |      | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)                                                                          |                                  |
| 表示灯 *1      |      | 入光時点灯(赤色)                                                                                            |                                  |
| 電源電圧        |      | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下                                                                            |                                  |
| 消費電流        |      | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下                                                                                 |                                  |
| 制御出力        |      | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下<br>オフ電流 0.5mA以下<br>残留電圧 1.0V以下(負荷電流80mA時)<br>残留電圧 0.4V以下(負荷電流10mA時) |                                  |
| 応答周波数 *2    |      | 500Hz以上                                                                                              |                                  |
| 使用周囲照度      |      | 受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下                                                                             |                                  |
| 周囲温度範囲      |      | 動作：-10~+55℃、保存時：-25~+65℃                                                                             |                                  |
| 周囲湿度範囲      |      | 動作：5~85%RH、保存時：5~95%RH                                                                               |                                  |
| 振動(耐久)      |      | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h                                                                          |                                  |
| 衝撃(耐久)      |      | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向3回                                                                       |                                  |
| 保護構造        |      | IEC規格 IP50                                                                                           |                                  |
| 接続方式        |      | コード引出しタイプ(標準コード長1m)                                                                                  |                                  |
| 質量          |      | 18.5g                                                                                                |                                  |
| 材質          | ケース  | ポリカーボネート                                                                                             |                                  |
|             | ホルダ部 |                                                                                                      |                                  |


- \*1. GaP赤色LED  
(ピーク発光波長700nm)  
\*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



形EE-SPX305-W2A



形EE-SPX302-W2A



形EE-SPX306-W2A


注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SPX-W」をご参照ください。

## EE-SPX74/84

外乱光に強い変調光、  
メンテナンス容易なコネクタ式

- コネクタを本体に内蔵
- 使いやすい4つの形状。極小のデッドスペース
- 振動にも安全なロック付きコネクタ
- 入手しやすいM3ねじ取り付け
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲

⚠ 30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。









規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 種類／標準価格

本体

赤外光

| 形状                                                                                  | 検出方式        | 検出距離                                                                                |           | 出力形式 | 動作モード  | 形式         | 標準価格(¥) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------------|---------|--|
|   | 透過形<br>(溝型) |  | 3.6mm(溝幅) | NPN  | しゃ光時ON | 形EE-SPX740 | 3,000   |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | 入光時ON  | 形EE-SPX840 |         |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | しゃ光時ON | 形EE-SPX742 |         |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | 入光時ON  | 形EE-SPX842 |         |  |
|  |             |  | 5mm(溝幅)   |      | しゃ光時ON | 形EE-SPX743 |         |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | 入光時ON  | 形EE-SPX843 |         |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | しゃ光時ON | 形EE-SPX741 |         |  |
|  |             |                                                                                     |           |      | 入光時ON  | 形EE-SPX841 |         |  |

## アクセサリ(別売)

## コード付きコネクタ



| 種類   | コード長 | 形式          |
|------|------|-------------|
| コネクタ | 1m   | 形EE-1013 1M |

注. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。



## 定格／性能

| 項目          | 形式   | 形EE-SPX740、形EE-SPX840<br>形EE-SPX742、形EE-SPX842<br>形EE-SPX743、形EE-SPX843                              | 形EE-SPX741<br>形EE-SPX841 |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 検出距離        |      | 3.6mm(溝幅)                                                                                            | 5mm(溝幅)                  |
| 標準検出物体      |      | 1×0.5mm以上の不透明体                                                                                       | 2×0.8mm以上の不透明体           |
| 応差          |      | 0.05mm以下                                                                                             |                          |
| 光源(ピーク発光波長) |      | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)                                                                          |                          |
| 表示灯 *1      |      | 入光時点灯(赤色)                                                                                            |                          |
| 電源電圧        |      | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下                                                                            |                          |
| 消費電流        |      | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下                                                                                 |                          |
| 制御出力        |      | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下<br>オフ電流 0.5mA以下<br>残留電圧 1.0V以下(負荷電流50mA時)<br>残留電圧 0.4V以下(負荷電流10mA時) |                          |
| 応答周波数 *2    |      | 500Hz以上                                                                                              |                          |
| 使用周囲照度      |      | 受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下                                                                             |                          |
| 周囲温度範囲      |      | 動作：-10~+55℃、保存時：-25~+65℃                                                                             |                          |
| 周囲湿度範囲      |      | 動作：5~85%RH、保存時：5~95%RH                                                                               |                          |
| 振動(耐久)      |      | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h                                                                          |                          |
| 衝撃(耐久)      |      | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向3回                                                                       |                          |
| 保護構造        |      | IEC規格 IP50                                                                                           |                          |
| 接続方式        |      | コネクタタイプ                                                                                              |                          |
| 質量          |      | 約2.4g                                                                                                |                          |
| 材質          | ケース  | ポリカーボネート                                                                                             |                          |
|             | ホルダ部 |                                                                                                      |                          |

- \*1. GaAlAs赤色LED  
(ピーク発光波長660nm)  
\*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



形EE-SPX741/841

形EE-SPX742/842  
形EE-SPX743/843

形EE-SPX740/840


注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SPX74/84」をご参照ください。



## 定格／性能

| 項目          | 形式 | 形EE-SPX303N、形EE-SPX403N                                                                            |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検出距離        |    | 13mm(溝幅)                                                                                           |
| 標準検出物体      |    | 2.2×0.5mm以上の不透明体                                                                                   |
| 応差          |    | 0.05mm以下                                                                                           |
| 光源(ピーク発光波長) |    | 赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)                                                                            |
| 表示灯         |    | 入光時点灯(赤色)                                                                                          |
| 電源電圧        |    | DC12～24V±10% リップル(p-p)5%以下                                                                         |
| 消費電流        |    | 15mA以下                                                                                             |
| 制御出力        |    | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC12～24V 負荷電流80mA以下<br>オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧2.0V以下(負荷電流80mA時)<br>残留電圧1.0V以下(負荷電流10mA時) |
| 保護回路        |    | 電源逆接保護、出力逆接保護                                                                                      |
| 応答周波数*      |    | 100Hz以上                                                                                            |
| 使用周囲照度      |    | 受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下                                                                           |
| 周囲温度範囲      |    | 動作時：－10～＋55℃、保存時：－25～＋65℃                                                                          |
| 周囲湿度範囲      |    | 動作時：5～85%RH、保存時：5～95%RH                                                                            |
| 振動(耐久)      |    | 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h                                                                       |
| 衝撃(耐久)      |    | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                    |
| 保護構造        |    | IEC規格 IP50                                                                                         |
| 接続方式        |    | コネクタタイプ(はんだ付けは不可)                                                                                  |
| 質量          |    | 約4g                                                                                                |
| 材質          |    | ポリカーボネート                                                                                           |

\* 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「形EE-SPX303N/403N」をご参照ください。

# EE-SPY31/41

## 検出物の背景にステンレスなどの鏡面体があってもワークを安定検出



- 背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
- φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
- 検出距離のバラツキが小さい
- 外乱光に強い変調光タイプ
- 電源電圧はDC5～24Vと広範囲



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト ([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/)) の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 種類／標準価格

| 本体      |       |      |       |           |        |            | 赤外光     |
|---------|-------|------|-------|-----------|--------|------------|---------|
| 形状      | 検出方式  | 検出距離 |       | 出力形式      | 動作モード  | 形式         | 標準価格(¥) |
| ヨコ形<br> | 限定反射形 |      | 2～5mm | NPN<br>出力 | しゃ光時ON | 形EE-SPY311 | 3,300   |
|         |       |      |       |           | 入光時ON  | 形EE-SPY411 |         |
| タテ形<br> |       |      |       |           | しゃ光時ON | 形EE-SPY312 |         |
|         |       |      |       |           | 入光時ON  | 形EE-SPY412 |         |

## アクセサリ(別売)


| 種類            | コード長      | 形式            |
|---------------|-----------|---------------|
| コネクタ          |           | 形EE-1001      |
|               |           | 形EE-1009      |
|               | 1m        | 形EE-1006 1M   |
|               |           | 形EE-1010 1M   |
|               | 2m        | 形EE-1006 2M   |
|               |           | 形EE-1010 2M   |
| ロボットコード付き     | 1m        | 形EE-1010-R 1M |
|               | 2m        | 形EE-1010-R 2M |
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2002      |

注. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。



## 定格／性能

| 項目          | 形式  | 形EE-SPY311、形EE-SPY411、形EE-SPY312、形EE-SPY412                                                       |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検出距離        |     | 2～5mm(反射率90%白色紙 15×15mm)                                                                          |
| 最小検出物体      |     | φ0.05mm銅素線                                                                                        |
| 非検出距離 * 1   |     | 20mm以上/アルミ蒸着ガラス                                                                                   |
| 応差          |     | 0.2mm(検出距離3mm、横方向)                                                                                |
| 光源(ピーク発光波長) |     | GsAs赤外発光ダイオード(940nm)                                                                              |
| 表示灯 * 2     |     | 入光時点灯(赤色)                                                                                         |
| 電源電圧        |     | DC5～24V±10% リップル(p-p)5%以下                                                                         |
| 消費電流        |     | 平均15mA以下、せん頭値50mA以下                                                                               |
| 制御出力        |     | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5～24V、負荷電流80mA以下<br>オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)<br>残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) |
| 応答周波数 * 3   |     | 100Hz以上                                                                                           |
| 使用周囲照度      |     | 受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下                                                                          |
| 周囲温度範囲      |     | 動作時：－10～＋55℃、保存時：－25～＋65℃                                                                         |
| 周囲湿度範囲      |     | 動作時：5～85%RH、保存時：5～95%RH                                                                           |
| 振動(耐久)      |     | 10～50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h                                                                      |
| 衝撃(耐久)      |     | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                   |
| 保護構造        |     | IEC規格 IP50                                                                                        |
| 接続方式        |     | コネクタタイプ(はんだ付けは不可)                                                                                 |
| 質量          |     | 約2.6g                                                                                             |
| 材質          | ケース | ポリカーボネート                                                                                          |
|             | ホルダ | ポリブチレンテレフタレート(PBT)                                                                                |


\* 1.

\* 2. GaP赤色LED  
(ピーク発光波長700nm)

\* 3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。



形EE-SPY311/411



形EE-SPY312/412


注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「形EE-SPY31/41」をご参照ください。

# EE-SPY30/40

## 周囲の外乱光に強い変調光タイプ



- 電源電圧はDC5～24Vのワイドレンジ  
電圧出力タイプ
- 調整しやすい光軸マークつき
- 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

30ページの  
「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

## 種類／標準価格

| 本体                         |      |                 |  |           |        |            | <div></div> 赤外光 |
|----------------------------|------|-----------------|--|-----------|--------|------------|-----------------|
| 形状                         | 検出方式 | 検出距離            |  | 出力形式      | 動作モード  | 形式         | 標準価格(¥)         |
| <div>ヨコ形</div> <div></div> | 反射形  | <div></div> 5mm |  | NPN<br>出力 | しゃ光時ON | 形EE-SPY301 | 3,650           |
|                            |      |                 |  |           | 入光時ON  | 形EE-SPY401 |                 |
| <div>タテ形</div> <div></div> | 反射形  | <div></div> 5mm |  |           | しゃ光時ON | 形EE-SPY302 |                 |
|                            |      |                 |  |           | 入光時ON  | 形EE-SPY402 |                 |

## アクセサリ(別売)

| 種類            | コード長      | 形式          |
|---------------|-----------|-------------|
| コネクタ          |           | 形EE-1002    |
|               | コード付き     | 1m 形EE-1003 |
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2001    |
| コネクタ保持金具      |           | 形EE-1003A   |

注. アクセサリ(別売)の詳細に関しては、28ページをご参照ください。

## 定格／性能

| 項目          | 検出方式<br>形式 | 反射形                                                                                            |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | 形EE-SPY301、形EE-SPY401<br>形EE-SPY302、形EE-SPY402                                                 |
| 検出距離        |            | 5mm(反射率90% 15×15mm白色紙) *1                                                                      |
| 標準検出物体      |            | —                                                                                              |
| 応差          |            | 0.2mm(検出距離3mm、横方向)以下                                                                           |
| 光源(ピーク発光波長) |            | GaAs 赤外発光ダイオード(940nm)                                                                          |
| 表示灯 *2      |            | 入光時点灯(赤色)                                                                                      |
| 電源電圧        |            | DC5～24V±10%、リップル(p-p)5%以下                                                                      |
| 消費電流        |            | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下                                                                           |
| 制御出力        |            | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5～24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)<br>残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) |
| 応答周波数 *3    |            | 100Hz以上                                                                                        |
| 使用周囲照度      |            | 受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下                                                                       |
| 周囲温度範囲      |            | 動作時：－10～＋55℃、保存時：－25～＋65℃(ただし氷結しないこと)                                                          |
| 周囲湿度範囲      |            | 動作時：5～85%RH、保存時：5～95%RH(ただし結露しないこと)                                                            |
| 振動(耐久)      |            | 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h                                                                   |
| 衝撃(耐久)      |            | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                |
| 保護構造        |            | IEC規格 IP50                                                                                     |
| 接続方式        |            | コネクタ式(はんだ付けは不可)                                                                                |
| 質量          |            | 約2.6g                                                                                          |
| 材質          | ケース        | ポリカーボネート(PC)                                                                                   |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「形EE-SPY30/40」をご参照ください。



\*1. センサ近傍においては動作しないことがあります。

\*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)

\*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。

形EE-SPY30□

形EE-SPY40□



# EE-SPX613

## 出力動作切替機能と感度切替機能がついて 使いやすくなった液面レベルセンサ




- 出力動作切替機能で、モード設定が自在
- 感度切替機能でφ6～13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応
- クリーンコード(粉体はくり剤なし)を採用
- 電源電圧はDC12～24V



 30ページの「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

### 種類／標準価格

| 形状                                                                                 | 検出方式 | 出力形式 | 動作モード                     | コード長 | 形式            | 標準価格(¥) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------|---------------|---------|
|  | 透過形  | NPN  | しゃ光時ON<br>入光時ON<br>スイッチ方式 | 1m   | 形EE-SPX613 1M | 10,400  |

## 定格／性能

| 項目          | 形式  | 形EE-SPX613                                                                                                 |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用パイプ       |     | 外径φ6～13mm(肉厚1mm)の透明パイプ<br>(FEP(フッ素樹脂)製または同等の透明度を有するもの)                                                     |
| 標準検出物体      |     | パイプ内の液体<br>(高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。)                                                              |
| 光源(ピーク発光波長) |     | GaAs赤外発光ダイオード(940nm)                                                                                       |
| 動作表示灯       |     | 入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長 700nm)                                                                             |
| 電源電圧        |     | DC12～24V±10% リップル(p-p)5%以下                                                                                 |
| 消費電流        |     | 平均値30mA以下、せん頭値80mA以下                                                                                       |
| 制御出力        |     | 負荷電源電圧DC5～24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)<br>残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)<br>NPNオープンコレクタ出力形 |
| 使用周囲照度      |     | 白熱灯・太陽光:各3,000lx以下                                                                                         |
| 周囲温度範囲      |     | 動作時:－10～＋55℃ 保存時:－25～＋65℃(ただし氷結、結露しないこと)                                                                   |
| 周囲湿度範囲      |     | 動作時:5～85%RH 保存時:5～95%RH<br>(ただし結露しないこと)                                                                    |
| 振動(耐久)      |     | 10～500Hz 片振幅1.0mm<br>または加速度150m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)                                      |
| 衝撃(耐久)      |     | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                            |
| 保護構造        |     | IEC規格 IP50                                                                                                 |
| 接続方式        |     | コード引き出しタイプ(標準コード長1m)                                                                                       |
| 質量(梱包状態)    |     | 約55g                                                                                                       |
| 材質          | ケース | ポリカーボネート                                                                                                   |
|             | カバー |                                                                                                            |
| 付属品         |     | 結束バンド2本、滑り止めチューブ2本、取扱説明書                                                                                   |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「形EE-SPX613」をご参照ください。

## 押しボタン式の採用により、 検出の難しかった物体を確実に検出可能

- 半導体FOUPカセットの規格に準拠し、  
底面の材質・色・反射率の影響を受けずに、  
FOUPカセットの着荷を確実に検出
- 薄型設計により、搬送アームなどにも搭載可能
- 4方向の表示灯により視認性を向上
- アクチュエータの動作を光学的に検出するため長寿命  
(機械的寿命500万回以上)
- NPN/PNP両出力タイプをラインナップ
- 屈曲性に優れたロボットコードタイプもラインナップ




 30ページの  
「フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 種類／標準価格

### 本体

| 形状                                                                                 | 検出距離                                                                                                            | 検出方式       | 動作<br>モード   | コード長                | 形式              |                 | 標準価格(¥)                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                 |            |             |                     | NPN出力           | PNP出力           |                                      |
|  |  *2<br>0~3.5mm<br>[押し下げ位置*1] | 押し<br>ボタン式 | 無荷重時<br>ON  | 1m                  | 形EE-SA801A 1M   | 形EE-SA801R 1M   | オープン価格<br>(お取引商社に<br>お問い合わせ<br>ください) |
|                                                                                    |                                                                                                                 |            | 無荷重時<br>OFF | 1m<br>(ロボット<br>コード) | 形EE-SA801A-R 1M | 形EE-SA801R-R 1M |                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                 |            |             |                     | 形EE-SA701-R 1M  | 形EE-SA701P-R 1M |                                      |
|                                                                                    |                                                                                                                 |            |             |                     |                 |                 |                                      |

\*1.ハウジング天面からアクチュエータトップまでの距離。

\*2.3.5~4.5mmの領域内にて出力反転する。

## 定格／性能


| 項目      | 形式           | NPN出力                                                                                                                                                                 | 形EE-SA801A                                                                                                                                               | 形EE-SA801A-R            | 形EE-SA701-R        |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|         |              | PNP出力                                                                                                                                                                 | 形EE-SA801R                                                                                                                                               | 形EE-SA801R-R            | 形EE-SA701P-R       |
| 表示灯     |              |                                                                                                                                                                       | アクチュエータ押し下げ時点灯 (赤色)                                                                                                                                      |                         | アクチュエータ無荷重時点灯 (赤色) |
| 動作仕様 *1 | 静止位置 (FP)    |                                                                                                                                                                       | 5.0±0.4mm                                                                                                                                                |                         |                    |
|         | 動作位置 (OP)    |                                                                                                                                                                       | 3.5～4.5mm *2                                                                                                                                             |                         |                    |
|         | 動作限度位置 (TTP) |                                                                                                                                                                       | 0mm max.                                                                                                                                                 |                         |                    |
| 動作荷重 *3 |              |                                                                                                                                                                       | 3N以下 (TYP 0.5N)                                                                                                                                          |                         |                    |
| 電源電圧    |              |                                                                                                                                                                       | DC12～24V±10% リップル (p-p) 10%以下                                                                                                                            |                         |                    |
| 消費電流    |              |                                                                                                                                                                       | 35mA以下                                                                                                                                                   |                         |                    |
| 制御出力    |              |                                                                                                                                                                       | NPNタイプ： NPNオープンコレクタ 出力DC5～24V 50mA以下、オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧0.4V以下 (負荷電流50mA時)<br>PNPタイプ： PNPオープンコレクタ 出力DC5～24V 50mA以下、オフ電流0.5mA以下<br>残留電圧0.4V以下 (負荷電流50mA時) |                         |                    |
| 外部診断入力  | 入力           | 〈NPNタイプ〉<br>投光OFF： 0Vに短絡または0.5V以下 (流出電流30mA以下)<br>投光ON ： 開放 (漏れ電流0.4mA以下)<br>〈PNPタイプ〉<br>投光OFF： +DC (電源プラス側) に短絡または+DC－0.5V以上 (吸込電流30mA以下)<br>投光ON ： 開放 (漏れ電流0.4mA以下) |                                                                                                                                                          |                         |                    |
|         |              | 応答時間                                                                                                                                                                  | 1ms以下                                                                                                                                                    |                         |                    |
| 保護回路    |              |                                                                                                                                                                       | 電源逆接保護                                                                                                                                                   |                         |                    |
| 周囲温度範囲  |              |                                                                                                                                                                       | 動作時：－25～＋55℃、保存時：－30～＋60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)                                                                                                               |                         |                    |
| 周囲湿度範囲  |              |                                                                                                                                                                       | 動作時：5～85%RH、保存時：5～95%RH (ただし、結露しないこと)                                                                                                                    |                         |                    |
| 機械的寿命   |              |                                                                                                                                                                       | 500万回以上 (ただし、静止位置～動作限度位置～静止位置を1回とする)                                                                                                                     |                         |                    |
| 振動 (耐久) |              |                                                                                                                                                                       | 10～500Hz 片振幅1.0mm<br>加速度150m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3掃引 (11min/掃引)                                                                                      |                         |                    |
| 衝撃 (耐久) |              |                                                                                                                                                                       | 500m/s <sup>2</sup> X、Y、Z各方向 3回                                                                                                                          |                         |                    |
| 保護構造    |              |                                                                                                                                                                       | IEC規格 IP40                                                                                                                                               |                         |                    |
| 接続方式    |              |                                                                                                                                                                       | コード引き出しタイプ<br>(標準コード長1m)                                                                                                                                 | コード引き出しタイプ (ロボットコード長1m) |                    |
| 質量      |              |                                                                                                                                                                       | 約16.1g                                                                                                                                                   |                         |                    |
| 材質      | ケース          |                                                                                                                                                                       | ポリカーボネート                                                                                                                                                 |                         |                    |
|         | アクチュエータ      |                                                                                                                                                                       | ポリアセタール                                                                                                                                                  |                         |                    |
| 付属品     |              |                                                                                                                                                                       | 取扱説明書                                                                                                                                                    |                         |                    |

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。詳細は→当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「形EE-SA701/801」をご参照ください。

\*1. 静止位置 (FP)：アクチュエータに外力が加えられていない状態でのアクチュエータトップの位置

動作位置 (OP)：アクチュエータを押し下げ、出力トランジスタがONからOFFに反転する時のアクチュエータトップの位置 (形EE-SA701-R/-SA701P-RはOFFからONに反転する時)

動作限度位置 (TTP)：アクチュエータを最大限押し下げた時のアクチュエータトップの位置



\*2. 3.5～4.5mmにおいて常時ONしていることを示すものではありません。3.5～4.5mmのいずれかのポイントでON→OFFに切り替わることを示しております。

\*3. アクチュエータをFPからOPまで押し下げるのに必要な力

## アクセサリ(別売)


## 種類/標準価格

## コネクタ/コネクタ保持金具

| 適合するセンサ形式<br>形EE-SX67□(A、P、R)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411 |             |                  |             |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 種類                                                                                               | コード長        | 形式 仕様            | 標準価格(¥)     | 備考                                                |
| コネクタ                                                                                             | コード付        | 形EE-1001         | 120         |                                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1001-1       | 190         | L端子と+端子をあらかじめ短絡                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1009 *1      | 120         |                                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1006 1M      | 400         |                                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1010 1M *1   |             |                                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1006 2M      | 450         | 4芯                                                |
|                                                                                                  |             | 形EE-1006D        | 380         | 3芯                                                |
|                                                                                                  |             | 形EE-1006L        | 330         | 2芯                                                |
|                                                                                                  |             | 形EE-1010 2M *1   | 450         |                                                   |
|                                                                                                  |             | 形EE-1010-R 1M *1 | 530         |                                                   |
| ロボットコード付                                                                                         | 1m          | 形EE-1010-R 2M *1 | 700         |                                                   |
|                                                                                                  | 2m          | 形EE-1010-R 2M *1 | 700         |                                                   |
| NPN/PNP変換コネクタ                                                                                    | 0.46m(全長)   | 形EE-2002         | 1,720       |                                                   |
| コネクタ保持金具                                                                                         |             | 形EE-1006A        | 190         | 形EE-1006および<br>形EE-SX670□、470、<br>形EE-SY671、672専用 |
| コネクタ部品 *2                                                                                        | ケース部(ハウジング) | 形EE-1006H        | 7,300/カートン  | 100個/カートン                                         |
|                                                                                                  | バラ端子ピン      | 形EE-1006C        | 12,200/カートン | 500個/カートン                                         |
|                                                                                                  | 専用圧着工具      | 形EE-1006T        | 114,000     | 形状<br>切替ツマミ 圧着部 ラチェット ハンドル                        |

\*1. 形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。

\*2. 形EE-1006はケース部(ハウジング)、端子ピン(手圧着用)の個別販売も可能です。専用工具(形EE-1006T)を使用して加工ください。





| 適合するセンサ形式<br>形EE-SX95□-C1J-R |      |               |         |    |
|------------------------------|------|---------------|---------|----|
| 種類                           | コード長 | 形式 仕様         | 標準価格(¥) | 備考 |
| ロボットコード付コネクタ                 | 2m   | 形EE-1016-R 2M | 540     |    |



| 適合するセンサ形式<br>形EE-SX97□-C1、形EE-SX97□P-C1 |      |               |         |    |
|-----------------------------------------|------|---------------|---------|----|
| 種類                                      | コード長 | 形式 仕様         | 標準価格(¥) | 備考 |
| コード付コネクタ                                | 1m   | 形EE-1017 1M   | 370     |    |
|                                         | 3m   | 形EE-1017 3M   | 610     |    |
| ロボットコード付コネクタ                            | 1m   | 形EE-1017-R 1M | 490     |    |
|                                         | 3m   | 形EE-1017-R 3M | 970     |    |

| 適合するセンサ形式<br>形EE-SPX74□/84□ |      |             |         |    |
|-----------------------------|------|-------------|---------|----|
| 種類                          | コード長 | 形式 仕様       | 標準価格(¥) | 備考 |
| コード付コネクタ                    | 1m   | 形EE-1013 1M | 400     |    |

| 適合するセンサ形式<br>形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301-A/401-A |           |           |         |            |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 種類                                             | コード長      | 形式 仕様     | 標準価格(¥) | 備考         |
| コネクタ                                           | コード付      | 形EE-1002  | 120     |            |
|                                                |           | 形EE-1003  | 260     |            |
| NPN/PNP変換コネクタ                                  | 0.46m(全長) | 形EE-2001  | 1,720   |            |
| コネクタ保持金具                                       |           | 形EE-1003A | 70      | 形EE-1003専用 |

## 定格/性能

| 項目                  | 品名    | コネクタ *1 *4                                                                                         |  | コード付<br>コネクタ *1                                                                   | ロボットコード付<br>コネクタ *1                                                               | コネクタ *4                                                                            | コネクタ *2 *4<br>((+)端子と<br>L端子短絡)                                                     | コード付<br>コネクタ                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 形式    | 形EE-1009                                                                                           |  | 形EE-1010                                                                          | 形EE-1010-R                                                                        | 形EE-1001                                                                           | 形EE-1001-1                                                                          | 形EE-1006                                                                            |
|                     | 形状    |                   |  |  |  |  |  |  |
| 接触抵抗                |       | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)                                                                           |  |                                                                                   |                                                                                   | 15mΩ以下(DC100V以下にて)                                                                 |                                                                                     | 10mΩ以下<br>(DC100V<br>以下にて)                                                          |
| 挿抜耐久 *3             |       | 50回以上                                                                                              |  |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 挿入力                 |       | 極数×6N以下                                                                                            |  |                                                                                   |                                                                                   | 68.6N以下                                                                            |                                                                                     | 50N以下                                                                               |
| 抜去力<br>(ハウジング保持力)   |       | 極数×0.4N以上                                                                                          |  |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                  |                                                                                     | 20N以上                                                                               |
| 標準コード長              |       | —                                                                                                  |  | 1m、2m                                                                             |                                                                                   | —                                                                                  |                                                                                     | 1m、2m                                                                               |
| ロック強度 *3            |       | 極数×29N以上                                                                                           |  |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 使用周囲温度範囲            |       | -10～+60℃                                                                                           |  |                                                                                   |                                                                                   | -10～+75℃                                                                           |                                                                                     | -10～+60℃                                                                            |
| 材質                  | ハウジング | ポリブチレンテレフタレート                                                                                      |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                     | コンタクト | リン青銅                                                                                               |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 適合するフォト・<br>マイクロセンサ |       | 形EE-SX67□(A、P、R)(コネクタタイプのみ)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、<br>形EE-SPX303N/403N、形EE-SPW311/411 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

| 項目                  | 品名                                    | コネクタ *4                                                                             | コード付コネクタ                                                                            | コード付コネクタ                                                                            | ロボットコード付<br>コネクタ                                                                     | コード付コネクタ                                                                              | ロボットコード付<br>コネクタ |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     | 形式                                    | 形EE-1002                                                                            | 形EE-1003                                                                            | 形EE-1013                                                                            | 形EE-1016-R                                                                           | 形EE-1017                                                                              | 形EE-1017-R       |
|                     | 形状                                    |  |  |  |  |  |                  |
| 接触抵抗                | 10mΩ以下<br>(DC10mAおよび<br>DC1Aにて)       |                                                                                     | 20mΩ以下(1kHz微小電流および<br>DC500Vにて)                                                     |                                                                                     | 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下にて)                                                              |                                                                                       |                  |
| 挿入力                 | 20N以下                                 |                                                                                     | 23.5N以下                                                                             | 40N以下                                                                               | 20N以下                                                                                |                                                                                       |                  |
| 抜去力<br>(ハウジング保持力)   | 15N以上(初回)<br>10N以上(10回)               |                                                                                     | 3.5N以上                                                                              | 10N以下                                                                               | 15N以上                                                                                | 1.5N以上                                                                                |                  |
| 標準コード長              | —                                     |                                                                                     | 1m                                                                                  |                                                                                     | 2m                                                                                   | 1m、3m                                                                                 |                  |
| 使用周囲温度範囲            | -10～+75℃                              |                                                                                     | -10～+60℃                                                                            | -10～+55℃                                                                            | -25～+85℃                                                                             | -10～+60℃                                                                              |                  |
| 材質                  | ハウジング                                 | ナイロン                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                  |
|                     | コンタクト                                 | リン青銅                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                  |
| 適合するフォト・<br>マイクロセンサ | 形EE-SPY30□/40□、<br>形EE-SPZ301-A/401-A |                                                                                     |                                                                                     | 形EE-SPX74□/<br>84□                                                                  | 形EE-SX95□-<br>C1J-R                                                                  | 形EE-SX97□C1、<br>形EE-SX97□P-C1                                                         |                  |

\*1. ロック機構を内蔵していますので、コネクタをセンサからはずす時は、コネクタ本体を右図のように上下から強くつまみながら引っ張ってください。


\*2. 形EE-SX67□、形EE-SY67□を入光時ONでお使いになる時に最適です。

\*3. 挿抜耐久とロック強度は、ロック機構について規定しております。

よって、ロック機構を有していない形EE-1001、形EE-1001-1、形EE-1006では規定しておりません。

\*4. 形EE-1009、形EE-1001、形EE-1001-1、形EE-1002については保管条件によって端子が変色する可能性がありますので、以下の保管条件にご注意ください。

①直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。



# フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項

●各商品個別の注意事項は、各商品ごとの「正しくお使いください」をご覧ください。

## 警告

プレスや安全装置またはその他の人体保護用の安全装置としてはご使用できません。

本製品は安全性にかかわらない、ワークや作業者の検出用途に使用されることを意図していません。



## 安全上の要点

安全確保のために以下の各項目の内容を必ず守ってください。

### ●配線時

| 項目                                                                                                                                                                    | 代表例                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>電源電圧について</b><br>使用電圧範囲を超えて使用しないでください。<br>使用電圧範囲以上の電圧を印加したり、または直流電源タイプのセンサに交流電源(AC100V以上)を印加すると、破裂したり、焼損する恐れがあります。                                                  | ・DC3線式タイプのNPN出力センサの場合<br>              |                                                |
| <b>負荷短絡について</b><br>負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。                                                                                                                   | ・DC3線式タイプのNPN出力センサの場合<br>              |                                                |
| <b>誤配線について</b><br>電源の極性など、誤配線をしないでください。破裂したり焼損する恐れがあります。                                                                                                              | ・DC3線式タイプのNPN出力センサの場合<br>(例) 極性間違い<br> | ・DC3線式タイプのNPN出力センサの場合<br>(例) 極性間違いおよび配線間違い<br> |
| <b>負荷なし接続について</b><br>負荷なしで電源を直接接続すると内部素子が破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。                                                                                          | ・DC3線式タイプのNPN出力センサの場合<br>              |                                                |
| <b>AND接続について</b><br>右図のようにAND接続した場合、センサ2のGNDが確実に接地されていない状態でVccに電圧が印加されます。故障する場合がありますのでこのような結線は行わないでください。<br>また、機種によってはセンサ1がONした時に発生するセンサ2の突入電流により故障や、誤動作が発生する場合があります。 |                                        |                                                |

## 使用上の注意


### ● 取り付け時

- ・形EE-SX、SYで始まる直流光方式のフォト・マイクロセンサは機器内蔵用のため、特別な外乱光対策は施していません。直流光方式のセンサを白熱灯下などの外乱光の影響があるところで使用になるときは、外乱光の影響を避けるように設置してください。
  - ・センサの取り付けの際は、ソリのない取り付け部に確実につけてください。
  - ・フォト・マイクロセンサをねじ締めつけで固定する場合は、M3ねじをご使用ください(ねじの緩み防止のためバネ座金を合せてお使いください)。そのときの締めつけ強度は0.59N・m以下にしてください。
- 注. 締めつけ強度は、機種により異なりますので、各商品個別の注意事項をご覧ください。
- ・センサの検出部に物が衝突しないようにしてください。検出面などに傷がつくと特性劣化にいたりします。
  - ・振動・衝撃などで取り付けのゆるみ、ガタなどが生じていないか確認の上、使用してください。

### ● 配線時


#### サージ対策について

- ・電源ラインにサージがある場合、使用環境に応じてツェナーダイオードZ<sub>D</sub>(30~35V)やコンデンサ(0.1~1μF)などを接続し、サージが消えることを確認した上でお使いください。



Z<sub>D</sub>: ツェナーダイオード

- ・リレーなどの小型誘導負荷を駆動する際は下図のように配線してください。(このとき、逆電圧吸収用のダイオードを必ず接続してください。)




- ・高圧線、動力線とフォト・マイクロセンサの配線が同一配管、あるいはダクトで行われると誘導を受け、誤動作あるいは破損の原因となる場合がありますので、別配線または単独配管にしてください。
- ・コネクタ(専用もしくは市販)を装着するときは、ロックが確実にかけたことを確認してください。

### 電圧出力について

- ・オープンコレクタ出力のセンサを電圧入力仕様に接続する場合は、電源・出力間に抵抗器を介することによって接続可能になります。

下記の例を参考に抵抗値を選定ください。なお抵抗値は4.7kΩが一般的に用いられます。また抵抗器のワット数は電源電圧24Vで1/2W、12Vで1/4Wが適当です。

〈例〉



形EE-SX670シリーズ

抵抗値R=4.7kΩの場合

“H” レベル時

$$\text{入力電圧 } V_H = \frac{Z}{R+Z} V_{CC} = \frac{4.7k}{4.7k+4.7k} \times 24V = 12V$$

“L” レベル時

入力電圧  $V_L \leq 0.4V$


(負荷電流40mA時の残留電圧)

$$\text{負荷電流 } I_C = \frac{V_{CC}}{R} = \frac{V_{CC}}{R} = 5.1mA \leq 40mA \text{ より}$$

注. 負荷電流に対する残留電圧はセンサの定格をご確認ください。

### 配線時取り扱いについて

- ・端子には下図のようなストレス(外力)を加えないようにしてください。破損の原因になります。



## ●設計時

ご使用時は、完全しや光状態になるように設計ください。検出物体は、金属体を推奨しています。(赤外光タイプでは、樹脂製の検出物体を透過して検出が安定しない場合があります。)

ご使用されない端子(L端子、出力線など)には端末処理を実施し、配線はしないてください。

### 変調光方式フォト・マイクロセンサについての注意

変調光方式のフォト・マイクロセンサ(形EE-SPで始まる機種)をご使用になる際は、電源やコード長の影響に十分留意のうえ設計ください。

直流光方式(形EE-SX、SYで始まる機種)に比べ、影響を受けやすくなっています。

#### ・影響を受けやすい変調光方式の機種

形EE-SPY30□/40□、形EE-SPZ301□/401□、  
形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N、  
形EE-SPW311/411、形EE-SPX74□/84□、  
形EE-SPX□□□-W

#### ・影響を受けにくい変調光方式の機種

形EE-SPX613、形EE-SPY801/802

### 変調光方式が電源やコード長の影響を受けやすい理由

「フォト・マイクロセンサ 技術解説」の「原理」で示したように、変調光方式では投光LEDをパルス点灯しています。このパルスタイミングにあわせてフォト・マイクロセンサには瞬時大電流が流れ、それにより消費電流が脈動します。


光電センサなどにおいては、十分な容量のコンデンサを内蔵させることで、消費電流の脈動の影響が出ないようにしていますが、小型のフォトマイクロセンサにおいては十分な容量のコンデンサを内蔵させることが困難です。従って、コード長が長くなった場合や、電源の種類によっては、消費電流の脈動に追従できなくなり、動作が不安定になります。

## 対応策

### 〈コンデンサの追加による対応〉

- ・センサにできる限り近いところに10 $\mu$ F以上のコンデンサ(フィルムコンデンサなど)を入れた配線を行ってください。(コンデンサの耐圧は、センサの電源電圧の2倍以上としてください。)

タンタルコンデンサは、このような使い方においては、短絡故障時に大電流が流れ発火にいたる恐れがありますのでご使用にならないでください。



### 〈コード延長時の対策〉

- ・変調光方式のセンサのコードはトータル2m以内となるように設計ください。


- ・2m以上の配線の場合には、下図に準じ2m以内の場所に10 $\mu$ F以上のコンデンサ(アルミ電解コンデンサなど)を入れた配線を行ってください。

この場合もトータル5m程度を限度に設計ください。5mを超える場合には、PLCなどで一度センサ出力を取り込み、PLCの持つ通信機能などで伝達するようにしてください。

- ・変調光方式及び直流光方式どちらの場合も、本体のケーブルと接続ケーブルを合わせたトータルの長さを10m未満としてください。

- ・実力的には、5m以上でも延長できますが、ケーブルの仕様や同時に配線されるケーブル、他の機器から出るノイズの影響などが考えられます。


また、線材の持つ抵抗成分による電圧降下の影響もありますので、ケーブル末端とセンサ部の電圧差やノイズレベルなどについて十分ご評価願います。




### 〈スイッチング電源使用時の対応策〉

・変調光方式のセンサをスイッチング電源に接続する場合には必要に応じ以下のいずれかの対策を行うようにしてください。

- ①センサからできる限り近いところに $10\mu\text{F}$ 以上のコンデンサ(アルミ電解コンデンサなど)を入れた配線を行ってください。(コンデンサの耐圧は、センサの電源電圧の2倍以上をご使用ください。タンタルコンデンサは、このような使い方においては、短絡故障時に大電流が流れ発火にいたる恐れがありますので使用にならないでください。)




- ②センサ周辺の架台に誘導ノイズが侵入しにくいように架台のインピーダンスを下げる目的で、センサの直近で電源の0Vラインと接続する。または、コンデンサ( $0.47\mu\text{F}$ 程度)を介して接続してください。



- ③スイッチング電源のノイズフィルタ端子(中点端子~ACG)を電源の筐体(FG)ならびに電源の0Vと接続してください。

接続したラインを大地接地または、架台に接続していただくと、より安定した動作が得られます  
(各種電源メーカーにて推奨)。


### 〈誘導雑音がのっている場合の対応策〉



- ④センサの本体と取り付け架台の間に、厚さ10mm程度の絶縁板(プラスチック製)を挿入してください。

### 〈誘導雑音の影響について〉

・センサ取り付け架台(金属)に誘導雑音がのっている場合、センサが入光状態と同様になる場合があります。このようなときは、フォト・マイクロセンサの0V端子と取り付け架台(金属)を同電位となるよう接続します。または、コンデンサ( $0.47\mu\text{F}$ )を介して0V端子と取り付け架台(金属)を接続してください。




### 反射形フォト・マイクロセンサについての注意

#### 〈検出距離について〉

・反射形フォト・マイクロセンサは、白紙(反射率90%)を標準にしています。この条件以外で使用される場合には、検出距離が変化します。


#### 〈代表例〉

形EE-SPY30/40シリーズの場合



#### 〈背景物体がある場合〉

・背景物体での反射光によりセンサが入光状態となることがありますので十分ご検討の上、ご使用ください。



背景物体は十分距離をとり、黒色のスポンジなど、反射率の微小なものとしてください。

PLCとの接続

|                            |  |
|----------------------------|--|
| NPN<br>オープン<br>コレクタ<br>タイプ |  |
| NPN<br>電圧出力<br>タイプ         |  |
| PNP<br>オープン<br>コレクタ<br>タイプ |  |

リレーとの接続

|                            |         |        |
|----------------------------|---------|--------|
|                            | 同一電源で駆動 | 別電源で駆動 |
| NPN<br>オープン<br>コレクタ<br>タイプ |         |        |

カウンタとの接続

|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
|                            | 無電圧入力 | トランジスタ入力(電圧入力) |
| NPN<br>オープン<br>コレクタ<br>タイプ |       |                |
| NPN<br>電圧出力<br>タイプ         |       |                |

● その他

- ・電源印加中におけるコネクタの脱着は避けてください。破損の原因になります。
- ・次のような取り付け場所は、誤動作や故障の原因となりますので使用しないでください。
  - ①塵埃やオイルミストの多い場所
  - ②腐食性ガスの多い場所
  - ③水、油、薬品が直接および間接的に飛散する場所
  - ④屋外または、太陽光などの強い光が当たる場所
- ・使用時の周囲温度は定格で定められた範囲内でお使いください。
- ・有機溶剤、酸、アルカリ、芳香族炭化水素、塩化脂肪族炭化水素がセンサにかかると、溶解することがあります。また、これにより、特性劣化を招くことがありますので、これらの薬品がセンサにかからないようにしてください。

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。  
「当社商品」ご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。  
ご承諾のうえご注文ください。

### 1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」:「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものを含みます。
- ③「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

### 2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

### 3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。  
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。  
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
  - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
  - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
  - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
  - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

### 4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間:ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容:故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
  - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
  - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外:故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
  - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
  - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
  - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
  - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
  - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
  - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
  - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

### 5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

### 6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様  
相談室

クイック      オムロン

0120-919-066

携帯電話の場合、  
☎ **055-982-5015** (有料) をご利用ください。

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・12/31~1/3を除く)

☎ **オムロンFAクイックチャット**

[www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/](http://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/)

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ: 納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 **www.fa.omron.co.jp**

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。  
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「規格認証/適合」をご覧ください。

### オムロン商品のご用命は