

画像処理周辺機器カタログ



画像処理メーカーが考える Best Solution

充実の照明・レンズのラインナップ、先進の画像センサ、約30年にわたる画像処理事業で蓄積された高度な解決ノウハウにより、お客様の品質を守る、お客様の機械の精度を向上する、お客様の導入コストを削減する、オムロンならではのトータルソリューションを提供します。



LED照明 定電圧タイプ FLVシリーズ

バー照明	FLV-BR	幅の広いエリアを均一に照射可能			p4
ダイレクトリング照明	FLV-DR	幅広い用途に対応する汎用リング照明			p7
ローアングルリング照明	FLV-DL	ローアングルの照射でキズや輪郭の検出に最適			p10
疑似同軸落射照明	FLV-CL	レンズと同軸上から照射、鏡面ワークのキズや文字検査に最適			p12
無影照明(リング型)	FLV-FR	局部反射の影響を取り除き、光沢ワーク面の検査に最適			p14
無影照明(ローアングルリング型)	FLV-FP	拡散光をローアングルで照射、光沢ワークのエッジ検出に最適			p16
無影照明(ドーム型)	FLV-FS	均一な拡散光により、凹凸の影響をのぞいた検査が可能			p17
無影照明(角型)	FLV-FQ	四角形のエリアを均一に照射可能			p18
スポット照明	FLV-EP50	均一性の高い平行光により、長距離での部品検出に最適			p19
ハイパワースポット照明	FLV-EP08	同軸レンズとセットでのアライメントマーク検出に最適			p20
直下式照明	FLV-DB	高輝度面照明。ワーク背面からの照射により、外形計測に最適			p22
エッジ式照明	FLV-FB	超薄型面照明。狭いスペースへの取付にも最適			p24
エッジ式同軸照明	FLV-FX	均一拡散光により、バックライトや同軸照明など多彩な効果を実現			p26
ドーム照明	FLV-DD	全方向から均一照射で凹凸のあるワークに最適			p28
ライン照明	FLV-LN	均一性が高く超高輝度、ラインカメラなどを用いた高速処理に最適			p30
FLVシリーズ用 カメラ取付照明コントローラ	FLV-TCC	カメラ取付けタイプで省スペース・省配線を実現			p32
FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラ	FLV-ATC	消費電力が大きい照明にも使用可能な据置タイプ			p38
FLVシリーズ 照明オプション					p45

LEDの特性について p66

このカタログは製品を選定していただくためのガイドであり、ご使用にあたっては、必ず製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。



たとえば、オムロンのユニークなポイントの1つであるカメラ取付照明コントローラは、配線工数の削減、制御盤の省スペース化、プログラムレスでの簡単照明制御設定により、導入コストの削減に貢献します。

詳細は32ページ



LED照明 定電流タイプ FLシリーズ

MDMC照明	FL-MD	人が光の当て方を変えるように適切な色・角度に照射		 p48
照度差ステレオ照明	FL-PS	欠陥を高精度に映し出す照明		 p50
高輝度LED照明 ODR				
・バー照明	FL-BR	高速ラインにも使用可能な高輝度照明バータイプ		 p52
・ダイレクトリング照明	FL-DR	高速ラインにも使用可能な高輝度照明リングタイプ		 p55
高輝度LED照明用 カメラ取り付け照明コントローラ	FL-TCC	カメラ取付タイプで省スペース・省配線を実現		 p58
高輝度LED照明用 デジタル照明コントローラ	FL-STC	小型ボディで取付場所を選ばない、デジタル表示付で簡単調光設定		 p60
照度差ステレオ照明用 照明コントローラ	FL-TCC1PS	カメラ取付タイプで省配線、発光タイミング制御も不要		 p63
FLシリーズ 照明オプション				 p64

レンズ

レンズの選び方	 p67
標準レンズ	 p68
テレセントリックレンズ	 p74
耐振動衝撃レンズ	 p78

オプション


・偏光フィルタ	SV-PLA	乱反射防止用のフィルタ		 p84
・保護ガラスカバー	SV-GA	レンズ表面の防塵対策用カバー		 p86
・接写リング Cマウントカメラ用レンズ	SV-EXR			
M42マウントカメラ用レンズ	VS-EXR/M42	レンズに装着し、視野やWDを変えるためのもの		 p87
小型カメラ用レンズ	FZ-LESR			
・リアコンバータ	SV-1.5X/2.0X	レンズに装着し、視野やWDを変えるためのもの		 p87
・M42-Fマウント変換アダプタ	FH-ADF/M42-10	M42マウントカメラにFマウントレンズを装着するためのアダプタ		 p87

光学図表 p88

正しくお使いください p98


FLV-BRシリーズ

豊富な色、サイズのバリエーション
ワイドな面を均一に照射できます。



製品の特徴

- ・ワイドな四角面の照射に最適
- ・色、サイズともに豊富なバリエーション



アプリケーション

金属表面の検出

表面の亀裂検出

LCDパネル検出等

LEDパッケージの
位置決め



LGAの電極欠陥検査



長尺ワーク表面の印刷ロゴ
マークおよび文字検査



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	オプション		標準価格 (¥)	
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		拡散板	偏光板		
形FLV-BR6022W	白	1.4	48×18	60×22	17	A	○	○	60	○	○	オープン 価格	
形FLV-BR6022R	赤	1.3					○	○					
形FLV-BR6022B	青	1.4					○	○					
形FLV-BR6022IR	赤外光	0.9					○	○					
形FLV-BR6424UV	紫外光	1.8	53×20	64×24	17	J	○	○	70	○	×		
形FLV-BR8532W	白	3.5	73×25	85×32	20	B	○	○	130	○	○		
形FLV-BR8532R	赤	3.1					○	○					
形FLV-BR8532B	青	3.5					○	○					
形FLV-BR11222W	白	4.2	100×18	112×22	19	C	○	○	100	○	○		
形FLV-BR11222R	赤	2.6					○	○					
形FLV-BR11222B	青	4.2					○	○					
形FLV-BR11222IR	赤外光	1.8					○	○					
形FLV-BR11624UV	紫外光	3.6	105×20	116×24	19	K	○	○	120	○	—		
形FLV-BR14030W	白	6.1	126×25	140×30	19	D	○	○	140	○	○		
形FLV-BR14030R	赤	4.8					○	○					
形FLV-BR14030B	青	6.1					○	○					
形FLV-BR15020W	白	5.5	138×16	150×20	19	E	○	○	120	○	○		
形FLV-BR15020R	赤	3.1					○	○					
形FLV-BR15020B	青	5.5					○	○					
形FLV-BR21222W	白	8.7	199×18	212×22	16	F	○	○	140	○	○		
形FLV-BR21222R	赤	5.0					○	○					
形FLV-BR21222B	青	8.7					○	○					
形FLV-BR21230W	白	8.8	200×25	212×30	19	G	○	○	220	○	○		
形FLV-BR21230R	赤	7.0					○	○					
形FLV-BR21230B	青	8.8					○	○					
形FLV-BR21230IR	赤外光	6.1					○	○					
形FLV-BR21230UV	紫外光	7.8	200×25	212×30	19	L	○	○	230	○	×		
形FLV-BR38037W	白	15.9	350×33.2	380×37.2	19	H	×	○	430	○	○		
形FLV-BR38037R	赤	11.3					○	○					
形FLV-BR38037B	青	15.9					×	○					
形FLV-BR48031W	白	21.9	450×25	480×31	18	I	×	○	460	○	○		
形FLV-BR48031R	赤	18.0					×	○					
形FLV-BR48031B	青	21.9					×	○					

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32

形FLV-ATC□ : p.38

注: LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

FLV-DRシリーズ


豊富な形状・色のバリエーションから、
多様な対象物の外観を
映し出すことができます。



製品の特徴


- 高密度のLEDアレイにより高輝度
- コンパクト設計で、取り付け空間を節約
- 拡散板オプションで、光を均一に投光

断面構造図



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。

照射イメージ



アプリケーション


基板上の部品検出

自動車部品のパーツ・印字検出

ペットボトルの天面キズ検査

一般的な文字認識、
コード読み取り

基板上の部品検出



印字検出



ダイレクトリング照明 FLV-DRシリーズ

種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	オプション		標準価格 (¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	照射角度 (°)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		拡散板	偏光板	
形FLV-DR3220W	白	1.4	φ32	φ10	20°	A	○	○	60	○	○	オープン 価格
形FLV-DR3220R	赤	1.3					○	○				
形FLV-DR3220B	青	1.4					○	○				
形FLV-DR4415W	白	2.7	φ44	φ17	15°	B	○	○	70	○	○	
形FLV-DR4415R	赤	1.7					○	○				
形FLV-DR4415B	青	2.7					○	○				
形FLV-DR5030W	白	3.1	φ50	φ26.5	30°	C	○	○	60	○	○	
形FLV-DR5030R	赤	1.8					○	○				
形FLV-DR5030B	青	3.1					○	○				
形FLV-DR5030IR	赤外光	1.3					○	○				
形FLV-DR6030UV	紫外光	3.2	φ64	φ26.5	30°	O	○	○	90	○	×	
形FLV-DR6615W	白	5.0	φ66	φ31	15°	D	○	○	120	○	○	
形FLV-DR6615R	赤	3.9					○	○				
形FLV-DR6615B	青	5.0					○	○				
形FLV-DR7000W	白	5.0	φ70	φ33	0°	E	○	○	110	○	○	
形FLV-DR7000R	赤	3.7					○	○				
形FLV-DR7000B	青	5.0					○	○				
形FLV-DR7030W	白	5.0	φ70	φ30	30°	F	○	○	120	○	○	
形FLV-DR7030R	赤	3.7					○	○				
形FLV-DR7030B	青	5.0					○	○				
形FLV-DR7030IR	赤外光	2.6					○	○				
形FLV-DR7530UV	紫外光	5.4	φ79	φ30	30°	P	○	○	150	○	×	
形FLV-DR9000W	白	8.8	φ90	φ30	0°	G	○	○	230	○	○	
形FLV-DR9000R	赤	7.0					○	○				
形FLV-DR9000B	青	8.8					○	○				
形FLV-DR9030W	白	8.1	φ90	φ40	30°	H	○	○	200	○	○	
形FLV-DR9030R	赤	6.6					○	○				
形FLV-DR9030B	青	8.1					○	○				
形FLV-DR9030IR	赤外光	4.3					○	○				
形FLV-DR9030UV	紫外光	6.8	φ94	φ40	30°	Q	○	○	220	○	×	
形FLV-DR9215W	白	7.4	φ92	φ47	15°	I	○	○	200	○	○	
形FLV-DR9215R	赤	5.4					○	○				
形FLV-DR9215B	青	7.4					○	○				
形FLV-DR12030W	白	11.9	φ120	φ60	30°	J	○	○	360	○	○	
形FLV-DR12030R	赤	9.8					○	○				
形FLV-DR12030B	青	11.9					○	○				

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□ : p.32

形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。


外形寸法

(単位:mm)



外形寸法

(単位:mm)



FLVシリーズ
スタンダードモデル

FLVシリーズ
高輝度モデル

照明のLEDの
特性について

レンズ

FLV-DLシリーズ

角度のある照射や水平方向からの照射により、
対象物の特徴点(傷や輪郭)を浮きだたせることができます。



製品の特徴


- 高密度のLEDアレイにより高輝度
- コンパクト設計で、取り付け空間を節約
- 拡散板オプションで、光を均一に投光

断面構造図



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。

照射イメージ



アプリケーション

金属ワークの表面刻印・キズ検出

薬品の異物検出

Oリングの外周欠け検出

金属ワークの表面・輪郭検査



リング照明



ローアングルリング照明

種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	オプション		標準価格 (¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	照射角度 (°)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		拡散板	偏光板	
形FLV-DL5890W	白	1.9	φ 58	φ 27	90°	J	○	○	90	○	×	オープン 価格
形FLV-DL5890R	赤	1.3					○	○				
形FLV-DL5890B	青	1.9					○	○				
形FLV-DL7260W	白	5.7	φ 72	φ 44	60°	K	○	○	120	○	○	
形FLV-DL7260R	赤	3.9					○	○				
形FLV-DL7260B	青	5.7					○	○				
形FLV-DL9090W	白	2.8	φ 90	φ 50	90°	L	○	○	100	×	×	
形FLV-DL9090R	赤	1.8					○	○				
形FLV-DL9090B	青	2.8					○	○				
形FLV-DL12060W	白	12.7	φ 120	φ 67	60°	M	○	○	310	○	○	
形FLV-DL12060R	赤	10.5					○	○				
形FLV-DL12060B	青	12.7					○	○				
形FLV-DL15060W	白	13.6	φ 150	φ 108	60°	N	○	○	260	○	○	
形FLV-DL15060R	赤	11.2					○	○				
形FLV-DL15060B	青	13.6					○	○				

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32

形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)

J 形FLV-DL5890□ 長さ0.8M φ58 P.C.D. 38±0.2 φ27 (取付ネジ穴) 8-M3 挿入限界2 15 縮付けトルク:0.54N・m	K 形FLV-DL7260□ 長さ0.8M φ72 P.C.D. 60±0.2 φ44 (取付ネジ穴) 4-M3 挿入限界3 3.5 M72 17 60° 発光面 縮付けトルク:0.54N・m
L 形FLV-DL9090□ 長さ0.8M φ90 P.C.D. 82±0.2 φ50 (取付ネジ穴) 4-M3 貫通 45° 9 縮付けトルク:0.54N・m	M 形FLV-DL12060□ 長さ0.8M φ120 P.C.D. 100±0.2 φ67 (取付ネジ穴) 4-M3 挿入限界4 30 60° 発光面 縮付けトルク:0.54N・m
N 形FLV-DL15060□ 長さ0.8M φ150 P.C.D. 140±0.2 φ108 (取付ネジ穴) 6-M3 挿入限界3 60° 25 60° 縮付けトルク:0.54N・m	N 形FLV-DL15060□ 長さ0.8M φ150 P.C.D. 144 (取付ネジ穴) 6-M1.4 60° 25 60° 縮付けトルク:0.54N・m


FLV-CLシリーズ

レンズと同軸上から照射することで、
反射光の干渉を受けにくいため、
反射率の高い鏡面ワークの傷や打痕、
文字検査に最適です。



製品の特徴

- 最適な放熱構造により長寿命で安定性が高い
- 均一な輝度で、クリアな画像が得られます。



アプリケーション

高反射表面のスクラッチ検査

チップとシリコンウエハの
破損検出


位置決めマークの検出

包装バーコード認識


レーザーマーキング文字、
2次元コードDPMの認識

一般的な外観検出

BGA検査



2次元コード認識



金属溶接位置決め



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ＊		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-CL30W	白	2.4	24×25	32×59.5	31	A	○	○	110	オープン 価格
形FLV-CL30R	赤	1.4					○	○		
形FLV-CL30B	青	2.4					○	○		
形FLV-CL40W	白	3.9	34×34	40×74	40	B	○	○	170	
形FLV-CL40R	赤	2.3					○	○		
形FLV-CL40B	青	3.9					○	○		
形FLV-CL60W	白	10.4	51×52	58×104	60.5	C	○	○	380	
形FLV-CL60R	赤	5.7					○	○		
形FLV-CL60B	青	10.4					○	○		
形FLV-CL60IR	赤外光	3.9					○	○		
形FLV-CL60UV	紫外光	3.0					○	○		
形FLV-CL80W	白	10.8	72×72	78×124	77.5	D	○	○	580	
形FLV-CL80R	赤	7.2					○	○		
形FLV-CL80B	青	10.8					○	○		
形FLV-CL100W	白	22.7	92×92	98×141	99.5	E	×	○	820	
形FLV-CL100R	赤	15.2					×	○		
形FLV-CL100B	青	22.7					×	○		

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□：p.32

形FLV-ATC□：p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)




FLV-FRシリーズ

小型ワーク表面の局部反射による影響を効果的に取り除きます。




製品の特徴

- ・特殊な拡散板により、通常のリング照明に比べ均一性の高い照明を実現できます。



アプリケーション

電子部品上、プラスチック成形
部品上の文字検査



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ＊		質量 (g)	標準価格 (¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	発光面 (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FR114W	白	3.9	φ 114	φ 40	φ 92	A	○	○	270	オープン 価格
形FLV-FR114R	赤	3.1					○	○		
形FLV-FR114B	青	3.9					○	○		
形FLV-FR150W	白	6.1	φ 150	φ 40	φ 123	B	○	○	500	
形FLV-FR150R	赤	3.5					○	○		
形FLV-FR150B	青	6.1					○	○		

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□：p.32

形FLV-ATC□：p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)



エ「シリーズ
スタンダードモデル

エ「シリーズ
高輝度モデル

照明のLEDの
特性について

レンズ


FLV-FPシリーズ

広い視野でも均一性の高い光を照射します。
対称性に優れ、対角が影になる現象がなくなります。



製品の特徴

- ・リング型の無影照明
- ・均一性の高い照射、および設置距離によって異なる画像を得ることができ、通常のリング照明と比較して広い用途で使用可能。



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	発光面	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FP130W	白	8.1	φ 130	φ 100	φ 120	A	○	○	320	オープン 価格
形FLV-FP130R	赤	5.8					○	○		
形FLV-FP130B	青	8.1					○	○		

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32 形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

アプリケーション

表面のバンパや
スクラッチなどの欠陥

印刷文字の認識

マークの認識


バーコードの認識

刻印文字の認識



外形寸法

(単位:mm)




FLV-FSシリーズ

均一性の高い照射により、
表面の小さな凹凸の影響をとりのぞき、
勾配の変化による特徴を際立たせます。



製品の特徴

- 独自設計の拡散板により、反射と拡散による均一性の高い照射を実現
- 物体表面のわずかな凹凸による影響を取り除き、勾配の大きな変化による特徴を際立たせます。
- 小型ワークに対して省サイズでドーム照明同様の効果が得られます。



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	発光面 (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FS74W	白	5.2	φ74	φ20	φ64	A	○	○	140	オープン 価格
形FLV-FS74R	赤	3.5					○	○		
形FLV-FS74B	青	5.2					○	○		

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□: p.32 形FLV-ATC□: p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

アプリケーション


金属部品のエッジ位置決め、サイズ測定 金属部品のバンプ検出

多層シャフトのギャップ位置検出



外形寸法

(単位:mm)




FLV-FQシリーズ

四角形の視野に、ワイドで均一性の高い光を照射します。



製品の特徴

- ・角型の无影照明。
- ・均一性の高い照射、および設置距離によって異なる画像を得ることができるため、通常のリング照明と比較して広い用途で使用可能



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FQ48W	白	2.0	41 x 41	48 x 48	30	A	○	○	100	オープン価格
形FLV-FQ48R	赤	1.2					○	○		
形FLV-FQ48B	青	2.0					○	○		

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32 形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

アプリケーション

ワーク表面の欠陥検査


印刷文字・バーコードの認識

チップ部品の外観検査



外形寸法

(単位:mm)



FLV-EP50シリーズ

長距離スポット照明
均一な平行光を実現しています。



製品の特徴


- ・光の方向性に優れ、平行光に近く、長距離での照射が可能です。

断面構造図



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。

照射イメージ



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面の径(mm)	外径(mm)	高さ(mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-EP50W	白	1.6	φ 40	φ 50	94.5	A	○	○	200	オープン価格
形FLV-EP50R	赤	1.1					○	○		

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32 形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。


アプリケーション

小型ワークのサイズ計測

対象物表面の傷検出


小型部品のギャップ検出

カード表面のスクラッチ検出



外形寸法

(単位:mm)



FLV-EP08シリーズ


ハイパワー、コンパクトな点光源




製品の特徴

- ・ハイパワーLEDにより、コンパクトで高い発光強度を実現
- ・同軸レンズとセットでの使用に最適
- ・高効率放熱構造により長寿命

断面構造図



照射イメージ



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。


アプリケーション

アライメント用のマーク検出


チップ検出



ワーク表面の傷検出

同軸レンズと組み合わせた照射イメージ



透明体の不純物バブル検出略図





種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面の径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-EP0803W	白	1.6	φ6.8	φ28	60	A	○	○	80	オープン価格
形FLV-EP0803R	赤	1.1					○	○		
形FLV-EP0803B	青	1.6					○	○		

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□ : p.32

形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。


外形寸法

(単位:mm)



FLV-DBシリーズ

フラットな発光面から均一に照射
ワーク背面からの照射により、
外形をコントラストの高いシルエットで映し出せます。



製品の特徴

- ・高密度LEDアレイを使用した均一性の高いバックライト。対象物のアウトラインの特徴を際立たせます。




アプリケーション

機械部品のサイズ測定


電子部品、ICの形状検出

フィルムの汚れ検出

コネクタ回路の検出



歯車の磨損検出



ボトルの検査



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ＊		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-DB3729W	白	0.9	27 x 27	37 x 37	15	A	○	○	50	オープン価格
形FLV-DB3729R	赤	0.9					○	○		
形FLV-DB3729B	青	0.9					○	○		
形FLV-DB10181W	白	8.1	73 x 73	101 x 81	17	B	○	○	160	
形FLV-DB10181R	赤	4.7					○	○		
形FLV-DB10181B	青	8.1					○	○		
形FLV-DB130130W	白	13.0	114 x 120	144 x 126	17	C	○	○	270	
形FLV-DB130130R	赤	11.5					○	○		
形FLV-DB130130B	青	13.0					○	○		
形FLV-DB212152W	白	29.4	200 x 120	212 x 152	17	D	×	○	510	
形FLV-DB212152R	赤	20.2					×	○		
形FLV-DB212152B	青	29.4					×	○		

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□ : p.32

形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。


外形寸法

(単位:mm)




FLV-FBシリーズ

超薄型高均一バックライト
厚みが少なく狭い空間への取り付けに
便利です。



製品の特徴

- 発光面口35-164mmまで5種類のバリエーション
- 最小8mmの薄さを実現 (形FLV-FB7070)




アプリケーション

電子機器の検出、サイズ測定

LCD のデッドピクセル検出

携帯電話基板のシルクスクリーン印刷検出



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FB5050W	白	1.9	35 x 35	50 x 50	11	A	○	○	75	オープン 価格
形FLV-FB5050R	赤	0.9					○	○		
形FLV-FB5050B	青	1.9					○	○		
形FLV-FB7070W	白	1.9	46 x 46	70 x 70	8	B	○	○	85	
形FLV-FB7070R	赤	1.4					○	○		
形FLV-FB7070B	青	1.9					○	○		
形FLV-FB9090W	白	3.7	66 x 66	90 x 90	10	C	○	○	155	
形FLV-FB9090R	赤	1.9					○	○		
形FLV-FB9090B	青	3.7					○	○		
形FLV-FB130130W	白	5.5	94 x 94	130 x 130	10	D	○	○	230	
形FLV-FB130130R	赤	3.7					○	○		
形FLV-FB130130B	青	5.5					○	○		
形FLV-FB200200W	白	7.3	164 x 164	200 x 200	11	E	○	○	710	
形FLV-FB200200R	赤	5.5					○	○		
形FLV-FB200200B	青	7.3					○	○		


*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32 形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)



FLV-FXシリーズ


バックライトや同軸照明など多彩な効果を実現し、幅広い用途で使うことができます。




製品の特徴

- ・拡散発光による高い均一性
- ・無影照明と同軸照明の2つの効果を同時に実現
- ・軽量かつコンパクトで、せまいスペースへの取付も便利

断面構造図



照射イメージ



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。

アプリケーション

食品、タバコ、日用化学用品の
包装検査

家電機器の筐体や部品の
外観検査

高反射、凹凸のある表面の文字や
図形の検出、測定、認識など


取り付け穴の位置検出



金属部品の傷検査



メッキ部品の傷検査



プラスチック表面上の金属
文字やパターンの認識



種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-FX100W	白	3.7	60×60	100×100	11	A	○	○	180	オープン 価格
形FLV-FX100R	赤	1.9					○	○		
形FLV-FX100B	青	3.7					○	○		
形FLV-FX143W	白	5.5	100×100	143×143	11	B	○	○	240	
形FLV-FX143R	赤	3.7					○	○		
形FLV-FX143B	青	5.5					○	○		

*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。


形FLV-TCC□：p.32

形FLV-ATC□：p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)



エッジ式同軸照明
スタンダードモデル

エッジ式同軸照明
高輝度モデル

照明のLEDの
特性について

レンズ

FLV-DDシリーズ

全方向から均一に照射


ワーク全体に対して、影のない画像を得ることができます。



製品の特徴


- ・リング状光源からの光を、高い反射率の拡散ドームで反射し、均一な照明を実現

断面構造図



※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。

照射イメージ



アプリケーション

曲面、凹凸のある表面での文字・マーク検出のスクラッチ検出

金属、ガラスなどの反射が比較的強い物体表面の検出



曲面、凹凸のあるワークの外形計測

飲料缶の日付文字検出



携帯電話キーの文字検出





種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面の径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-DD70W	白	2.3	φ 45	φ 70	31.74	A	○	○	130	オープン 価格
形FLV-DD70R	赤	1.4					○	○		
形FLV-DD70B	青	2.3					○	○		
形FLV-DD100W	白	17.9	φ 65.6	φ 114	56.28	B	×	○	210	
形FLV-DD100R	赤	11.9					○	○		
形FLV-DD100B	青	17.9					×	○		
形FLV-DD150W	白	17.9	φ 116	φ 175	83.21	C	×	○	490	
形FLV-DD150R	赤	11.9					○	○		
形FLV-DD150B	青	17.9					×	○		


*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□：p.32 形FLV-ATC□：p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)




超高輝度かつ均一性の高いライン照明
ラインカメラを用いた高速処理に適しています。



製品の特徴

- ・超高輝度
- ・集光レンズにより高効率なライン光を実現



アプリケーション

印刷検査

シート検査

フィルム、ガラス表面の破損、内部の不純物検出

種類／標準価格

形式	照明色	電力 (W)	外形寸法				照明コントローラ*		質量 (g)	標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外形(mm)	高さ(mm)	外形図	形FLV-TCC□	形FLV-ATC□		
形FLV-LN82W	白	9.2	62 x 16	82 x 83.5	50	A	×	○	640	オープン 価格
形FLV-LN82B	青	9.2					×	○		
形FLV-LN122R	赤	10.4	102 x 16	122 x 83.5	50	E	×	○	800	
形FLV-LN142W	白	18.4	122 x 16	142 x 83.5	50	B	×	○	890	
形FLV-LN142B	青	18.4					×	○		
形FLV-LN222R	赤	20.7	202 x 16	222 x 83.5	50	F	×	○	1320	
形FLV-LN322W	白	45.9	302 x 16	322 x 83.5	50	C	×	○	1950	
形FLV-LN322	青	45.9					×	○		
形FLV-LN322R	赤	31.1	302 x 16	322 x 83.5	50	G	×	○	2450	
形FLV-LN442W	白	64.3	442 x 16	442 x 83.5	50	D	×	○		
形FLV-LN442B	青	64.3					×	○		
形FLV-LN442R	赤	41.4	402 x 16	422 x 83.5	50	H	×	○	2400	

* 接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。

形FLV-TCC□ : p.32 形FLV-ATC□ : p.38

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

(単位:mm)

Technical drawing of the 4M6 motor showing front, side, and detail views with dimensions in mm.

Front View (Left):

- Overall width: 30±0.2
- Top mounting hole diameter: 25±0.2
- Bottom mounting hole diameter: 10±0.2
- Bottom mounting hole offset: 30±0.2
- Bottom mounting hole diameter: 4
- Bottom mounting hole depth: 5
- Bottom mounting hole label: (取付ネジ穴) 4M6 挿入深5

Side View (Middle):

- Overall height: 83.5
- Motor body height: 20
- Motor body width: 82
- Motor body depth: 14
- Motor body label: 発光面

Detail View (Right):

- Overall width: 50
- Top mounting hole diameter: 30±0.2
- Bottom mounting hole diameter: 25±0.2
- Bottom mounting hole offset: 30±0.2
- Bottom mounting hole diameter: 4
- Bottom mounting hole depth: 5
- Bottom mounting hole label: (取付ネジ穴) 4M6 挿入深5

Other Dimensions:

- Length of the motor body: 長さ1M
- Motor body depth: 20
- Motor body width: 82
- Motor body depth: 14

締付けトルク:4.30N・m

Technical drawing of the R25-6000 heat exchanger showing three views: front view (top), side view (middle), and top view (bottom). Dimensions are provided in millimeters.

- Front View (Top):** Shows a circular flange with a central hole of diameter 30±0.2 mm and four mounting holes with a diameter of 8.5±0.2 mm. The total width is 61 mm. A label indicates "R25" at the connection point.
- Side View (Middle):** Shows the profile of the unit with a height of 85.5 mm. It includes a cooling fan labeled "放熱ファン" (Cooling Fan) and a dimension of 20 mm for the fan area. The main body has a length of 142 mm.
- Top View (Bottom):** Shows the base of the unit with a square footprint of 122 mm by 122 mm. It features a central hole of diameter 50 mm and four mounting holes with a diameter of 30±0.2 mm. The distance between the center of the main hole and the mounting holes is 105±0.2 mm. A label indicates "R25" at the connection point.

Additional labels include:

- "長さ1M" (Length 1M) indicating the overall size of the unit.
- "(取付ネジ穴) 4-M6 挿入限界S" (Mounting screw hole) 4-M6 insertion limit S.
- "発光面" (Emission surface) pointing to the bottom of the unit.
- "締付けトルク:" (Tightening torque:) at the bottom right.

締付けトルク:4.30N・m

Technical drawings of the LED lighting fixture. The top drawing is a side view showing the internal components, including the LED strip (302mm long), the heat sink (322mm long), and the mounting bracket (25mm wide). The bottom drawing is a front view showing the mounting bracket (25mm wide) and the LED strip (302mm long). Dimensions are given in mm.

締付けトルク:4.30N・m

[illegible]

締付けトルク:4.30N・m

締付けトルク:4.30N・m

締付けトルク:4.30N・m

締付けトルク:4.30N・m

The technical drawing illustrates the dimensions and components of the M6-4M6 heat exchanger. It includes three main views:

- Top View:** Shows the overall length of 700 mm, divided into segments of 32 mm, 94 mm, 94 mm, and 94 mm. It features four circular fan ports labeled "放熱ファン" (Heat Exchanging Fan).
- Front View:** Displays the unit's width of 83.5 mm and total height of 25 ± 0.2 mm. The top flange has a diameter of φ30 ± 0.2 mm. A mounting bracket is shown with a height of 長φ1M.
- Side View:** Shows the unit's depth of 402 mm and a bottom flange thickness of 16 mm. The top flange also has a diameter of φ30 ± 0.2 mm.

Additional details include:

- A note indicating "20 放熱スペース" (20 Heat Space) between the fans.
- A note specifying "(取付ネジ穴) 4-M6 挿入限界5" (Mounting screw hole 4-M6 insertion limit 5).
- A label "発平面" (Flat surface) pointing to the bottom of the unit.

締付けトルク: $4.30 \text{ N} \cdot \text{m}$

FLV-TCCシリーズ

カメラに取り付けできる、
小型サイズの照明コントローラ。
最大4CHの照明を多段制御。



製品の特徴

- 小型サイズで省スペース。制御盤内にスペース不要。
- 長距離配線でも照明の輝度低下なし。
- 画像センサコントローラからの複雑な配線が不要。
- 画像センサ上で輝度、調光設定が可能


●省配線&省スペース

制御盤から離れた場所に設置されるカメラ、照明への配線をすっきりまとめることができます。

画像処理コントローラに接続するカメラ、照明の台数が多いほど、省配線・省スペースの効果が大きくなります。

一般的な照明システム


- 制御盤から各照明、カメラなどへの複雑な配線が必要。
- 制御盤に照明用の電源を設置するためのスペースが必要。



制御盤からカメラケーブル
+
照明台数分のケーブル敷設が必要

FLV-TCCシリーズ


- カメラから照明へ給電が可能なので、制御盤から照明までの複雑な配線が不要。
- 小型サイズでカメラ周りに取付可能なため、制御盤内でのスペースが不要。



制御盤からの敷設はカメラケーブルのみ

●簡単制御設定

画像センサ上のフローメニューで輝度・調光制御の設定が可能です。ラダープログラムによるシーケンス構築や通信設定が不要となります。




●長距離でも高輝度

カメラからの給電が可能のため、コントローラが離れていても輝度の低下がなく、高速ラインでも輝度・消費電力をあげる必要がありません。



●スポット照明接続

新発売の形FLV-TCC□EPはスポット照明の接続が可能、またハイブリッドタイプの形FLV-TCC□HBなら標準照明とスポット照明の混在が可能になりました。アライメントアプリケーションや、コネクタやICなど小型電子部品の外観検査など、スポット照明を使う用途でもご利用いただけます。



種類／標準価格

形式	接続照明数	接続照明*5			電源 電圧	接続できる 照明の電力	調光 タイプ	標準価格(¥)
		標準照明 FLVシリーズ*1	スポット照明 FLV-EPシリーズ	ライン照明 FLV-LNシリーズ				
形FLV-TCC4	標準照明4台	○	×	×	DC24V *2	最大15W *3	デジタル *4	オープン価格
形FLV-TCC1	標準照明1台	○	×	×				
形FLV-TCC3HB	スポット照明1台 標準照明2台	○	○	×				
形FLV-TCC1EP	スポット照明1台	×	○	×	—	スポット照明 (FLV-EPシリーズ) すべて接続可		

- *1. 標準照明とは、スポット照明FLV-EP/ライン照明FLV-LNシリーズをのぞく全FLVシリーズ照明です。
 *2. 照明本体の電力が合計7.5W以下であれば、カメラ本体からの電圧供給が可能のため、外部電源は不要です。
 *3. 詳細の接続条件については、「定格/性能」をご確認ください。
 *4. 画像センサコントローラの設定で調光を制御できます。
 *5. ○：接続可 ×：接続不可

FLVシリーズ用 カメラ取付照明コントローラ FLV-TCCシリーズ

定格／性能

項目			形式	形FLV-TCC4	形FLV-TCC 1	形FLV-TCC3HB	形FLV-TCC1EP	
接続照明数				標準照明4台	標準照明1台	スポット照明1台、標準照明2台	スポット照明1台	
適合照明＊1				形FLVシリーズ（ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLV-LNシリーズは除く）			形FLV-EPシリーズ	
適合カメラ＊2				形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ				
適合画像センサコントローラ				形FHシリーズ				
入力電圧				適合カメラより供給(12V) または、外部電源より供給(24V) ＊3			適合カメラより供給(12V)	
外部電源電圧				DC24V±10%（リップル成分含む）			－	
消費電流				1.5A以下			1.0A以下	
推奨電源				形S8VS-06024(オムロン製 DC24V 2.5A 60W)			－	
接続 できる 照明	カメラ供給時DC12V	常時発光		4ch合計 最大7.5Wまで	最大7.5Wまで	0ch接続時：1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時：1,2ch合計最大7.5Wまで	全ての形FLV-EPシリーズが接続可能	
		トリガ発光	同時発光	4ch合計 最大7.5Wまで	最大7.5Wまで	0ch接続時：1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時：1,2ch合計最大7.5Wまで		
			個別発光	1chあたり 最大7.5Wまで		1chあたり 最大7.5Wまで		
	外部供給時DC24V	常時発光		4ch合計 最大7.5Wまで	最大7.5Wまで	0ch接続時：1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時：1,2ch合計最大7.5Wまで	－	
		トリガ発光	同時発光	4ch合計 最大15Wまで	最大15Wまで	0ch接続時：1,2ch合計最大14Wまで 0ch未接続時：1,2ch合計最大15Wまで		
			個別発光	1chあたり 最大15Wまで		1chあたり 最大15Wまで		
	駆動方式				定電圧方式		0ch：定電流方式 1ch/2ch：定電圧方式	定電流方式
	発光方式				トリガ発光、常時発光			
調光方式				Duty調光または、電圧調光 Duty調光：PWM周波数100kHz、調光ステップ255階調 電圧調光：調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定)			・0ch Duty調光または、電流調光 ・1ch/2ch Duty調光または、電圧調光 Duty調光：PWM周波数100kHz、調光ステップ255階調 電流調光/電圧調光：調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定)	Duty調光または、電流調光 Duty調光：PWM周波数100kHz、調光ステップ255階調 電流調光：調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定)
トリガ発光				画像センサコントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光				
トリガ発光遅れ時間				Ton：30μs以下				
発光期間設定				カメラのシャッタースピードに同期して自動設定				
外部インタフェイス				カメラ接続ケーブル（本体から直出し）				
絶縁抵抗				0.5MΩ（DC100Vメガーにて）				
周囲温度範囲				動作時：0～+50℃、保存時：－15～+60℃（ただし、氷結・結露しないこと）				
周囲湿度範囲				動作時／保存時：35～85％（ただし、結露しないこと）				
保護構造				IP20（IEC60529）				
振動（耐久）				10～150Hz（片振幅0.35mm）、X/Y/Z各方向80分				
衝撃（耐久）				150m/s²、6方向、各3回（上下・左右・前後）				
材質				筐体、カメラ取付用プレート：アルミ、ケーブル：PVC				
質量				約130g（カメラ取付用プレート含む）	約120g（カメラ取付用プレート含む）	約130g（カメラ取付用プレート含む）	約120g（カメラ取付用プレート含む）	
付属品				取扱説明書、照明接続対応表、カメラ取付用プレート、取付用ねじ(M2セットねじ×4個、M2皿ねじ×4個、M4皿ねじ×4個)				
適合規格				EN61326-1 ＊4、KC				

- ＊1. 付属品の照明接続対応表をご確認ください。
- ＊2. 形FH-S□12に取り付けるときは、形FH-SM12-XLC（別売り）をご使用ください。
- ＊3. 本製品の電源を外部入力電源（24V）から供給する場合は、画像センサコントローラとの電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
逆になった場合、本製品は24V外部入力を認識しないため、7.5Wより大きい照明の発光が行えません。
- ＊4. Electromagnetic environment：Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。

FLV 照明 接続対応表

各照明に接続できる照明コントローラは下表のとおりです。

◎：接続可、常時発光可 ○：接続可、トリガ発光のみ可 ×：接続不可

下表は各照明コントローラに該当形式の照明を1台接続したときの接続可否を示しています。

複数チャンネルに照明を接続する場合は、接続する全照明の合計電力が、各照明コントローラの接続できる照明電力の仕様を満たしているかをご確認ください。

ダイレクトリング照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□*1	
			0ch 接続 なし	0ch 接続 あり
FLV-DR3220W	1.4W	◎	◎	◎
FLV-DR3220R	1.3W	◎	◎	◎
FLV-DR3220B	1.4W	◎	◎	◎
FLV-DR4415W	2.7W	◎	◎	◎
FLV-DR4415R	1.7W	◎	◎	◎
FLV-DR4415B	2.7W	◎	◎	◎
FLV-DR5030W	3.1W	◎	◎	◎
FLV-DR5030R	1.8W	◎	◎	◎
FLV-DR5030B	3.1W	◎	◎	◎
FLV-DR5030IR	1.3W	◎	◎	◎
FLV-DR6030UV	3.2W	◎	◎	◎
FLV-DR6615W	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR6615R	3.9W	◎	◎	◎
FLV-DR6615B	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR7000W	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR7000R	3.7W	◎	◎	◎
FLV-DR7000B	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR7030W	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR7030R	3.7W	◎	◎	◎
FLV-DR7030B	5.0W	◎	◎	◎
FLV-DR7030IR	2.6W	◎	◎	◎
FLV-DR7530UV	5.4W	◎	◎	◎
FLV-DR9000W	8.8W	○	○	○
FLV-DR9000R	7.0W	◎	◎	◎
FLV-DR9000B	8.8W	○	○	○
FLV-DR9030W	8.1W	○	○	○
FLV-DR9030R	6.6W	◎	◎	◎
FLV-DR9030B	8.1W	○	◎	◎
FLV-DR9030IR	4.3W	◎	◎	◎
FLV-DR9030UV	6.8W	◎	◎	◎
FLV-DR9215W	7.4W	◎	◎	◎
FLV-DR9215R	5.4W	◎	◎	◎
FLV-DR9215B	7.4W	◎	◎	◎
FLV-DR12030W	11.9W	○	○	○
FLV-DR12030R	9.8W	○	○	○
FLV-DR12030B	11.9W	○	○	○

*1.0chは、スポット照明専用です。

ローアングルリング照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			0ch 接続 なし	0ch 接続 あり
FLV-DL5890W	1.9W	◎	◎	◎
FLV-DL5890R	1.3W	◎	◎	◎
FLV-DL5890B	1.9W	◎	◎	◎
FLV-DL7260W	5.7W	◎	◎	◎
FLV-DL7260R	3.9W	◎	◎	◎
FLV-DL7260B	5.7W	◎	◎	◎
FLV-DL9090W	2.8W	◎	◎	◎
FLV-DL9090R	1.8W	◎	◎	◎
FLV-DL9090B	2.8W	◎	◎	◎
FLV-DL12060W	12.7W	○	○	○
FLV-DL12060R	10.5W	○	○	○
FLV-DL12060B	12.7W	○	○	○
FLV-DL15060W	13.6W	○	○	○
FLV-DL15060R	11.2W	○	○	○
FLV-DL15060B	13.6W	○	○	○

バー照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			0ch 接続 なし	0ch 接続 あり
FLV-BR6022W	1.4W	◎	◎	◎
FLV-BR6022R	1.3W	◎	◎	◎
FLV-BR6022B	1.4W	◎	◎	◎
FLV-BR6022IR	0.9W	◎	◎	◎
FLV-BR6424UV	1.8W	◎	◎	◎
FLV-BR8532W	3.5W	◎	◎	◎
FLV-BR8532R	3.1W	◎	◎	◎
FLV-BR8532B	3.5W	◎	◎	◎
FLV-BR11222W	4.2W	◎	◎	◎
FLV-BR11222R	2.6W	◎	◎	◎
FLV-BR11222B	4.2W	◎	◎	◎
FLV-BR11222IR	1.8W	◎	◎	◎
FLV-BR11624UV	3.6W	◎	◎	◎
FLV-BR14030W	6.1W	◎	◎	○
FLV-BR14030R	4.8W	◎	◎	◎
FLV-BR14030B	6.1W	◎	◎	○
FLV-BR15020W	5.5W	◎	◎	◎
FLV-BR15020R	3.1W	◎	◎	◎
FLV-BR15020B	5.5W	◎	◎	◎
FLV-BR21222W	8.7W	○	○	○
FLV-BR21222R	5.0W	◎	◎	◎
FLV-BR21222B	8.7W	○	○	○
FLV-BR21230W	8.8W	○	○	○
FLV-BR21230R	7.0W	◎	◎	○
FLV-BR21230B	8.8W	○	○	○
FLV-BR21230IR	6.1W	◎	◎	○
FLV-BR21230UV	7.8W	○	○	○
FLV-BR38037W	15.9W	×	×	×
FLV-BR38037R	11.3W	○	○	○
FLV-BR38037B	15.9W	×	×	×
FLV-BR48031W	21.9W	×	×	×
FLV-BR48031R	18.0W	×	×	×
FLV-BR48031B	21.9W	×	×	×

疑似同軸落射照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			0ch 接続 なし	0ch 接続 あり
FLV-CL30W	2.4W	◎	◎	◎
FLV-CL30R	1.4W	◎	◎	◎
FLV-CL30B	2.4W	◎	◎	◎
FLV-CL40W	3.9W	◎	◎	◎
FLV-CL40R	2.3W	◎	◎	◎
FLV-CL40B	3.9W	◎	◎	◎
FLV-CL60W	10.4W	○	○	○
FLV-CL60R	5.7W	◎	◎	○
FLV-CL60B	10.4W	○	○	○
FLV-CL60IR	3.9W	◎	◎	◎
FLV-CL60UV	3.0W	◎	◎	◎
FLV-CL80W	10.8W	○	○	○
FLV-CL80R	7.2W	◎	◎	○
FLV-CL80B	10.8W	○	○	○
FLV-CL100W	22.7W	×	×	×
FLV-CL100R	15.2W	×	×	×
FLV-CL100B	22.7W	×	×	×

無影照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			Och 接続 なし	Och 接続 あり
FLV-FR114W	3.9W	○	○	○
FLV-FR114R	3.1W	○	○	○
FLV-FR114B	3.9W	○	○	○
FLV-FR150W	6.1W	○	○	○
FLV-FR150R	3.5W	○	○	○
FLV-FR150B	6.1W	○	○	○
FLV-FP130W	8.1W	○	○	○
FLV-FP130R	5.8W	○	○	○
FLV-FP130B	8.1W	○	○	○
FLV-FS74W	5.2W	○	○	○
FLV-FS74R	3.5W	○	○	○
FLV-FS74B	5.2W	○	○	○
FLV-FQ48W	2.0W	○	○	○
FLV-FQ48R	1.2W	○	○	○
FLV-FQ48B	2.0W	○	○	○


直下式照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			Och 接続 なし	Och 接続 あり
FLV-DB3729W	0.9W	○	○	○
FLV-DB3729R	0.9W	○	○	○
FLV-DB3729B	0.9W	○	○	○
FLV-DB10181W	8.1W	○	○	○
FLV-DB10181R	4.7W	○	○	○
FLV-DB10181B	8.1W	○	○	○
FLV-DB130130W	13.0W	○	○	○
FLV-DB130130R	11.5W	○	○	○
FLV-DB130130B	13.0W	○	○	○
FLV-DB212152W	29.4W	×	×	×
FLV-DB212152R	20.2W	×	×	×
FLV-DB212152B	29.4W	×	×	×

エッジ式照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			Och 接続 なし	Och 接続 あり
FLV-FB5050W	1.9W	○	○	○
FLV-FB5050R	1.0W	○	○	○
FLV-FB5050B	1.9W	○	○	○
FLV-FB7070W	1.9W	○	○	○
FLV-FB7070R	1.4W	○	○	○
FLV-FB7070B	1.9W	○	○	○
FLV-FB9090W	3.7W	○	○	○
FLV-FB9090R	1.9W	○	○	○
FLV-FB9090B	3.7W	○	○	○
FLV-FB130130W	5.5W	○	○	○
FLV-FB130130R	3.7W	○	○	○
FLV-FB130130B	5.5W	○	○	○
FLV-FB200200W	7.3W	○	○	○
FLV-FB200200R	5.5W	○	○	○
FLV-FB200200B	7.3W	○	○	○

各部の名称と機能



No.	名称	説明
1	照明接続コネクタ	LED照明を接続します。
2	カメラ接続ケーブル	カメラの拡張コネクタに接続します。
3	24V外部電源入力端子台 *	照明本体の消費電力が合計7.5W以上になる場合、DC24V電源を接続します。
4	固定用ネジ取付部	照明コントローラを取付プレートや装置などに固定するときにネジを取り付けるための穴です。

* 端子台の配線時は、適合するコード (AWG12~26、先端処理長さ10mm) を付けてください。

カメラの取付方法

照明コントローラのカメラへの取付けは付属の取付プレートを介して行います。取付方向は、①上面取付/下面取付、②右側面取付、③左側面取付の3種類ができます。

エッジ式同軸照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			Och 接続 なし	Och 接続 あり
FLV-FX100W	3.7W	○	○	○
FLV-FX100R	1.9W	○	○	○
FLV-FX100B	3.7W	○	○	○
FLV-FX143W	5.5W	○	○	○
FLV-FX143R	3.7W	○	○	○
FLV-FX143B	5.5W	○	○	○

ドーム照明

形式	電力	FLV-TCC4□ FLV-TCC1□	FLV-TCC3HB□	
			Och 接続 なし	Och 接続 あり
FLV-DD70W	2.3W	○	○	○
FLV-DD70R	1.4W	○	○	○
FLV-DD70B	2.3W	○	○	○
FLV-DD100W	17.9W	×	×	×
FLV-DD100R	11.9W	○	○	○
FLV-DD100B	17.9W	×	×	×
FLV-DD150W	17.9W	×	×	×
FLV-DD150R	11.9W	○	○	○
FLV-DD150B	17.9W	×	×	×


スポット照明

形式	電力	FLV-TCC3HB□ FLV-TCC1EP□
FLV-EP0803W	1.6W	○
FLV-EP0803R	1.1W	○
FLV-EP0803B	1.6W	○
FLV-EP50W	1.6W	○
FLV-EP50R	1.1W	○


ライン照明

形式	電力
FLV-LN82W	9.2W
FLV-LN142W	18.4W
FLV-LN322W	45.9W
FLV-LN442W	64.3W
FLV-LN122R	10.4W
FLV-LN222R	20.7W
FLV-LN322R	31.1W
FLV-LN422R	41.4W
FLV-LN82B	9.2W
FLV-LN142B	18.4W
FLV-LN322B	45.9W
FLV-LN442B	64.3W


①上面/下面取付



②右側面取付



③左側面取付



FLV-ATCシリーズ

据置タイプの照明コントローラ



製品の特徴

- ・カメラ周辺に取付スペースがない場合に最適な据置タイプ
- ・画像センサとは独立して使用する場合でも、照明発光トリガを直接入力可能

種類／標準価格

接続照明	形式	接続照明数	電源電圧	接続できる照明の電力	調光タイプ	標準価格(¥)
標準照明用*1	形FLV-ATC21024*2	2台	AC100~240V 50/60Hz	最大40W	アナログ	オープン価格
	形FLV-ATC41024*2	4台		最大3W		
スポット照明用	形FLV-ATC10405*2	1台		最大12W		
	形FLV-ATC40405*2	4台		最大12W		
ライン照明用	形FLV-ATC26024-100V*2	2台	AC100~120V 50/60Hz	最大240W	アナログ	オープン価格
	形FLV-ATC26024-200V	2台	AC200~240V 50/60Hz			

*1. 標準照明とは、スポット照明FLV-EP/ライン照明FLV-LNシリーズをのぞく全FLVシリーズ照明です。

*2. プラグ形状はAタイプが標準です。C/Oタイプも揃えております。(形式末尾に-C,-Oがつきます)

プラグ形状	A	C	O
定格電圧	125V	240V	240V
認証規格	PSE	CEE	CCC

プラグ形状AタイプのAC電源入力用コードについて




警告

本製品に同梱されているAタイプコードは、日本国内のAC100V商用電源でのみ使用できます。日本国外では使用できません。AC100V以上の電圧では絶対に使用しないでください。発火・発熱・故障の原因となります。



標準照明用 形FLV-ATC21024/-ATC41024

各部の名称と機能



No.	名称	説明
1	主電源	ONすると起動します。
2	照明調光ボリューム	ボリュームを右に回すと発光強度が強くなり、左に回すと発光強度が弱くなります。
3	AC電源入力コネクタ	AC電源を供給する端子です。付属のAC入力用コードを接続します。
4	照明接続コネクタ	LED照明を接続します。
5	トリガ入力用端子台	各照明への外部からの照明発光トリガ入力を入れるための端子台です。
6	発光モード切替ボタン	発光モード切替ボタンがONの時（ボタンを押し込んだ状態）：TR1～TR4それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力ON状態となり、照明が発光します。 (+), (-)を解放するとOFF状態となり、消灯します。 発光モード切替ボタンがOFFの時（ボタンを押し込んでいない状態）：TR1～TR4それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力OFF状態となり、照明が消灯します。 (+), (-)を解放するとON状態となり、発光します。
7	フレームグラウンド端子	フレームグラウンド用の端子です。接地線を接続します。

定格／性能

項目	形式	形FLV-ATC21024-□*1	形FLV-ATC41024-□*1
接続照明数		2台	4台
適合照明		形FLVシリーズ(ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLV-LNシリーズは除く)	
電源電圧*2		AC100V-240V、50/60Hz	
消費電流		1A以下	
接続できる照明の電力		2ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで	4ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで
駆動方式		定電圧方式	
発光方式		トリガ発光、常時発光	
調光方式		電圧調光：14.0V-24.0V	
トリガ発光		トリガ入力端子からの入力に同期して発光	
トリガ発光遅れ時間		Ton: 100 μs以下	
外部インタフェース		トリガ入力端子台	
耐電圧		AC1500V、50/60Hz、1分間	
絶縁抵抗		20MΩ (DC500Vメガーにて)	
周囲温度範囲		動作時: 0～+50℃、保存時: -15～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時/保存時: 35～85%(ただし、結露しないこと)	
保護構造		IP20 (IEC60529)	
振動(耐久)		10～150Hz(片振幅0.1mm)、X/Y/Z各方向80分	
衝撃(耐久)		150m/s ² 、6方向、各3回(上下・左右・前後)	
材質		筐体: アルミ	
質量		約800g	
付属品		取扱説明書、AC入力用コード(*1)	
適合規格		EN61326-1 *3	

*1. 形式末尾の記号が付属コードのプラグ形状を表します。記号なしはAタイプになります。

*2. 本製品は、産業機械分野での機器組み込み用途専用用品になります。

電気用品安全法(PSE法)に非対応のため、一般住宅・商店・小規模事務所などの電源設備に接続する用途に使用いただくことができません。

*3. Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2)

また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。


照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。

FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラ FLV-ATCシリーズ

トリガ入力端子台との接続


・外部からの照明発光トリガ入力を使用しない場合、本端子台の接続は「不要」です。

<トリガ入力端子台接続図>




* 短絡時に流れる電流は2mA以下です。

●FLV-ATC21024-□



発光モード切替ボタン
トリガ入力用端子台CH1～CH2

●FLV-ATC41024-□



発光モード切替ボタン
トリガ入力用端子台CH1～CH4

発光モード切替ボタンがON(ボタンを押し込んだ状態)の時

TR1～TR4それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力ON状態となり、照明が発光します。(+)、(-)を解放するとOFF状態となり、消灯します。

発光モード切替ボタンがOFF (ボタンを押し込んでいない状態)の時

TR1～TR4それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力OFF状態となり、照明が消灯します。(+)、(-)を解放するとON状態となり、発光します。


【重要】

- ・電線や端子台に振動や衝撃が加わらないようにしてください。
- ・電線に張力が加わった状態など、定常的に端子台部に荷重が加わり続ける設置はしないでください。
- ・端子台の配線時は、適合するコード(AWG14～24、先端処理長さ7mm)を付けてください。


外形寸法

(単位:mm)

●FLV-ATC21024-□




●FLV-ATC41024-□



スポット照明用 形FLV-ATC10405/-ATC40405

各部の名称と機能



No.	名称	説明
1	主電源	ONすると起動します。
2	照明調光ボリューム	ボリュームを右に回すと発光強度が強くなり、左に回すと発光強度が弱くなります。
3	AC電源入力コネクタ	AC電源を供給する端子です。付属のAC入力用コードを接続します。
4	照明接続コネクタ	LED照明を接続します。
5	トリガ入力用端子台	各照明への外部からの照明発光トリガ入力を入れるための端子台です。
6	フレームグラウンド端子	フレームグラウンド用の端子です。接地線を接続します。

定格／性能

項目	形式	形FLV-ATC10405-□*1	形FLV-ATC40405-□*1
接続照明数		1 台	4 台
適合照明		形FLV-EPシリーズ	
電源電圧*2		AC100V・240V、50/60Hz	
消費電流		0.6A以下	
接続できる照明の電力		最大3Wまで	4ch合計 最大12Wまで 1chあたり 最大3Wまで
駆動方式		定電流方式	
発光方式		トリガ発光、常時発光	
調光方式		電流調光：～0.4A	
トリガ発光		トリガ入力端子からの入力に同期して消灯	
トリガ発光遅れ時間		Ton:1000μs以下	
外部インタフェース		トリガ入力端子台	
耐電圧		AC1500V、50/60Hz、1 分間	
絶縁抵抗		20MΩ (DC500Vメガーにて)	
周囲温度範囲		動作時:0～+50℃、保存時:－15～60℃(ただし、氷結・結露しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時/保存時:35～85%(ただし、結露しないこと)	
保護構造		IP20(IEC60529)	
振動(耐久)		10～150Hz(片振幅0.1mm)、X/Y/Z各方向80分	
衝撃(耐久)		150m/s ² 、6方向、各3回(上下・左右・前後)	
材質		筐体:アルミ	
質量		約800g	
付属品		取扱説明書、AC入力用コード(*1)	
適合規格		EN61326-1 *3	


- *1. 形式末尾の記号が付属コードのプラグ形状を表します。記号なしはAタイプになります。
- *2. 本製品は、産業機械分野での機器組み込み用途専用品になります。
- 電気用品安全法(PSE法)に非対応のため、一般住宅・商店・小規模事務所などの電源設備に接続する用途に使用いただくことができません。
- *3. Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
- また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
- 照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。

FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラ FLV-ATCシリーズ

トリガ入力端子台との接続


・外部からの照明発光トリガ入力を使用しない場合、本端子台の接続は「不要」です。

<トリガ入力端子台接続図>




* 短絡時に流れる電流は1mA以下です。

●FLV-ATC10405-□



トリガ入力用端子台CH1

●FLV-ATC40405-□



トリガ入力用端子台CH1～CH4

TR1～TR4それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力OFF状態となり、照明が消灯します。(+)、(-)を解放するとON状態となり、発光します。


【重要】

- ・電線や端子台に振動や衝撃が加わらないようにしてください。
- ・電線に張力が加わった状態など、定常的に端子台部に荷重が加わり続ける設置はしないで下さい。
- ・端子台の配線時は、適合するコード(AWG14～24、先端処理長さ7mm)を付けてください。


外形寸法

(単位:mm)

●FLV-ATC10405-□




●FLV-ATC40405-□



ライン照明用 形FLV-ATC26024-100V/-200V

各部の名称と機能



No.	名称	説明
1	主電源	ONすると起動します。
2	照明調光ボリューム	ボリュームを右に回すと発光強度が強くなり、左に回すと発光強度が弱くなります。
3	AC電源入力コネクタ	AC電源を供給する端子です。付属のAC入力用コードを接続します。
4	照明接続コネクタ	LED照明を接続します。
5	トリガ入力用端子台	各照明への外部からの照明発光トリガ入力を入れるための端子台です。
6	フレームグラウンド端子	フレームグラウンド用の端子です。接地線を接続します。

定格／性能

項目	形式	FLV-ATC26024-100V□＊1	FLV-ATC26024-200V□＊1
接続照明数		2台	
適合照明		形FLV-LNシリーズ	
電源電圧＊2		AC100V-120V、50/60Hz	AC200V-240V、50/60Hz
消費電流		7A以下	4A以下
接続できる照明の電力		2ch合計 最大240Wまで 1chあたり 最大120Wまで	
駆動方式		定電流方式	
発光方式		トリガ発光、常時発光	
調光方式		電流調光 ～5A	
トリガ発光		トリガ入力端子からの入力に同期して消灯	
トリガ発光遅れ時間		Ton: 500μs以下	
外部インタフェース		トリガ入力端子台	
耐電圧		AC1500V、50/60Hz、1分間	
絶縁抵抗		20MΩ (DC500Vメガーにて)	
周囲温度範囲		動作時: 0～+40℃、保存時: -15～+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時/保存時: 35～85% (ただし、結露しないこと)	
保護構造		IP20 (IEC60529)	
振動 (耐久)		10～150Hz (片振幅0.1mm)、X/Y/Z各方向80分	
衝撃 (耐久)		150m/s ² 、6方向、各3回 (上下・左右・前後)	
材質		筐体: アルミ	
質量		約2.1Kg	
付属品		取扱説明書、AC入力用コード (＊1)	
適合規格		EN61326-1 ＊3	

＊1. 形式末尾の記号が付属コードのプラグ形状を表します。記号なしはAタイプになります。

＊2. 本製品は、産業機械分野での機器組み込み用途専用品になります。

電気用品安全法 (PSE法) に非対応のため、一般住宅・商店・小規模事務所などの電源設備に接続する用途に使用いただくことができません。

＊3. Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2)

また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。


照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。

FLVシリーズ用 アナログ照明コントローラ FLV-ATCシリーズ

トリガ入力端子台との接続


・外部からの照明発光トリガ入力を使用しない場合、本端子台の接続は「不要」です。

<トリガ入力端子台接続図>



* 短絡時に流れる電流は2mA以下です。

●FLV-ATC26024-□



トリガ入力用端子台CH1～CH2

TR1～TR2それぞれの(+), (-)を短絡するとトリガ入力OFF状態となり、照明が消灯します。(+)、(-)を解放するとON状態となり、発光します


【重要】

- ・電線や端子台に振動や衝撃が加わらないようにしてください。
- ・電線に張力が加わった状態など、定常的に端子台部に荷重が加わり続ける設置はしないでください。
- ・端子台の配線時は、適合するコード(AWG14～24、先端処理長さ7mm)を付けてください。

外形寸法

(単位:mm)

●FLV-ATC26024-□



ケーブル、拡散板

ケーブル

種類／標準価格

種類／シリーズ	タイプ	形式	ケーブル長	質量	外形寸法図	標準価格(¥)
標準照明用＊1延長ケーブル	標準タイプ	形FLV-XC1	1m	約30g	A	オープン価格
		形FLV-XC2	2m	約50g		
		形FLV-XC3	3m	約70g		
		形FLV-XC5	5m	約110g		
		形FLV-XC10	10m	約210g		
	耐屈曲タイプ	形FLV-XC1R	1m	約40g	B	
		形FLV-XC2R	2m	約60g		
		形FLV-XC3R	3m	約80g		
形FLV-XC5R		5m	約130g			
スポット照明用延長ケーブル	標準タイプ	形FLV-XC1EP	1m	約30g	C	
		形FLV-XC2EP	2m	約50g		
		形FLV-XC3EP	3m	約70g		
		形FLV-XC5EP	5m	約110g		
	耐屈曲タイプ	形FLV-XC1EPR	1m	約40g	D	
		形FLV-XC2EPR	2m	約60g		
		形FLV-XC3EPR	3m	約80g		
		形FLV-XC5EPR	5m	約130g		
ライン照明用延長ケーブル	標準タイプ	形FLV-XC1LN	1m	約200g	E	
		形FLV-XC2LN	2m	約270g		
		形FLV-XC3LN	3m	約320g		
		形FLV-XC5LN	5m	約440g		
標準照明用＊1分岐ケーブル	標準タイプ	形FLV-XC1S2	1m	約30g	F	
		形FLV-XC2S2	2m	約50g		
		形FLV-XC3S2	3m	約80g		
		形FLV-XC5S2	5m	約120g		

＊1.標準照明とは、スポット照明FLV-EP/ライン照明FLV-LNシリーズをのぞく全FLVシリーズ照明です。

外形寸法

(単位:mm)

A 形FLV-XC□ <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形FLV-XC1</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC2</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC3</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC5</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC10</td> <td>10,000</td> </tr> </tbody> </table>	形式	L	形FLV-XC1	1,000	形FLV-XC2	2,000	形FLV-XC3	3,000	形FLV-XC5	5,000	形FLV-XC10	10,000	B 形FLV-XC□R <table border="1"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>形FLV-XC1R</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC2R</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC3R</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC5R</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>形FLV-XC10R</td> <td>10,000</td> </tr> </tbody> </table>	形式	L	形FLV-XC1R	1,000	形FLV-XC2R	2,000	形FLV-XC3R	3,000	形FLV-XC5R	5,000	形FLV-XC10R	10,000
形式	L																								
形FLV-XC1	1,000																								
形FLV-XC2	2,000																								
形FLV-XC3	3,000																								
形FLV-XC5	5,000																								
形FLV-XC10	10,000																								
形式	L																								
形FLV-XC1R	1,000																								
形FLV-XC2R	2,000																								
形FLV-XC3R	3,000																								
形FLV-XC5R	5,000																								
形FLV-XC10R	10,000																								

レンズ


拡散板／偏光板

種類／標準価格

●拡散板

種類	形式			適合照明	標準価格
	高 透過率 拡散度	中 低	低 高		
ダイレクトリング照明 形FLV-DRシリーズ用	形FLV-DR3220DF	形FLV-DR3220DF50	形FLV-DR3220DF30	形FLV-DR3220□	オープン価格
	形FLV-DR4415DF	形FLV-DR4415DF50	形FLV-DR4415DF30	形FLV-DR4415□	
	形FLV-DR5030DF	形FLV-DR5030DF50	形FLV-DR5030DF30	形FLV-DR5030□	
	形FLV-DR6030DF	—	—	形FLV-DR6030UV	
	形FLV-DR6615DF	形FLV-DR6615DF50	形FLV-DR6615DF30	形FLV-DR6615□	
	形FLV-DR7000DF	形FLV-DR7000DF50	形FLV-DR7000DF30	形FLV-DR7000□	
	形FLV-DR7030DF	形FLV-DR7030DF50	形FLV-DR7030DF30	形FLV-DR7030□	
	形FLV-DR7530DF	—	—	形FLV-DR7530UV	
	形FLV-DR9000DF	形FLV-DR9000DF50	形FLV-DR9000DF30	形FLV-DR9000□	
	形FLV-DR9030DF	形FLV-DR9030DF50	形FLV-DR9030DF30	形FLV-DR9030□	
	形FLV-DR9215DF	形FLV-DR9215DF50	形FLV-DR9215DF30	形FLV-DR9215□	
	形FLV-DR12030DF	形FLV-DR12030DF50	形FLV-DR12030DF30	形FLV-DR12030□	
ローアングルリング照明 形FLV-DLシリーズ用	形FLV-DL5890DF	形FLV-DL5890DF50	形FLV-DL5890DF30	形FLV-DL5890□	
	形FLV-DL7260DF	形FLV-DL7260DF50	形FLV-DL7260DF30	形FLV-DL7260□	
	形FLV-DL12060DF	形FLV-DL12060DF50	形FLV-DL12060DF30	形FLV-DL12060□	
	形FLV-DL15060DF	形FLV-DL15060DF50	形FLV-DL15060DF30	形FLV-DL15060□	
バー照明 形FLV-BRシリーズ用	形FLV-BR6022DF	形FLV-BR6022DF50	形FLV-BR6022DF30	形FLV-BR6022□	
	形FLV-BR6424DF	—	—	形FLV-BR6424UV	
	形FLV-BR8532DF	形FLV-BR8532DF50	形FLV-BR8532DF30	形FLV-BR8532□	
	形FLV-BR11222DF	形FLV-BR11222DF50	形FLV-BR11222DF30	形FLV-BR11222□	
	形FLV-BR11624DF	—	—	形FLV-BR11624UV	
	形FLV-BR14030DF	形FLV-BR14030DF50	形FLV-BR14030DF30	形FLV-BR14030□	
	形FLV-BR15020DF	形FLV-BR15020DF50	形FLV-BR15020DF30	形FLV-BR15020□	
	形FLV-BR21222DF	形FLV-BR21222DF50	形FLV-BR21222DF30	形FLV-BR21222□	
	形FLV-BR21230DF	形FLV-BR21230DF50	形FLV-BR21230DF30	形FLV-BR21230□	
	形FLV-BR38037DF	形FLV-BR38037DF50	形FLV-BR38037DF30	形FLV-BR38037□	
	形FLV-BR48031DF	形FLV-BR48031DF50	形FLV-BR48031DF30	形FLV-BR48031□	

●偏光板

種類		形式	適合照明	標準価格
ダイレクトリング照明 形FLV-DRシリーズ用		形FLV-DR3220PL	形FLV-DR3220□	オープン価格
		形FLV-DR4415PL	形FLV-DR4415□	
		形FLV-DR5030PL	形FLV-DR5030□	
		形FLV-DR6615PL	形FLV-DR6615□	
		形FLV-DR7000PL	形FLV-DR7000□	
		形FLV-DR7030PL	形FLV-DR7030□	
		形FLV-DR9000PL	形FLV-DR9000□	
		形FLV-DR9030PL	形FLV-DR9030□	
		形FLV-DR9215PL	形FLV-DR9215□	
ローアングルリング照明 形FLV-DLシリーズ用		形FLV-DL7260PL	形FLV-DL7260□	
		形FLV-DL12060PL	形FLV-DL12060□	
		形FLV-DL15060PL	形FLV-DL15060□	
バー照明 形FLV-BR シリーズ用	偏光方向:長辺 	形FLV-BR6022PL	形FLV-BR6022□	
		形FLV-BR8532PL	形FLV-BR8532□	
		形FLV-BR11222PL	形FLV-BR11222□	
		形FLV-BR14030PL	形FLV-BR14030□	
		形FLV-BR15020PL	形FLV-BR15020□	
		形FLV-BR21222PL	形FLV-BR21222□	
		形FLV-BR21230PL	形FLV-BR21230□	
		形FLV-BR38037PL	形FLV-BR38037□	
		形FLV-BR48031PL	形FLV-BR48031□	
	偏光方向:短辺 	形FLV-BR6022PL-V	形FLV-BR6022□	
		形FLV-BR8532PL-V	形FLV-BR8532□	
		形FLV-BR11222PL-V	形FLV-BR1122□	
		形FLV-BR14030PL-V	形FLV-BR14030□	
		形FLV-BR15020PL-V	形FLV-BR15020□	
		形FLV-BR21222PL-V	形FLV-BR21222□	
		形FLV-BR21230PL-V	形FLV-BR21230□	
		形FLV-BR38037PL-V	形FLV-BR38037□	
		形FLV-BR48031PL-V	形FLV-BR48031□	

FL-MDシリーズ

照射方向、色・光量をさまざまに組み合わせできる
RGBフルカラー照明



製品の特徴


- ・照射方向、色、光量をさまざまに組み合わせ可能
- ・設備導入後、品種や検査項目が追加されても照射パターンを変更することで対応できます。

照射構造

13ブロックの照射方向×
フルカラーRGB×
明るさ128階調の
組合わせで変更可能

フルカラー
同軸落射照明

フルカラー
3段×4ブロック
ドーム照明



アプリケーション

一般的な照明システム

欠陥の種類に応じて、異なる照明が必要でした。



ガラス表面検査

同軸照明



ワイヤー検査


ローアングル照明



FL-MD シリーズ

ワイヤー切れも素子上の汚れも1台の照明で映し出せます。

ワイヤーの切れ+素子上の汚れ検査



種類／標準価格

形式	照明色	外形寸法			質量 (g)	標準価格(¥)
		外形 (mm)	高さ (mm)	外形図		
形FL-MD90MC	RGBフルカラー	125×90	82	A	800	オープン価格
形FL-MD180MC	RGBフルカラー	215×180	154	B	3000	

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。


定格／性能

項目	形式	形FL-MD90MC	形FL-MD180MC
適合画像センサコントローラ	形FHシリーズ (Ver.6.00以降)		
適合カメラ	形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ		
照明色 (ピーク波長)	R: 赤 (Typ 635nm)、G: 緑 (Typ 525nm)、B: 青 (Typ 465nm)		
光源	LED		
LEDの安全性	W,B: リスクグループ2、R,G: リスクグループ1	W,G,B: リスクグループ2、R: リスクグループ1	
電源電圧	DC24V±10% (リップル成分を含む)		
推奨電源	形S8VK-G12024 (オムロン製 DC24V 5A 120W)		
消費電流	1.5A以下	3.0A以下	
駆動方式	定電流駆動方式		
発光方式	トリガ発光		
調光方式	Duty調光: PWM周波数200kHz、調光ステップ128階調 (画像センサコントローラより設定)		
トリガ発光	画像センサコントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光 (画像センサコントローラより設定)		
発光期間設定	カメラのシャッタースピードに同期して自動設定		
発光時間制御	画像センサコントローラより設定、またはシャッタースピードと同期		
外部インタフェース	カメラ接続ケーブル (本体から直出し) ケーブル長: 500mm		
周囲温度範囲	動作時: 0～+40℃ 保存時: -15～+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)		
周囲湿度範囲	動作時/保存時: 35～85% (ただし、結露しないこと)		
保護構造	IP20 (IEC60529)		
耐振動	10～150Hz (片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分		
耐衝撃	150m/s ² 、6方向、各3回 (上下・左右・前後)		
材質	筐体: アルミ、PC、PMMA ケーブル: PVC		
質量	約800g	約3,000g	
付属品	取扱説明書、コンプライアンスシート、24V電源入力端子台 (オス)		

- 注1. 本製品への電源投入に関しては、画像センサコントローラとの電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
 2. 本照明はEN規格 (EN61326-1) に適合しています。 (Electromagnetic environment: Industrial electromagnetic environment (EN/IEC61326-1 Table 2))
 また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
 照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
 3. 本照明はKC規格に適合しています。

外形寸法

(単位: mm)



コシシリーズ
スタンダードモデル

コシシリーズ
高輝度モデル

照明のLEDの
特性について

レンズ

FL-PSシリーズ

模様に隠れた“立体欠陥”を映し出せる
検査用照明




製品の特徴

- ・照射方向の異なる画像を撮像し、「印字」と「その上にある打痕などの凹凸欠陥」に分けて抽出

照射構造

複数方向から順番に照明点灯し、明るさの変化を分析して画像を分割します。照射方向が変わっても明るさ変化が小さい印字部分はテクスチャ情報として、明るさの変化が大きい打痕部は形状情報として抽出します。



アプリケーション

印字上の打痕検査

通常照明



傷のみ抽出



(形状情報)

文字のみ抽出



(テクスチャ情報)

種類／標準価格

形式	照明色	外形寸法				照明コントローラ			質量 (g)	標準価格(¥)
		外径 (mm)	内径 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FL- STC□	形FL- TCC□	形FL- TCC1PS		
形FL-PS90W	白	φ90	φ50	35	A	×	×	○	200	オープン価格
形FL-PS140W	白	φ140	φ100	35	B	×	×	○	350	
形FL-PS260W	白	φ260	φ200	35	C	×	×	○	800	


注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。

定格／性能

項目	形式	形FL-PS90W	形FL-PS140W	形FL-PS260W
適合コントローラ	形FL-TCC1PS			
照明色	W：白			
光源	LED			
LEDの安全性	リスクグループ2			
消費電力		32W	47W	61W
周囲温度範囲	動作時：0～+40℃ 保存時：-15～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)			
周囲湿度範囲	動作時/保存時：35～85%(ただし、結露しないこと)			
保護構造	IP20 (IEC60529)			
耐振動	10～150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分			
耐衝撃	150m/s ² 、6方向、各3回(上下・左右・前後)			
材質	筐体：アルミ、PMMA			
質量		約200g	約350g	約800g
付属品	取扱説明書、コンプライアンスシート			

外形寸法

(単位：mm)



FL-BRシリーズ


業界最高クラス*の高輝度を実現。
自由自在な配線、取付け構造です。




*2010年11月当社調べ

製品の特徴

- LEDの限界を超える、高輝度ODR照明
- 高速ワークも安定検査
- 偏光フィルタを通して明るい
- 配線、取り付け、調整が簡単



配線



横でも縦でも、取付け面に対してどちらからでも配線できるようにケーブルを2方向から引き出せます。

取付け・調整




背面でも側面でも、どちらでもナットでアームに固定することがきる構造です。微妙な位置の変更もスライド移動させるだけで自由に調節できます。



専用の取付け金具を使えば、フレキシブルな角度で取り付け可能です。


照射構造




配光特性

高輝度モデル (FL-BR9120W-H)

X軸 (長軸方向)




Y軸 (短軸方向)




広視野モデル (FL-BR9120W)

X軸 (長軸方向)



Y軸 (短軸方向)



アプリケーション



種類／標準価格

形式	照明色	種類	外形寸法				照明コントローラ			質量 (g)	オプション		標準価格 (¥)
			発光面 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	外形図	形FL-STC□	形FL-TCC□	形FL-TCC1PS		拡散板	偏光板	
形FL-BR5020W	白	広視野	40.8×9	49.8×20	20	A	○	○	×	40	○	×	42,000
形FL-BR5020W-H	白	高輝度											49,500
形FL-BR9120W	白	広視野	81.6×9	90.6×20	20	B	○	○	×	70	○	×	69,500
形FL-BR9120W-H	白	高輝度											83,500
形FL-BR13120W	白	広視野	122.4×9	131.4×20	20	C	○	○	×	100	○	×	98,500
形FL-BR13120W-H	白	高輝度											118,000


注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。
白色LEDは特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分にご確認ください。

定格／性能


形式	広視野モデル	高輝度モデル	広視野モデル	高輝度モデル	広視野モデル	高輝度モデル
	形FL-BR5020W	形FL-BR5020W-H	形FL-BR9120W	形FL-BR9120W-H	形FL-BR13120W	形FL-BR13120W-H
照明	白色LED					
耐振動	10～150Hz(複振幅0.7mm) X, Y, Z 各方向80分					
耐衝撃	150m/s ² 6方向 各3回					
周囲温度	動作時: 0～+40℃、保存時: -15～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)					
周囲湿度	動作時・保存時: 各35～85%RH(ただし、結露しないこと)					
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと					
保護構造	IEC60259 IP20					
質量	約40 g			約70 g		約100 g
材質	照明部 ケース:アルミニウム カバー、サイド部品、レンズ:PC ケーブル:耐熱ポリ塩化ビニル コネクタ:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂					
LEDの安全性	リスクグループ2(IEC62471)					
付属品	取扱説明書					

白色LED は特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分にご確認ください。


A 形FL-BR5020W(-H)



B 形FL-BR9120W(-H)



C 形FL-BR13120W(-H)



FL-DRシリーズ



業界最高クラス*の高輝度／広視野照射で、
撮像画像をクリアに




*2010年11月当社調べ

製品の特徴

- 小さくても高輝度なODR照明
- 対応ワークディスタンスが広い




照射構造




配光特性

高輝度モデル (FL-DR50W-H)




広視野モデル (FL-DR50W)



ダイレクトリング照明 FL-DRシリーズ

アプリケーション

従来



ラインスピードが高速になるほどシャッタースピードを上げる必要があり、ワーク明度が低下

FL シリーズ



高速ラインでも余裕の高輝度照射

従来



中央部と周辺部の輝度が異なるため、部分ごとに異なる検査基準が必要

FL シリーズ



隅々まで均一な明るさで照射できるので、同じ基準で検査可能

種類／標準価格

形式	照明色	種類	外形寸法				照明コントローラ			質量 (g)	オプション		標準価格(¥)
			外径 (mm)	内径 (mm)	照射 角度 (°)	外形図	形FL- STC□	形FL- TCC□	形FL- TCC1PS		拡散板	偏光板	
形FL-DR32W	白	広視野	φ 32	φ 10	20°	A	○	○	×	25	○	○	83,500
形FL-DR32W-H	白	高輝度											101,000
形FL-DR50W	白	広視野	φ 50	φ 28	10°	B	○	○	×	30	○	○	88,000
形FL-DR50W-H	白	高輝度											106,000
形FL-DR90W	白	広視野	φ 90	φ 50	20°	C	○	○	×	70	○	○	168,000
形FL-DR90W-H	白	高輝度								80			205,000

注. LEDの安全性および発光色別分光分布については、p.66でご確認ください。
 白色LEDは特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分にご確認ください。

定格／性能

形式	広視野モデル	高輝度モデル	広視野モデル	高輝度モデル	広視野モデル	高輝度モデル
	形FL-DR32W	形FL-DR32W-H	形FL-DR50W	形FL-DR50W-H	形FL-DR90W	形FL-DR90W-H
照明	白色LED					
耐振動	10～150Hz(複振幅0.7mm) X, Y, Z 各方向80分					
耐衝撃	150m/s ² 6方向 各3回					
周囲温度	動作時: 0～+40℃、保存時: -15～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)					
周囲湿度	動作時・保存時: 各35～85%RH(ただし、結露しないこと)					
周囲雰囲気	腐食性ガスのないこと					
保護構造	IEC60259 IP20					
質量	約25 g		約30 g		約70 g	約80 g
材質	照明部 ケース、レンズ:PC ケーブル:耐熱ポリ塩化ビニル コネクタ:ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂					
LEDの安全性	リスクグループ2(IEC62471)					
付属品	取扱説明書					

白色LED は特性上、多少色調の変化がありますので、ご使用の際は充分ご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)


ECシリーズ
スタンダードモデル

ECシリーズ
高輝度モデル


照明のLEDの
特性について

レンズ


A 形FL-DR32W (-H)



B 形FL-DR50W (-H)



C 形FL-DR90W (-H)



FL-TCCシリーズ

カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。電源も発光制御も不要。



製品の特徴

- カメラからの電源供給で動作するので、別電源が不要
- カメラからのトリガ信号を受けて点灯
- カメラから照明部へケーブル一本の省配線で使用可能



種類／標準価格

項目	形式	質量	標準価格(¥)
照明コントローラ	形FL-TCC1	約110g	38,000
カメラ取付用スペーサ	形FL-TCC1-XSP	約10g	2,350
カメラ取付用アタッチメント	形FL-TCC1-XAT	約20g	11,600

FL-STCシリーズ

小型ボディに、最長25mのケーブル。取付け場所を選びません。



製品の特徴

●発光制御・調整を省工数で効率的に

手のひらサイズのコンパクトボディで制御盤やラインの隙間に組込めます。業界最長の照明ケーブル(25m)を使えば、画像処理モータと一緒に様々な場所に配置して、画面をみながら調光操作することができます。

遠く離れた制御盤内に

DINレールに取付けて
ライン下や台の隙間に



プログラム不要で点灯制御

光電センサなどのあらゆるトリガからカメラに同期できる照明発光タイミングを生成。画像機器との接続もちろん、PLC側でのプログラミング不要で点灯制御が可能です。

直感的なデジタル調光操作

デジタルで調光設定できるので、段取り替えの際など簡単に後から照明環境を再現することができます。

【制御出力】

- ・ PNP/NPNに対応。
- ・ 電源24V対応。

【照明発光制御】

- ・ チャンネル毎に独立した発光トリガ入力が可能。
- ・ 点灯ONディレイや点灯期間を制御可能。



400段階で光量をデジタル表示。
きめ細かい調光が可能です。

▲ 明るさUp

▼ 明るさDown

種類／標準価格

種類	形式	入出力仕様	入力電圧	標準価格(¥)
1CH接続モデル	形FL-STC10	NPN	DC24V	48,500
	形FL-STC15	PNP		48,500
2CH接続モデル	形FL-STC20	NPN		64,000
	形FL-STC25	PNP		64,000

定格／性能

商品名		照明コントローラ1CH接続モデル		照明コントローラ2CH接続モデル	
入出力タイプ		NPN	PNP	NPN	PNP
商品形式		形FL-STC10	形FL-STC15	形FL-STC20	形FL-STC25
電源電圧		DC24V±10% (リップル成分含む)			
消費電力		最大36W、1.5A (照明部含む)		最大72W、3A (照明部含む)	
出力チャンネル数		1		2	
適合照明		形FL-□シリーズ			
調光方式	常時発光モード	ストロボコントローラ電源ONの期間中、常時発光 PWM周波数：100KHz、調光ステップ：400段階			
	トリガ発光モード	外部トリガの入力タイミングに同期して発光 発光期間：トリガ入力中常時、もしくは0.1～99.9ms (0.1ms刻み) PWM周波数：100KHz、調光ステップ：400段階			
	ストロボ発光モード	外部トリガ入力タイミングに同期してトリガ発光モード比2倍の光量で発光 発光パルス幅：0.01～5ms (調整ステップ500段階相当)			
調光設定	本体操作	調光モード設定/調光値入力：スライドスイッチ、十字キー			
	リモート操作	調光値入力：9ビットバイナリ入力			
外部インタフェース		パラレル入出力コネクタ (D-SUB15ピン)、端子台 (外部トリガ入力2極、電源電圧入力2極)			
周囲温度		動作時：0～+40℃、保存時：-15～+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)			
周囲湿度		動作時・保存時：各35～85%RH (ただし、結露しないこと)			
耐振動		10～150Hz (複振幅 0.7mm)、X、Y、Z 各方向 80分			
耐衝撃		150m/s ² 6方向 各3回 (上下・左右・前後)			
材質		筐体：PC			
保護構造		IEC60529 IP20			
質量		約100g			
付属品		取扱説明書、端子台コネクタ			
適合規格		EN61326-1 *、KC			



* Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2)

また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。


照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。

外形寸法

(単位:mm)



入出力回路図



- *1. 端子台の配線時は、適合するコード(AWG16~22、先端処理長さ5mm)を付けてください。
- *2. 形FL-STC10(1CHタイプ)では使用しません。
- *3. 形FL-STC15(1CHタイプ)では使用しません。


●電気的仕様

出力回路	入力回路
NPNオープンコレクタ DC30V、50mA Max. ON時：残留電圧1.2V以下 OFF時：漏れ電流0.1mA以下	ON時：0V短絡または1.5V以下 OFF時：開放 (漏れ電流0.1mA以下)

●電気的仕様

出力回路	入力回路
PNPオープンコレクタ 50mA Max. ON時：残留電圧1.2V以下 OFF時：漏れ電流0.1mA以下	ON時：電源電圧短絡または 電源電圧-1.5V以下 OFF時：開放 (漏れ電流0.1mA以下)

接続配線図



ピンNo.	信号名	信号の方向	機能
DI1	D1	入力	調光データ1bit目(最下桁)
DI2	D2	入力	調光データ2bit目
DI3	D3	入力	調光データ3bit目
DI4	D4	入力	調光データ4bit目
DI5	D5	入力	調光データ5bit目
DI6	D6	入力	調光データ6bit目
DI7	D7	入力	調光データ7bit目
DI8	D8	入力	調光データ8bit目
DI9	D9	入力	調光データ9bit目(最上桁)
DI10	CLR	入力	エラー状態解除入力。OFF(解放)⇒ONのタイミングでエラー状態を解除
DI11	SEL	入力	調光C H選択入力。OFF(解放)で1CH、ONで2CHを指定
DI12	SAVE	入力	入力ONで調光データを有効にする。*3
DI13	TRIG1	入力	CH1の照明発光トリガ信号を入力*1*2
DI14	TRIG2	入力	CH2の照明発光トリガ信号を入力*1*2
DO1	ERR	出力	エラー発生時にON

- *1. 照明発光トリガ入力、同一機能の入力が端子台(1、2ピン)にもあります。トリガ入力を使用する場合、入力線はパラレルコネクタか、端子台のどちらか一方のみに接続してください。両方の入力線を同時に使用することはできません。
- *2. 照明発光トリガ入力にチャタリングや波形割れが生じた場合は、その波形のON/OFFに追従して意図しないタイミングで照明が発光する可能性があります。
- *3. メモリ機能「ON」設定時：調光データを内蔵メモリに保存します。(電源OFF→再ON時も最新データを保持します。)
- メモリ機能「OFF」設定時：調光データを内蔵メモリに保存しません。(電源OFFすると前回保存データを保持します。)

FL-TCC1PSシリーズ

照度差ステレオ照明専用の照明コントローラ



製品の特徴

- ・発光タイミング制御が不要
- ・画像センサコントローラからの複雑な配線が不要
- ・画像センサコントローラ上で輝度の調光設定が可能

定格／性能

形式	形FL-TCC1PS
適合画像センサコントローラ	形FHシリーズ (Ver.6.00以降)
適合カメラ	形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ
適合照明	形FL-PSシリーズ
接続照明数	1台
電源電圧	DC24V±10% (リップル成分を含む)
推奨電源	形S8VK-G12024 (オムロン製 DC24V 5A 120W)
消費電流	3.0A以下
駆動方式	定電流駆動方式
調光方式	電流調光：調光ステップ255階調 (画像センサコントローラより設定)
トリガ発光	画像センサコントローラからトリガ入力タイミングに 同期して発光 (画像センサコントローラより設定)
発光期間設定	カメラのシャッタースピードに同期して自動設定
発光時間制御	画像センサコントローラより設定、 またはシャッタースピードと同期
外部インタフェース	カメラ接続ケーブル (本体から直出し) 400mm 照明接続ケーブル (本体から直出し) 400mm
周囲温度範囲	動作時：0～+40℃、保存時：-15～+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲	動作時/保存時：35～85% (ただし、結露しないこと)
保護構造	IP20 (IEC60529)
耐振動	10～150Hz (片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分
耐衝撃	150m/s ² 、6方向、各3回 (上下・左右・前後)
材質	筐体：アルミ、ケーブル：PVC、カメラ取付用プレート：POM
重量	約200g
付属品	取扱説明書、24V電源入力端子台 (オス)、 カメラ取付用プレート、コンプライアンスシート、 取付用ねじ (M2セットねじ×4個、M2皿ねじ×4個、M4皿ねじ×4個)


- 注1. 本照明コントローラへの電源投入に関しては、画像センサコントローラと電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
2. FL-PS260Wを電源線15m以上で使用する場合は、電源電圧を24-26.4Vとなるように調整してください。
3. 本照明はEN規格 (EN61326-1) に適合しています。
(Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2))
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
4. 本照明はKC規格に適合しています。

種類／標準価格

形式	標準価格 (¥)
形FL-TCC1PS	オープン価格


外形寸法

(単位:mm)



締付けトルク (M2ねじ): 0.15N・m

カメラ取付用プレート (付属品)



拡散板

種類／標準価格



●拡散板

種類	形式	外形サイズ(mm)	標準価格(¥)
バー照明用	形FL-BR5020DF	49.8×18×4	3,500
	形FL-BR9120DF	90.6×18×4	4,650
	形FL-BR13120DF	131.4×18×4	5,800

種類	形式	外径/内径/厚みサイズ(mm)	標準価格(¥)
ダイレクトリング照明用	形FL-DR32DF	φ 32/ φ 10/4	5,800
	形FL-DR50DF	φ 50/ φ 28/4	6,400
	形FL-DR90DF	φ 90/ φ 50/4	6,950

●偏光板

種類	形式	外径/内径/厚みサイズ(mm)	標準価格(¥)
ダイレクトリング照明用	形FL-DR32PL	φ 32/ φ 10/2	9,250
	形FL-DR50PL	φ 50/ φ 28/2	11,600
	形FL-DR90PL	φ 90/ φ 50/2	17,400

取付け金具


種類／標準価格

種類	形式	標準価格(¥)
バー照明用*	形FL-XBK1	4,650

*1セット2個入りです。
取付け用ネジ(M3×6mm)が4個付属されています。

外形寸法

(単位:mm)



金具の材質：SUS

注1.バリ、カエリは凸0.1mm以下のこと

LEDの特性について

LEDの安全性



本製品に搭載されているLEDは、IEC62471により、以下のように分類されます。

シリーズ	形状	形式	色	LEDの安全性	表示
FLVシリーズ	ダイレクトリング照明	形FLV-DR□	白、青	リスクグループ2	B
	ダイレクトリング照明	形FLV-DR□	赤、紫外光	リスクグループ1	D
	ダイレクトリング照明	形FLV-DR□IR	赤外光	リスクグループ1	C
	ローアングルリング照明	形FLV-DL□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	バー照明	形FLV-BR□	白、青	リスクグループ2	B
	バー照明	形FLV-BR□	赤、紫外光	リスクグループ1	D
	バー照明	形FLV-BR□IR	赤外光	リスクグループ1	C
	擬似同軸落射照明	形FLV-CL□	白、赤、青、紫外光	リスクグループ1	D
	擬似同軸落射照明	形FLV-CL□IR	赤外光	リスクグループ1	C
	無影照明	形FLV-FS□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	無影照明	形FLV-FR□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	無影照明	形FLV-FP□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	無影照明	形FLV-FQ□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	直下式照明	形FLV-DB□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	エッジ式照明	形FLV-FB□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	エッジ式同軸照明	形FLV-FX□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	ドーム照明	形FLV-DD□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	ハイパワースポット照明	形FLV-EP50□	白、赤	リスクグループ1	D
	スポット照明	形FLV-EP08□	白、赤、青	リスクグループ1	D
	ライン照明	形FLV-LN□W	白	リスクグループ3	A
FLシリーズ	ライン照明	形FLV-LN□R	赤	リスクグループ1	D
	ライン照明	形FLV-LN□B	青	リスクグループ2	B
	MDMC照明	形FL-MD180MC	白、青、緑	リスクグループ2	B
	MDMC照明	形FL-MD180MC	赤	リスクグループ1	D
	MDMC照明	形FL-MD90MC	白、青	リスクグループ2	B
	MDMC照明	形FL-MD90MC	赤、緑	リスクグループ1	D
	照度差ステレオ照明	形FL-PS□W	白	リスクグループ2	B
	ダイレクトリング照明	形FL-DR□	白	リスクグループ2	B
	バー照明	形FL-BR□	白	リスクグループ2	B

A	B	C	D
WARNING Possibly hazardous optical radiation emitted from this product Risk Group 3 IEC 62471	CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product Risk Group 2 IEC 62471	NOTICE IR emitted from this product Risk Group 1 IEC 62471	Risk Group 1 IEC 62471

LEDの発光色別分光分布(代表例)

LEDの各発光色における分光分布と、ピーク発光波長（代表例）は以下のとおりです。



レンズの選び方

■画像処理システム FH/FZシリーズ

使用カメラ		推奨レンズ		
解像度	形式	標準レンズ	テレセントリックレンズ	耐振動衝撃レンズ
		一般的な検査用レンズ。 広い視野を確保したい、レンズとワークの距離を離したい、コストを抑えたいといった場合に有効。	高精度な検査やアライメントに最適なレンズ。 高倍率での撮像が可能かつ画像端での歪曲が小さい。	FA環境での振動衝撃性を強化した頑丈な設計のレンズ。 ロックビスレスのため、狭い位置への取付も可能。
30万画素	形FZ-SP/SPC/SF/SFC	FZ-LESシリーズ 製品紹介：73ページ 光学図表：92ページ	VS-TCHシリーズ 製品紹介：74ページ	VS-MCAシリーズ 製品紹介：78ページ 光学図表：92、93ページ VS-MCシリーズ 製品紹介：83ページ
	形FZ-S□	SV-Vシリーズ 製品紹介：68ページ 光学図表：88ページ		
	形FZ-SH□			
	形FH-S□			
40万画素	形FH-S□X	SV-Vシリーズ 製品紹介：68ページ 光学図表：88ページ		
160万画素	形FH-S□X01	SV-Hシリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：89ページ		
200万画素	形FZ-S□2M			
	形FH-S□02	VS-H1シリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：90ページ	VS-TEVシリーズ 製品紹介：77ページ	VS-MCH1シリーズ 製品紹介：81ページ 光学図表：94ページ
320万画素	形FH-S□X03	SV-Hシリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：90ページ	VS-TCHシリーズ 製品紹介：74ページ	VS-MCAシリーズ 製品紹介：78ページ 光学図表：93ページ VS-MCシリーズ 製品紹介：83ページ
400万画素	形FH-S□04	VS-H1シリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：90ページ	VS-TEVシリーズ 製品紹介：77ページ	VS-MCH1シリーズ 製品紹介：81ページ 光学図表：94ページ
500万画素	形FH-S□05R	SV-Hシリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：89ページ	VS-TCHシリーズ 製品紹介：74ページ	VS-MCAシリーズ 製品紹介：78ページ 光学図表：93ページ VS-MCシリーズ 製品紹介：83ページ
	形FZ-S□5M3			
	形FH-S□X05			
1200万画素	形FH-S□X12	VS-HVAシリーズ 製品紹介：71ページ 光学図表：91ページ VS-LLDシリーズ 製品紹介：72ページ 光学図表：91ページ	VS-TEVシリーズ 製品紹介：77ページ	—
	形FH-S□12	VS-L/M42-10シリーズ 製品紹介：70ページ 光学図表：90ページ	—	—
2040万画素	形FH-S□21R	VS-HVAシリーズ 製品紹介：71ページ 光学図表：91ページ VS-LLDシリーズ 製品紹介：72ページ 光学図表：91ページ	VS-TEVシリーズ 製品紹介：77ページ	VS-MCH1シリーズ 製品紹介：81ページ 光学図表：94ページ

■スマートカメラ FHV7シリーズ

使用カメラ		推奨レンズ		
解像度	形式	標準レンズ	テレセントリックレンズ	耐振動衝撃レンズ
		一般的な検査用レンズ。 広い視野を確保したい、レンズとワークの距離を離したい、コストを抑えたいといった場合に有効。	高精度な検査やアライメントに最適なレンズ。 高倍率での撮像が可能かつ画像端での歪曲が小さい。	FA環境での振動衝撃性を強化した頑丈な設計のレンズ。 ロックビスレスのため、狭い位置への取付も可能。
40万画素	形FHV7X-□004-C	SV-Vシリーズ 製品紹介：68ページ 光学図表：95ページ	VS-TCHシリーズ 製品紹介：74ページ	VS-MCAシリーズ 製品紹介：78ページ 光学図表：96、97ページ VS-MCシリーズ 製品紹介：83ページ
160万画素	形FHV7X-□016-C	SV-Hシリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：95ページ		
320万画素	形FHV7X-□032-C	SV-Hシリーズ 製品紹介：69ページ 光学図表：95、96ページ		
500万画素	形FHV7X-□050-C			
630万画素	形FHV7X-□063R-C			
1200万画素	形FHV7X-□120R-C			

SV-Vシリーズ

- ・スタンダードCCTVレンズ。
- ・焦点距離3.5mm-100mmまで全11機種をラインナップ。
- ・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
- ・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。
- ・従来のCCTVレンズに比べ周辺のディストーションと解像力を向上。



種類／標準価格


推奨カメラ	形式	外観図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	画角 (V×H)	最近接距離 (mm)	フィルタサイズ	質量(g)	鏡筒長 (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格(¥)
FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FHV7X-□*	形3Z4S-LE SV-03514V	A	3.5	1.4~Close	77.8°×105.9°	200	—	53	30.4	1/3インチ	19,800
	形3Z4S-LE SV-04514V	B	4.5	1.4~Close	59.7°×79.9°	200	—	53	29.5	1/3インチ	19,800
	形3Z4S-LE SV-0614V	C	6	1.4~Close	42.3°×54.6°	200	M27.0 P0.5	49	30	1/3インチ	16,500
	形3Z4S-LE SV-0813V	D	8	1.3~Close	44.6°×57.3°	200	M25.5 P0.5	55	34	1/3インチ	15,400
	形3Z4S-LE SV-1214V	E	12	1.4~Close	21.9°×38.9°	300	M27.0 P0.5	44	29.5	1/3インチ	15,400
	形3Z4S-LE SV-1614V	F	16	1.4~Close	22.8°×30.1°	400	M27.0 P0.5	34	24	1/3インチ	15,400
	形3Z4S-LE SV-2514V	G	25	1.4~Close	14.9°×19.8°	500	M27.0 P0.5	36	24.5	1/3インチ	15,400
	形3Z4S-LE SV-3518V	H	35	1.8~Close	10.8°×14.4°	300	M27.0 P0.5	47	33.5~37.5	1/3インチ	17,600
	形3Z4S-LE SV-5018V	I	50	1.8~Close	7.9°×10.5°	1000	M30.5 P0.5	67	37.0~39.4	1/3インチ	18,700
	形3Z4S-LE SV-7527V	J	75	2.7~Close	3.6°×4.8°	1000	M30.5 P0.5	76	42.0~44.4	1/3インチ	19,800
	形3Z4S-LE SV-10035V	K	100	3.5~Close	2.9°×3.8°	1000	M30.5 P0.5	79	43.9~46.3	1/3インチ	21,000

*40万画素、160万画素のスマートカメラFHV7で使用できます。

注1. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時: 0~+50℃、 保存時: -10~+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時: 35~80%、 保存時: 35~90% (ただし、結露しないこと)

光学図表

p.88、p.95を参照ください。

SV-H/VS-H1シリーズ

- ・メガピクセル対応の高解像度レンズ。
- ・焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ。
- ・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
- ・FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能。
- ・周辺ディストーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計を実現。



2/3インチ撮像素子用SV-Hシリーズ



1インチ撮像素子用VS-H1シリーズ

種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外觀図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	画角 (V×H)	最近接距離 (mm)	フィルタサイズ	質量(g)	鏡筒長 (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格(¥)
FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X01 FH-S□X03 FH-S□X05 FHV7X-□	形3Z4S-LE SV-0614H	A	6	1.4~16	56.8°×71.5°	100	M40.5 P0.5	145	57.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-0814H	B	8	1.4~16	44.9°×57.6°	100	M35.5 P0.5	125	52.5	2/3インチ	31,000
	形3Z4S-LE SV-1214H	C	12	1.4~16	30.2°×39.6°	100	M27 P0.5	85	51	2/3インチ	26,500
	形3Z4S-LE SV-1614H	D	16	1.4~16	23.1°×30.6°	100	M27 P0.5	85	47.5	2/3インチ	23,500
	形3Z4S-LE SV-2514H	E	25	1.4~16	15.0°×20.0°	150	M27 P0.5	65	36	2/3インチ	22,000
	形3Z4S-LE SV-3514H	F	35	1.4~16	10.8°×14.3°	200	M35.5 P0.5	150	45.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-5014H	G	50	1.4~16	7.5°×10.0°	300	M40.5 P0.5	170	57.5	2/3インチ	43,000
	形3Z4S-LE SV-7525H	H	75	2.5~Close	8.6°×8.6° *	1200	M34.0 P0.5	85	49.5~54.6	1インチ	オープン価格
FH-S□02 FH-S□04	形3Z4S-LE SV-10028H	I	100	2.8~Close	6.6°×6.6° *	2000	M37.5 P0.5	105	66.5~71.6	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-0618H1	J	6	1.8~16	87.3°×87.3°	100	使用不可	200	57.2	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-0814H1	K	8	1.4~16	71.8°×71.8°	100	M55.0 P0.75	170	59	1インチ	69,500
	形3Z4S-LE VS-1214H1	L	12	1.4~16	50.8°×50.8°	300	M35.5 P0.5	140	48~48.5	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-1614H1N	M	16	1.4~16	38.6°×38.6°	300	M30.5 P0.5	120	45.0~45.9	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-2514H1	N	25	1.4~16	25.1°×25.1°	300	M30.5 P0.5	90	33.5~35.6	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-3514H1	O	35	1.4~16	18.3°×18.3°	300	M30.5 P0.5	100	35.0~39.1	1インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-5018H1	P	50	1.8~16	12.8°×12.8°	500	M40.5 P0.5	135	44.5~49.5	1インチ	オープン価格


*1°の画角です。

注1. FH-S□02/FH-S□04は、焦点距離75mm/100mmに形3Z4S-LE SV-7525H、形3Z4S-LE SV-10028Hをご使用いただけます。

2. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご確認ください。

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

光学図表

p.89、p.90、p.95、p.96を参照ください。

VS-L/M42-10シリーズ

- ・焦点距離18mm～100mmの幅広いラインナップをそろえています。
- ・従来、手締めであったフォーカス、絞りロックネジに六角穴ネジを採用。手締めよりも強く締めることができ、レンズ径が大きくなることより、振動耐性が弱まる心配がありません。









種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外観図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	光学倍率 可変範囲	最近接距離 (mm)	フィルタ サイズ	質量 (g)	鏡筒長 (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格(¥)
FH-S□12	形3Z4S-LE VS-L1828/M42-10	A	18	2.8～16	0.025x～0.12x	137.9	M55.0 P0.75	330	94	1.8インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-L2526/M42-10	B	25	2.6～16	0.025x～0.12x	198.1	M55.0 P0.75	240	80	1.8インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-L3528/M42-10	C	35	2.8～16	0.05x～0.3x	112.8	M62.0 P0.75	345	108	1.8インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-L5028/M42-10	D	50	2.8～16	0.05x～0.3x	181.4	M62.0 P0.75	285	94.5	1.8インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-L8540/M42-10	E	85	4.0～16	0.1x～0.35x	285.0	M52.0 P0.75	340	129.5	1.8インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-L10028/M42-10	F	100	2.8～16	0.05x～0.3x	409.0	M52.0 P0.75	350	134.5	1.8インチ	オープン価格

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	M42マウント
周囲温度	使用時:0～+50℃、 保存時:－10～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35～80%、 保存時:35～90%(ただし、結露しないこと)

光学図表

p.90を参照ください。

視覚センサFZシリーズ 小型カメラ用レンズ

FZ-LESシリーズ

- $\phi 12$ mmのペンタイプ、厚さ17mmのフラットタイプ、2種類の小型カメラ用レンズをラインナップ。







種類／標準価格

推奨カメラ	形式	焦点距離(mm)	絞り(F No.)	標準価格(¥)
FZ-SF□ FZ-SP□	形FZ-LES3	3	2.0~16	オープン価格
	形FZ-LES6	6	2.0~16	オープン価格
	形FZ-LES16	16	3.4~16	オープン価格
	形FZ-LES30	30	3.4~16	オープン価格

外形寸法

(単位:mm)



仕様

周囲温度	使用時: $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 、 保存時: $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時: $0 \sim 90\%$ 、 保存時: $0 \sim 70\%$ (ただし、結露しないこと)

光学図表

p.92を参照ください。

Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

VS-TCHシリーズ

・メガピクセル対応の高解像度テレセントリックレンズ

・豊富なラインナップ

WDは65mm、110mmの2種類を用意し、
装置内設置スペースに合わせて選定できます。
形状はストレートに加えて同軸照明対応の同軸タイプを各機種にご用意しています。
倍率は0.5、1.0、1.5、2.0、4.0の5種類で幅広い用途に対応できます。

・低ディストーション設計

画面全域でクオリティの高い画像取得が可能。
高精度なアライメント用途に適しています。



種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外觀図	光学 倍率 (±5%)	WD*1 (mm)	有効F値	被写界 深度*2 (mm)	分解能 *3 (μm)	TV ディスト ーション	形状	質量 (g)	適合最大 撮像素子	標準価格 (¥)
FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□	形3Z4S-LE VS-TCH05-65-O	A	0.5x	75.3	9.42	3	12.43	0.02%	ストレート	70	2/3 インチ	オープン 価格
	形3Z4S-LE VS-TCH05-65CO-O	B							同軸	80		
	形3Z4S-LE VS-TCH05-110-O	C		110.8	9.49	3.04	12.9	0.02%	ストレート	100		
	形3Z4S-LE VS-TCH05-110CO-O	D							同軸	110		
	形3Z4S-LE VS-TCH1-65-O	E	1.0x	68.8	9.94	0.8	6.71	0.01%	ストレート	70		
	形3Z4S-LE VS-TCH1-65CO-O	F							同軸	80		
	形3Z4S-LE VS-TCH1-110-O	G		110.3	10.49	0.84	6.99	0.02%	ストレート	100		
	形3Z4S-LE VS-TCH1-110CO-O	H							同軸	110		
	形3Z4S-LE VS-TCH1.5-65-O	I	1.5x	65	11.8	0.4	5.24	0.01%	ストレート	70		
	形3Z4S-LE VS-TCH1.5-65CO-O	J							同軸	80		
	形3Z4S-LE VS-TCH1.5-110-O	K		110.8	11.97	0.43	5.33	0.02%	ストレート	90		
	形3Z4S-LE VS-TCH1.5-110CO-O	L							同軸	105		
	形3Z4S-LE VS-TCH2-65-O	M	2.0x	65	13.6	0.3	4.53	0.03%	ストレート	70		
	形3Z4S-LE VS-TCH2-65CO-O	N							同軸	80		
	形3Z4S-LE VS-TCH2-110-O	O		110.8	13.5	0.27	4.53	0.03%	ストレート	95		
	形3Z4S-LE VS-TCH2-110CO-O	P							同軸	110		
	形3Z4S-LE VS-TCH4-65-O	Q	4.0x	65	17.91	0.09	3	0.02%	ストレート	90		
	形3Z4S-LE VS-TCH4-65CO-O	R							同軸	100		
	形3Z4S-LE VS-TCH4-110-O	S		110.8	22.2	0.11	3.73	0.03%	ストレート	100		
	形3Z4S-LE VS-TCH4-110CO-O	T							同軸	110		

*1. WDはレンズの先端から対象物までの距離です。

*2. 被写界深度は、許容錯乱円径φ0.04mmにて算出

*3. 分解能は、使用波長550nmにて算出

注1. 取付角度や使用環境(振動・衝撃)に応じて、レンズ側を固定するなどの補強を検討ください。固定時、レンズと固定具の間は絶縁してください。

注2. 上記仕様は、光学設計による計算値であり、取付け状態により差が生じます。

対応カメラと視野サイズの早見表












対応カメラ	素子サイズ (インチ)	撮像面積 H×V(mm)	視野 H×V(mm)				
			0.5倍 (VS-TCH05)	1.0倍 (VS-TCH1)	1.5倍 (VS-TCH1.5)	2.0倍 (VS-TCH2)	4.0倍 (VS-TCH4)
FH-S□/FZ-S□/FZ-SH□	1/3"相当	4.8×3.6	9.6×7.2	4.8×3.6	3.2×2.4	2.4×1.8	1.2×0.9
FH-S□X	1/2.9"相当	5.0×3.8	10.0×7.6	5.0×3.8	3.3×2.5	2.5×1.9	1.3×1.0
FH-S□05R	1/2.5"相当	5.7×4.3	11.4×8.6	5.7×4.3	3.8×2.9	2.9×2.2	1.4×1.1
FZ-S□2M	1/1.8"相当	7.0×5.3	14.0×10.6	7.0×5.3	4.7×3.5	3.5×2.7	1.8×1.3
FH-S□X05/FZ-S□5M3	2/3"相当	8.4×7.1	16.8×14.2	8.4×7.1	5.6×4.7	4.2×3.6	2.1×1.8
FHV7X-□004-C	1/2.9"相当	5.0×3.8	10.0×7.6	5.0×3.8	3.3×2.5	2.5×1.9	1.3×1.0
FHV7X-□016-C	1/2.9"相当	5.0×3.8	10.0×7.6	5.0×3.8	3.3×2.5	2.5×1.9	1.3×1.0
FHV7X-□032-C	1/1.8"相当	7.1×5.3	14.2×10.6	7.1×5.3	4.7×3.5	3.6×2.7	1.8×1.3
FHV7X-□050-C	2/3"相当	8.5×7.1	17.0×14.2	8.5×7.1	5.7×4.7	4.3×3.6	2.1×1.8
FHV7X-□063R-C	1/1.8"相当	7.4×5.0	14.8×10.0	7.4×5.0	4.9×3.3	3.7×2.5	1.9×1.3
FHV7X-□120R-C	1/1.7"相当	7.4×5.6	14.8×11.2	7.4×5.6	4.9×3.3	3.7×2.8	1.9×1.4

注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。

Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ VS-TCHシリーズ

外形寸法

(単位:mm)



仕様

周囲温度	使用時:0~+50℃、 保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35~80%、 保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

VS-TEVシリーズ

- ・1.1インチカメラ対応の超高解像度テレセントリックレンズ。
- ・光学倍率の必要な範囲に合わせて選んでいただける3機種をラインナップ。
- ・可変倍率の採用により幅広いWDに対応、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
- ・低ディストーション設計。
- ・画面全域でクオリティの高い画像取得が可能。
- ・高精度なアライメント用途に最適。



種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外觀図	光学倍率	WD*1 (mm)	有効F値 ※開放時	被写界 深度*2 (mm)	分解能*3 (μm)	TV ディストーション	質量 (g)	適合最大 撮像素子	標準価格 (¥)
FH-S□02 FH-S□04 FH-S□X12 FH-S□21R	形3Z4S-LE VS-TEV0305	A	0.3×	221.5	4.3	3.8	9.59	0.03%	390	1.1インチ	255,000
			0.4×	162.0	5.3	2.6	8.83	−0.04%			
			0.5×	125.8	6.2	2.0	8.39	−0.04%			
	形3Z4S-LE VS-TEV05075	B	0.5×	173.2	5.0	1.6	6.71	0.06%	350		245,000
			0.75×	133.9	6.8	1.0	6.10	0.04%			
	形3Z4S-LE VS-TEV07510	C	0.75×	133.9	6.8	1.0	6.10	0.04%	370		245,000
			1.0×	114.0	8.5	0.7	5.69	0.02%			

*1. WDはレンズの先端から対象物までの距離です。
 *2. 被写界深度は、許容錯乱円形φ0.04mmにて算出
 *3. 分解能は、使用波長550nmにて算出




対応カメラと視野サイズの早見表

対応カメラ	素子サイズ (インチ)	撮像面積 H×V (mm)	視野 H×V (mm)			
			0.3倍 (VS-TEV0305)	0.5倍 (VS-TEV0305/ VS-TEV05075)	0.75倍 (VS-TEV05075/ VS-TEV-07510)	1.0倍 (VS-TEV07510)
FH-S□02	2/3"相当	11.3×6.0	37.5×19.9	22.5×12.0	15.0×8.0	11.3×6.0
FH-S□04	1"相当	11.3×11.3	37.5×37.5	22.5×22.5	15.0×15.0	11.3×11.3
FH-S□X12	1.1"相当	14.1×10.4	47.1×34.5	28.2×20.7	18.8×13.8	14.1×10.4
FZ-S□21R	1"相当	13.3×8.9	44.4×29.6	26.6×17.7	17.7×11.8	13.3×8.9

注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。
 2. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時: -5~+50℃、 保存時: -10~+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時: 0~80%、 保存時: 0~90% (ただし、結露しないこと)

VS-MCAシリーズ

- ・メガピクセル対応のCマウントカメラ対応耐振動衝撃レンズ。
- ・焦点距離4mm～75mmの10機種をラインナップ。
- ・耐振性を強化し、レンズが動く環境や、
周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能。
- ・ロックビスレスのため、狭い場所の取り付けも可能。
- ・六角のレンズ形状により締め付けがより簡単。



種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外観図	焦点距離 (mm)	絞り (固定F No.)	最大外径 (mm)	鏡筒長 (mm)	フィルタ サイズ	WD (mm)	被写界深度*1 (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格(¥)
FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FH-S□X01 FH-S□X03 FH-S□05R FHV7X-□	形3Z4S-LE VS-MCA4	A	4	2	φ31	29.0～ 29.2	M27.0 P0.5	403.2 196.2 92.7	1680.0 420.0 105.0	1/2インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA4-F5.6			5.6	φ31	29.0～ 29.2	M27.0 P0.5	403.2 196.2 92.7	4560.0 1140.0 290.0		75,000
	形3Z4S-LE VS-MCA4-F8			8	φ31	29.0～ 29.2	M27.0 P0.5	403.2 196.2 92.7	6480.0 1640.0 415.0		
	形3Z4S-LE VS-MCA6.5			2	φ31	23.1～ 23.4	M27.0 P0.5	656.0 209.6 98.0	1840.0 204.4 51.1		オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA6.5-F5.6			5.6	φ31	23.1～ 23.4	M27.0 P0.5	656.0 209.6 98.0	4560.0 515.6 131.1		74,000
	形3Z4S-LE VS-MCA6.5-F8			8	φ31	23.1～ 23.4	M27.0 P0.5	656.0 209.6 98.0	6480.0 728.9 188.9		
	形3Z4S-LE VS-MCA10	C	10	2	φ31	24.2～ 25.5	M27.0 P0.5	504.1 94.0 59.9	460.0 19.2 9.2	1/2インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA10-F5.6			5.6	φ31	24.2～ 25.5	M27.0 P0.5	504.1 94.0 59.9	1140.0 49.6 22.8		70,500
	形3Z4S-LE VS-MCA10-F8			8	φ31	24.2～ 25.5	M27.0 P0.5	504.1 94.0 59.9	1640.0 70.4 32.7		
	形3Z4S-LE VS-MCA15	D	15	2	φ31	27.9～ 32.0	M27.0 P0.5	490.7 65.4 40.3	186.7 4.8 2.3	2/3インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA15-F5.6			5.6	φ31	27.9～ 32.0	M27.0 P0.5	490.7 65.4 40.3	515.6 13.4 6.5		43,000
	形3Z4S-LE VS-MCA15-F8			8	φ31	27.9～ 32.0	M27.0 P0.5	490.7 65.4 40.3	728.9 19.2 9.2		
	形3Z4S-LE VS-MCA20	E	20	2	φ31	24.5～ 32.0	M27.0 P0.5	516.8 81.8 50.7	105.0 3.2 1.5	2/3インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA20-F5.6			5.6	φ31	24.5～ 32.0	M27.0 P0.5	516.8 81.8 50.7	290.0 9.0 3.9		46,500
	形3Z4S-LE VS-MCA20-F8			8	φ31	24.5～ 32.0	M27.0 P0.5	516.8 81.8 50.7	415.0 12.8 5.6		

Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ VS-MCAシリーズ

推奨カメラ	形式	外観図	焦点距離 (mm)	絞り (固定F No.)	最大外径 (mm)	鏡筒長 (mm)	フィルタ サイズ	WD (mm)	被写界深度*1 (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格(¥)
FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□	形3Z4S-LE VS-MCA25	F	25	2	φ31	27.0~ 38.5	M27.0 P0.5	514.6 106.6 55.6	67.2 3.2 1.0	2/3インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA25-F5.6			5.6	φ31	27.0~ 38.5	M27.0 P0.5	514.6 106.6 55.6	188.8 9.0 2.7		42,000
	形3Z4S-LE VS-MCA25-F8			8	φ31	27.0~ 38.5	M27.0 P0.5	514.6 106.6 55.6	268.8 12.8 3.8		
	形3Z4S-LE VS-MCA30			2	φ31	24.5~ 36.2	M27.0 P0.5	513.5 213.5 80.1	53.3 8.2 1.3		オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA30-F5.6			5.6	φ31	24.5~ 36.2	M27.0 P0.5	513.5 213.5 80.1	131.1 22.8 3.2		
	形3Z4S-LE VS-MCA30-F8			8	φ31	24.5~ 36.2	M27.0 P0.5	513.5 213.5 80.1	188.9 32.7 4.6		
	形3Z4S-LE VS-MCA35	H	35	2	φ31	32.0~ 45.7	M27.0 P0.5	163.9 145.9 83.1	3.0 2.2 0.7	2/3インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA35-F5.6			5.6	φ31	32.0~ 45.7	M27.0 P0.5	163.9 145.9 83.1	8.4 6.5 1.7		44,000
	形3Z4S-LE VS-MCA35-F8			8	φ31	32.0~ 45.7	M27.0 P0.5	163.9 145.9 83.1	12.0 9.2 2.5		
	形3Z4S-LE VS-MCA50			2	φ31	44.0~ 63.4	M27.0 P0.5	633.6 270.1 128.7	32.5 6.0 1.3		オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA50-F5.6			5.6	φ31	44.0~ 63.4	M27.0 P0.5	633.6 270.1 128.7	75.0 13.4 2.9		48,500
	形3Z4S-LE VS-MCA50-F8			8	φ31	44.0~ 63.4	M27.0 P0.5	633.6 270.1 128.7	107.5 19.2 4.1		
	形3Z4S-LE VS-MCA75	J	75	2	φ31	70.0~ 105.5	M27.0 P0.5	562.9 404.4 153.8	16.7 9.2 1.3	2/3インチ	オープン価格
	形3Z4S-LE VS-MCA75-F5.6			5.6	φ31	70.0~ 105.5	M27.0 P0.5	562.9 404.4 153.8	28.6 13.4 2.5		49,500
	形3Z4S-LE VS-MCA75-F8			8	φ31	70.0~ 105.5	M27.0 P0.5	562.9 404.4 153.8	41.2 19.2 3.6		

注1. 1インチ用の耐振動衝撃レンズも取り揃えております。詳細は当社販売員までお問い合わせください。

*1. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出

「コ」シリーズ
スタンダードモデル

「コ」シリーズ
高輝度モデル











照明のLEDの
特性について

レンズ

Cマウントカメラ用耐振動衝撃レンズ VS-MCAシリーズ

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時: -5~+50℃、 保存時: -10~+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時: 35~80%、 保存時: 35~90% (ただし、結露しないこと)

光学図表

p.92、p.93、p.96、p.97を参照ください。

VS-MCH1シリーズ

- ・メガピクセル・Cマウントカメラ対応、交換絞りタイプ耐振動レンズ。
- ・焦点距離8mm～50mmの6機種をラインナップ。
- ・F値の変更が可能、交換絞りを採用。
- ・交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上。
- ・レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所が6角/8角の形状で締め付け易く、トルク管理可能。
- ・周囲の振動の影響が大きく、従来のロックビス固定ではレンズが動いてしまう環境での使用も可能。
- ・ロックビスレスのため、狭い場所の取り付けも可能。



種類／標準価格

推奨カメラ	形式	外觀図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	最大外径 (mm)	鏡筒長 (mm)	フィルタ サイズ	WD (mm)	被写界 深度 * (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格 (¥)
FH-S□02 FH-S□04 FH-S□21R	形3Z4S-LE VS-MC08H1	A	8	1.4	φ59	59.0～ 60.2	M55.0 P0.75	302.6	179.0	1インチ	オープン 価格
				55.4				12.0			
				27.9				5.7			
				302.6				735.0			
				55.4				49.3			
				27.9				22.9			
				302.6				1050.0			
				55.4				70.4			
				27.9				32.7			
	形3Z4S-LE VS-MC12H1	B	12	1.4	φ38	48.0～ 49.8	M35.5 P0.5	465.4	179.0	1インチ	オープン 価格
				103.8				12.0			
				63.6				5.7			
				465.4				735.0			
				103.8				49.3			
				63.6				22.9			
				465.4				1050.0			
				103.8				70.4			
				63.6				32.7			
	形3Z4S-LE VS-MC16H1	C	16	1.4	φ36.5	45.0～ 49.1	M30.5 P0.5	648.1	179.0	1インチ	オープン 価格
				176.6				12.0			
				58.1				2.3			
				648.1				735.0			
				176.6				49.3			
				58.1				9.0			
				648.1				1050.0			
				176.6				70.4			
				58.1				12.8			
	形3Z4S-LE VS-MC25H1	D	25	1.4	φ36.5	33.5～ 42.4	M30.5 P0.5	1007.9	179.0	1インチ	オープン 価格
				245.3				12.0			
				63.7				1.2			
				1007.9				735.0			
				245.3				49.3			
				63.7				4.9			
				1007.9				1050.0			
				245.3				70.4			
				63.7				7.1			
	形3Z4S-LE VS-MC35H1	E	35	1.4	φ36.5	35.0～ 43.8	M30.5 P0.5	1405.7	179.0	1インチ	オープン 価格
				352.9				12.0			
				142.3				2.3			
				1405.7				735.0			
				352.9				49.3			
				142.3				9.0			
				1405.7				1050.0			
				352.9				70.4			
				142.3				12.8			







Cマウントカメラ用高解像度耐振動衝撃レンズ VS-MCH1シリーズ

推奨カメラ	形式	外観図	焦点距離 (mm)	絞り (F No.)	最大外径 (mm)	鏡筒長 (mm)	フィルタ サイズ	WD (mm)	被写界 深度 * (mm)	適合最大 撮像素子	標準価格 (¥)
FH-S□02 FH-S□04 FH-S□21R	形3Z4S-LE VS-MC50H1	F	50	1.4	φ44	44.5～ 52.0	M40.5 P0.5	2001.9	179.0	1インチ	オープン 価格
				504.1				12.0			
				337.7				5.7			
				2001.9				735.0			
				504.1				49.3			
				337.7				22.9			
				2001.9				1050.0			
				504.1				70.4			
				337.7				32.7			

* 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時: -5~+50℃、保存時: -10~+60℃ (ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時: 0~80%、保存時: 0~90% (ただし、結露しないこと)

光学図表

p.94を参照ください。

Cマウントカメラ用ノンテレマクロレンズ VS-MCシリーズ

- ・倍率0.1x～1.0x、設置距離82.4mm～325.5mmの4機種をラインアップ。
- ・φ16mmのスリムでシンプルな機構により高い耐振性を持ちます。



種類／標準価格

推奨カメラ	品 名	外観図	光学倍率	有効 F NO	O/I (mm)	WD (mm)	被写界 深度* ¹ (mm)	分解能* ² (μm)	TVディストーション	標準価格 (¥)
FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M	形3Z4S-LE VS-MC01-330	A	0.1x	4.43	364.5	325.5	35.4	30.5	0.01%以下	32,000
FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□	形3Z4S-LE VS-MC03-180	B	0.3x	5.29	248.5	184.8	4.7	11.6	0.00%以下	32,000
	形3Z4S-LE VS-MC05-130	C	0.5x	6.10	198.8	126.3	2.0	8.2	0.00%以下	30,000
	形3Z4S-LE VS-MC1-80	D	1.0x	8.14	176.8	82.4	0.7	5.5	0.00%以下	32,000

*1. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出

*2. 使用波長550nmにて算出


対応カメラと視野サイズの早見表

対応カメラ	素子サイズ (インチ)	撮像面積 H×V(mm)	視野 H×V(mm)			
			0.1倍 (VS-MC01-330)	0.3倍 (VS-MC03-180)	0.5倍 (VS-MC05-130)	1.0倍 (VS-MC1-80)
FH-S□/FZ-S□/FZ-SH□	1/3"相当	4.8×3.6	48.0×36.0	16.0×12.0	9.6×7.2	4.8×3.6
FH-S□X	1/2.9"相当	5.0×3.8	50.0×38.0	16.7×12.7	10.0×7.6	5.0×3.8
FH-S□05R	1/2.5"相当	5.7×4.3	57.0×43.0	19.0×14.3	11.4×8.6	5.7×4.3
FZ-S□2M	1/1.8"相当	7.0×5.3	70.0×53.0	23.3×17.7	14.0×10.6	7.0×5.3
FH-S□X05/FZ-S□5M3	2/3"相当	8.4×7.1	84.0×71.0	28.0×23.7	16.8×14.2	8.4×7.1
FHV7X-□004-C	1/2.9"相当	5.0×3.8	50.0×38.0	16.7×12.7	10.0×7.6	5.0×3.8
FHV7X-□016-C	1/2.9"相当	5.0×3.8	50.0×38.0	16.7×12.7	10.0×7.6	5.0×3.8
FHV7X-□032-C	1/1.8"相当	7.1×5.3	71.0×53.0	23.7×17.7	14.2×10.6	7.1×5.3
FHV7X-□050-C	2/3"相当	8.5×7.1	85.0×71.0	28.3×23.7	17.0×14.2	8.5×7.1
FHV7X-□063R-C	1/1.8"相当	7.4×5.0	74.0×50.0	24.7×16.7	14.8×10.0	7.4×5.0
FHV7X-□120R-C	1/1.7"相当	7.4×5.6	74.0×56.0	24.7×18.7	14.8×11.2	7.4×5.6

注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。

外形寸法

(単位:mm)



仕様

マウント	Cマウント
周囲温度	使用時:0～+50℃、 保存時:－10～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35～80%、 保存時:35～90%(ただし、結露しないこと)

レンズオプション

偏光フィルタ SV-PLAシリーズ

- 乱反射を防止。
- Cマウント用の各レンズに対応するラインナップ。



偏光フィルタ



ステップアップリング

種類／標準価格

種類	取付部サイズ	形式	質量 (g)	標準価格 (¥)
偏光フィルタ	M22.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA225	7.2	オープン価格
	M25.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA255	8.5	
	M27.0 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA270	9.3	
	M30.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA305	11.0	
	M34.0 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA340	13.1	
	M35.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA355	13.7	
	M37.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA375	14.9	
	M40.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PLA405	17.3	
	M55.0 P0.75	形3Z4S-LE SV-PLA550	27.3	
ステップアップリング*	M62.0 P0.75	形3Z4S-LE SV-PLA620	32.7	オープン価格
	・形3Z4S-LE SV-PLA550との接続部 M52.0 P0.75 M55.0 P0.75 ・レンズへの取り付け部 M55.0 P0.75 M52.0 P0.75	形3Z4S-LE VS-FAD520-550	3.7	

* 形3Z4S-LE SV-PL520及び3Z4S-LE SV-PL520-SSを代替機種3Z4S-LE SV-PLA550に置き換える際は、ステップアップリング形3Z4S-LE VS-FAD520-550 (別売り) が必要です。

偏光フィルタ SV-PLシリーズ

- 乱反射を防止。
- Cマウント用の各レンズに対応するラインナップ。



注. 3Z4S SV-PLシリーズは2025年3月末
生産終了予定です。

種類／標準価格

種類	取付部サイズ	回転止め機構：あり			回転止め機構：なし		
		形式	質量 (g)	標準価格 (¥)	形式	質量 (g)	標準価格 (¥)
偏光 フィルタ	M22.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL225-SS	5	オープン価格	—	—	—
	M25.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL255-SS	6		形3Z4S-LE SV-PL255	5.5	3,300
	M27.0 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL270-SS	6.5		形3Z4S-LE SV-PL270	6	3,300
	M30.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL305-SS	8		形3Z4S-LE SV-PL305	7.5	3,300
	M34.0 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL340-SS	10		形3Z4S-LE SV-PL340	9.5	オープン価格
	M35.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL355-SS	10		形3Z4S-LE SV-PL355	9.5	
	M37.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL375-SS	12		形3Z4S-LE SV-PL375	11.5	
	M40.5 P0.5	形3Z4S-LE SV-PL405-SS	12.5		形3Z4S-LE SV-PL405	12	
	M52.0 P0.75	形3Z4S-LE SV-PL520-SS	19		形3Z4S-LE SV-PL520	18.5	
	M55.0 P0.75	形3Z4S-LE SV-PL550-SS	21		形3Z4S-LE SV-PL550	20.5	
	M62.0 P0.75	形3Z4S-LE SV-PL620-SS	28.5		形3Z4S-LE SV-PL620	27.5	

仕様

周囲温度	使用時:0～+50℃、保存時:－10～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35～80%、保存時:35～90%(ただし、結露しないこと)

レンズオプション

コシシリーズ
スタンダードモデル

コシシリーズ
高輝度モデル

照明のLEDの
特性について

レンズ

保護ガラスカバー SV-GAシリーズ

- レンズ表面の防塵対策として使用。
- Cマウント用の各レンズに対応するラインナップ。

種類／標準価格

種類	形式	サイズ	質量(g)	標準価格(¥)
保護ガラス カバー	形3Z4S-LE SV-GA225	M22.5 P0.5	4	オープン価格
	形3Z4S-LE SV-GA255	M25.5 P0.5	4.5	
	形3Z4S-LE SV-GA270	M27.0 P0.5	5.5	
	形3Z4S-LE SV-GA305	M30.5 P0.5	6.5	
	形3Z4S-LE SV-GA340	M34.0 P0.5	8	
	形3Z4S-LE SV-GA355	M35.5 P0.5	8.5	
	形3Z4S-LE SV-GA375	M37.5 P0.5	9	
	形3Z4S-LE SV-GA405	M40.5 P0.5	10.5	
	形3Z4S-LE SV-GA520	M52.0 P0.75	15	
	形3Z4S-LE SV-GA550	M55.0 P0.75	16	
	形3Z4S-LE SV-GA620	M62.0 P0.75	25	



仕様

周囲温度	使用時:0～+50℃、保存時:－10～+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度	使用時:35～80%、保存時:35～90%(ただし、結露しないこと)

接写リング

種類／標準価格

対応レンズ	形式	内容	標準価格(¥)
Cマウントカメラ用レンズ	形3Z4S-LE SV-EXR	7点セット*1,*2 (40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2mm, 1mm, 0.5mm) 最大外径 φ30mm	8,800
M42マウントカメラ用レンズ	形3Z4S-LE VS-EXR/M42	5点セット*1 (20mm, 10mm, 8mm, 2mm, 1mm) 最大外径 φ47.5mm	オープン価格
小型カメラ用レンズ	形FZ-LESR	3点セット (15mm, 10mm, 5mm) 最大外径 φ12mm	オープン価格

- *1. 0.5mm, 1mm, 2mmの接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。
接写リングを使用するときは、実際のデモ機などにてご確認の上、ご使用ください。
- *2. 単品販売（形3Z4S-LE SV-EXR□）も可能です。□には長さをご指定ください。
(0.5mm, 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm
価格は別途お問い合わせください。)




リヤコンバータ

種類／標準価格

形式	標準価格(¥)
形3Z4S-LE SV-1.5X*1	13,200
形3Z4S-LE SV-2.0X*2	13,200

- *1. 形3Z4S-LE SV-1.5Xは、以下のレンズでは、5mm以上の接写リングとの併用が必要です。
SV-0614H, SV-0814H, SV-1214H, SV-2514H, SV-0614V, SV-0813V
- *2. 形3Z4S-LE SV-2.0Xは、以下のレンズでは、5mm以上の接写リングとの併用が必要です。
SV-0614H, SV-0814H, SV-1214H, SV-2514H, SV-0813V

●構成図



M42-Fマウント変換アダプタ

種類／標準価格


対応カメラ	対応レンズ	形式	標準価格(¥)
FH-S□12 (M42マウント)	Fマウント	形FH-ADF/M42-10	オープン価格

光学図表

光学図表

光学図表の見かた

図表の横軸が視野 (mm) *1
縦軸がカメラ設置距離 (mm) または
WD (mm) *2 を表します。



レンズの選定には、WEBセレクトも活用いただけます。
https://www.fa.omron.co.jp/lens_ja

*1 光学図表に記載されている視野の長さはY軸方向の長さになります。
*2 小型カメラの縦軸はWDを表します。

画像処理システム FH/FZシリーズ

標準レンズ

ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□

ハイスピードデジタルCCDカメラ 形FZ-SH□


デジタルCCDカメラ 形FZ-S□

30万画素

(3Z4S-LE SV-Vシリーズ使用)

3Z4S-LE

SV-10035V	SV-1214V
SV-7527V	SV-0813V
SV-5018V	SV-0614V
SV-3518V	SV-04514V
SV-2514V	SV-03514V
SV-1614V	



ハイスピードデジタルCMOSカメラ


形FH-S□X

40万画素


(3Z4S-LE SV-Vシリーズ使用)

3Z4S-LE


SV-10035V	SV-1214V
SV-7527V	SV-0813V
SV-5018V	SV-0614V
SV-3518V	SV-04514V
SV-2514V	SV-03514V
SV-1614V	




デジタルCCDカメラ
形FZ-S□2M
200万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)




デジタルCMOSカメラ 形FZ-S□5M3
ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□X05
500万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



デジタルCMOSカメラ
形FH-S□05R
500万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□X01
160万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



「F」シリーズ
スタンダードモデル

「F」シリーズ
高輝度モデル


照明のLEDの
特性について

レンズ

ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□X03
320万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)

3Z4S-LE


- SV-10028H
- SV-1614H
- SV-7525H
- SV-1214H
- SV-5014H
- SV-0814H
- SV-3514H
- SV-0614H
- SV-2514H



ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□02
200万画素
(3Z4S-LE SV-H/V5-H1シリーズ使用)

3Z4S-LE


- SV-10028H
- SV-7525H
- VS-5018H1
- VS-3514H1
- VS-2514H1
- VS-1614H1N
- VS-1214H1
- VS-0814H1
- VS-0618H1



ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□04
400万画素
(3Z4S-LE SV-H/V5-H1シリーズ使用)

3Z4S-LE


- SV-10028H
- SV-7525H
- VS-5018H1
- VS-3514H1
- VS-2514H1
- VS-1614H1N
- VS-1214H1
- VS-0814H1
- VS-0618H1



ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□12
1200万画素
(3Z4S-LE VS-L/M42-10シリーズ使用)

3Z4S-LE

- VS-L10028/M42-10
- VS-L8540/M42-10
- VS-L5028/M42-10
- VS-L3528/M42-10
- VS-L2526/M42-10
- VS-L1828/M42-10




ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□X12
1200万画素
(3Z4S-LE VS-HVAシリーズ使用)

注. 形3Z4S-LE VS-HVAシリーズは接写リングを
ご使用いただけません。

3Z4S-LE

- VS-HVA1226
- VS-HVA1626
- VS-HVA2524
- VS-HVA3522
- VS-HVA5024




デジタルCMOSカメラ
形FH-S□21R
2040万画素
(3Z4S-LE VS-HVAシリーズ使用)

注. 形3Z4S-LE VS-HVAシリーズは接写リングを
ご使用いただけません。

3Z4S-LE

- VS-HVA1226
- VS-HVA1626
- VS-HVA2524
- VS-HVA3522
- VS-HVA5024




ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□X12
1200万画素
(3Z4S-LE VS-LLDシリーズ使用)

注. 形3Z4S-LE VS-LLDシリーズは接写リングを
ご使用いただけません。

3Z4S-LE

- VS-LLD50
- VS-LLD35
- VS-LLD25
- VS-LLD18
- VS-LLD12.5




デジタルCMOSカメラ
形FH-S□21R
2040万画素
(3Z4S-LE VS-LLDシリーズ使用)


注. 形3Z4S-LE VS-LLDシリーズは接写リングを
ご使用いただけません。

3Z4S-LE

- VS-LLD50
- VS-LLD35
- VS-LLD25
- VS-LLD18
- VS-LLD12.5





小型デジタルCCDカメラ
形FZ-SF□
形FZ-SP□
30万画素
(FZ-LESシリーズ使用)





耐振動衝撃レンズ


ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□
ハイスピードデジタルCCDカメラ 形FZ-SH□
デジタルCCDカメラ 形FZ-S□
30万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□X
40万画素
ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□X01
160万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




デジタルCCDカメラ 形FZ-S□2M
200万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□X03
320万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




デジタルCMOSカメラ 形FZ-S□5M3
ハイスピードデジタルCMOSカメラ 形FH-S□X05
500万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




デジタルCMOSカメラ 形FH-S□05R
500万画素
(3Z4S-LE VS-MCAシリーズ使用)




ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□02
200万画素
(3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ使用)



ハイスピードデジタルCMOSカメラ
形FH-S□04
400万画素
(3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ使用)



デジタルCMOSカメラ
形FH-S□21R
2040万画素
(3Z4S-LE VS-MCH1シリーズ使用)



スマートカメラ FHV7シリーズ

標準レンズ


スマートカメラ

形FHV7X-□004、形FHV7X-□016

40万画素

160万画素

(3Z4S-LE SV-Vシリーズ使用)




スマートカメラ

形FHV7X-□004、形FHV7X-□016

40万画素

160万画素


(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



スマートカメラ 形FHV7X-□032

320万画素


(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



スマートカメラ 形FHV7X-□050

500万画素

(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)



「F」シリーズ
スタンダードモデル

「F」シリーズ
高輝度モデル


照明のLEDの
特性について

レンズ

スマートカメラ 形FHV7X-□063R
630万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)




SV-10028H	SV-1614H
SV-7525H	SV-1214H
SV-5014H	SV-0814H
SV-3514H	SV-0614H
SV-2514H	



スマートカメラ 形FHV7X-□120R
1200万画素
(3Z4S-LE SV-Hシリーズ使用)




SV-10028H	SV-1614H
SV-7525H	SV-1214H
SV-5014H	SV-0814H
SV-3514H	SV-0614H
SV-2514H	



耐振動衝撃レンズ


スマートカメラ 形FHV7X-□004、形FHV7X-□016
40万画素
160万画素
(3Z4S-LE MCAシリーズ使用)

VS-MCA75	VS-MCA20
VS-MCA50	VS-MCA15
VS-MCA35	VS-MCA10
VS-MCA30	VS-MCA6.5
VS-MCA25	VS-MCA4




スマートカメラ 形FHV7X-□032
320万画素
(3Z4S-LE MCAシリーズ使用)


VS-MCA75
VS-MCA50
VS-MCA35
VS-MCA30
VS-MCA25
VS-MCA20
VS-MCA15




スマートカメラ 形FHV7X-□050
50万画素
(3Z4S-LE MCAシリーズ使用)



スマートカメラ 形FHV7X-□063R
630万画素
(3Z4S-LE MCAシリーズ使用)



スマートカメラ 形FHV7X-□120R
1200万画素
(3Z4S-LE MCAシリーズ使用)



コ「シ」シリーズ
スタンダードモデル

コ「シ」シリーズ
高輝度モデル

照明の「LED」の
特性について

レンズ

正しくお使いください

安全上の注意

●安全に使用していただくための表示と意味について
この本書では、本製品を安全にご使用いただくために、注意事項を次のような表示と記号で示しています。ここで示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しています。
必ず守ってください。表示と記号は次のとおりです。



警告

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。



注意

正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。

●記号の意味



禁止

一般的な禁止を示します。

●警告表示



警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



失明や視力障害の原因になります。
レンズで直接太陽光や強い光を見ないでください。



安全上の要点

製品を安全に使用いただくために、以下のことを守ってください。

1. 設置場所・保管場所について

次のような場所には設置・保管しないでください。

- ・周囲温度が定格の範囲を超える場所
- ・温度変化が急激な場所(結露する場所)
- ・腐食性ガス、可燃性ガスのある場所
- ・塵埃、塩分、鉄粉がある場所
- ・振動や衝撃が直接加わる場所
- ・強い外乱光(レーザー光、アーク溶接光など)が当たる場所
- ・直射日光が当たる場所や暖房器具のそば
- ・水、油、化学薬品の飛沫がある場所
- ・高圧機器や動力機器のそば

2. 取り付けについて

- ・取り付けにおいて、ネジの締付けは確実に行ってください。

3. その他

- ・この製品を分解したり、修理、改造しないでください。
- ・製品を落下させたり、振動・衝撃を与えないでください。
- ・万一、異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、当社支店・営業所までご相談ください。
- ・本製品を廃棄する時は、産業廃棄物として処理してください。

使用上の注意

性能・周辺機器の悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。

1. メンテナンスについて

- ・レンズの汚れは、レンズ専用の布、またはエアブラシを使用して取り除いてください。
- ・呼吸で吹き飛ばすことは避けてください。シンナー、ベンゼン、アセトン、灯油類は使用しないでください。

2. 他社製品との組み合わせに関して

- ・取付方法および交換方法は、各メーカーの製品マニュアル等を確認ください。

3. その他

- ・まれに火災が発生する恐れがあります。レンズをカメラからはずした状態で、直射日光の当たる場所に置かないでください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」:「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
(b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
(c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
(d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等」記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間:ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容:故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外:故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
(b) 「利用条件等」から外れたご利用
(c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
(d) 「当社」以外による改造、修理による場合
(e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話の場合、

☎ 055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

クイック

オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物 (又は技術) に該当するものを輸出 (又は非居住者に提供) する場合は同法に基づく輸出許可、承認 (又は役務取引許可) が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp) の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 SDNB-029AK

2025年4月現在

CSM_15_7

©OMRON Corporation 2014-2025 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください