


形G5CA

パワーリレー

10A・15A負荷開閉の フラット形パワーリレー

- ・家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
- ・高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
- ・消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
- ・UL、CSA規格認定済み。
- ・プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
- ・タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。



■形式基準

形G5CA-1A □-□-□-□
① ② ③ ④ ⑤

- ①接点極数/接点構成 ②保護構造 ④特殊機能
1A : 1 極 / 1a 無表示 : 耐フラックス形 無表示 : 基準形
4 : プラスチック・シール形 E : 高容量形
- ③端子形状 ⑤コイル消費電力
無表示 : プリント基板用端子 無表示 : 基準形
TP : タブ端子形 (#187) H : 高感度形

用途例

小物家電

■基準形仕様

接点構成 : 1a接点
保護構造 : 耐フラックス形
端子形状 : プリント基板用端子

G
5
C
A

■種類

分類		基準形			高感度形			高容量形			タブ端子形(＃187)		
保護構造	接点構成	形式	コイル 定格電圧(V)	最小梱包 単位	形式	コイル 定格電圧(V)	最小梱包 単位	形式	コイル 定格電圧(V)	最小梱包 単位	形式	コイル 定格電圧(V)	最小梱包 単位
耐フラックス形	1a	形G5CA -1A	DC 5	20個/ スティック	形G5CA -1A-H	DC 5	20個/ スティック	形G5CA -1A-E	DC 5	20個/ スティック	形G5CA -1A-TP-E	DC 5	20個/ スティック
			DC12			DC12			DC12			DC12	
			DC24			DC24			DC24			DC24	
プラスチック・ シール形		形G5CA -1A4	DC 5		形G5CA -1A4-H	DC 5		注1. ご注文の際には、コイル定格電圧（V）を明記ください。 例：形G5CA-1A DC5 また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□	DC 5			DC 5	
	DC12		DC12	DC12		DC12							
	DC24		DC24	DC24		DC24							

- 注1. ご注文の際には、コイル定格電圧 (V) を明記ください。
例 : 形G5CA-1A DC5
また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□
VDCとなります。
- 注2. その他のコイル電圧仕様についてはお問い合わせください。
- 注3. 高容量形のプラスチック・シール形は製作できません。
- 注4. 基準形、高感度形のタブ端子形は製作できません。

■定格

操作コイル

種類	項目 定格電圧(V)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)	最大許容電圧 (V)	消費電力 (mW)
基準形、 高容量形、 タブ端子形	DC	5	40	75%以下	10%以上	150% (高容量形、タブ 端子形は130%) (at23℃)	約200
		12	16.7				
		24	8.3				
高感度形	DC	5	30	80%以下	10%以上	150% (at23℃)	約150
		12	12.5				
		24	6.25				

- 注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
- 注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
- 注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)

項目	分類 負荷	基準形		高感度形		高容量形、タブ端子形	
		抵抗負荷	誘導負荷 ($\cos \phi = 0.4$ 、 $L/R = 7\text{ms}$)	抵抗負荷	誘導負荷 ($\cos \phi = 0.4$ 、 $L/R = 7\text{ms}$)	抵抗負荷	誘導負荷 ($\cos \phi = 0.4$ 、 $L/R = 7\text{ms}$)
接触機構		シングル					
接点材質		Ag合金(Cdフリー材)					
定格負荷		AC250V 10A DC 30V 10A	AC250V 3A DC 30V 3A	AC250V 10A DC 30V 10A	AC250V 3A DC 30V 3A	AC110V 15A DC 30V 10A	AC110V 5A DC 30V 3A
定格通電電流		10A		10A		15A	
接点電圧の最大値		AC250V、DC125V					
接点電流の最大値		10A		10A		15A	
開閉容量の最大値(参考値)		2500VA 300W	750VA 90W	2500VA 300W	750VA 90W	2500VA 300W	750VA 90W

■性能

接触抵抗*1	30mΩ以下(タブ端子形は100mΩ以下)
動作時間*2	10ms以下(15ms以下)
復帰時間	10ms以下
絶縁抵抗*3	1,000MΩ以上
耐電圧	コイルと接点間 AC2,500V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧	4,500V 1.2×50μs
振動	耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃	耐久 1,000m/s ² 誤動作 200m/s ²
耐久性	機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電氣的 抵抗負荷 ・基準形 AC250V 10A、30万回以上 (プラスチック・シールタイプ、高感度形は10万回以上) ・高容量形、タブ端子形 AC110V 15A、10万回以上 ・全タイプ共通 DC30V 10A、10万回以上 誘導負荷 全タイプ10万回以上(定格負荷) 〔開閉ひん度1,200回/h(全タイプ共通)〕
故障率 P水準 (参考値*4)	DC5V 100mA
使用周囲温度	-25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度	5~85%RH
質量	約8g(タブ端子形約9.6g)

注. 上記は初期における値です。

*1. 測定条件: DC5V 1A 電圧降下法にて。


*2. 測定条件: 動作時間 () 内数値は高感度タイプです。

*3. 測定条件: DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。


*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

■参考データ


開閉容量の最大値




耐久性曲線




周囲温度と最大許容電圧



使用周囲温度と動作・復帰電圧







注. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。




誤動作衝撃
形G5CA-1A

個数: 10個
測定: 3軸6方向に各3回の衝撃を加え接点の誤動作を生じる値を測定。
規格値: 200m/s²


■外形寸法

形G5CA-1A(-E)
形G5CA-1A4(-H)プリント基板加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)

形G5CA-1A-TP-E

取り付け穴加工寸法
(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

端子配置/内部接続図



■海外規格認証定格

- 海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL規格認証形  ファイルNo.E41515

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	試験回数
形G5CA	1a	5~24V DC	15A 125V AC (General Purpose) 40℃	100,000回
			10A 250V AC (General Purpose) 40℃	
			10A 30V DC (Resistive) 40℃	

CSA規格認証形  ファイルNo.LR31928

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	試験回数
形G5CA	1a	5~24V DC	15A 125V AC (General Purpose) 40℃	100,000回
			10A 250V AC (General Purpose) 40℃	
			10A 30V DC (Resistive) 40℃	

EN規格TÜV認証形 承認No.R50214486

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	認定開閉回数
形G5CA	1a	5、12、24V DC	15A 125VAC (cos φ = 1.0) 85℃	100,000回
			10A 250VAC (cos φ = 1.0) 85℃	
			10A 30VDC (0ms) 85℃	


■正しくお使いください

- 共通の注意事項は、「プリント基板用リレー 共通の注意事項」をご覧ください。

使用上の注意

●取り付けについて

- ・2個以上並べて取りつける際には、リレーの相互間隔は下図のようにとっていただき、放熱の良いようにしてください。
- リレーから放熱がスムーズに行われないと、誤動作の原因となります。



●タブ端子について

- ・負荷接点端子（タブ端子）のプリント基板側への通電はしないでください。
- ・端子は、ファストン・リセプタクル#187の寸法に適合しており、ポジティブロックの使用も可能です。
- ファストン端子は適合番号品以外は使用しないでください。
- ファストン・リセプタクル端子に接続するリード線の線径は負荷電流の大きさに対して許容範囲内のものを選定してください。
- ファストン・リセプタクルの抜き差しには必要以上の力が加わらないようにしてください。
- また、斜め差し込みや、複数本の同時差し込み、引き抜きは避けて1本ずつ確実に行ってください。
- 参考例として、下表にAMP社製のポジティブロック・コネクタを示します。コネクタの詳細、製作可否などは直接メーカーにお問い合わせください。


種類	リセプタクル端子*	ポジティブハウジング
#187 (幅4.75)	AMP170330-1 (170324-1)	AMP172074-1(自然色)
	AMP170331-1 (170325-1)	AMP172074-4(黄色)
	AMP170332-1 (170326-1)	AMP172074-5(緑色)
		AMP172074-6(青色)

* () はエアフィード用

●充電部について

【対象：-TP(タブ端子形)】

- ・下図○の部分に充電部が露出することがありますので斜線部に対向するプリント基板上にパターンの金属面がない状態でご使用ください。



●その他

- ・当リレーは家電機器のヒータなどのパワー負荷開閉用途のパワーリレーです。信号用途など100mA未満の微小負荷開閉には使用しないでください。
- ・耐フラックス形リレーは、洗浄液がリレー内部に浸入すると動作不良となったり、特性に悪影響をおよぼす可能性がありますので、丸洗い洗浄をされる場合には、プラスチック・シール形リレーをご使用ください。

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- ③「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途）
 - (b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
 - (c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
 - (d)「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間：ご購入後1年間といたします。（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。）
- ② 保証内容：故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外：故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a)「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b)「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d)「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e)「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f)「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先



0120-919-066

携帯電話の場合、

☎ 055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間: 9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

クイック オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間: 平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ: 納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の商品の価格は、お取引先会社にお問い合わせください。
- ご注文の際には下記URLに掲載の「ご承諾事項」を必ずお読みください。
適合用途の条件、保証内容などご注文に際してのご承諾事項をご説明しております。
https://components.omron.com/jp-ja/sales_terms-and-conditions

オムロン商品のご用命は