

サーミスタモータ保護リレー

形K8AK-TS/-PT

モータの内部損失による温度上昇を監視

- 温度、逆相、欠相監視をDIN22.5mmサイズで実現 (-PTタイプ)。
- 形K8AK-PT同士の密着取り付けも可能。
- モータの内部監視専用で整定不要。
- テスト/リセットボタン付きで出力の動作確認が可能。
- サーミスタの断線や短絡も監視。
- 手動復帰、自動復帰に1台で対応。



7ページの「**正しくお使いください**」をご覧ください。
Q&Aにつきましては、6ページをご参照ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

種類／標準価格

機能	電源電圧	形式仕様	標準価格(¥)
逆相 + 欠相 + 温度監視	AC100-240V	形K8AK-PT1 100-240VAC	9,900
温度監視		形K8AK-TS1 100-240VAC	6,050
	AC/DC24V	形K8AK-TS1 24VAC/DC	6,050

K8AK-TS/-PT

定格／性能

定格


電源電圧	絶縁電源	AC/DC24V AC100-240V
消費電力		AC/DC24V：1.8VA/1.0W以下 AC100-240V：3.5VA以下
定格入力電圧		3φ-AC200-480V(三相3線)
動作時間	三相電圧 入力逆相	0.1秒±0.05秒
	三相電圧 入力欠相	0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
	PTCサーミ スタ入力	0.2秒以下
復帰方式		自動復帰／手動復帰 ※手動復帰方法:TEST/RESETボタンを押す。
LED表示		PWR:緑、PH_ALM:赤、TS_ALM:赤
出力形態		1c接点出力(ノーマルクローズ動作) 1点
出力接点定格		定格負荷 抵抗負荷 AC250V 5A DC30V 5A 開閉容量の最大値 1,250VA、150W 最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命 1,000万回以上 電氣的寿命 (AC250V/DC30V 5A) 5万回 (AC250V/DC30V 3A) 10万回
使用周囲温度		-20～+60℃ (ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度		-25～+65℃ (ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度		相対湿度 25～85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度		相対湿度 25～85%(ただし、結露しないこと)
高度		2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク		0.49-0.59N・m
端子配線方法		推奨電線 単線：2.5mm ² より線：AWG#16、AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1.5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0.75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色		N1.5
ケース材質		PC+ABS UL94-V0
質量		約150g
取り付け		DINレール取り付け
外形寸法		22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

許容電圧変動範囲		定格電源電圧の85～110%
許容周波数変動範囲		50/60Hz±5Hz
入力周波数		50/60Hz
入力過負荷耐量		528V連続
欠相検出レベル		定格入力の80%±10% ある線間電圧が他の線間電圧に対して 80%±10%まで低下した時、電圧不平衡を検出 して欠相機能が動作
PTC サーミ スタ	動作値精度	3,100Ω±5%
	復帰値精度	1,650Ω±5%
	短絡検出値精度	0Ω～10Ω±5Ω
	温度ドリフト	±0.1%/℃max
動作時間繰返し精度		±50ms
対応 規格	適合規格	EN60947-5-1 設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)
	EMC	EN60947-5-1
	安全規格	UL508(Recognition)、 韓国電波法(法律第10564号)、 CSA C22.2 No.14、 CCC: GB/T 14048.5
絶縁抵抗		20MΩ以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子間 電源端子一括と出力端子間 入力端子一括と出力端子間
耐電圧		AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子間 電源端子一括と出力端子間 入力端子一括と出力端子間
耐ノイズ		1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動		振動数10～55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向：5min×10掃引
耐衝撃		100m/s ² 、3軸6方向3回
保護構造		端子部：IP20


接続

端子説明図



- 注1. 機種によって端子の用途が異なります。
- 注2. グレー表示の端子へは接続しないでください。
- 注3. 端子T1、T2、Y1は、危険電圧(Max. 480V)となる三相電圧入力(L1/L2/L3)とは非絶縁です。
配線は強化絶縁線を使用し、接続するデバイス(スイッチなど)はCLASS IIのものを使用してください。
CLASS II：感電防止として二重絶縁あるいは強化絶縁で保護し、アースを必要としないもの。
- 注4. より線を使用する場合は推奨の棒端子をお使いください。

配線例




注. DC電圧入力時、極性はありません。

K8AK-TS/-PT

各部の名称

正面




●LED説明

項目		内容説明
電源LED (PWR=緑色)		制御電源投入時点灯
アラームLED	PH_ALM=赤色	三相入力欠相時点灯 三相入力逆相時点滅 テストモード時点灯
	TS_ALM=赤色	PTCサーミスタ入力異常時点灯 テストモード時点灯

●キー説明

項目	内容説明
TEST/RESETキー	指などで押し、TEST機能およびRESET機能として動作。

注1. 端子の接続は、2.5mm²以下の単線または絶縁スリーブ付きの棒端子を使用してください。
接続後の耐電圧を確保するために端子へ挿入する露出導電部の長さは8mm以下としてください。



〈推奨棒端子〉
フェニックスコンタクト社
・ AI 1.5-8BK (AWG#16用)
・ AI 1-8RD (AWG#18用)
・ AI 0.75-8GY (AWG#18用)

注2. ねじ締めつけトルク：0.49-0.59N・m
注3. 端子ねじはボジドライブねじとなっております。

操作方法

出力復帰方式の設定

出力復帰方式の設定はY1-T2端子により行われます。

Y1-T2端子機能

Y1-T2端子	出力復帰方式
開放	自動復帰
短絡	手動復帰

TEST/RESETキーの機能

●TEST機能

(出力自動復帰方式時)
正常状態において、キーを押している時のみ、リレー出力およびアラームLEDは異常時の状態に遷移する。
(出力手動復帰方式時)
正常状態において、キー押すと、リレー出力およびアラームLEDは異常時の状態に遷移する。

●RESET機能


(出力手動復帰方式時)
出力およびアラームLEDが異常状態を示している時に、正常入力が行われている場合は、キーを押すと正常状態に遷移する。

●PTCサーミスタ入力のヒステリシス機能


動作値と復帰値は異なり、ヒステリシスを有しています。
入力値が動作値を上回り、一旦異常検出が行われた場合は、入力値が復帰値を下回るまで正常復帰できません。
ただし、入力値が動作値と復帰値の間にあり、かつ異常検出状態にある時に、制御電源を再起動した場合は、正常復帰します。

タイムチャート


●出力自動復帰方式時(Y1-T2:開放)



●出力手動復帰方式時(Y1-T2:短絡)




●テストモード



* 正常状態においてテストモードの実行が可能。
TEST/RESET キーで押すことで異常状態に移行できる。
正常状態の復帰方法は出力復帰方式と連動する。

●Y1-T2をリモートリセットとして使用する例



* Y1-T2 を一旦開放することで、ラッチ固定されていた異常状態が解除される。

注1. 入力状態を検出して接点が切り替わるまでの時間は0.1秒あります。図では省略しています。

注2. 三相入力の異常検出は2種類あり、LEDの挙動が変わります。

欠相検出: PH_ALMが点灯

逆相検出: PH_ALMが点滅

なお欠相と逆相が発生した場合は欠相が優先され点灯します。

外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jp からダウンロードができます。


(単位:mm)

サーミスタモータ保護リレー

形K8AK-TS1

形K8AK-PT1

CADデータ



Q & A

Q 動作確認を行うにはどうすればよいですか？

A PTCサーミスタ入力動作
動作値

入力抵抗を1k Ω 付近から徐々に増加させます。
アラームLED (TS_ALM) が点灯したときの入力
が動作値となります。同時に接点出力が切り替わります
ので動作確認を行うことができます。

注. 参考として操作方法のタイミングチャート参照

Q 負荷側の欠相は検出できますか？


A 形K8AK-PT1は三相の電圧を測定し欠相判定を行って
いますので負荷側の欠相は原理的に検出できません。

Q モータ負荷において、モータ運転中の欠相は検出でき
ますか？

A モータ運転中の欠相検出は可能です。ただし検出条件は、
下図のとおり負荷状況との関係がありますので以下の特
性をご理解のうえ、ご使用ください。

通常三相モータは回転中1相が断線しても回転をつづけ、
モータ端子には三相電圧が誘起されます。図は三相モー
タにある負荷がかかっている状態でR相が欠相した場合
のモータ端子電圧の誘起状態を示します。横軸はモータ
負荷(定格負荷に対する%)をあらわし、縦軸は電圧(定格
電圧に対する%)をあらわします。またこのグラフの実線
は各々の負荷で運転中に欠相した時モータ端子に誘起す
る電圧を示します。下図から分かるようにモータ運転中
に欠相が発生した場合、モータ端子間電圧は不平衡状態
になります。形K8AK-PT1では、モータ運転中の欠相
検出を電圧不平衡にて検出しています。(最大相に対し
80%不平衡で動作) モータ負荷が軽負荷の場合は、欠
相しても電圧不平衡が小さいため形K8AK-PT1が検出し
ません。検出可能条件は下図の斜線部になります。

特性曲線(図)



注. R相欠相の場合を示します。VST、VTR、VRSは
欠相時のモータ端子電圧を示します。

正しくお使いください

●共通の注意事項については、www.fa.omron.co.jp/をご覧ください。

警告表示の意味

 警告	●警告レベル 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害を受ける恐れがあります。
 注意	●注意レベル 正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。
安全上の要点	製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。
使用上の注意	製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。

図記号の意味

	●感電注意 特定の条件において、感電の可能性を注意する通告。
	●禁止図記号の一般 特定しない一般的な禁止の通告。
	●分解禁止 機器を分解することで感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止通告。
	●強制図記号の一般 特定しない一般的な使用者の行為を指示する図記号。

警告

万一の場合、感電による重度の傷害が起こる恐れがあります。入力電圧がOFFになっていることを確認してから正しく配線してください。



注意

感電により軽度の傷害が稀に起こる恐れがあります。通電中は端子に触らないでください。



軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線または、取り付け加工中の切粉などが入らないようにしてください



爆発により稀に軽度の傷害の恐れがあります。引火性、爆発性ガスのある所では使用しないでください。

軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり、内部に触ったりしないでください。



ネジがゆるむと発火が稀に起こる恐れがあります。端子ネジは規定トルク0.49-0.59N・mで締めてください。



過剰なトルクで締め付けると、端子ネジが破損する恐れがあります。端子ネジは規定トルク0.49-0.59N・mで締めてください。



寿命を超えた状態で使用すると接点溶着や焼損が稀に起こる恐れがあります。必ず実使用条件を考慮し、定格負荷、電氣的寿命回数内でご使用ください。出力リレーの寿命は、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。



安全上の要点

- 1) 下記の環境では使用、保管しないでください。
 - ・水がかかるところ、被油のあるところ
 - ・屋外または直射日光が当たるところ
 - ・塵あい、腐食性ガス(特に硫化ガス、アンモニアガスなど)のあるところ
 - ・温度変化の激しいところ
 - ・氷結、結露の恐れのあるところ
 - ・振動、衝撃の影響が大きいところ
 - ・風雨にさらされるところ
 - ・静電気やノイズの影響を受けるところ
 - ・虫や小動物がいるところ
- 2) 周囲温度および湿度は仕様範囲内で使用および保存してください。必要により、強制冷却してください。
- 3) 取り付けの際は、正しい方向に設置してください。
- 4) 端子の極性を確認し、正しく配線してください。ただし、電源端子に極性はありません。
- 5) 入出力端子など誤配線のないようにしてください。
- 6) 電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
- 7) 配線用圧着端子は指定サイズのものをご使用ください。
- 8) 使用しない端子には何も接続しないでください。
- 9) 電源投入時には1秒以内に定格電圧に達するようにしてください。
- 10) 配線は、高電圧、大電流の動力線とは分離して配線してください。また、動力線との並行配線や同一配線を避けてください。
- 11) 強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器から、できるだけ離して設置してください。
- 12) 受信電波障害を引き起こす恐れがあります。電波受信機を近くで使用しないでください。
- 13) 作業者がすぐ電源をOFFできるようスイッチまたはサーキットブレーカを設置し、適切に表示してください。
- 14) 表示LEDが正常に動作していることをご確認ください。ご使用環境によっては、LEDの劣化を早め、表示不良になることがあります。
- 15) 製品を誤って落下させた場合、製品内部が破損している恐れがあるため、使用しないでください。
- 16) 取り扱いには本書をよく理解してからおこなってください。
- 17) 本体に荷重のかからないように設置してください。
- 18) 廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。
- 19) 電源端子は危険電圧と考慮して使用してください。
- 20) 本製品は電気の知識を有する専門家が取り扱ってください。
- 21) 機器を使用する前には必ず配線の確認をおこなったうえで、電源を投入してください。
- 22) 発熱体との密着取付はしないでください。
- 23) 定期的な点検をおこなってください。

使用上の注意


●故障、誤動作、誤不動作を避けるために以下のご使用方法をお守りください。

- (1) 電源電圧、入力などを供給する電源、変成器は最適な容量、定格負担のものをご使用ください。
- (2) 清掃の際は、シンナー類は使用せず市販のアルコールをご使用ください。
- (3) 入力波形の歪み率は30%以下としてください。波形の歪みが大きい回路で使用すると不必要動作する恐れがあります。
- (4) サイリスタ制御、インバータ二次側ではご使用できません。インバータ一次側でご使用の場合は、インバータ一次側にノイズフィルタを設置してください。

●正しい取り付け方向／取り付け、取りはずしについて


・DINレールへの取り付け

- ① ツメが上部、フックが下部になるようレールに設置してください。
- ② フックがロックするまで押し込んでください。



・DINレールからの取りはずし

マイナスドライバなどでフックを下へ引き出して下側から持ち上げてください。



・適用DINレール
形PFP-100N (100cm)
形PFP-50N (50cm)

MEMO

MEMO

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」:「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間:ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容:故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外:故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話・IP電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015
(通話料がかかります)

受付時間：9:00～19:00 (12/31～1/3を除く)

クイック オムロン



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性があります。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 SGTE-642D

2023年12月現在

CSM_3_9

©OMRON Corporation 2014-2023 All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください