

## ミニパワーリレー

## MY/MYK/MYQ・MYH

使用環境、用途に合わせて選べる  
汎用リレーのベストセラー

- 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。\*
- 基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
- 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)

\* プッシュインPlus 端子、ねじ端子ソケットともに、プラグイン端子タイプとの組み合わせ(2015年11月現在の当社実測値データ)

55～57ページの「正しくお使いください」および「リレー 共通の注意事項」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

## ミニパワーリレーの種別

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 形MY ミニパワーリレー .....          | 3 ページより  |
| 形MYK ミニパワーラッチングリレー .....    | 25 ページより |
| 形MYQ・形MYH ミニパワーシールリレー ..... | 30 ページより |

## 共通事項

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 共通のオプション(別売) .....  | 36 ページより |
| 共通の正しくお使いください ..... | 55 ページより |

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## MY/MYK/MYQ・MYH

## 機種一覧

## ミニパワーリレー (形MY)

| 分類                                    |   |          | プラグイン端子                                                                           |            |               | プリント基板用端子 | ケース上面取りつけ |
|---------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|
|                                       |   |          |  | 動作表示灯付き    | ラッチングレバー付き    |           |           |
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品)                   | 2 | シングル     | 形MY2                                                                              | 形MY2N      | 形MY2IN(S)     | 形MY2-02   | 形MY2F     |
|                                       |   | ツイン      | 形MY2Z                                                                             | 形MY2ZN     |               |           |           |
|                                       | 3 | シングル     | 形MY3                                                                              | 形MY3N      |               | 形MY3-02   | 形MY3F     |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4                                                                              | 形MY4N      | 形MY4IN(S)     | 形MY4-02   | 形MY4F     |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z                                                                             | 形MY4ZN     | 形MY4ZIN(S)    | 形MY4Z-02  | 形MY4ZF    |
|                                       |   | クロスバ・ツイン | 形MY4Z-CBG                                                                         | 形MY4ZN-CBG |               |           |           |
| コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(電気用品安全法準拠品) | 2 | シングル     | 形MY2-D                                                                            | 形MY2N-D2   | 形MY2IN-D2(S)  |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY2Z-D                                                                           | 形MY2ZN-D2  |               |           |           |
|                                       | 3 | シングル     | 形MY3-D                                                                            | 形MY3N-D2   |               |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4-D                                                                            | 形MY4N-D2   | 形MY4IN-D2(S)  |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z-D                                                                           | 形MY4ZN-D2  | 形MY4ZIN-D2(S) |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z-D                                                                           | 形MY4ZN-D2  | 形MY4ZIN-D2(S) |           |           |
| コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(電気用品安全法準拠品)  | 2 | シングル     | 形MY2-CR                                                                           | 形MY2N-CR   |               |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY2Z-CR                                                                          | 形MY2ZN-CR  |               |           |           |
|                                       | 3 | シングル     | 形MY4-CR                                                                           | 形MY4N-CR   | 形MY4IN-CR(S)  |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z-CR                                                                          | 形MY4ZN-CR  | 形MY4ZIN-CR(S) |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z-CR                                                                          | 形MY4ZN-CR  | 形MY4ZIN-CR(S) |           |           |
|                                       |   | ツイン      | 形MY4Z-CR                                                                          | 形MY4ZN-CR  | 形MY4ZIN-CR(S) |           |           |

注1. 表中の形式は、UL/CSA認定品です。製品に認定マークを付けています。(クロスバ・ツイン接点 形MY4Z-CBG、形MY4ZN-CBGを除く)  
2. プラグイン端子の基準形、コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形、コイルサージ吸収用CR回路内蔵形は、形PYF□A-E/形PYF□S/形PYF□-PUとの組み合わせで「EU適合宣言」を行っています。製品に「CEマーク」を付けています。

## ミニパワーラッチングリレー (形MYK)

| 分類  |   |      | プラグイン端子                                                                             |         | プリント基板用端子 |
|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     |   |      |  | 動作表示灯付き |           |
| 基準形 | 2 | シングル | 形MY2K                                                                               |         | 形MY2K-02  |

## ミニパワーシールリレー (形MYQ・形MYH)

| 分類            |   |      | プラグイン端子                                                                             |         | プリント基板用端子 |
|---------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|               |   |      |  | 動作表示灯付き |           |
| プラスチックシール・リレー | 4 | シングル | 形MYQ4                                                                               | 形MYQ4N  | 形MYQ4-02  |
|               |   | ツイン  | 形MYQ4Z                                                                              |         | 形MYQ4Z-02 |
| ハメチックシール・リレー  | 4 | シングル | 形MY4H                                                                               |         | 形MY4H-0   |
|               |   | ツイン  | 形MY4ZH                                                                              |         | 形MY4ZH-0  |

本体とソケットの組み合わせについては、  
36、38 ページの「オプション(別売)」の表面接続ソケット、裏面接続ソケットを参照してください。


## 汎用リレーのベストセラー



- コイルテープの色分け、動作表示灯(LED)の色分けによるAC/DCコイル電圧仕様の識別性を向上。
- 回路チェックに便利なラッチングレバーと、動作状態がわかるメカニカルインジケータ・動作表示灯を搭載したタイプを品揃え。
- 接触信頼性や耐腐食性に応じて選べる接点材質、接触機構を品揃え。

\* 基準形 極数3 (形MY3) の場合は白テープに電圧を印字。

⚠ 55～57ページの「正しくお使いください」および「リレー 共通の注意事項」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト ([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/)) の「規格認証/適合」をご覧ください。

## 特長

### 1. AC/DCコイルの電圧仕様の識別性を向上

- ・ コイルテープの色分けによる識別 \*

\* 基準形 極数3 (形MY3) の場合は白テープに電圧を印字

例：形MY2



コイルテープ  
ピンク=AC電圧

例：形MY4



コイルテープ  
水色=DC電圧

例：形MY4



動作表示灯(LED)  
赤=AC電圧


例：形MY4




動作表示灯(LED)  
緑=DC電圧

### 2. 回路チェックに便利なラッチングレバー、動作状態がわかるメカニカルインジケータ・動作表示灯を搭載したタイプを品揃え

- ・ ラッチングレバーの操作方法



- ・ メカニカルインジケータ・LED動作表示灯



### 3. 接触信頼性や耐腐食性に応じて選べる接点材質、接触機構を品揃え

| 接触信頼性 | 接触機構       |        | 耐腐食性 | 接点材質                          |      | 代表形式           |
|-------|------------|--------|------|-------------------------------|------|----------------|
|       | 高い ↑       | 低い ↓   |      | 高い ↑                          | 低い ↓ |                |
|       | クロスバ・ツイン接点 | ツイン接点  |      | Auクラッド + AgPd                 |      | 形MY4Z-CBG      |
|       |            | シングル接点 |      | Auクラッド + Ag合金<br>Auメッキ + Ag合金 |      | 形MY4Z<br>形MY2Z |
|       |            |        |      | Auクラッド + Ag合金                 |      | 形MY4           |
|       |            |        |      | Ag合金                          |      | 形MY2           |

## 形式構成

## 形式基準

## ●プラグイン端子

## 基準形

形 M Y    (例：形MY4ZIN(S))

① ② ③

## ①極数

2：極数2

3：極数3

4：極数4

## ②接点

なし： シングル

Z： ツイン

Z-CBG： クロスバ・ツイン

## ③オプション

なし： なし

N： 動作表示灯付き

IN(S)： 動作表示灯・ラッチングレバー付き

## コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形

形 M Y   (例：形MY4ZIN-D2(S))

① ②

## ①極数・接点

2： 極数2 シングル接点

2Z： 極数2 ツイン接点

3： 極数3 シングル接点

4： 極数4 シングル接点

4Z： 極数4 ツイン接点

## ②オプション

-D： コイルサージ吸収用ダイオード内蔵

N-D2： コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 動作表示灯付き

IN-D2(S)：コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 動作表示灯・ラッチングレバー付き

## コイルサージ吸収用CR回路内蔵形

形 M Y   (例：形MY4ZIN-CR(S))

① ②

## ①極数・接点

2： 極数2 シングル接点

2Z： 極数2 ツイン接点

4： 極数4 シングル接点

4Z： 極数4 ツイン接点

## ②オプション

-CR： コイルサージ吸収用CR回路内蔵

N-CR： コイルサージ吸収用CR回路内蔵 動作表示灯付き

IN-CR(S)： コイルサージ吸収用CR回路内蔵 動作表示灯・ラッチングレバー付き \*

\* 極数4：接点 シングル/ツインのみ

## ●プリント基板用端子・ケース上面取りつけ

形 M Y   (例：形MY2-02)

① ②

## ①極数・接点

2： 極数2 シングル接点

3： 極数3 シングル接点

4： 極数4 シングル接点

4Z： 極数4 ツイン接点

## ②端子形状

-02： プリント基板用端子

F： ケース上面取りつけ



## 種類／標準価格

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

## ●プラグイン端子

動作表示灯なし

| 分類                                    | 極数 | 接点       | 形式       | 定格電圧                                     | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------------------------|----|----------|----------|------------------------------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品)                   | 2  | シングル     | MY2      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,080       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
|                                       |    | ツイン      | MY2Z     | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,660       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
|                                       | 3  | シングル     | MY3      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,450       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
|                                       | 4  | シングル     | MY4      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,200       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
|                                       |    | ツイン      | MY4Z     | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 1,590       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
|                                       |    | クロスバ・ツイン | MY4Z-CBG | AC 100/110、110/120、200/220               | 2,500       |
|                                       |    |          |          | DC 12、24、48、100/110                      |             |
| コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | シングル     | MY2-D    | DC 12、24、48、100/110                      | 1,320       |
|                                       |    | ツイン      | MY2Z-D   | DC 12、24、100/110                         | 1,980       |
|                                       | 3  | シングル     | MY3-D    | DC 12、24、100/110                         | 1,760       |
|                                       | 4  | シングル     | MY4-D    | DC 12、24、48、100/110                      | 1,460       |
|                                       |    | ツイン      | MY4Z-D   | DC 12、24、48、100/110                      | 1,840       |
| コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 2  | シングル     | MY2-CR   | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 1,850       |
|                                       |    | ツイン      | MY2Z-CR  | AC 100/110、200/220                       | 2,650       |
|                                       | 4  | シングル     | MY4-CR   | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 1,980       |
|                                       |    | ツイン      | MY4Z-CR  | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 2,150       |

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

OMRON

## 動作表示灯付き

| 分類                                    | 極数 | 接点       | 形式        | 定格電圧                                     | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------------------------|----|----------|-----------|------------------------------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品)                   | 2  | シングル     | MY2N      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,280       |
|                                       |    |          |           | DC 12、24、48、100/110                      | 1,560       |
|                                       |    | ツイン      | MY2ZN     | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,910       |
|                                       |    |          |           | DC 12、24、48、100/110                      | 2,250       |
|                                       | 3  | シングル     | MY3N      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,680       |
|                                       |    |          |           | DC 12、24、48、100/110                      | 2,050       |
|                                       | 4  | シングル     | MY4N      | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | 1,380       |
|                                       |    |          |           | DC 12、24、48、100/110                      | 1,670       |
|                                       |    | ツイン      | MY4ZN     | AC 24、100/110、110/120、200/220、220/240    | 1,790       |
|                                       |    |          |           | DC 12、24、100/110                         | 2,100       |
|                                       |    | クロスバ・ツイン | MY4ZN-CBG | AC 100/110、200/220                       | 2,600       |
|                                       |    |          |           | DC 24                                    | 2,950       |
| コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | シングル     | MY2N-D2   | DC 12、24、48、100/110                      | 1,790       |
|                                       |    | ツイン      | MY2ZN-D2  | DC 12、24、100/110                         | 2,600       |
|                                       | 3  | シングル     | MY3N-D2   | DC 12、24、100/110                         | 2,350       |
|                                       |    | シングル     | MY4N-D2   | DC 12、24、48、100/110                      | 1,920       |
|                                       |    | ツイン      | MY4ZN-D2  | DC 12、24、48、100/110                      | 2,300       |
| コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 2  | シングル     | MY2N-CR   | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 2,050       |
|                                       |    | ツイン      | MY2ZN-CR  | AC 100/110、200/220                       | 2,750       |
|                                       | 4  | シングル     | MY4N-CR   | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 2,150       |
|                                       |    | ツイン      | MY4ZN-CR  | AC 100/110、110/120、200/220、220/240       | 2,350       |

## 動作表示灯・ラッチングレバー付き

| 分類                                    | 極数 | 接点   | 形式           | 定格電圧               | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------------------------|----|------|--------------|--------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品)                   | 2  | シングル | MY2IN(S)     | AC 100/110、200/220 | 1,280       |
|                                       |    |      |              | DC 12、24、48        | 1,560       |
|                                       | 4  | シングル | MY4IN(S)     | AC 100/110、200/220 | 1,380       |
|                                       |    |      |              | DC 12、24、48        | 1,670       |
|                                       |    | ツイン  | MY4ZIN(S)    | AC 100/110、200/220 | 1,790       |
|                                       |    |      |              | DC 12、24、48        | 2,100       |
| コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | シングル | MY2IN-D2(S)  | DC 12、24、48        | 1,790       |
|                                       | 4  | シングル | MY4IN-D2(S)  | DC 12、24、48        | 1,920       |
|                                       |    | ツイン  | MY4ZIN-D2(S) | DC 12、24、48        | 2,300       |
| コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 4  | シングル | MY4IN-CR(S)  | AC 100/110、200/220 | 2,150       |
|                                       |    | ツイン  | MY4ZIN-CR(S) | AC 100/110、200/220 | 2,350       |

## ●プリント基板用端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式      | 定格電圧                                         | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------|----|------|---------|----------------------------------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 2  | シングル | MY2-02  | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、<br>220/240 | 1,500       |
|                     |    |      |         | DC 12、24、48、100/110                          |             |
|                     | 3  | シングル | MY3-02  | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、<br>220/240 | 1,620       |
|                     |    |      |         | DC 12、24、48、100/110                          |             |
|                     | 4  | シングル | MY4-02  | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、<br>220/240 | 1,680       |
|                     |    |      |         | DC12、24、48、100/110                           |             |
|                     |    | ツイン  | MY4Z-02 | AC 110/120<br>DC 24、48、100/110               | 2,150       |

## ●ケース上面取りつけ

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式    | 定格電圧                                                         | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 2  | シングル | MY2F  | AC 24、100/110、110/120、200/220、220/240<br>DC 12、24、48、100/110 | 1,370       |
|                     |    |      |       |                                                              |             |
|                     | 3  | シングル | MY3F  | AC 100/110、200/220<br>DC 24、100/110                          | 1,450       |
|                     |    |      |       |                                                              |             |
|                     | 4  | シングル | MY4F  | AC 24、100/110、110/120、200/220<br>DC 12、24、48、100/110         | 1,510       |
|                     |    |      |       |                                                              |             |
|                     |    | ツイン  | MY4ZF | AC 200/220<br>DC 12、24                                       | 2,000       |

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

MY

定格/性能

定格  
操作コイル

| 端子形状    | 分類                                    | 極数 | 接点   | 動作表示灯なし  | 動作表示灯付き   |
|---------|---------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| プラグイン端子 | 基準形                                   | 2  | シングル | 形MY2     | 形MY2N     |
|         |                                       | 4  | シングル | 形MY4     | 形MY4N     |
|         |                                       |    | ツイン  | 形MY4Z    | 形MY4ZN    |
|         | コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | シングル | 形MY2-D   | 形MY2N-D2  |
|         |                                       | 4  | シングル | 形MY4-D   | 形MY4N-D2  |
|         |                                       |    | ツイン  | 形MY4Z-D  | 形MY4ZN-D2 |
|         | コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 2  | シングル | 形MY2-CR  | 形MY2N-CR  |
|         |                                       | 4  | シングル | 形MY4-CR  | 形MY4N-CR  |
|         |                                       |    | ツイン  | 形MY4Z-CR | 形MY4ZN-CR |

| 項目<br>定格電圧 (V) |         | 定格電流 (mA) |         | コイル抵抗 (Ω) | コイルインダクタンス (H) |       | 動作電圧 (V)  | 復帰電圧 (V)  | 最大許容電圧 (V)    | 消費電力 (VA、W)                      |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|
|                |         | 50Hz      | 60Hz    |           | 鉄片開放時          | 鉄片動作時 |           |           |               |                                  |
| AC             | 12      | 106.5     | 91      | 46        | 0.17           | 0.33  | 80%以下 * 1 | 30%以上 * 2 | 定格電圧の<br>110% | 約0.9<br>(60Hz)<br>~1.3<br>(50Hz) |
|                | 24      | 53.8      | 46      | 180       | 0.69           | 1.3   |           |           |               |                                  |
|                | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11   | 3,750     | 14.54          | 24.6  |           |           |               |                                  |
|                | 110/120 | 9.9/10.8  | 8.4/9.2 | 4,430     | 19.2           | 32.1  |           |           |               |                                  |
|                | 200/220 | 6.2/6.8   | 5.3/5.8 | 12,950    | 54.75          | 94.07 |           |           |               |                                  |
|                | 220/240 | 4.8/5.3   | 4.2/4.6 | 18,790    | 83.5           | 136.4 |           |           |               |                                  |
| DC             | 12      | 72.7      |         | 165       | 0.73           | 1.37  |           | 10%以上 * 2 |               | 約0.9                             |
|                | 24      | 36.3      |         | 662       | 3.2            | 5.72  |           |           |               |                                  |
|                | 48      | 17.6      |         | 2,725     | 10.6           | 21.0  |           |           |               |                                  |
|                | 100/110 | 8.7/9.6   |         | 11,440    | 45.6           | 86.2  |           |           |               |                                  |

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。  
2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)  
3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。  
4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。  
\*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。  
確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。(コイル温度が+23℃の場合)  
\*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

| 端子形状    | 分類                                    | 極数 | 接点   | 動作表示灯なし  | 動作表示灯付き   |
|---------|---------------------------------------|----|------|----------|-----------|
| プラグイン端子 | 基準形                                   | 2  | ツイン  | 形MY2Z    | 形MY2ZN    |
|         | コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | ツイン  | 形MY2Z-D  | 形MY2ZN-D2 |
|         |                                       | 3  | シングル | 形MY3-D   | 形MY3N-D2  |
|         | コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 2  | ツイン  | 形MY2Z-CR | 形MY2ZN-CR |

| 項目<br>定格電圧 (V) |         | 定格電流 (mA) |         | コイル抵抗 (Ω) | コイルインダクタンス (H) |       | 動作電圧 (V)  | 復帰電圧 (V)  | 最大許容電圧 (V)    | 消費電力 (VA、W)                      |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|
|                |         | 50Hz      | 60Hz    |           | 鉄片開放時          | 鉄片動作時 |           |           |               |                                  |
| AC             | 12      | 106.5     | 91      | 46        | 0.17           | 0.33  | 80%以下 * 1 | 30%以上 * 2 | 定格電圧の<br>110% | 約0.9<br>(60Hz)<br>~1.3<br>(50Hz) |
|                | 24      | 53.8      | 46      | 180       | 0.69           | 1.3   |           |           |               |                                  |
|                | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11   | 3,750     | 14.54          | 24.6  |           |           |               |                                  |
|                | 110/120 | 9.9/10.8  | 8.4/9.2 | 4,430     | 19.2           | 32.1  |           |           |               |                                  |
|                | 200/220 | 6.2/6.8   | 5.3/5.8 | 12,950    | 54.75          | 94.07 |           |           |               |                                  |
|                | 220/240 | 4.8/5.3   | 4.2/4.6 | 18,790    | 83.5           | 136.4 |           |           |               |                                  |
| DC             | 12      | 75        |         | 160       | 0.73           | 1.37  |           | 10%以上 * 2 |               | 約0.9                             |
|                | 24      | 36.9      |         | 650       | 3.2            | 5.72  |           |           |               |                                  |
|                | 48      | 18.5      |         | 2,600     | 10.6           | 21.0  |           |           |               |                                  |
|                | 100/110 | 9.1/10    |         | 11,000    | 45.6           | 86.2  |           |           |               |                                  |

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。  
2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)  
3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。  
4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。  
\*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。  
確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。  
\*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

| 端子形状    | 分類                                    | 極数 | 接点   | ラッチングレバー付き    |
|---------|---------------------------------------|----|------|---------------|
| プラグイン端子 | 基準形                                   | 2  | シングル | 形MY2IN(S)     |
|         |                                       | 4  | シングル | 形MY4IN(S)     |
|         |                                       |    | ツイン  | 形MY4ZIN(S)    |
|         | コイルサージ吸収用<br>ダイオード内蔵形<br>(コイル仕様はDCのみ) | 2  | シングル | 形MY2IN-D2(S)  |
|         |                                       | 4  | シングル | 形MY4IN-D2(S)  |
|         |                                       |    | ツイン  | 形MY4ZIN-D2(S) |
|         | コイルサージ吸収用<br>CR回路内蔵形<br>(コイル仕様はACのみ)  | 2  | シングル | 形MY4IN-CR(S)  |
|         |                                       | 4  | ツイン  | 形MY4ZIN-CR(S) |

| 項目<br>定格電圧 (V) |         | 定格電流 (mA) |         | コイル抵抗 (Ω) | コイルインダクタンス (H) |       | 動作電圧 (V)  | 復帰電圧 (V)  | 最大許容電圧 (V)    | 消費電力 (VA、W)                      |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------|
|                |         | 50Hz      | 60Hz    |           | 鉄片開放時          | 鉄片動作時 |           |           |               |                                  |
| AC             | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11   | 3,750     | 14.54          | 24.6  | 80%以下 * 1 | 30%以上 * 2 | 定格電圧の<br>110% | 約0.9<br>(60Hz)<br>~1.3<br>(50Hz) |
|                | 200/220 | 6.2/6.8   | 5.3/5.8 | 12,950    | 54.75          | 94.07 |           |           |               |                                  |
| DC             | 12      | 75        |         | 160       | 0.73           | 1.37  |           | 10%以上 * 2 |               | 約0.9                             |
|                | 24      | 37.7      |         | 636       | 3.2            | 5.72  |           |           |               |                                  |
|                | 48      | 18.8      |         | 2,560     | 10.6           | 21    |           |           |               |                                  |

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。

2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)

3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。

4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。

\*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。

確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。

\*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

| 端子形状      | 分類  | 極数 | 接点       | 動作表示灯なし   | 動作表示灯付き    |
|-----------|-----|----|----------|-----------|------------|
| プラグイン端子   | 基準形 | 3  | シングル     | 形MY3      | 形MY3N      |
|           |     | 4  | クロスバ・ツイン | 形MY4Z-CBG | 形MY4ZN-CBG |
| プリント基板用端子 | 基準形 | 2  | シングル     | 形MY2-02   | —          |
|           |     | 3  | シングル     | 形MY3-02   | —          |
|           |     | 4  | シングル     | 形MY4-02   | —          |
|           |     |    | ツイン      | 形MY4Z-02  | —          |
| ケース上面取りつけ | 基準形 | 2  | シングル     | 形MY2F     | —          |
|           |     | 3  | シングル     | 形MY3F     | —          |
|           |     | 4  | シングル     | 形MY4F     | —          |
|           |     |    | ツイン      | 形MY4ZF    | —          |

| 項目<br>定格電圧 (V) |         | 定格電流 (mA) |         | コイル抵抗 (Ω) | コイルインダクタンス (H) |       | 動作電圧 (V)  | 復帰電圧 (V)  | 最大許容電圧 (V)    | 消費電力 (VA、W)        |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------------|
|                |         | 50Hz      | 60Hz    |           | 鉄片開放時          | 鉄片動作時 |           |           |               |                    |
| AC             | 12      | 106.5     | 91      | 46        | 0.17           | 0.33  | 80%以下 * 1 | 30%以上 * 2 | 定格電圧の<br>110% | 約0.9~1.3<br>(60Hz) |
|                | 24      | 53.8      | 46      | 180       | 0.69           | 1.3   |           |           |               |                    |
|                | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11   | 3,750     | 14.54          | 24.6  |           |           |               |                    |
|                | 110/120 | 9.9/10.8  | 8.4/9.2 | 4,430     | 19.2           | 32.1  |           |           |               |                    |
|                | 200/220 | 6.2/6.8   | 5.3/5.8 | 12,950    | 54.75          | 94.07 |           |           |               |                    |
|                | 220/240 | 4.8/5.3   | 4.2/4.6 | 18,790    | 83.5           | 136.4 |           |           |               |                    |
| DC             | 12      | 75        |         | 160       | 0.73           | 1.37  |           | 10%以上 * 2 |               | 約0.9               |
|                | 24      | 36.9      |         | 650       | 3.2            | 5.72  |           |           |               |                    |
|                | 48      | 18.5      |         | 2,600     | 10.6           | 21.0  |           |           |               |                    |
|                | 100/110 | 9.1/10    |         | 11,000    | 45.6           | 86.2  |           |           |               |                    |

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。

2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)

3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。

4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。

\*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。

確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。

\*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。



開閉部(接点部)

| 極数 (接点構成)<br>接触機構 | 2極 (2c)               |                                 |                       |                                 |                       |                                 | 3極 (3c)               |                                 |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                   | シングル                  |                                 |                       |                                 | ツイン                   |                                 | シングル                  |                                 |
|                   | ラッチングレバー付き (S)        |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 |
| 負荷                | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) |
| 定格負荷              | AC220V 5A<br>DC24V 5A | AC220V 2A<br>DC24V 2A           | AC250V 5A<br>DC30V 5A | AC250V 2A<br>DC30V 2A           | AC220V 5A<br>DC24V 5A | AC220V 2A<br>DC24V 2A           | AC220V 5A<br>DC24V 5A | AC220V 2A<br>DC24V 2A           |
| 定格通電電流 *1         | 5A (10A *2)           |                                 |                       |                                 | 5A                    |                                 | 5A                    |                                 |
| 最大開閉電圧            | AC250V DC125V         |                                 |                       |                                 |                       |                                 | AC250V DC125V         |                                 |
| 最大開閉電流            | 5A                    |                                 | 10A                   |                                 | 5A                    |                                 | 5A                    |                                 |
| 最大開閉電力            | AC1100VA<br>DC120W    | AC440VA<br>DC48W                | AC2500VA<br>DC300W    | AC500VA<br>DC60W                | AC1100VA<br>DC120W    | AC440VA<br>DC48W                | AC1100VA<br>DC120W    | AC440VA<br>DC48W                |
| 接点材質              | Ag                    |                                 |                       |                                 | Auメッキ+Ag              |                                 | Ag                    |                                 |

| 極数 (接点構成)<br>接触機構 | 4極 (4c)                   |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 | クロスバ・ツイン (CBG)        |                                 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                   | シングル                      |                                 |                       |                                 | ツイン                   |                                 |                       |                                 |                       |                                 |
|                   |                           |                                 | ラッチングレバー付き (S)        |                                 |                       |                                 | ラッチングレバー付き (S)        |                                 |                       |                                 |
| 負荷                | 抵抗負荷                      | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、<br>L/R=7ms) |
| 定格負荷              | AC220V 3A<br>DC24V 3A     | AC220V 0.8A<br>DC24V 1.5A       | AC250V 3A<br>DC30V 3A | AC250V 0.8A<br>DC30V 1.5A       | AC220V 3A<br>DC24V 3A | AC220V 0.8A<br>DC24V 1.5A       | AC250V 3A<br>DC30V 3A | AC250V 0.8A<br>DC30V 1.5A       | AC220V 1A<br>DC24V 1A | AC220V 0.3A<br>DC24V 0.5A       |
| 定格通電電流 *1         | 3A (5A *2)                |                                 |                       |                                 | 3A (5A *2)            |                                 |                       |                                 | 1A                    |                                 |
| 最大開閉電圧            | AC250V DC125V             |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 |
| 最大開閉電流            | 3A (5A *2)                |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 | 1A                    |                                 |
| 最大開閉電力            | AC660VA<br>DC72W          | AC176VA<br>DC36W                | AC1250VA<br>DC150W    | AC200VA<br>DC45W                | AC660VA<br>DC72W      | AC176VA<br>DC36W                | AC1250VA<br>DC150W    | AC200VA<br>DC45W                | AC220VA<br>DC24VA     | AC66VA<br>DC12W                 |
| 接点材質              | Auクラッド+Ag合金 (Auメッキ+Ag *3) |                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |                                 | Auクラッド+AgPd           |                                 |

\*1. ソケット使用においては、ソケット定格通電電流を超過させないでください。  
\*2. ()内はラッチングレバー付き形式MY□(S)の値です。  
\*3. プリント基板端子タイプ形MY□-02、ケース上面取付形MY□Fの場合です。

## 性能

| 極数(接点構成)           |             | 2極(2c)                                     |                                                | 3極(3c)                                     | 4極(4c)                                     |                                                |                                            |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 接触機構               |             | シングル                                       | ツイン                                            | シングル                                       | シングル                                       | ツイン                                            | クロスバ・ツイン(CBG)                              |
| 接触抵抗 *1 *2         |             | 50mΩ以下                                     |                                                |                                            |                                            |                                                | 100mΩ以下                                    |
| 動作時間 *3            |             | 20ms以下                                     |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 復帰時間 *3            |             | 20ms以下                                     |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 最大開閉<br>ひん度        | 機械的         | 18,000回/h                                  |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
|                    | 定格負荷        | 1,800回/h                                   |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 絶縁抵抗 *4 *5         |             | 100MΩ以上                                    |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 耐電圧                | コイルと<br>接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min                      |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
|                    | 異極接<br>点間   |                                            |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
|                    | 同極接<br>点間   | AC1,000V 50/60Hz 1min                      |                                                |                                            |                                            |                                                | AC700V 50/60Hz<br>1min                     |
| 振動                 | 耐久          | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)              |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
|                    | 誤動作         | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)              |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 衝撃                 | 耐久          | 1,000m/s <sup>2</sup>                      |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
|                    | 誤動作         | 200m/s <sup>2</sup>                        |                                                |                                            |                                            |                                                |                                            |
| 耐久性                | 機械的         | AC5,000万回以上<br>DC1億回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | AC5,000万回以上<br>DC5,000万回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | AC5,000万回以上<br>DC1億回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | AC5,000万回以上<br>DC1億回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | AC2,000万回以上<br>DC2,000万回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | AC500万回以上<br>DC500万回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) |
|                    | 電氣的<br>*6   | 50万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)         | 20万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)             | 50万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)         | 20万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)         | 10万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)             | 5万回以上<br>(定格負荷、<br>開閉ひん度1,800回/h)          |
| 故障率P水準<br>(参考値) *7 |             | DC5V 1mA                                   | DC1V 100μA                                     | DC5V 1mA                                   | DC1V 1mA                                   | DC1V 100μA                                     | DC1V 100μA                                 |
| 質量                 |             | 約35g                                       | 約35g                                           | 約35g                                       | 約35g                                       | 約35g                                           | 約35g                                       |

注. 上記は初期における値です。

\*1. ラッチングレバー付きは100mΩ以下。

\*2. 測定条件: DC5V 1A 電圧降下法による。

\*3. 測定条件: 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。

\*4. 測定条件: DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧と同じ項を測定。

\*5. ラッチングレバー付きは1,000MΩ以上。

\*6. 周囲温度条件: +23℃

\*7. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

| 分類        | 基準形      |                |                |                |          | コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形(-D) /<br>コイルサージ吸収用CR回路内蔵形(-CR) |                |                |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 接点        | シングル・ツイン |                |                | クロスバ・ツイン (CBG) |          | シングル・ツイン                                         |                |                |
| 機能        | 動作表示灯なし  |                | 動作表示灯付き        | 動作表示灯なし        | 動作表示灯付き  | 動作表示灯なし                                          |                | 動作表示灯付き        |
|           |          |                | ラッチング<br>レバー付き |                |          |                                                  |                | ラッチング<br>レバー付き |
| 使用周囲温度 *1 | -55~+70℃ | -55~+60℃<br>*2 | -55~+70℃       | -25~+70℃       | -25~+60℃ | -55~+60℃<br>*2                                   | -55~+60℃<br>*2 | -55~+70℃       |
| 使用周囲湿     | 5~85%RH  |                |                |                |          | 5~85%RH                                          |                |                |

\*1. 氷結、結露のないこと。

\*2. ダイオードのジャンクション温度および使用素子からの制限です。

## 海外規格認定定格

海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。

## ●UL規格認定(ファイルNo.E41515)

| 形式                                                                                                                                                                                                          | 規格番号  | カテゴリ  | Listed/Recognition分類 | 操作コイル定格              | 極数 | 接点定格                                                                                                                                                                                                                | 開閉認定回数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MY2<br>MY2N<br>MY2IN(S)<br>MY2-D<br>MY2N-D2<br>MY2IN-D2(S)<br>MY2-CR<br>MY2N-CR                                                                                                                             | UL508 | NRNT2 | Recognition          | 6~240VAC<br>6~125VDC | 2  | 10A 250V AC (General Use)<br>10A 30V DC (General Use)<br>7A 240V AC (General Use)<br>7A 24V DC (Resistive)<br>5A 240V AC (General Use)<br>5A 250V AC (Resistive)<br>5A 30V DC (Resistive)<br>3A 265V AC (Resistive) | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | 1/6HP 250V AC<br>1/8HP 265V AC<br>1/10HP 120V AC                                                                                                                                                                    | 1,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | B300 Pilot Duty (Same polarity)                                                                                                                                                                                     | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |
| MY2Z<br>MY2ZN<br>MY2-02<br>MY2F<br>MY2Z-D<br>MY2ZN-D2<br>MY2Z-CR<br>MY2ZN-CR                                                                                                                                | UL508 | NRNT2 | Recognition          | 6~240VAC<br>6~125VDC | 2  | 7A 240V AC (General Use)<br>7A 24V DC (Resistive)<br>5A 240V AC (General Use)<br>5A 250V AC (Resistive)<br>5A 30V DC (Resistive)<br>3A 265V AC (Resistive)                                                          | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | 1/6HP 250V AC<br>1/8HP 265V AC<br>1/10HP 120V AC                                                                                                                                                                    | 1,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | B300 Pilot Duty (Same polarity)                                                                                                                                                                                     | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |
| MY3<br>MY3N<br>MY3-D<br>MY3N-D2<br>MY3-02<br>MY3F                                                                                                                                                           | UL508 | NRNT2 | Recognition          | 6~240VAC<br>6~125VDC | 3  | 5A 28V DC (Resistive)<br>5A 240V AC (General Use)                                                                                                                                                                   | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | 1/6HP 250V AC                                                                                                                                                                                                       | 1,000回 |
| MY4<br>MY4N<br>MY4IN(S)<br>MY4-D<br>MY4N-D2<br>MY4IN-D2(S)<br>MY4Z<br>MY4ZN<br>MY4ZIN(S)<br>MY4Z-D<br>MY4ZN-D2<br>MY4ZIN-D2(S)<br>MY4Z-CR<br>MY4ZN-CR<br>MY4ZIN-CR(S)<br>MY4-02<br>MY4F<br>MY4Z-02<br>MY4ZF | UL508 | NRNT2 | Recognition          | 6~240VAC<br>6~125VDC | 4  | 5A 28V DC (General Use) (Same polarity)<br>5A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>5A 30V DC (Resistive) (Same polarity)<br>5A 250V AC (Resistive) (Same polarity)<br>0.2A 120V DC (Resistive) (Same polarity)  | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | 1/6HP 250V AC (Same polarity)<br>1/10HP 120V AC (Same polarity)                                                                                                                                                     | 1,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    | B300 Pilot Duty (Same polarity)                                                                                                                                                                                     | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                             |       |       |                      |                      |    |                                                                                                                                                                                                                     |        |

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## ● CSA規格(ファイルNo.LR31928)

| 形式                                                                                                                                                                                                      | 規格番号              | Class番号 | 操作コイル定格                | 極数 | 接点定格                                                                                                                                                                                                                         | 開閉認定回数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MY2<br>MY2N<br>MY2IN(S)<br>MY2-D<br>MY2N-D2<br>MY2IN-D2(S)<br>MY2-CR<br>MY2N-CR                                                                                                                         | C22.2 No.0, No.14 | 3211 07 | 6~240 VAC<br>6~125 VDC | 2  | 7A 240V AC (Resistive)<br>7A 24V DC (Resistive)<br>5A 240V AC (General Use)<br>5A 250V AC (Resistive)<br>5A 30V DC (Resistive)                                                                                               | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | 1/6HP 250V AC (Same polarity)<br>1/10HP 120V AC (Same polarity)                                                                                                                                                              | 1,000回 |
| MY2Z<br>MY2ZN<br>MY2-02<br>MY2F<br>MY2Z-D<br>MY2ZN-D2<br>MY2Z-CR<br>MY2ZN-CR                                                                                                                            | C22.2 No.0, No.14 |         | 6~240 VAC<br>6~125 VDC | 2  | 7A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>7A 24V DC (Resistive) (Same polarity)<br>5A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>5A 30V DC (Resistive)<br>5A 250V AC (Resistive) (Same polarity)<br>0.2A 120V DC (Resistive) | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | 1/6HP 250V AC<br>1/10HP 120V AC                                                                                                                                                                                              | 1,000回 |
| MY3<br>MY3N<br>MY3-D<br>MY3N-D2<br>MY3-02<br>MY3F                                                                                                                                                       | C22.2 No.0, No.14 |         | 6~240 VAC<br>6~125 VDC | 3  | 5A 28V DC (Resistive)<br>5A 240V AC (General Use)<br>7A 240V AC (General Use)<br>7A 24V DC (Resistive)                                                                                                                       | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | 1/6HP 250V AC                                                                                                                                                                                                                | 1,000回 |
| MY4<br>MY4N<br>MY4N(S)<br>MY4-D<br>MY4N-D2<br>MY4IN-D2(S)<br>MY4-CR<br>MY4N-CR<br>MY4IN-CR(S)<br>MY4Z<br>MY4ZN<br>MY4ZIN(S)<br>MY4Z-D<br>MY4ZN-D2<br>MY4ZIN-D2(S)<br>MY4Z-C<br>MY4ZN-CR<br>MY4ZIN-CR(S) | C22.2 No.14       | 3211 07 | 6~240 VAC<br>6~125 VDC | 4  | 5A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>5A 28V DC (General Use) (Same polarity)<br>5A 250V AC (Resistive) (Same polarity)<br>5A 30V DC (Resistive) (Same polarity)<br>0.2A 120V DC (Resistive) (Same polarity)           | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | 1/6HP 250V AC (Same polarity)<br>1/10HP 120V AC (Same polarity)                                                                                                                                                              | 1,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | B300 Pilot Duty (Same polarity)                                                                                                                                                                                              | 6,000回 |
| MY4-02<br>MY4F<br>MY4Z-02<br>MY4ZF                                                                                                                                                                      | C22.2 No.0, No.14 | 3211 07 | 6~240 VAC<br>6~125 VDC | 4  | 7A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>7A 24V DC (Resistive) (Same polarity)<br>5A 240V AC (General Use) (Same polarity)<br>5A 30V DC (Resistive)<br>5A 250V AC (Resistive) (Same polarity)<br>0.2A 120V DC (Resistive) | 6,000回 |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |         |                        |    | 1/6HP 250V AC<br>1/10HP 120V AC                                                                                                                                                                                              | 1,000回 |

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項



## ●TÜVラインランド認証(認証番号 No.R50030059)

| 形式                                                                           | 操作コイル定格                 | 接点定格                                                             | 開閉認定回数   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| MY2Z<br>MY2ZN<br>MY2-02<br>MY2F<br>MY2Z-D<br>MY2ZN-D2<br>MY2Z-CR<br>MY2ZN-CR | 6~125 VDC、<br>6~240 VAC | 5A 250V AC ( $\cos\phi=1.0$ )                                    | 100,000回 |
| MY3<br>MY3N<br>MY3-D<br>MY3N-D2<br>MY3-02<br>MY3F                            |                         | 5A 250V AC ( $\cos\phi=1.0$ )<br>0.8A 250V AC ( $\cos\phi=0.4$ ) |          |
| MY4-02<br>MY4F<br>MY4Z-02<br>MY4ZF                                           |                         | 3A 120V AC ( $\cos\phi=1.0$ )<br>0.8A 250V AC ( $\cos\phi=0.4$ ) |          |

## ●CEマーキング適合

| 形式                                                                                                                                                                                          | EMC指令 | 低電圧指令 | 機械指令 | 安全カテゴリ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| MY2<br>MY2N<br>MY2IN(S)<br>MY2Z<br>MY2ZN<br>MY2-D<br>MY2N-D2<br>MY2IN-D2(S)<br>MY2-CR<br>MY2N-CR<br>MY2Z-CR<br>MY2ZN-CR<br>MY2Z-D<br>MY2ZN-D2<br>MY2F                                       | 対象外   | 対象    | 対象外  | 1      |
| MY3<br>MY3N<br>MY3-D<br>MY3N-D2<br>MY3F                                                                                                                                                     |       |       |      |        |
| MY4<br>MY4N<br>MY4IN(S)<br>MY4Z<br>MY4ZN<br>MY4ZIN(S)<br>MY4-D<br>MY4N-D2<br>MY4IN-D2(S)<br>MY4Z-D<br>MY4ZN-D2<br>MY4ZIN-D2(S)<br>MY4-CR<br>MY4N-CR<br>MY4Z-CR<br>MY4ZN-CR<br>MY4F<br>MY4ZF | 対象外   | 対象    | 対象外  | 1      |

## ●LR(ロイド)

| 形式                                                                                                                                                                                                       | Environmental Category | 操作コイル定格                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| MY2<br>MY2N<br>MY2IN(S)<br>MY2-D<br>MY2N-D2<br>MY2IN-D2(S)<br>MY2-CR<br>MY2N-CR                                                                                                                          | ENV2,3                 | 6 ~240VAC<br>6 ~125VDC |
| MY2Z<br>MY2ZN<br>MY2Z-D<br>MY2ZN-D2                                                                                                                                                                      | ENV2,3                 | 6 ~240VAC<br>6 ~125VDC |
| MY4<br>MY4N<br>MY4IN(S)<br>MY4-D<br>MY4N-D2<br>MY4IN-D2(S)<br>MY4-CR<br>MY4N-CR<br>MY4IN-CR(S)<br>MY4Z<br>MY4ZN<br>MY4ZIN(S)<br>MY4Z-D<br>MY4ZN-D2<br>MY4ZIN-D2(S)<br>MY4Z-CR<br>MY4N-CR<br>MY4ZIN-CR(S) | ENV2,3                 | 6 ~240VAC<br>6 ~125VDC |

## ●VDE 規格認定

| 形式                                                                                                                                                                                                        | 規格番号       | 認証番号     | 操作コイル定格                                                                                                   | 接点定格                                                 | 開閉認定回数                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MY2<br>MY2N<br>MY2IN(S)<br>MY2-D<br>MY2N-D2<br>MY2IN-D2(S)<br>MY2-CR<br>MY2N-CR                                                                                                                           | EN 61810-1 | 112467UG | 6、12、24、<br>48/50、<br>100/110、<br>110/120、<br>200/220、<br>220/240VAC<br>6、12、24、<br>48、100/110、<br>125VDC | 10A AC250V<br>( $\cos\phi=1$ )<br>10A DC30V(L/R=0ms) | MY2 : 10,000回<br>MY4 : 100,000回<br>MY4Z :<br>50,000回(AC) |
| MY4<br>MY4N<br>MY4IN(S)<br>MY4Z<br>MY4ZN<br>MY4ZIN(S)<br>MY4-D<br>MY4N-D2<br>MY4IN-D2(S)<br>MY4Z-D<br>MY4ZN-D2<br>MY4ZIN-D2(S)<br>MY4-CR<br>MY4N-CR<br>MY4IN-CR(S)<br>MY4Z-CR<br>MY4ZN-CR<br>MY4ZIN-CR(S) |            |          | 6、12、24、<br>48/50、<br>100/110、<br>110/120、<br>200/220、<br>220/240VAC<br>6、12、24、<br>48、100/110、<br>125VDC | 5A AC250V( $\cos\phi=1$ )<br>5A DC30V(L/R=0ms)       |                                                          |

MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項








## 特性データ(参考値)

●開閉容量の最大値  
形MY2、形MY3



## 形MY4、形MY4Z




## 形MY4Z-CBG

ラッチングレバー付き  
形MY2(S)


## 形MY4(S)、形MY4Z(S)

●耐久性曲線  
形MY2、形MY3


## 形MY2、形MY3




## 形MY4




## 形MY4




## 形MY4Z




## 形MY4Z




## ラッチングレバー付き 形MY2(S)




## 形MY2(S)




## 形MY4(S)




## 形MY4(S)



## 形MY4Z(S)




## 形MY4Z(S)




## ● 周囲温度と動作・復帰電圧


### 形MY2 AC仕様




### 形MY2 DC仕様



### 形MY4 AC仕様




### 形MY4 DC仕様




## ●周囲温度とコイル温度上昇


形MY2 AC仕様 50Hz




形MY2 DC仕様



形MY4 AC仕様 50Hz




形MY4 DC仕様




## コイルサージ吸収用ダイオード内蔵形 形MY□-D

ダイオードあり




ダイオードなし




- 注1. 極性にご注意ください。  
 2. 復帰時間は長くなりますが基準規格20msを満足します。  
 3. ダイオード特性 逆耐電圧 1,000V  
 順方向電流 1A

# コイルサージ吸収用CR回路内蔵形 形MY□-CR

CRあり




CRなし



## ●接触信頼性試験 形MY4Z-CBG (変形アーレン・ブラッドレー回路)


接点負荷:DC5V 1mA抵抗負荷

故障レベル:接点抵抗100Ω



## 形MY2/MY3/MY4/MY4Z/MY□-O2/MY□F/MY(S)共通

### ●誤動作衝撃




N=20

測定:3軸6方向に励磁、無励磁で各3回衝撃を加え接点の誤動作を生じる値を測定。

規格値: 無励磁200m/s<sup>2</sup>励磁200m/s<sup>2</sup>

衝撃方向



## 外形寸法



CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp) からダウンロードができます。

(単位:mm)

## ●プラグイン端子


形MY2、形MY2N、形MY2-D、形MY2N-D2

形MY2-CR、形MY2N-CR

端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)

形MY2


(AC/DC仕様)



(コイル極性なし)


形MY2N

DC仕様



(コイル極性なし)


AC仕様



(コイル極性なし)

形MY2-D


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY2N-D2


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY2-CR


(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

形MY2N-CR

(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。



2. LED色は、AC赤、DC緑です。

3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。

## CADデータ

形MY2Z、形MY2ZN、形MY2Z-D、形MY2ZN-D2

形MY2Z-CR、形MY2ZN-CR




\*形MY2Z-CR、形MY2ZN-CRの寸法は、53以下となります。

端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)

形MY2Z


(AC/DC仕様)



(コイル極性なし)


形MY2ZN

DC仕様



(コイル極性なし)


AC仕様



(コイル極性なし)

形MY2Z-D


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY2ZN-D2


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY2Z-CR


(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

形MY2ZN-CR

(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)


注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。

2. LED色は、AC赤、DC緑です。

3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。


## CADデータ

## 形MY3、形MY3N、形MY3-D、形MY3N-D2



- 注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。  
 2. LED色は、AC赤、DC緑です。  
 3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。



## CADデータ

形MY4、形MY4N、形MY4-D、形MY4N-D2  
形MY4-CR、形MY4N-CR

- 注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。  
 2. LED色は、AC赤、DC緑です。  
 3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。


## CADデータ

形MY4Z、形MY4ZN、形MY4Z-D、形MY4ZN-D2  
形MY4Z-CR、形MY4ZN-CR



端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)


形MY4Z  
(AC/DC仕様)



(コイル極性なし)


形MY4ZN

DC仕様



(コイル極性なし)


AC仕様



(コイル極性なし)

形MY4Z-D


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY4ZN-D2


(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)

形MY4Z-CR


(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

形MY4ZN-CR

(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。



2. LED色は、AC赤、DC緑です。

3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。

CADデータ


形MY2IN(S)

形MY2IN-D2(S)




端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)

形MY2IN(S)  
(AC仕様)




(コイル極性なし)

形MY2IN(S)  
(DC仕様)



(コイル極性なし)

形MY2IN-D2(S)  
(DC仕様のみ)





(コイル極性あり)

注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。

2. LED色は、AC赤、DC緑です。


3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。

形MY4(Z)IN(S)  
形MY4(Z)IN-D2(S)  
形MY4(Z)IN-CR(S)




端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW)

形MY4(Z)IN(S)  
(DC仕様)




(コイル極性なし)

形MY4(Z)IN(S)  
(AC仕様)




(コイル極性なし)

形MY4(Z)IN-D2(S)  
(DC仕様のみ)



(コイル極性あり)



形MY4(Z)IN-CR(S)  
(AC仕様のみ)



(コイル極性なし)

- 注1. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。  
注2. LED色は、AC赤、DC緑です。  
注3. 動作表示灯はコイルへの通電を表示しており接点動作に基づく表示ではありません。


形MY4Z-CBG  
形MY4ZN-CBG



\* MY4ZN-CBG-CRの寸法は、53以下となります。


端子配置/内部接続図 (BOTTOM VIEW)

形MY4Z-CBG  
(AC/DC仕様)




(コイル極性なし)

形MY4ZN-CBG  
(AC仕様)



(コイル極性なし)

形MY4ZN-CBG  
(DC仕様)



(コイル極性なし)




## ●プリント基板用端子

形MY2-02  
形MY3-02  
形MY4-02  
形MY4Z-02




イラスト、外形図は  
形MY4-02です。  
2、3極もこれに準じます。



\*( )の寸法は形MY4-02です。

## プリント基板加工寸法 (BOTTOM VIEW)




注1. 寸法公差は±0.1です。  
2. 端子配置/内部接続図は、形MY2、形MY3、形MY4、形MY4Zをご参照ください。

## ●ケース上面取り付け形

形MY2F  
形MY3F  
形MY4F  
形MY4ZF




イラストは形MY4Fです。  
2、3極もこれに準じます。



・4極の例です。1,2,3極もこれに準じます。

## 取り付け穴加工寸法



注. 端子配置/内部接続図は、形MY2、形MY3、形MY4、形MY4Zをご参照ください。

CADデータ

## 接点の動作状態を保持する ラッチングミニパワーリレー

- 磁気ロック式により接点を保持する低消費電力タイプ。
- メカニカルインジケータ搭載で動作状態がわかりやすい。


⚠ 55～57ページの「正しくお使いください」および「リレー 共通の注意事項」をご覧ください。



### 特長

#### ラッチングリレー 形MYK


接点の動作状態を保持。



セットコイルへの電圧印加でa接点がON、  
セットコイルへの電圧印加がなくなっても保持し、  
リセットコイルへの電圧印加でa接点がOFFして  
b接点がONします。\*

\* 形MYKは磁気ロック式です。

メカニカルインジケータで接点の動作状態が一目でわかる。



MY

MYK


MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

形式構成

形式基準



- ①基本形式 MY：ミニパワーリレー ③種類 K：ラッチングリレー

- ②極数・接点 2：2極 シングル ④オプション、端子形状 なし：プラグイン端子 02：プリント基板用端子

種類／標準価格

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体 ●プラグイン端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式   | 定格電圧                 | 標準価格 (¥) |
|---------------------|----|------|------|----------------------|----------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 2  | シングル | MY2K | AC 12、24、100、100/110 | 8,150    |
|                     |    |      |      | DC 12、24、48          | 6,800    |

●プリント基板用端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式      | 定格電圧      | 標準価格 (¥) |
|---------------------|----|------|---------|-----------|----------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 2  | シングル | MY2K-02 | AC 24、100 | 8,150    |
|                     |    |      |         | DC 12、24  | 6,800    |

定格／性能

定格

●操作コイル

| 定格電圧 (V) |     | セット・コイル   |      |           | リセット・コイル  |      |           | 動作電圧 (V)   | 復帰電圧 (V) | 最大許容電圧 (V)      | 消費電力 (VA、W)        |                    |
|----------|-----|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|
|          |     | 定格電流 (mA) |      | コイル抵抗 (Ω) | 定格電流 (mA) |      | コイル抵抗 (Ω) |            |          |                 | セット・コイル            | リセット・コイル           |
|          |     | 50Hz      | 60Hz |           | 50Hz      | 60Hz |           |            |          |                 |                    |                    |
| AC       | 12  | 57        | 56   | 72        | 39        | 38.2 | 130       | 80%以下<br>＊ | 80%以下    | 定格電圧の<br>110%以下 | 約0.6～0.9<br>(60Hz) | 約0.2～0.5<br>(60Hz) |
|          | 24  | 27.4      | 26.4 | 320       | 18.6      | 18.1 | 550       |            |          |                 |                    |                    |
|          | 100 | 7.1       | 6.9  | 5,400     | 3.5       | 3.4  | 3,000     |            |          |                 |                    |                    |
| DC       | 12  | 110       |      | 110       | 50        |      | 235       |            |          |                 | 約1.3               | 約0.6               |
|          | 24  | 52        |      | 470       | 25        |      | 940       |            |          |                 |                    |                    |
|          | 48  | 27        |      | 1,800     | 16        |      | 3,000     |            |          |                 |                    |                    |

注1. AC用の定格電流は半波整流でDC電流計での測定値です。  
2. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。  
3. ACコイル抵抗は参考値です。  
4. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。  
5. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。  
＊商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。

●開閉部(接点部)

| 極数(接点構成)<br>接触機構<br>負荷 | 2極(2c)                |                           |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                        | シングル                  |                           |
|                        | 抵抗負荷                  | 誘導負荷 (cos φ =0.4、L/R=7ms) |
| 定格負荷                   | AC220V 3A<br>DC24V 3A | AC220V 0.8A<br>DC24V 1.5A |
| 定格通電電流                 | 3A                    |                           |
| 最大開閉電圧                 | AC250V DC125V         |                           |
| 最大開閉電流                 | 3A                    |                           |
| 最大開閉電力                 | AC660VA<br>DC72W      | AC176VA<br>DC36W          |
| 接点材質                   | Auメッキ+Ag              |                           |

性能


|                |                  |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------|
| 接触抵抗 ＊1        |                  | 50mΩ以下                        |
| セット            | 動作時間 ＊2          | AC30ms以下、DC15ms以下             |
|                | 最小パルス幅           | AC60ms、DC30ms                 |
| リセット           | 復帰時間 ＊2          | AC30ms以下、DC15ms以下             |
|                | 最小パルス幅           | AC60ms、DC30ms                 |
| 最大開閉ひん度        | 機械的              | 18,000回/h                     |
|                | 定格負荷             | 1,800回/h                      |
| 絶縁抵抗 ＊3        |                  | 100MΩ以上                       |
| 耐電圧            | コイルと接点間<br>異極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min         |
|                | 同極接点間            | AC1,000V 50/60Hz 1min         |
|                | セット・リセットコイル間     |                               |
| 振動             | 耐久               | 10～55～10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
|                | 誤動作              | 10～55～10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 衝撃             | 耐久               | 1,000m/s <sup>2</sup>         |
|                | 誤動作              | 200m/s <sup>2</sup>           |
| 耐久性            | 機械的              | 1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)         |
|                | 電氣的 ＊4           | 20万回以上(定格負荷開閉ひん度1,800回/h)     |
| 故障率P水準(参考値) ＊5 |                  | DC1V 1mA                      |
| 使用周囲温度 ＊6      |                  | －55～＋60℃                      |
| 使用周囲湿度         |                  | 5～85%RH                       |
| 質量             |                  | 約30g                          |

注. 上記は初期における値です。  
＊1. 測定条件： DC5V 1A 電圧降下法による。  
＊2. 測定条件： 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。  
＊3. 測定条件： DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧と同じ項を測定。  
＊4. 周囲温度条件： +23℃  
＊5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。  
＊6. 氷結、結露のないこと。

## 特性データ(参考値)


## 開閉容量の最大値

形MY2K (-02)




## 磁気干渉(外部磁界)

形MY2K DC24V




## 誤動作衝撃

形MY2K AC100V




## 耐久性曲線

形MY2K (-02)




## ラッチング(保持力)の経時減衰

形MY2K DC24V



形MY2K (-02)



MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## 外形寸法



**CADデータ** マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp) からダウンロードができます。

(単位:mm)


## ●プラグイン端子

形MY2K


CADデータ

端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)

AC用



DC用






注. R はアンペアターン補正用抵抗器です。AC50V以上の仕様に内蔵されています。  
(コイル極性ははありません)

注. セット・コイル、リセット・コイルの極性には十分ご注意ください。誤接続されますと、誤動作の原因となります。

## ●プリント基板用端子

形MY2K-02

プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)

注. 寸法公差は±0.1です。

MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項



## 粉塵・腐食性ガス等の環境に強い シールリレー

- ・周囲環境の影響を受けにくいプラスチックシールリレー（形MYQ）、ハメチックシールリレー（形MYH）
- ・塩化ガス、硫化ガス、シリコンガスなど、耐食性ガスが発生する環境や、塩害や粉塵が発生する環境に強い密封性の高い構造。
- ・高密封性構造により、リレーの接触不良を防止。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト  
([www.fa.omron.co.jp/](http://www.fa.omron.co.jp/))の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

 55～57ページの「正しくお使いください」および「リレー 共通の注意事項」をご覧ください。


## 特長

## 密閉性の高いリレー（プラグイン端子）

| 密閉性                             | 保護構造                                                                                           | 代表的リレー        | 特長                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <div>高い ↑</div> <div>低い ↓</div> |  ハーメチックシール形   | 形MYH          | リレー内部に腐食性ガスが侵入せず、外被も有害な腐食に耐えるように金属、ガラスのケース、ベースなどでシールされ不活性ガス(N2)を封入した密封構造 |
|                                 |  プラスチックシール形   | 形MYQ          | 腐食性雰囲気の影響を受けにくいように樹脂のケース、カバーなどでシールされた構造                                  |
|                                 |  閉鎖型(ケース入り) | 形MY、形MY4Z-CBG | リレーをケースに入れ異物の接触に対して保護した構造                                                |


## プラスチックシールリレー 形MYQ

塩害が発生する環境や粉塵が舞う環境でも高い信頼性を実現。




ハーメチックシールリレー 形MYH

粉塵が舞う環境、耐食性ガス(塩化ガス、硫化ガス、シリコンガスなど)の環境でも高い信頼性を実現。



## 形式構成

## 形式基準



## ①基本形式

MY：ミニパワーシールリレー

## ③種類

なし：なし

N：動作表示灯つき\*

\*形MYQ(プラスチックシールリレー)のみ

## ②接点・シール

Q4：4極 シングル接点 プラスチックシール

Q4Z：4極 ツイン接点 プラスチックシール

4H：4極 シングル接点 ハーメチックシール

4ZH：4極 ツイン接点 ハーメチックシール

## ④オプション、端子形状

なし：プラグイン端子

O2：プラスチックシールリレー プリント基板用端子

O：ハーメチックリレー プリント基板用端子

## 種類／標準価格

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

## プラスチックシールリレー

## ●プラグイン端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式    | 定格電圧                                       | 標準価格<br>(¥) | 動作表示灯付き |                                               |             |
|---------------------|----|------|-------|--------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
|                     |    |      |       |                                            |             | 形式      | 定格電圧                                          | 標準価格<br>(¥) |
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 4  | シングル | MYQ4  | AC 100/110、<br>110/120、200/220、<br>220/240 | 1,970       | MYQ4N   | AC 24、100/110、<br>110/120、200/220、<br>220/240 | 2,300       |
|                     |    |      |       | DC 24                                      |             |         | DC 12、24、48、<br>100/110                       |             |
|                     |    | ツイン  | MYQ4Z | AC 100/110、<br>110/120、200/220             | 2,600       |         |                                               |             |
|                     |    |      |       | DC 12、24                                   |             |         |                                               |             |

## ●プリント基板用端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式       | 定格電圧                  | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------|----|------|----------|-----------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 4  | シングル | MYQ4-02  | AC 50、200/220、220/240 | 2,150       |
|                     |    |      |          | DC 24                 |             |
|                     |    | ツイン  | MYQ4Z-02 | AC 100/110            | 2,750       |
|                     |    |      |          | DC 24、48              |             |

## ハーメチックシールリレー

## ●プラグイン端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式    | 定格電圧                  | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------|----|------|-------|-----------------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 4  | シングル | MY4H  | AC 24、100/110、110/120 | 5,400       |
|                     |    |      |       | DC 12、24、48、100/110   |             |
|                     |    | ツイン  | MY4ZH | AC 24、100/110、110/120 | 5,950       |
|                     |    |      |       | DC 12、24、48、100/110   |             |

## ●プリント基板用端子

| 分類                  | 極数 | 接点   | 形式      | 定格電圧          | 標準価格<br>(¥) |
|---------------------|----|------|---------|---------------|-------------|
| 基準形<br>(電気用品安全法準拠品) | 4  | シングル | MY4H-0  | AC 110/120    | 5,400       |
|                     |    |      |         | DC 24         |             |
|                     |    | ツイン  | MY4ZH-0 | DC 24、100/110 | 5,950       |
|                     |    |      |         |               |             |



MYQ・MYH

定格/性能

●操作コイル

| 定格電圧 (V) |         | 定格電流 (mA) |         | コイル抵抗 (Ω) | コイルインダクタンス (H) |       | 動作電圧 (V)<br>*1 | 復帰電圧 (V)<br>*2 | 最大許容電圧 (V)  | 消費電力 (VA、W)                |
|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|
|          |         | 50Hz      | 60Hz    |           | 鉄片開放時          | 鉄片動作時 |                |                |             |                            |
| AC       | 24      | 53.8      | 46      | 180       | 0.69           | 1.3   | 80%以下          | 30%以上          | 定格電圧の110%以下 | 約0.9 (60Hz)<br>~1.3 (50Hz) |
|          | 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11   | 3,750     | 14.54          | 24.6  |                |                |             |                            |
|          | 110/120 | 9.9/10.8  | 8.4/9.2 | 4,430     | 19.2           | 32.1  |                |                |             |                            |
|          | 200/220 | 6.2/6.8   | 5.3/5.8 | 12,950    | 54.75          | 91.07 |                |                |             |                            |
|          | 220/240 | 4.8/5.3   | 4.2/4.6 | 18,790    | 83.5           | 136.4 |                |                |             |                            |
| DC       | 12      | 75        |         | 165       | 0.734          | 1.37  | 10%以上          |                |             | 約0.9                       |
|          | 24      | 36.9      |         | 650       | 3.2            | 5.72  |                |                |             |                            |
|          | 48      | 18.5      |         | 2,600     | 10.6           | 21.0  |                |                |             |                            |
|          | 100/110 | 9.1/10    |         | 11,000    | 45.6           | 86.0  |                |                |             |                            |

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+ 23℃における値で、公差はAC 定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。  
2. ACコイル抵抗、コイルインダクタンスは参考値です。  
3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。  
4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。  
\*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。  
\*2. 商品個々のばらつきがあり、実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

●開閉部（接点部）

プラスチックシールリレー 形MYQ

| 極数(接点構成)<br>接触機構<br>負荷 | 4極(4c)                |                             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        | シングル・ツイン              |                             |
|                        | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、L/R=7ms) |
| 定格負荷                   | AC220V 1A<br>DC24V 1A | AC220V 0.5A<br>DC24V 0.5A   |
| 定格通電電流                 | 1A                    |                             |
| 最大開閉電圧                 | AC250V<br>DC125V      |                             |
| 最大開閉電流                 | 1A                    |                             |
| 最大開閉電力                 | AC220VA<br>DC24W      | AC110VA<br>DC12W            |
| 接点材質                   | Auメッキ+Ag              |                             |

ハーメチックシールリレー 形MYH

| 極数(接点構成)<br>接触機構<br>負荷 | 4極(4c)                |                             |                       |                             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        | シングル                  |                             | ツイン                   |                             |
|                        | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、L/R=7ms) | 抵抗負荷                  | 誘導負荷<br>(cos φ=0.4、L/R=7ms) |
| 定格負荷                   | AC110V 3A<br>DC24V 3A | AC110V 0.8A<br>DC24V 1.5A   | AC110V 3A<br>DC24V 3A | AC110V 0.8A<br>DC24V 1.5A   |
| 定格通電電流                 | 3A                    |                             |                       |                             |
| 最大開閉電圧                 | AC125V<br>DC125V      |                             |                       |                             |
| 最大開閉電流                 | 3A                    |                             |                       |                             |
| 最大開閉電力                 | AC330VA<br>DC72W      | AC88VA<br>DC36W             | AC330VA<br>DC72W      | AC88VA<br>DC36W             |
| 接点材質                   | Auメッキ+Ag              |                             |                       |                             |

## 性能

| 形式             |         | 形MYQ                                                                | 形MYH                                                    |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 接触抵抗 *1        |         | 50mΩ以下                                                              |                                                         |
| 動作時間 *2        |         | 20ms以下                                                              |                                                         |
| 復帰時間 *2        |         | 20ms以下                                                              |                                                         |
| 最大開閉ひん度        | 機械的     | 18,000回/h                                                           |                                                         |
|                | 定格負荷    | 1,800回/h                                                            |                                                         |
| 絶縁抵抗 *3        |         | 100MΩ以上                                                             |                                                         |
| 耐電圧            | コイルと接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min                                               | AC1,000V 50/60Hz 1min                                   |
|                | 異極接点間   | AC1,500V 50/60Hz 1min                                               | AC1,000V 50/60Hz 1min                                   |
|                | 同極接点間   | AC1,000V 50/60Hz 1min                                               | AC700V 50/60Hz 1min                                     |
| 振動             | 耐久      | 10～55～10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)                                      |                                                         |
|                | 誤動作     | 10～55～10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)                                      |                                                         |
| 衝撃             | 耐久      | 1,000m/s <sup>2</sup>                                               |                                                         |
|                | 誤動作     | 200m/s <sup>2</sup>                                                 |                                                         |
| 耐久性            | 機械的     | シングル接点： AC用5,000万回以上 DC用1億回以上<br>ツイン接点： 500万回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) | シングル接点： 5,000万回以上<br>ツイン接点： 500万回以上<br>(開閉ひん度18,000回/h) |
|                | 電氣的 *4  | シングル接点： 20万回以上<br>ツイン接点： 10万回以上<br>(定格負荷開閉ひん度1,800回/h)              | シングル接点： 10万回以上<br>ツイン接点： 5万回以上<br>(定格負荷開閉ひん度1,800回/h)   |
| 故障率P水準(参考値) *5 |         | シングル接点： DC1V 1mA<br>ツイン接点： DC1V 100μA                               | シングル接点： DC1V 100μA<br>ツイン接点： DC100mV 100μA              |
| 使用周囲温度 *6      |         | -55～+60℃                                                            |                                                         |
| 使用周囲湿度         |         | 5～85%RH                                                             |                                                         |
| 質量             |         | 約35g                                                                | 約50g                                                    |

注. 上記は初期における値です。

\*1. 測定条件： DC5V 1A 電圧降下法による。

\*2. 測定条件： 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。

周囲温度条件： +23℃

\*3. 測定条件： DC500V 絶縁抵抗計に耐電圧と同じ項を測定。

\*4. 周囲温度条件： +23℃

\*5. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

\*6. 氷結、結露のないこと。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)


2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

# MYQ・MYH


## 特性データ(参考値)

### 開閉容量の最大値

#### 形MYQ4(Z)




#### 形MY4(Z)H




### 耐久性曲線

#### 形MYQ4



注. ツイン接点形は耐久性が1/2になります。


#### 形MY4H



注. ツイン接点形は耐久性が1/2になります。


### H<sub>2</sub>Sガス放置状態

#### 形MYQ4



### 誤動作衝撃

#### 形MYQ4



N=20

測定: 3軸6方向に励磁、  
無励磁で各3回衝撃を  
加え接点の誤動作を  
生じる値を測定。  
規格値: 無励磁200m/s<sup>2</sup>  
励磁200m/s<sup>2</sup>

衝撃方向



MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## 外形寸法



**CADデータ** マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp) からダウンロードができます。

(単位:mm)

## ●プラグイン端子

プラスチックシール リレー


形MYQ4(Z)(N)

**CADデータ**

形MYQ4(Z)N

DC仕様




AC仕様



注. AC仕様はコイル断線自己診断機能があります。

ハーメチックシール リレー




形MY4(Z)H

**CADデータ**端子配置/内部接続図  
(BOTTOM VIEW)  
形MY4(Z)H

## ●プリント基板用端子




プラスチックシール リレー

形MYQ4(Z)-02

**CADデータ**プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)注. 寸法公差は $\pm 0.1$ です。

ハーメチックシール リレー

形MY4(Z)H-O

**CADデータ**プリント基板加工寸法  
(BOTTOM VIEW)

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)



2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は [→ www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

共通のオプション(別売)

ソケット・保持金具の詳細は、共用ソケットデータシートをご覧ください。

種類／標準価格

表面接続ソケット

| 適用リレー形式<br>*1               | 取付方式                      | 導電部保護 | 端子形状                    | 適用圧着端子/<br>電線           | 形状                                                                                  | 形式                               | 標準価格<br>(¥) | 保持金具/<br>リリースレバー<br>(別売)              |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| MY2□<br>MY2□(S)<br>MY2Z□-CR | DINレール取<br>付、ねじ締め<br>取付共用 | あり    | プッシュイン<br>Plus端子        | フェルルール端子<br>単線<br>撚り線   |    | PYF-08-PU *2                     | 615         | リリースレバー付き<br>※リリースレバーに<br>よる保持        |
|                             |                           |       |                         |                         |    | PYF-08-PU-L *2                   | 570         | MY2□ : PYC-A1<br>MY2IN(S) :<br>PYC-E1 |
|                             |                           |       | ねじ端子<br>(ねじサイズ<br>M3)   | Y端子<br>単線<br>撚り線        |    | PYFZ-08-E *4                     | 595         |                                       |
|                             |                           |       |                         | 丸端子<br>Y端子<br>単線<br>撚り線 |   | PYFZ-08<br>※端子カバー :<br>形PYCZ-C08 | 530         |                                       |
|                             | DINレール<br>取付専用            | あり    | ねじなし端子<br>(クランプ方式)      | 単線<br>撚り線               |  | PYF08S                           | 775         | PYCM-08S<br>※リリースレバーに<br>よる保持         |
|                             | ねじ締め<br>取付専用              | なし    | ねじ端子<br>(ねじサイズ<br>M3.5) | 丸端子<br>Y端子<br>単線<br>撚り線 |  | PYF08M                           | 880         | PYC-P(MY2□のみ)                         |
| MY3□                        | DINレール取<br>付、ねじ締め<br>取付共用 | なし    | ねじ端子<br>(ねじサイズ<br>M3)   | 丸端子<br>Y端子<br>単線<br>撚り線 |  | PYF11A                           | 790         | PYC-A1                                |

\*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。  
\*2. 形PYF-□□-PU/形P2RF-□□-PUのDINフック操作部にねじ取付穴があり、DINフック操作部を引き出すとねじ取付が可能です。  
\*3. 着脱式の端子カバー (形PYCZ-C08) は別売りです。詳細は44ページの「ねじ端子ソケット(形PYFZ-08/形PYFZ-14)用端子カバー」をご覧ください。  
\*4. フィンガープロテクトタイプ(形PYFZ-□-E)は、ソケット本体と端子カバーは一体型です。丸端子は使用できませんので、Y端子・棒端子などをご使用ください。


MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

| 適用リレー形式<br>*1                                             | 取付方式                      | 導電部保護                        | 端子形状                    | 適用圧着端子/<br>電線           | 形状                                                                                  | 形式                              | 標準価格<br>(¥) | 保持金具/<br>リリースレバー<br>(別売)       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| MY4□<br>MY4□(S)<br>MY4□H<br>MYQ4□<br>MY4Z□-CBG-CR<br>MY2K | DINレール取<br>付、ねじ締め<br>取付共用 | あり                           | プッシュイン<br>Plus端子        | フェルール端子<br>単線<br>撚り線    |    | PYF-14-PU *2                    | 755         | リリースレバー付き<br>※リリースレバーに<br>よる保持 |
|                                                           |                           |                              |                         |                         |    | PYF-14-PU-L *2                  | 710         | PYC-A1                         |
|                                                           |                           | オプション<br>(別売端子<br>カバー)<br>*3 | ねじ端子<br>(ねじサイズ<br>M3)   | Y端子<br>単線<br>撚り線        |    | PYFZ-14-E *4                    | 855         |                                |
|                                                           |                           |                              |                         | 丸端子<br>Y端子<br>単線<br>撚り線 |    | PYFZ-14<br>※端子カバー：<br>形PYCZ-C14 | 640         |                                |
|                                                           | DINレール取<br>付専用            | あり                           | ねじなし端子<br>(クランプ方式)      | 単線<br>撚り線               |   | PYF14S                          | 955         | PYCM-14S<br>※リリースレバーに<br>よる保持  |
|                                                           | DINレール取<br>付、ねじ締め<br>取付共用 | なし                           | ねじ端子<br>(ねじサイズ<br>M3.5) | 丸端子<br>Y端子<br>単線<br>撚り線 |  | PYF14T                          | 1,030       | PYC-A1                         |

\*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。  
\*2. 形PYF-□□-PU/形P2RF-□□-PUのDINフック操作部にねじ取付穴があり、DINフック操作部を引き出すとねじ取付が可能です。  
\*3. 着脱式の端子カバー(形PYCZ-C14)は別売りです。詳細は44ページの「ねじ端子ソケット(形PYFZ-08/形PYFZ-14)用端子カバー」をご覧ください。  
\*4. フィンガープロテクトタイプ(形PYFZ-□-E)は、ソケット本体と端子カバーは一体型です。丸端子は使用できませんので、Y端子・棒端子などをご使用ください。

MY






MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## 裏面接続ソケット

| 適用リレー形式 *1                  | 端子形状                 | 保持金具                                            | 形状                                                                                  | 形式         | 標準価格(¥) |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| MY2□<br>MY2□(S)<br>MY2Z□-CR | はんだづけ端子              | アクセサリ(別売)<br>※MY2Z□-CR: PYC-1<br>上記以外: PYC-P *4 |    | PY08       | 205 *3  |
|                             | ラッピング端子<br>端子長: 25mm |                                                 |    | PY08QN     | 445     |
|                             | ラッピング端子<br>端子長: 20mm |                                                 |    | PY08QN2    | 445     |
|                             | プリント基板用端子            |                                                 |    | PY08-02    | 205     |
| MY2□<br>MY2□(S)             | はんだづけ端子              | 付き *2                                           |    | PY08-Y1    | 260     |
|                             | ラッピング端子<br>端子長: 25mm |                                                 |   | PY08QN-Y1  | 510     |
|                             | ラッピング端子<br>端子長: 20mm |                                                 |  | PY08QN2-Y1 | 510     |
| MY2Z□-CR                    | はんだづけ端子              |                                                 |  | PY08-Y3    | 260     |
|                             | ラッピング端子<br>端子長: 25mm |                                                 |  | PY08QN-Y3  | 565     |

\*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。

\*2. リレーとソケットのかん合用保持金具とソケット本体がセットになっています。

\*3. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。形PY08、形PY11、形PY14は最小発注単位数が10個となっておりますので、ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

\*4. ラッチングレバー付きタイプのリレー形MY□(S)とプリント基板用端子形PY□□-02および保持金具形PYC-Pの組み合わせの場合、レバーは操作できません。







MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

| 適用リレー形式 *1                                                | 端子形状                | 保持金具                                            | 形状                                                                                   | 形式         | 標準価格 (¥) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| MY2Z□-CR                                                  | ラッピング端子<br>端子長：20mm | 付き *2                                           |    | PY08QN2-Y3 | 565      |
| MY3□                                                      | はんだづけ端子             | アクセサリ (別売)<br>※PYC-P                            |    | PY11       | 220 *3   |
|                                                           |                     | 付き *2                                           |    | PY11-Y1    | 275      |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長：25mm | アクセサリ (別売)<br>※PYC-P                            |    | PY11QN     | 510      |
|                                                           |                     | 付き *2                                           |   | PY11QN-Y1  | 565      |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長：20mm | アクセサリ (別売)<br>※PYC-P                            |  | PY11QN2    | 510      |
|                                                           |                     | 付き *2                                           |  | PY11QN2-Y1 | 565      |
|                                                           | プリント基板用端子           | アクセサリ (別売)<br>※PYC-P                            |  | PY11-02    | 220      |
|                                                           | はんだづけ端子             | アクセサリ (別売)<br>※MY4Z□-CBG-CR：PYC-1<br>上記以外：PYC-P |  | PY14       | 240 *3   |
| MY4□<br>MY4□(S)<br>MY4□H<br>MYQ4□<br>MY4Z□-CBG-CR<br>MY2K | ラッピング端子<br>端子長：25mm |                                                 |  | PY14QN     | 520      |

\*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。  
 \*2. リレーとソケットのかん合用保持金具とソケット本体がセットになっています。  
 \*3. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。形PY08、形PY11、形PY14は最小発注単位数が10個となっておりますので、ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項



# MY/MYK/MYQ-MYH






MY

MYK

MYQ・MYH




共通のオプション(別売)

共通の注意事項

| 適用リレー形式 *1                                                | 端子形状                 | 保持金具                                                | 形状                                                                                   | 形式         | 標準価格(¥) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| MY4□<br>MY4□(S)<br>MY4□H<br>MYQ4□<br>MY4Z□-CBG-CR<br>MY2K | ラッピング端子<br>端子長: 20mm | アクセサリ(別売)<br>※MY4Z□-CBG-CR: PYC-1<br>上記以外: PYC-P *3 |    | PY14QN2    | 520     |
|                                                           | プリント基板用端子            |                                                     |    | PY14-02    | 240     |
| MY4□<br>MY4□(S)<br>MY4□H<br>MYQ4□<br>MY2K                 | はんだづけ端子              | 付き *2                                               |    | PY14-Y1    | 290     |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長: 25mm |                                                     |    | PY14QN-Y1  | 590     |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長: 20mm |                                                     |   | PY14QN2-Y1 | 590     |
| MY4Z□-CBG-CR                                              | はんだづけ端子              |                                                     |  | PY14-Y3    | 355     |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長: 25mm |                                                     |  | PY14QN-Y3  | 1,000   |
|                                                           | ラッピング端子<br>端子長: 20mm |                                                     |  | PY14QN2-Y3 | 1,000   |

\*1. 適用リレー形式はプラグイン端子タイプです。  
 \*2. リレーとソケットのかん合用保持金具とソケット本体がセットになっています。  
 \*3. ラッチングレバー付きタイプのリレー形MY□(S)とプリント基板用端子形PY□□-02および保持金具形PYC-Pの組み合わせの場合、レバーは操作できません。

保持金具

| 外観 *1                                                                               | 形式 *2  | 標準価格(¥) *3 | 最小発注単位 | 質量 *4  | 用途                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | PYC-A1 | 46         | 100    | 約0.54g | ソケットとリレーのかん合用                         |
|                                                                                     | PYC-E1 | 46         | 1      | 約0.6g  |                                       |
|    | PYC-P  | 46         | 100    | 約1.4g  | ソケットとソケット取りつけ板とリレーのかん合用               |
|    | PYC-S  | 46         | 10     | 約1.8g  |                                       |
|   | Y92H-3 | 59         | 10     | 約0.7g  | コイルサージ吸収用CR回路内蔵形(MY2Z□-CR)とソケットのかん合専用 |
|  | PYC-1  | 44         | 10     | 約6 g   |                                       |

\*1. リレー本体とソケットと保持金具の組合せた場合の外観を記載しています。  
\*2. 保持金具は、2本セットで使用します。ただし、形PYC-P、形PYC-1は1本で使用します。  
\*3. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。  
\*4. 上記の質量は1本あたりの質量です。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

MY

●表面接続ソケット用アクセサリ  
ブッシュインPlus端子ソケット(形PYF-08-PU(-L)/形PYF-14PU(-L))用  
短絡バー

| 適合ソケット形式                      | ピッチ    | 用途                   | 形状・外形寸法 | 極数 | 寸法(L)  | 被覆色                  | 形式＊1           | 標準価格<br>(¥)＊2 | 最小発注<br>単位(個) |
|-------------------------------|--------|----------------------|---------|----|--------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| PYF-08-PU(-L)<br>PYF-14PU(-L) | 7.75mm | 接点端子<br>(コモン)<br>の渡り |         | 2  | 15.1   | 赤(R)<br>青(S)<br>黄(Y) | PYDN-7.75-020□ | 99            | 10            |
|                               |        |                      |         | 3  | 22.85  |                      | PYDN-7.75-030□ | 132           |               |
|                               |        |                      |         | 4  | 30.6   |                      | PYDN-7.75-040□ | 193           |               |
|                               |        |                      |         | 20 | 154.6  |                      | PYDN-7.75-200□ | 700           |               |
|                               | 31.0mm | コイル端<br>子の渡り         |         | 8  | 224.35 |                      | PYDN-31.0-080□ | 700           |               |

＊1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定：R=赤、S=青、Y=黄  
＊2. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

ラベル

| 適合ソケット形式                      | 形式           | 標準価格(¥)＊ | 最小発注単位(シート)       |
|-------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| PYF-08-PU(-L)<br>PYF-14PU(-L) | XW5Z-P4.0LB1 | 1,740    | 5<br>(1シート/60ピース) |

＊上記の標準価格は1シートあたりの価格です。ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

MYK

ねじなし端子ソケット(形PYF08S/形PYF14S)用  
短絡バー

| 適合ソケット形式 | ピッチ    | 用途                | 形状・外形寸法 | 極数 | 被覆色          | 形式＊1      | 標準価格<br>(¥)＊2 | 最小発注<br>単位(袋) |
|----------|--------|-------------------|---------|----|--------------|-----------|---------------|---------------|
| PYF08S   | 19.7mm | ソケット間の<br>コイルの渡り用 |         | 2  | 赤(R)<br>青(B) | PYDM-08S□ | 3,100         | 1<br>(50個/袋)  |
| PYF14S   | 27.5mm |                   |         | 2  |              | PYDM-14S□ | 3,100         |               |

＊1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定：R=赤、B=青  
＊2. 上記の標準価格は1袋あたりの価格です。

ラベル

| 適合ソケット形式         | 形式     | 標準価格(¥)＊ | 最小発注単位(袋)     |
|------------------|--------|----------|---------------|
| PYF08S<br>PYF14S | R99-11 | 840      | 1<br>(100個/袋) |

＊上記の標準価格は1袋あたりの価格です。

リリースレバー







| 適合ソケット形式 | 形状・外形寸法 | 形式       | 標準価格(¥) |
|----------|---------|----------|---------|
| PYF08S   |         | PYCM-08S | 29      |
| PYF14S   |         | PYCM-14S | 36      |

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

ねじ端子ソケット(形PYFZ-08/形PYFZ-14)用  
短絡バー

| 適合ソケット<br>形式 | ピッチ  | 用途                  | 形状・外形寸法                                                                             | 極数 | 被覆色                  | 形式*1      | 標準価格(¥)<br>*2 | 最小発注<br>単位(袋) |
|--------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| PYFZ-08      | 22mm |                     |    | 2  | B(黒)<br>S(青)<br>R(赤) | PYD-025B□ | 1,380         | 1<br>(10本/袋)  |
|              |      |                     |    | 8  |                      | PYD-085B□ | 3,450         |               |
| PYFZ-14      | 29mm | 隣接<br>ソケット間の<br>渡り用 |    | 2  |                      | PYD-026B□ | 1,480         |               |
|              |      |                     |  | 8  |                      | PYD-086B□ | 3,950         |               |
|              | 7mm  | 同一<br>ソケット内の<br>渡り用 |  | 2  | B(黒)<br>Y(黄)         | PYD-020B□ | 7,250         | 1<br>(50本/袋)  |
|              |      |                     |  | 3  |                      | PYD-030B□ | 7,650         |               |

\*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。  
\*2. 上記の標準価格は1袋あたりの価格です。

MY



MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

ねじ端子ソケット(形PYFZ-08/形PYFZ-14)用  
端子カバー


| 適合ソケット形式 | 形状                                                                                | 形式       | 標準価格(¥) *       | 最小発注単位(セット) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| PYFZ-08  |  | PYCZ-C08 | 121<br>(2個/セット) | 10          |
| PYFZ-14  |  | PYCZ-C14 | 121<br>(1個/セット) | 10          |

注1. ご選定の際は、ソケット形PYFZ-08および形PYFZ-14との組み合わせでご選定ください。  
 2. 上段に短絡バー(オプション)を付けた場合は、端子カバーと干渉するため使用できません。  
 \*上記の標準価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際は、最小発注単位10セットの倍数にてご注文ください。


## 端子カバー取り付け時の外形寸法

(単位: mm)


形PYCZ-C08



形PYCZ-C14



## ソケット取り付け板(裏面接続ソケット 形PY□/はんだづけ端子用、形PY□QN(2)/ラッピング端子用)

| 適合ソケット                                                                              |                                                                                                                                                                          | ソケット取り付け板                                                                           |       |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| 形式                                                                                  | 保持金具つき形式                                                                                                                                                                 | 形状                                                                                  | 取り付け数 | 形式        | 標準価格(¥) |
| PY08<br>PY08QN<br>PY08QN2<br>PY11<br>PY11QN<br>PY11QN2<br>PY14<br>PY14QN<br>PY14QN2 | PY08-Y1、PY08-Y3<br>PY08QN-Y1、PY08QN-Y3<br>PY08QN2-Y1、PY08QN2-Y3<br>PY11-Y1<br>PY11QN-Y1<br>PY11QN2-Y1<br>PY14-Y1、PY14-Y3<br>PY14QN-Y1、PY14QN-Y3<br>PY14QN2-Y1、PY14QN2-Y3 |  | 1     | PYP-1 *1  | 61      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |  | 18    | PYP-18 *2 | 950     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |  | 36    | PYP-36 *2 | 1,580   |

\*1. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。ご注文の際は、形PYP-1の最小発注単位10個の倍数にてご注文ください。  
 \*2. 形PYP-18、形PYP-36は任意の長さに切って利用できます。

## レール取り付け用品

| 種類       | 形状                                                                                  | 形式       | 標準価格(¥) | 最小発注単位(個) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 支持レール    | 1m                                                                                  | PFP-100N | 910     | 1         |
|          | 0.5m                                                                                | PFP-50N  | 505     |           |
| エンドプレート* |  | PFP-M    | 77      | 10        |
| スペーサ     |  | PFP-S    | 48      |           |

注1. 上記の標準価格は1個あたりの価格です。ご注文の際は、最小発注単位でご注文ください。  
 2. レールはDIN規格に準拠しています。  
 \*DINレール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。

## 定格／性能

性能  
ソケット

| 形式         | 接続 | ピン数                   | 端子形状                  | 使用周囲温度       | 使用周囲湿度           | 定格通電電流           | 耐電圧＊4            |                  |                  | 絶縁抵抗<br>＊1＊4              | 質量               |                  |                  |                  |      |
|------------|----|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|            |    |                       |                       |              |                  |                  | 同極接点<br>端子間      | 異極接点<br>端子間      | コイル接点<br>端子間     |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PYF-08-PU  | 表面 | 8                     | プッシュインPlus端子          | －40～＋70℃     | 5～85%<br>RH      | 10A＊2            | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min | 1,000MΩ<br>以上<br>(DC500V) | 約80g             |                  |                  |                  |      |
| PYF08S     |    |                       | ねじなし端子                | －55～＋70℃     |                  | 10A              | AC2,250V<br>1min | AC2,250V<br>1min | AC2,250V<br>1min |                           | 約46g             |                  |                  |                  |      |
| PYFZ-08    |    |                       | ねじ端子                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 5A               | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | 約32g |
| PYFZ-08-E  |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  | 約32g |
| PYF08M     |    | 11                    | ねじ端子                  | 5A           |                  | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min | 約26g             |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PYF11A     |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  | 約43g             |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PYF-14-PU  |    |                       | 14                    | プッシュインPlus端子 |                  | －40～＋70℃         | 6A               | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min |                           | AC2,000V<br>1min | 約87g             |                  |                  |      |
| PYF14S     |    |                       |                       | ねじなし端子       |                  | 5A               | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min | AC2,000V<br>1min |                           | 約62g             |                  |                  |                  |      |
| PYFZ-14    |    |                       |                       | ねじ端子         |                  | －55～＋70℃         | 6A               | AC2,250V<br>1min | AC2,250V<br>1min |                           | AC2,250V<br>1min | 約50g             |                  |                  |      |
| PYFZ-14-E  |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  | 約50g             |                  |                  |      |
| PYF14T     | 3A | AC2,000V<br>1min      |                       |              | AC2,000V<br>1min |                  |                  |                  |                  | AC2,000V<br>1min          |                  | 約53g             |                  |                  |      |
|            |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY08       | 裏面 | 8                     | はんだづけ端子               | －55～＋70℃     | 5～85%<br>RH      | 7A               | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | 100MΩ<br>以上               | 約8g              |                  |                  |                  |      |
| PY08-Y1    |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約9g              |                  |                  |                  |      |
| PY08-Y3    |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約9g              |                  |                  |                  |      |
| PY08QN     |    |                       | ラッピング端子<br>(端子長：25mm) |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約12g             |                  |                  |                  |      |
| PY08QN-Y1  |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約13g             |                  |                  |                  |      |
| PY08QN-Y3  |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約13g             |                  |                  |                  |      |
| PY08QN2    |    |                       | ラッピング端子<br>(端子長：20mm) |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約11g             |                  |                  |                  |      |
| PY08QN2-Y1 |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約12g             |                  |                  |                  |      |
| PY08QN2-Y3 |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約12g             |                  |                  |                  |      |
| PY08-02    |    | プリント基板用端子             | 約7g                   |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY11       |    | 11                    | はんだづけ端子               |              |                  | 5A               | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | 100MΩ<br>以上               | 約9g              |                  |                  |                  |      |
| PY11-Y1    |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約10g             |                  |                  |                  |      |
| PY11QN     |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約13g             |                  |                  |                  |      |
| PY11QN-Y1  |    |                       | ラッピング端子<br>(端子長：25mm) |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約14g             |                  |                  |                  |      |
| PY11QN2    |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約12g             |                  |                  |                  |      |
| PY11QN2-Y1 |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           | 約13g             |                  |                  |                  |      |
| PY11-02    |    | ラッピング端子<br>(端子長：20mm) | 約13g                  |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14       |    |                       | 14                    |              |                  | はんだづけ端子          | 3A               | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min | AC1,500V<br>1min          | 100MΩ<br>以上      | 約8g              |                  |                  |      |
| PY14-Y1    |    |                       |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  | 約10g             |                  |                  |      |
| PY14-Y3    |    | 約11g                  |                       |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN     |    | ラッピング端子<br>(端子長：25mm) |                       |              |                  | 約11g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN-Y1  |    |                       |                       |              |                  | 約14g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN-Y3  |    |                       |                       |              |                  | 約15g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN2    |    | ラッピング端子<br>(端子長：20mm) |                       |              |                  | 約15g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN2-Y1 |    |                       |                       |              |                  | 約13g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14QN2-Y3 |    |                       |                       |              |                  | 約14g             |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |
| PY14-02    |    | プリント基板用端子             | 約9g                   |              |                  |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |      |

- \*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。  
 \*2. 連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aです。  
 \*3. ソケットとリレー保持金具のセット形式です。記載の質量はソケットとリレー保持金具の合計です。  
 \*4. 上記表内の耐電圧および絶縁抵抗の値は、ソケット単品での値となります。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

ソケット用アクセサリ  
●表面接続ソケット用  
短絡バー

| 用途           | 適合ソケット形式                       | 形式             | 最大通電電流                    | 使用周囲温度                             | 使用周囲湿度                             |
|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 接点端子(コモン)の渡り | PYF-08-PU(-L)<br>PYF-14-PU(-L) | PYDN-7.75-020□ | 20A                       | －40～70℃                            | 5～85%Rh                            |
|              |                                | PYDN-7.75-030□ |                           |                                    |                                    |
|              |                                | PYDN-7.75-040□ |                           |                                    |                                    |
|              |                                | PYDN-7.75-200□ |                           |                                    |                                    |
|              | PYFZ-08                        | PYD-025B□      | 20A<br>(ただし、70℃時は<br>18A) | －40～＋70℃<br>(ただし、氷結および<br>結露しないこと) | 45～85%RH<br>(ただし、氷結および<br>結露しないこと) |
|              |                                | PYD-085B□      |                           |                                    |                                    |
|              | PYFZ-14                        | PYD-026B□      |                           |                                    |                                    |
|              |                                | PYD-086B□      |                           |                                    |                                    |
|              |                                | PYD-020B□      |                           |                                    |                                    |
|              |                                | PYD-030B□      |                           |                                    |                                    |
| コイル端子の渡り     | PYF-08-PU(-L)<br>PYF-14-PU(-L) | PYDN-31.0-080□ | 20A                       | －40～70℃                            | 5～85%Rh                            |
|              | PYF08S                         | PYDM-08S□      | 10A                       |                                    |                                    |
|              | PYF14S                         | PYDM-14S□      |                           |                                    |                                    |

## 海外規格認定

## ●CSA認証(ファイルNo. LR031928)

| 形式           | 定格        | Class番号 | 規格番号           |
|--------------|-----------|---------|----------------|
| PYF-08-PU    | 10A 250V  | 3211 07 | CSA C22.2 No14 |
| PYF-14-PU    | 6A 250V * |         |                |
| PYF08S       | 10A 250V  |         |                |
| PYF14S       | 5A 250V   |         |                |
| PYFZ-08(-E)  | 10A 250V  |         |                |
| PYFZ-14(-E)  | 6A 250V   |         |                |
| PY□<br>PYF□A | 7A 250V   |         |                |

\*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

## ●UL規格認定(ファイルNo. E87929)

| 形式               | 定格        | 規格番号  | カテゴリ  | Listed/Recognition分類 |
|------------------|-----------|-------|-------|----------------------|
| PYF-08-PU        | 10A 250V  | UL508 | SWIV2 | Recognition          |
| PYF-14-PU        | 6A 250V * |       |       |                      |
| PYF08S<br>PYF14S | 10A 250V  |       |       |                      |
| PYFZ-08(-E)      | 10A 250V  |       |       |                      |
| PYFZ-14(-E)      | 6A 250V   |       |       |                      |
| PY□<br>PYF□A     | 7A 250V   |       |       |                      |

\*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

## ●TÜVラインランド認証

| 形式          | 定格         | 規格番号     | 認証番号      |
|-------------|------------|----------|-----------|
| PYF-08-PU   | 10A 250V * | EN 61984 | R50327595 |
| PYF-14-PU   | 6A 250V    |          |           |
| PYFZ-08(-E) | 10A 250V   |          | R50405329 |
| PYFZ-14(-E) | 6A 250V    |          |           |

\*周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。

## ●VDE規格

| 形式     | 規格番号              | 認証番号     |
|--------|-------------------|----------|
| PYF08S | VDE0627 (EN61984) | 40015509 |
| PYF14S |                   |          |

# 外形寸法


CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。  
CADデータは、[www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp) からダウンロードができます。

(単位:mm)



## ソケット取り付けの高さ

### ●表面接続ソケットの場合


- ・プッシュインPlus端子  
(形PYF-□-PU)



- ・ねじなし端子  
(形PYF08S、形PYF14S)




- ・ねじ端子  
(形PYFZ-□(-E)、形PYF11A、形PYF14T、形PYF08M)




- 注1. 形PYF11Aはレール取り付け、ねじ締め取り付け共有です。  
2. ( )内は高さ53mmのリレーの場合の寸法です。  
3. 形PYF08Mの適用保持金具は形PYC-Pをご使用ください。

### ●裏面接続ソケットの場合

- ・はんだ付け端子/ラッピング端子  
(形PY□)



- ・プリント基板用端子  
(形PY□-02)



MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)


共通の注意事項




## 表面接続ソケット

### ●プッシュインPlus端子

#### 形PYF-08-PU(-L)



端子配置/内部接続図  
(TOP VIEW)



取り付け穴加工寸法




注. ねじ取付時はフックを引き出してご使用ください。


- 注1. ( ) 内の数字は従来表示の端子No.です。  
 2. 短絡バーはA1側、A2側のどちらかにのみ挿入ください。  
 3. 接点端子の渡りには 11 番と41番端子側のみ機能します。その間にある2つの差込口は短絡バーのピンを折り取ることなく設置するためのダミーです。

\*形PYF-08-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。


#### 形PYF-14-PU(-L)



端子配置/内部接続図  
(TOP VIEW)



取り付け穴加工寸法



注. ねじ取付時はフックを引き出してご使用ください。

注. ( ) 内の数字は従来表示の端子No.です。

\*形PYF-14-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。

MY

MYK



MYQ・MYH

共通のオプション(別売)


共通の注意事項

●ねじなし端子

形PYF08S





端子配置/内部接続図




(TOP VIEW)

注. ()内の数字はDIN規格のナンバです。

形PYF14S



端子配置/内部接続図



(TOP VIEW)

注. ()内の数字はDIN規格のナンバです。

MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項


# MY/MYK/MYQ-MYH

## 表面接続ソケット ●ねじ端子

### 形PYFZ-08




端子配置/内部接続図




(TOP VIEW)

取り付け穴加工寸法




注. レール取り付けもできます。

### 形PYFZ-08-E (フィンガープロテクト構造)




端子配置/内部接続図





(TOP VIEW)


取り付け穴加工寸法



### 形PYF08M




端子配置/内部接続図





(TOP VIEW)

取り付け穴加工寸法



注. レール取り付けもできます。

### 形PYF11A



MY


MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項

形PYFZ-14




取り付け穴加工寸法




(TOP VIEW)

注. レール取り付けもできます。

形PYFZ-14-E  
(フィンガープロテクト構造)





端子配置/内部接続図




(TOP VIEW)

形PYF14T



取り付け穴加工寸法



MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項

# MY/MYK/MYQ-MYH


## 裏面接続ソケット ●はんだづけ端子

### 形PY08




\* 形PY08-Y□の場合は破線部も含む。

#### 端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法




### 形PY11 形PY11-Y1




\* 形PY11-Y1の場合は破線部も含む。

#### 端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法




### 形PY14 形PY14-Y1 形PY14-Y3




\* 形PY14-Y□の場合は破線部も含む。

#### 端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法




## ●ラッピング端子

### 形PY08QN 形PY08QN2 形PY08QN2-Y1 形PY08QN2-Y3




\* 1. 形PY08QN(2)-Y1の場合は破線部も含む。  
\* 2. ( ) 内寸法は形PY08QN2(-Y1)を表わす。

#### 端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法




### 形PY11QN 形PY11QN2 形PY11QN-Y1 形PY11QN2-Y1




\* 1. 形PY11QN(2)-Y1の場合は破線部も含む。  
\* 2. ( ) 内寸法は形PY11QN2(-Y1)を表わす。

#### 端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法




### 形PY14QN/形PY14QN2 形PY14QN-Y1/形PY14QN2-Y1 形PY14QN-Y3(L=60以下) 形PY14QN2-Y3(L=60以下)




\* 1. 形PY14QN-Y□、形PY14QN2-Y□の場合は破線部も含む。  
\* 2. ( ) 内寸法は形PY14QN2(-Y□)を表わす。

#### 端子配置/内部接続図



(BOTTOM VIEW)

#### 取り付け穴加工寸法



MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項


●プリント基板用端子

形PY08-02

・耐フラックス構造ではありません。  
手はんだ付け推奨品です。




端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

プリント基板加工寸法




形PY11-02

・耐フラックス構造ではありません。  
手はんだ付け推奨品です。




端子配置/内部接続図




(BOTTOM VIEW)

プリント基板加工寸法




形PY14-02

・耐フラックス構造ではありません。  
手はんだ付け推奨品です。




端子配置/内部接続図



(BOTTOM VIEW)

プリント基板加工寸法




ソケット用アクセサリ

●保持金具


・形PYC-A1

1セット(2本)




・形PYC-E1

1セット(2本)




・形PYC-P




・形PYC-S

1セット(2本)




・形Y92H-3

1セット(2本)




・形PYC-1




●ソケット取り付け板


形PYP-1



形PYP-18



形PYP-36



# MY/MYK/MYQ-MYH



## ● レール取り付け用品

### 支持レール

形PFP-100N

形PFP-50N



CADデータ



## エンドプレート

形PFP-M



CADデータ



## スペーサ

形PFP-S

CADデータ



MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## 正しくお使いください

## 本体

「リレー共通の注意事項」については、[www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html](http://www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html)をご覧ください。

## 警告表示の意味

|                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b><br>正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり万が一の場合には重症や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。 |
|  | <b>注意</b><br>正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。                              |
| <b>使用上の注意</b>                                                                     | 製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。                                                   |

## 図記号の意味

|                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | ●一般的な注意<br>特定しない一般的な注意、警告、危険の通告。       |
|   | ●感電注意<br>特定の条件において、感電の可能性を注意する通告。      |
|  | ●高温注意<br>特定の条件において、高温による傷害の可能性を注意する通告。 |

 注意

通電中の端子部(充電部)にはさわらないでください。  
また、必ず端子カバーを取りつけてご使用ください。  
充電部への接触は感電の原因となります。



通電中や電源を切った直後、本体には触れないでください。本体は高温になっているため、火傷の原因となります。




## 使用上の注意

## ●取り扱いについて

動作表示灯、ダイオード内蔵形および高感度形はコイル極性をご確認の上、正しく配線してください。(DC操作)

## ●取り付けについて

・取り付け方向は特に指定しませんが、できるだけ接点の移動方向に振動、衝撃が加わらないように取り付けてください。



・ケース上面取り付け形(形MY□F)の取り付けはM3ねじ2本にて確実に締めつけてください。(適正締めつけトルク 0.98N・m)

## ●リレーの交換について

メンテナンスなどでリレーを交換される時には、リレーの誤動作および感電事故を防止するために、負荷側とリレーコイル側の電源を必ず切ってください。

## ●使用ソケットについて

当社リレーと当社ソケットの組み合わせでご使用ください。

## ●保持金具の脱着について

保持金具をソケットから脱着する際は、保持金具で指を怪我しないように手袋で保護するなど十分ご注意ください。

## ●電気用品安全法準拠品

- ・形MYの基準形が電気用品安全法準拠品です。
- ・露出した端子(ソケット端子含む)には配線後必ず絶縁チューブ、プリント基板では樹脂コーティングでそれぞれ保護してください。

| 形式  | 極数          | 操作コイル定格              | 接点定格       |
|-----|-------------|----------------------|------------|
| 形MY | 1<br>2<br>3 | 6~220VAC<br>6~120VDC | 5A 200V AC |
|     | 4 *         | 6~110VAC<br>6~120VDC | 3A 115V AC |

\*電気用品安全法では、4種タイプはAC150Vを超える電圧でご使用にならないでください。ただし、電気用品安全法が必要ない場合は、この限りではありません。

## ●ミニパワーリレー(形MY)

## ラッチングレバーについて

- ・ラッチングレバー操作時は電源をお切りください。お使いになった後は必ずもとの状態に戻してください。
- ・ラッチングレバーはスイッチとして使用しないでください。
- ・ラッチングレバー操作の耐久性は、100回以上です。

リレーに内蔵されたダイオードおよびCR素子について  
リレーに内蔵されたダイオードおよびCR素子は、リレーコイルの逆起電圧を吸収する目的で付加しています。外部より大きなサージ電圧がダイオードあるいはCR素子に加わりますると、素子が破壊されます。

外部からの大きなサージ電圧が素子にかかる恐れがある場合には、サージ吸収対策を行ってください。

## 微小負荷を稀ひん度で使用するときにについて

形MY標準タイプ(形MY4など)において、微小負荷を稀ひん度の条件で使用するすると接触が不安定となり、接触不良を起こすことがあります。この場合には、微小負荷に対し接触信頼性の高い形MY4Z-CBGシリーズをご使用ください。

MY

MYK

MYQ・MYH


共通のオプション(別売)

共通の注意事項



## ●ラッチングリレー(形MYK)

- ・電源電圧AC200Vでご利用の場合は、AC100V用リレーに外部抵抗 $R_s$ 、 $R_r$ を接続してご利用ください。



- ・セット・コイルとリセット・コイルに同時に電圧を印加されることは、お避けください。同時に定格電圧を印加された場合には、セット状態になります。
- ・性能欄に記載している最小パルス幅は、測定条件(周囲温度条件: +23℃、コイルに定格操作電圧印加)における値です。ご使用回路条件、使用周囲温度の変化などによる保持力低下あるいはご使用による経年変化などにより性能を満足できないことがあります。

実使用においては、実負荷に応じたパルス幅の定格操作電圧をコイルに印加し、経年変化対応のため少なくとも1年に1回は、再セットをしてください。

- ・周囲に強い磁界がある条件でご利用の場合、周囲磁界の影響により磁性体が消磁されるなどして誤動作の原因となります。従って強い周囲磁界のある環境下では使用しないでください。

## ●ハーメチックシールリレー(形MYH)

## プリント基板設計

プリント基板用端子形の実装については、リレー本体が金属のためプリント基板の 패턴の設計によっては、短絡などの可能性があります。

## 〈対策〉

リレー外形寸法をご参考に、余裕あるパターンを設計してください。

## 使用雰囲気について

湿気の多い場所では絶縁不良となって短絡誤動作する場合があります。

## 〈対策〉

リレーに水蒸気がかかるところ、氷結後の発汗現象や水滴の落下のある場所などでのご使用は避けてください。端子絶縁用ガラス玉(ビーズ)の表面抵抗が低下し、絶縁不良となって短絡誤動作の原因となる恐れがあります。

## 正しくお使いください

### オプション(別売)ソケット

「リレー共通の注意事項」については、[www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html](http://www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html)をご覧ください。

### 表面接続ソケット

#### ●プッシュインPlus端子ソケット(形PYF-08-PU(-L)、形PYF-14-PU(-L))

プッシュインPlus端子台ソケット 形PYF-□□-PU/形P2RF-□□-PU データシート(カタログ番号: SGFR-218)の「正しくお使いください」をご覧ください。

#### ●ねじなし端子ソケット(形PYF08S、形PYF14S)

ねじなし端子ソケット 形PYF□□S/形P2RF-□□-S データシート(カタログ番号: CDRR-011)の「正しくお使いください」をご覧ください。

#### ●ねじ端子ソケット(形PYFZ-08(-E)、形PYF08M、形PYF11A、形PYFZ-14(-E)、形PYF-14T)

「一般リレー 共通の注意事項」 [www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html](http://www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html)

4-2-1「表面接続ソケットについて」

4-2-2「リレーの抜き差し方向について」をご覧ください。

・配線時のネジ締めは以下のトルクで実施ください。

| 形式                                         | 締付トルク                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 形PYFZ-08<br>形PYFZ-14<br>形PYF11A<br>形PYF14T | 0.78~1.18N・m                      |
| 形PYFZ-08-E<br>形PYFZ-14-E                   | 0.59~0.88N・m<br>*1号ドライバーをご使用ください。 |

・配線は以下の電線径の電線を目安にご使用ください。(電流値に応じて、適切な電線をご選定ください。)

| 形式                                         | 推奨電線径 [mm <sup>2</sup> ] |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 形PYFZ-08<br>形PYFZ-14<br>形PYF11A<br>形PYF14T | 撚り線                      | 0.75~2.5mm <sup>2</sup><br>AWG 18~14 |
|                                            |                          | 0.75~1.5mm <sup>2</sup><br>AWG 18~16 |
|                                            | 単線                       | 0.75~2.5mm <sup>2</sup><br>AWG 18~14 |
|                                            |                          | 0.75~1.5mm <sup>2</sup><br>AWG 18~16 |

### 裏面接続ソケット

#### ●はんだづけ端子ソケット(形PY08(-Y1/-Y3)、形PY11(-Y1/-Y3)、)

#### ●ラッピング端子ソケット(形PY08QN(-Y1/-Y3)、形PY08QN2(-Y1/-Y3)、形PY11QN(-Y1)、形PY11QN2(-Y1))

#### ●プリント基板用端子ソケット(形PY08-02、形PY11-02)

「一般リレー 共通の注意事項」 [www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html](http://www.fa.omron.co.jp/product/cautions/36/68/index.html)

4-2-3「裏面接続ソケットについて」

4-2-5「端子のはんだ付けについて」をご覧ください。

MY

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

MY

MEMO

MYK

MYQ・MYH

共通のオプション(別売)

共通の注意事項

## ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。  
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

### 1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ① 「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ② 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③ 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④ 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤ 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

### 2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

### 3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。  
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。  
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。  
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
  - (a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途）
  - (b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
  - (c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
  - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等」記載の商品は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

### 4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間：ご購入後1年間といたします。（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。）
- ② 保証内容：故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
  - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）
  - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外：故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
  - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
  - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
  - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
  - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
  - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
  - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
  - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

### 5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

### 6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

## オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様  
相談室

フリー  
通話

0120-919-066

携帯電話の場合、  
☎055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

 **オムロンFAクイックチャット**  
[www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/](http://www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/)

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 [www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp)

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。

本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト([www.fa.omron.co.jp](http://www.fa.omron.co.jp))の「規格認証/適合」をご覧ください。

### オムロン商品のご用命は