

デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ S8M

国内初、表示や警報出力などの多彩なデジタル機能を搭載したDCサーキットプロテクタ



- ・サーキットプロテクタ4個分を1パッケージ化。
- ・分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。
- ・スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御。
- ・各種表示・警報機能。(入力電圧、出力電流、積算稼働時間、温度)
- ・UL Class2出力適合。(DC24V時、形S8M-CP04-RSタイプのみ)
- ・DINレール取り付け。
- ・無償サポートツール。



16ページの「正しくお使いください」をご覧ください。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

形式構成

■形式基準 種類/標準価格に記載している形式に従い、発注してください。

形S8M-CP04-□□

① ②

①通信機能

記号	通信機能
R	RS-232通信
なし	なし

②UL Class2出力(DC24V時)

記号	UL Class2出力
S	適合
なし	非適合

種類/標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先弊社にお問い合わせください。)

■本体

通信機能	UL Class2出力	形式	標準価格(¥)
なし	非適合	○形S8M-CP04	17,600
RS-232通信	非適合	形S8M-CP04-R	21,500
	適合	○形S8M-CP04-RS	26,000

■接続推奨電源

シリーズ名	形式
形S8VS	形S8VS-06024□
	形S8VS-09024□□
	形S8VS-12024□□
	形S8VS-18024□□
	形S8VS-24024□□
形S8FS-G	形S8FS-G05024C□
	形S8FS-G10024C□-500
	形S8FS-G15024C□-500
	形S8FS-G30024C□-500
	形S8FS-G60024C□-500

注1. 電源ユニット選定の際は、負荷の消費電力だけでなく、形S8Mの内部消費電力(約10W)も加算して選定してください。

注2. 詳細については各データシート「形S8VS データシート」(カタログ番号:SGTC-011)、「形S8FS-G データシート」(カタログ番号:SGTC-064)を参照ください。

製品の詳細な設定操作をする時は、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTC-701)を十分理解した上で設定を行ってください。

項目	形式	形S8M-CP04	形S8M-CP04-R	形S8M-CP04-RS	
分岐回路数		4			
入出力特性	定格入力電圧	DC24V (DC19.2～26.4V)			
	許容入力電流	17.0A以下		16.0A以下	
	最大遮断出力電流(1分岐出力あたり)	4.0A		3.8A	
	内部電圧降下 *1	DC0.5V以下(4.0A時)		DC0.7V以下(3.8A時)	
	出力漏れ電流	10mA以下			
	消費電力 *2	4分岐出力通常動作時	10W以下(4.0A時)		15W以下(3.8A時)
	4分岐出力遮断動作時	3W以下			
各種機能	遮断機能	異常電圧遮断	28.8V固定、異常遮断出力		
		異常電流遮断 *3	設定範囲：0.5～4.0A(0.1A単位)、異常遮断出力	設定範囲：0.5～3.8A(0.1A単位)、異常遮断出力	
		異常遮断出力	オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下		
	警報機能	過電圧警報	設定範囲：20.0～28.8V(0.1V単位)、警報出力		
		不足電圧警報	設定範囲：18.0～26.4V(0.1V単位)、警報出力		
		過電流警報	設定範囲：0.5～4.0A(0.1A単位)、警報出力	設定範囲：0.5～3.8A(0.1A単位)、警報出力	
		積算稼働時間警報	設定範囲：0.0～99.9kh(0.1kh単位)、警報出力(0.0kh設定時は警報出力無効)		
		警報出力	オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下		
	温度機能	温度	設定範囲：25～80℃、温度出力		
		温度出力	オープンコレクタ出力 DC30V max. 50mA max.、漏れ電流0.1mA以下、残留電圧2V以下		
	表示機能	入力電圧表示	表示範囲：17.0～30.0V 表示精度：2%rdg±1ディジット以下		
		出力電流表示	分岐出力表示範囲：0.0～4.0A ピーク電流表示範囲：0.0～10.0A トータル電流表示範囲：0.0～40.0A 表示精度：5%FS(4A)±1ディジット以下		
		積算稼働時間	表示範囲：0.0～99.9kh 表示精度：2%rdg±1ディジット以下		
		温度表示	表示範囲：-10～+100℃ 表示精度：2℃±1ディジット以下		
	外部信号遮断入力	DC19.2～30V、最小信号幅10ms以上、入力後20ms以内に遮断			
	スタートアップシーケンス	各分岐出力にて有効/無効の設定可能、設定範囲：0.0～99.9s、0.1s単位			
	シャットダウンシーケンス	各分岐出力にて有効/無効の設定可能、設定範囲：0.0～99.9s、0.1s単位			
	通信機能	なし	あり(RS-232C)		
	サンプリング周期	1ms			
	その他	使用周囲温度	ディレーティング曲線参照*3(ただし、結露および氷結しないこと)		
保存温度		-25～+65℃			
使用周囲湿度		25～85%(保存湿度25～90%)			
耐電圧		AC1.0kV 1min(充電部一括)と(非充電部)間(検出電流20mA) AC500V 1min(入出力一括)と(入出力信号、通信)間(検出電流20mA) AC500V 1min(入出力信号一括)と(通信)間(検出電流20mA) AC500V 1min(入力信号)と(出力信号一括)間(検出電流20mA)			
絶縁抵抗		100MΩ以上(充電部一括)と(非充電部)間 DC500Vにて 100MΩ以上(入出力一括)と(入出力信号、通信)間 DC500Vにて 100MΩ以上(入出力信号一括)と(通信)間 DC500Vにて 100MΩ以上(入力信号)と(出力信号一括)間 DC500Vにて			
耐振動		10～55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと			
耐衝撃		150m/s ² 6方向 各3回にて異常のないこと			
雑音端子電圧		EN61204-3 ClassB適合			
放射妨害電界強度		EN61204-3 ClassB適合			
安全規格		UL：UL508(Listing) cUL：CSA C22.2 No.107.1 EN：EN62477-1	UL：UL508(Listing, Class2：Per UL1310) cUL：CSA C22.2 No.107.1 EN：EN62477-1		
質量		400g以下			

*1. 形S8Mの内部では電圧降下が発生します。出力側の電圧降下を考慮してください。


*2. 電源ユニット選定の際は、負荷の消費電力だけでなく、形S8Mの内部消費電力(約10W)も加算して選定してください。

*3. 詳細は、5ページの「特性データ」をご参照ください。

接続


■ブロック図

で囲む範囲は形S8M-CP04-R/-RSのみ
 で囲む範囲は形S8M-CP04-RSのみ



構造・各部の名称

■各部の名称と働き



番号	名称	働き	
①	電源入力端子(+V)、(-V)	入力線を接続します。	
②	分岐出力端子(+V)、(-V)	負荷線を接続します。 最大4分岐出力の配線が可能です。	
③	動作表示LED(赤)、(緑)	接続/遮断の状態を各分岐出力ごとに示します。遮断/赤、接続/緑 *1	
④	異常遮断出力(+), (-)	異常遮断動作した時に出力を出します。 (トランジスタOFF) *2	
⑤	警報出力(+), (-)	各種警報検出値として設定された値を超えた時に出力を出します。 (トランジスタOFF) *2	
⑥	温度出力(+), (-)	温度検出値として設定された値を超えた時に出力を出します。 (トランジスタOFF) *2	
⑦	外部信号遮断入力(+), (-)	外部からの入力信号によって遮断動作の実行ができます。	
⑧	7セグメントLED(赤)	計測値、または設定値を表示します。	
⑨	単位表示LED (オレンジ)	V	入力電圧表示中に点灯します。
		A	出力電流表示中に点灯します。 ピーク電流表示中に点滅します。
		kh	積算稼働時間表示中に点灯します。
		℃	温度表示中に点灯します。
		s	シーケンス時間の設定時に点灯します。
	1~4	各分岐出力に関係する表示の場合に点灯、もしくは点滅します。 *3	
⑩	モードキー	表示するパラメータを切り替える時やピークホールド電流値をリセットする時に使用します。	
⑪	アップキー	各種設定モードへ移行する時や、設定値をアップする時に使用します。	
⑫	ダウンキー	各種設定モードへ移行する時や、設定値をダウンする時に使用します。	
⑬	RST(リセットキー)	遮断動作している分岐出力を接続する時に使用します。 *4	
⑭	通信端子(RD)、(SD)、(SG)	通信線(RS-232C方式)を接続します。 *5	

*1. 表示方法の詳細は、11ページをご覧ください。

*2. 独立した回路で構成されており、シンクタイプ、ソースタイプのどちらの用途にも使用可能。


*3. 電流表示以外は、1~4の表示は消灯する。

*4. 動作は3秒以上の長押しによる。

*5. 形S8M-CP04は除く。

特性データ

●ディレーティング曲線




形S8Mのディレーティング曲線とは通常状態で流れる1分岐出力の最大電流値によって制限される使用可能な周囲温度です。

注1. 内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線の①の部分)では使用しないでください。
 注2. ディレーティングに問題がある場合は、強制空冷でご使用ください。


●異常電流遮断特性

標準検出

形S8M-CP04/形S8M-CP04-R




形S8M-CP04-RS




瞬時検出

形S8M-CP04/形S8M-CP04-R




形S8M-CP04-RS




●取り付け状態

標準取り付け



上向き取り付け



注1. 取り付け状態によっては放熱性が悪化し、稀に内部部品の劣化・破損する恐れがあります。標準取り付け方向以外の取り付けはしないでください。
 注2. 取り付けにあたっては機器の長期信頼性を向上させるために、放熱に十分留意してください。
 注3. 自然対流方式ですので、本体周囲の空気が対流するように取り付けてください。

●機能一覧

各種機能	各種警報出力	本体出力	アラーム表示
異常電圧遮断	TRP出力 : OFF (通常ON)	遮断 (全出力)	A10
異常電流遮断	TRP出力 : OFF (通常ON)	遮断 (該当出力)	A11
過電圧警報	ALM出力 : OFF (通常ON)	ON	A20
不足電圧警報	ALM出力 : OFF (通常ON)	ON	A21
過電流警報	ALM出力 : OFF (通常ON)	ON	A22
積算稼働時間警報	ALM出力 : OFF (通常ON)	ON	A23
温度出力	TMP出力 : OFF (通常ON)	ON	A30

●遮断に関する機能

機能	動作
異常電圧遮断機能 (チャート(1)参照) *1、*2、*3	入力電圧を監視し、検出電圧に達すると、全分岐回路を強制遮断する機能です。 またその状態をアラーム表示/異常遮断出力(TRP)にてお知らせします。 アラーム表示は電圧値とアラーム「A10」を交互に表示します。電圧は一次側(入力端子側)で計測します。 検出電圧: 28.8V(固定)
異常電流遮断機能 (チャート(2)参照) *1、*2	出力電流を監視し、あらかじめ設定した電流値に達すると、異常の発生した分岐回路を強制遮断する機能です。 またその状態をアラーム表示/異常遮断出力(TRP)にてお知らせします。 アラーム表示は電流値とアラーム「A11」を交互に表示します。 異常電流検出電流値設定範囲: 0.5~4.0A(形S8M-CP04-RSは0.5~0.38A)(0.1A単位) また、遮断種別は2つの判定種別を選択できます。 標準検出: 100ms以内に遮断(設定値を超える電流が80ms以上流れたとき、異常電流と認識し、20ms以内に遮断) 瞬時検出: 20ms以内に遮断(設定値を超える電流が10ms以上流れたとき、異常電流と認識し、10ms以内に遮断) (設定方法は、12ページ参照)
外部信号による遮断機能 *1	外部入力(外部信号遮断入力(TRG端子))へ電圧入力することで、出力を強制遮断させることができます。 シャットダウンシーケンス機能を設定している場合、シャットダウンシーケンスに従って遮断します。 (※シャットダウンシーケンス⇒12ページ参照) 外部入力信号幅: 10ms以上 遮断入力有効/無効設定: 有効 入力信号レベル: Hレベル DC19.2~30V Lレベル DC0~2.5V また、通信による遮断も可能です。(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ) 通信による遮断は、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号: SGTC-701)をご参照ください。

注. 遮断の電流特性は標準検出と瞬時検出の2種類があります。必要な遮断電流特性を選んで設定してください。


*1. 半導体リレーでの遮断のため、電気的な絶縁はされません。

*2. 電断復帰では出力OFF状態を継続し、アラーム表示/警報出力とも復帰しません。

復帰させるには、リセット処理が必要となります。(詳細は、14ページの「●アラーム機能一覧」を参照ください。)


*3. 電圧検出機能は、電源の入力端子部の電圧を監視しています。正確な出力電圧を確認する場合は、分岐出力端子の電圧を測定してください。

チャート(1) (動作イメージ)



* 警報出力、異常遮断出力はオープンコレクタ出力です。
通常時ON、検出時OFFとなります。

チャート(2) (動作イメージ)



* 警報出力、異常遮断出力はオープンコレクタ出力です。
通常時ON、検出時OFFとなります。


● 警報に関する機能

機能	動作
過電圧警報機能 (チャート(1)参照) *1、*2	電圧を監視し、あらかじめ設定した電圧値以上の電圧が100ms以上継続した場合、アラーム表示/出力(ALM)にてお知らせします。アラーム表示は電圧値と「A20」を交互に表示します。電圧は一次側(入力端子側)で計測します。 過電圧警報値設定範囲：20.0～28.8V(0.1V単位) (設定方法は、12ページ参照)
過電流警報機能 (チャート(2)参照) *1	各分岐出力の電流を監視し、あらかじめ設定した電流値に達した場合、アラーム表示/出力(ALM)にてお知らせします。アラーム表示は電流値と「A22」を交互に表示します。 過電流警報値設定範囲：0.5～4.0A(形S8M-CP04-RSは0.5～0.38A)(0.1A単位) また、過電流状態は2つの判定種別を選択できます。 標準検出：設定値を超える電流が80ms以上流れたとき、警報出力 瞬時検出：設定値を超える電流が10ms以上流れたとき、警報出力 (設定方法は、12ページ参照)
不足電圧警報機能 (チャート(1)参照) *1、*2	電圧を監視し、あらかじめ設定した電圧値以下の電圧が80ms以上継続した場合、アラーム表示/出力(ALM)にてお知らせします。アラーム表示は電圧値と「A21」を交互に表示します。電圧は一次側(入力端子側)で計測します。 不足電圧警報値設定範囲：18.0～26.4V(0.1V単位) (設定方法は、12ページ参照)
積算稼働時間警報 (チャート(3)参照) *1	電源投入時間(形S8M積算稼働時間)を積算し、あらかじめ設定したセット時間に到達した場合、アラーム表示/出力(ALM)にてお知らせします。アラーム表示は積算稼働時間と「A23」を交互に表示します。 表示可能範囲：0.0～99.9kh(0.1kh単位) 積算稼働時間設定範囲：0.0～99.9kh(0.1kh単位) (設定方法は、12ページ参照)
温度出力 (チャート(4)参照) *1	温度センサ(内蔵)により本体内部の温度を監視し、あらかじめ設定した温度以上の状態が1s以上継続した場合、アラーム表示/温度出力(TMP)にてお知らせします。アラーム表示は温度と「A30」を交互に表示します。この温度出力を利用し、制御盤の温度上昇を抑えるための冷却ファンなどの制御に利用できます。 *アラーム表示/温度出力は温度設定値を下回った場合、自動的に解除されます。 表示可能範囲：-10～+100℃(1℃単位) 温度値設定範囲：+25～+80℃(1℃単位) (設定方法は、12ページ参照)

*1. 警報機能では分岐出力は遮断されません。


*2. 電圧検出機能は、電源の入力端子部の電圧を監視しています。正確な出力電圧を確認する場合は、分岐出力端子の電圧を測定してください。

チャート(3) (動作イメージ)



* 警報出力はオープンコレクタ出力です。通常時ON、検出時OFFとなります。


チャート(4) (動作イメージ)



* アラーム表示、温度出力のリセットは自動復帰です。(ヒステシスあり)(14ページ参照)
温度出力はオープンコレクタ出力です。通常時ON、検出時OFFとなります。


●その他の機能

機能	動作
スタートアップシーケンス (チャート(5)参照)	分岐出力(1~4)の接続タイミングを個別に設定し、負荷装置の接続タイミングを意図的にずらすことができます。 時間差で負荷を起動させることで負荷の安定動作が可能となります。 また、トータルの突入電流を抑えることで電源容量を最適化することができます。 設定可能範囲：0.0~99.9s(0.1s単位) * (設定方法は、12ページ参照)
シャットダウンシーケンス (チャート(6)参照)	分岐出力(1~4)の遮断タイミングを個別に設定し、外部信号遮断入力により、負荷装置の停止タイミングを意図的にずらすことや、緊急停止させることができます。 設定可能範囲：0.0~99.9s(0.1s単位) * (設定方法は、12ページ参照)
スタートアップフィルタ	容量性負荷や、ランプ負荷など、初期の大きな突入電流には異常電流遮断機能、過電流警報機能は動作しないようフィルタ機能がついています。 その後の過電流検出時には異常電流遮断機能が動作します。 (注. フィルタ時間は70ms固定です。)




*シーケンス機能は単品の4分岐出力にて保証されています。形S8Mを複数台使用する場合、それぞれの形S8M間での時間同期はとれません。

チャート(5) (動作イメージ)




チャート(6) (動作イメージ)



注. 異常電圧 (28.8V以上を検出) による遮断の場合は、同時にOFFとなります。

■各モードにおけるキー操作と表示の推移



* 分岐出力1~4が順次表示されます。上記推移図では省略。

■各モードの説明

形S8Mには、運転モード、設定モード、テストモードがあります。

運転モード	通常運転を行うモード
設定モード	形S8Mの各種パラメータを設定、変更するモード
テストモード	形S8Mに接続された装置の動作確認などを行うモード


注. 製品の詳細な設定操作をする時は、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTC-701)を十分理解した上で設定を行ってください。

●購入時の初期設定手順

形S8Mの各種モード遷移図を下記に示します。

形S8M購入後、最初の電源投入では設定モードとなります。

設定モードで各種パラメータの初期設定を行った後、テストモード、運転モードに順次移行してください。



●モード選択メニュー

各種モードはアップキーとダウンキーで選択でき、モード選択メニューは下記のようなモードがあります。

①運転モード



各分岐出力の電流値、入力電圧など各種の情報を表示するモードです。初期設定や設備の調整が終了すれば必ずこのモードで運転してください。

②設定モード



各種パラメータを設定するモードです。購入時にはこのモードから動作します。

③テストモード



強制的に分岐出力をON/OFFするモードです。分岐出力単位や全出力同時の接続・遮断動作が確認できます。購入時は出力がOFFの状態ですのでこのモードで使用する分岐出力をONに設定してください。

④プロテクトレベル



各種パラメータの読み出しや設定に制約を設けます。レベル0、1、2の3つのレベルがあり、購入時はレベル1に設定されています。各レベルでの設定可否については、形S8M ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGTC-701)を参照してください。


⑤パラメータ初期化





各種パラメータを工場出荷時の値に戻すことができます。購入時のプロテクトレベル1では、モード選択メニューには表示されません。初期化が必要な場合は、プロテクトレベル0で行う必要があります。形S8M ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGTC-701)を参照してください。


●**運転モード**


通常運転を行うモードです。電源を投入すると、前回の電断時が運転モード、設定モードの場合、運転モードで起動し、各分岐回路は接続が開始されます。電圧、電流、積算稼働時間、温度などのモニタが、アップキー/ダウンキー(▲/▼)の操作で確認できます。


①入力電圧表示
 入力部の電圧をモニタリングし表示します。

②出力電流表示(分岐出力1)
 各分岐出力の電流値を表示します。

③ピーク出力電流表示(分岐出力1)
 各分岐出力のピーク電流値を表示します。以降、各分岐出力2~4までの出力電流表示とピーク出力電流表示が表示されます。

④トータル電流表示
 4つの分岐出力の電流値の合計値を表示します。

⑤積算稼働時間表示
 形S8Mの積算稼働時間を表示します。


⑥温度表示
 形S8M本体の内部温度を表示します。

- 注1. 工場出荷後、最初の通電時は、設定モードで起動します。
- 注2. 運転モードでは設定値の変更はできません。設定値の変更を行う場合は設定モードで行ってください。
- 注3. スタートアップシーケンス機能が設定されている場合、設定に従った時間差で接続が開始されます。
- 注4. 運転モードに移行したとき、各分岐出力の状態(ON/OFF)は移行前のモードの状態を維持します。テストモードで各分岐出力の動作確認を行った場合は、各分岐出力をON状態に戻した上で運転モードに移行してください。
- 注5. 電圧検出機能は、電源の入力端子部の電圧を監視しています。正確な出力電圧を確認する場合は、分岐出力端子の電圧を測定してください。

動作表示LEDについて





動作表示LEDは各分岐出力の状態を下表に従って表示します。



緑点灯	正常に接続している状態
緑点滅	スタートアップシーケンスで接続待機状態
赤点灯	異常により遮断している状態
赤点滅	Class2仕様の2重保護回路による遮断状態
消灯	強制操作により遮断している状態もしくは動作停止状態





ピーク出力電流表示のクリアについて



ピーク電流表示はクリアが可能となっています。運転モードでクリアしたいピーク出力電流表示を選定し、下記の操作を実行してください。


ピーク出力電流表示







待ち表示1秒



リセット完了



または、NOキー状態で3秒経過

点滅3秒経過



設定値確定(3秒点滅)


※LEDランプの表記について
 : 点灯  : 点滅

●設定モード


各種パラメータの設定を行うモードです。運転状態にて、各種設定の読み出しや設定値の変更ができます。下記のような遷移で各種パラメータ項目の選択が可能です。



- 注1. プロテクトレベルが2の場合はパラメータの変更はできません。
- 注2. 工場出荷後、最初の通電時は設定モードで起動します。
- 注3. 製品の詳細な設定操作をする時は、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号: SGTC-701)を十分理解した上で設定を行ってください。
- *1. プロテクトレベルが1あるいは2の場合は表示されません。
- *2. プロテクトレベルが2の場合は表示されません。


各種パラメータの設定方法について

各種パラメータの設定変更は下記のように行ってください。異常電流遮断判定値設定の例



積算稼働時間のクリアについて

積算稼働時間はクリアが可能です。運転モードで積算稼働時間表示を選定し、下記の操作を実行してください。




●テストモード

分岐出力個別のON/OFF操作や全出力一斉のON/OFF操作によって、装置の立ち上げ時の動作確認ができます。使用する分岐出力は、テストモードで接続の状態に設定します。また、全出力一斉のON/OFF操作では、スタートアップシーケンス/シャットダウンシーケンスの動作確認ができます。


1. 分岐出力ごとのON/OFF操作の仕方

テストモードに移行すると下記のような画面が現れ、アップキー/ダウンキー(▲/▼)により、各分岐出力番号が選択できるようになっています。モード表示部の番号を確認しながら、使用したい分岐出力番号に合わせて出力をONさせてください。分岐出力の接続/遮断(ON/OFF)状態は動作表示LEDで確認できます。正常に接続(ON)されると緑色に点灯します。



2. 全出力のON/OFF操作の仕方

アップキー/ダウンキー(▲/▼)により、全分岐出力番号が点滅する選択ができます。ON表示かOFF表示が表示されるのでモードキーによりその操作が確定します。



注. プロテクトレベルが0または1に設定されているときのみテストモードへの移行が可能となります。プロテクトレベル2の場合はテストモードへ移行できません。


※LEDランプの表記について
 ■ : 点灯 □ : 点滅

●プロテクトレベルの選択

プロテクトレベルを設定することで、通常運転時の誤操作を防止することができます。パラメータの読み出しや、設定値の変更操作を3段階で制限することができます。


プロテクトレベル	想定の対象者	可能な操作
0	設備設計者・製造者	すべての設定値の読み出し、変更が可能です。
1	設備保全者	一部の設定値の読み出し、変更操作が可能です。
2	現場のオペレータ	設定値の読み出しはできますが、変更はできません。

モード選択メニューでプロテクトレベル「PRT」を選択して、下記の操作を実行してください。(プロテクトレベル「0」に変更する例を示しています。)



●パラメータ初期化

本体の設定パラメータをすべて初期値(工場出荷時)に戻すことができます。プロテクトレベルを「0」に設定してから、モード選択メニューに移行してください。パラメータ初期化「INI」メニューが追加されていますので、それを選択して、下記の操作を実行してください。



- 注1. プロテクトレベル1、2ではモード選択メニューには表示されません。購入時はプロテクトレベル1に設定されています。
- 注2. 初期値(工場出荷時)状態
- ・動作モードは設定モードに変更
 - ・各パラメータは初期値に変更
 - ・分岐出力はすべて非接続状態に変更
 - ・プロテクトレベルは1に変更

●アラーム機能一覧

アラーム表示	内容	各種警報出力	本体出力	復帰方法
A10	異常電圧遮断	TRP出力：OFF (通常ON)	遮断	異常原因を取り除いた後、前面リセットキー(Ⓜ)を3s以上押すか、通信機能(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ)にてリセット操作をすることで復帰します。復帰後、通電を再開します。 注1. 出力遮断後、15s経過後にリセット可能な状態となります。 注2. 電断復帰では、遮断、警報状態は解除されません。
A11	異常電流遮断	TRP出力：OFF (通常ON)	遮断	異常原因を取り除いた後、前面リセットキー(Ⓜ)を3s以上押すか、通信機能(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ)にてリセット操作をすることで復帰します。復帰後、通電を再開します。 注1. 出力遮断後、15s経過後にリセット可能な状態となります。 注2. 電断復帰では、遮断、警報状態は解除されません。
A20	過電圧警報	ALM出力：OFF (通常ON)	ON	異常原因を取り除いた後、前面リセットキー(Ⓜ)を3s以上押すか、通信機能(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ)にてリセット操作をすることで復帰します。復帰後、運転モードに戻ります。 注1. 警報出力後、15s経過後かつ電圧が(設定値-0.3V)以下で、その状態が500ms以上継続した場合、リセット可能な状態となります。 注2. 電断復帰で、警報出力条件の状態が解除されていれば、警報状態は解除されます。
A21	不足電圧警報	ALM出力：OFF (通常ON)	ON	異常原因を取り除いた後、前面リセットキー(Ⓜ)を3s以上押すか、通信機能(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ)にてリセット操作をすることで復帰します。復帰後、運転モードに戻ります。 注1. 警報出力後、15s経過後かつ電圧が(設定値+0.3V)以上で、その状態が500ms以上継続した場合、リセット可能な状態となります。 注2. 電断復帰で、警報出力条件の状態が解除されていれば、警報状態は解除されます。
A22	過電流警報	ALM出力：OFF (通常ON)	ON	異常原因を取り除いた後、前面リセットキー(Ⓜ)を3s以上押すか、通信機能(形S8M-CP04-R/RSタイプのみ)にてリセット操作をすることで復帰します。復帰後、運転モードに戻ります。 注1. 警報出力後、15s経過後かつ電流値が設定値以下に下がり、その状態が500ms以上継続した場合、リセット可能な状態となります。 注2. 電断復帰で、警報出力条件の状態が解除されていれば、警報状態は解除されます。
A23	積算稼働時間警報	ALM出力：OFF (通常ON)	ON	設定モードにて積算稼働時間クリアの操作を行ってください。 設定モードメニューで積算稼働時間クリアメニュー(CLR)が表示し、モードキー(Ⓜ)を押すと「YES」/「NO」が表示されます。「YES」を表示した状態で再度モードキー(Ⓜ)を押すことで積算稼働時間がクリアされます。 注. プロテクトレベル2に設定された状態では設定モードメニューの中に積算稼働時間クリアメニュー(CLR)は表示されません。プロテクトモード選択メニューにてプロテクトレベルを0もしくは1に設定した後に、積算稼働時間クリアの操作を行ってください。
A30	温度出力	TMP出力：OFF (通常ON)	ON	温度が設定値-3℃以下に下がり、その状態が5s以上継続した場合、警報表示と温度出力は自動的に復帰します。


注. 複数のアラームが同時に発生した場合は、表示優先度の高いものを表示します。

優先順位：①A10、②A11、③A20、④A21、⑤A22、⑥A23、⑦A30

●各種警報の表示方法について

設定モードで設定したパラメータに従って、本体はアラーム表示を行います。アラーム表示は、アラーム番号と検出値を交互に本体に表示します。

例：分岐出力4が異常電流遮断された場合




注. 複数のアラームが同時に発生した場合は、表示優先度の高いものを表示します。
 優先順位：①A10、②A11、③A20、④A21、⑤A22、⑥A23、⑦A30

●各種警報からのリセット(復帰)方法について

各種警報が出た場合は、警報の原因を取り除き、本体のリセットキー(RES)を3秒以上押してください。下記のような表示となり、警報状態からリセット(復帰)できます。

注. 温度出力のみ、警報の設定値を下回ると自動的に警報状態からリセット(復帰)されます。



●通信機能(形S8M-CP04-R/CP04-RSのみ)

RS-232Cポートを内蔵しており、専用サポートツールを使用してパラメータ設定やモニタ、分岐回路の遮断操作、リセット操作ができる他、ネットワークからの遠隔監視、遠隔操作も可能です。

種類	RS-232C
通信方式	半二重
同期方式	調歩同期
通信速度	4800、9600bps
伝送コード	ASC II
データビット長	7、8ビット
ストップビット長	1、2ビット
誤り検出	垂直パリティおよびBCC
パリティチェック	なし、偶数、奇数
プロトコル	CompoWay/F

●サポートツール(形S8M-CP04-R/CP04-RSのみ)

通信仕様付きタイプ専用の設定、モニタツールです。パラメータの設定や、稼働状況のモニタ、パラメータのファイル管理を行うことができます。

〈サポートソフト機能一覧〉

- ・各パラメータ設定値の書き込み/読み込み
- ・現在値モニタ
- ・ステータスモニタ(遮断状態、正常/異常)

対応OS：Windows 2000/XP

サポートツールは、以下のアドレスよりダウンロードできます。

www.fa.omron.co.jp


外形寸法

■CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位:mm)

■本体

■CADデータ





注. 上図は、形S8M-CP04-RSです。

■レール取り付け用別売品 (◎印の機種は標準在庫機種です。)

●支持レール(アルミ製)

形PFP-100N
形PFP-50N

CADデータ





形式	標準価格(¥)
◎形PFP-100N	910
◎形PFP-50N	505

●支持レール(アルミ製)

形PFP-100N2

CADデータ





形式	標準価格(¥)
◎形PFP-100N2	1,180

●止め金具(エンドプレート)

形PFP-M

CADデータ



形式	標準価格(¥)
◎形PFP-M	77

正しくお使いください

⚠ 注意

軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。分解、改造、修理したり内部に触れたりしないでください。



軽度の火傷が稀に起こる恐れがあります。通電中や電源を切った直後は製品本体に触らないでください。



発火が稀に起こる恐れがあります。端子ねじは規定トルクで締めてください。

電源入力端子：M4 1.08N・m(9.6in. lb.)

分岐出力端子：M3.5 0.8~1.0N・m(7.2 to 8.8in. lb.)



軽度の感電、発火、機器の故障が稀に起こる恐れがあります。製品の中に金属、導線または、取り付け加工中の切粉などが入らないようにしてください。




本製品の破損が起こり得ます。電源入力端子の極性を間違えないように配線してください。



安全上の要点

●取り付け方法

- ・取り付けにあたっては機器の長期信頼性を向上させるために、放熱に十分留意してください。自然対流方式ですので、本体周囲の対流するように取り付けてください。
- ・取り付け状態によっては放熱性が悪化し、稀に内部部品が劣化・破損する恐れがあります。標準取り付け方向以外の取り付けはしないでください。
- ・形S8Mを2台以上並べる時は密着取り付けが可能ですが、入力側に接続するスイッチング電源のような発熱体とは下記のような間隔を取ってください。



*1. 空気の対流
*2. 75mm以上

*3. 75mm以上
*4. 10mm以上

●配線

- ・操作時に軽度の感電が稀に起こる恐れがあります。端子台にはカバーを装着して使用してください。
- ・軽度の発火が万一の場合起こる恐れがあります。入出力端子など誤配線のないように接続してください。
- ・配線材の発熱が内部部品の温度を上昇させ、部品の劣化や破損する恐れがあります。使用する電流に合わせた線材を選定してください。また配線材の発熱・発火を防ぐために下記の配線材、トルク、電線被覆の剥きしろを推奨します。

推奨使用線径

項目	推奨使用線径	線種	トルク	剥きしろ
電源入力端子	AWG14 (2.081mm ²)×2本	単線・撚り線	1.08N・m (9.6in.lb.)	8~10mm
分岐出力端子	AWG16~20 (1.309~0.517mm ²)		0.8~1.0N・m (7.2 to 8.8in.lb.)	6~7mm
その他の端子	AWG18~26 (0.823~0.129mm ²)		—	10mm

- ・端子ねじ締めつけ時に100N以上の力で端子台を押さえつけないでください。
- ・通電前には、加工時に覆ったシートなどを必ず取り外して放熱に支障がないことをご確認ください。

●設置環境

- ・振動・衝撃の激しい場所では使用しないでください。特にコンタクタなどの装置は振動源になりますので、周囲から極力離して設置してください。また、エンドプレート(形PFP-M)を本体の両端に取りつけてください。
- ・強い高周波ノイズやサージを発生する機器から離して取りつけてください。

●使用環境および保管環境

- ・周囲温度-25~+65℃、相対湿度25~90%で保管してください。
- ・内部部品の劣化・破損が稀に起こる恐れがあります。ディレーティング範囲を超える状態(ディレーティング曲線(5ページを参照ください)の①の部分)では使用しないでください。
- ・UL508Listing適合のための周囲温度(Surrounding Air Temperature)は50℃です。
- ・相対湿度が25~85%の場所で使用してください。
- ・直射日光のあたる場所では使用しないでください。
- ・製品内に液体や異物、腐食性ガスが入る可能性のある場所では使用しないでください。

●入力電圧について

入力電圧範囲：DC19.2~26.4V

- ・形S8M本体は異常電圧保護機能を持っており、DC28.8V以上の入力電圧が印加されると、すべての分岐出力を遮断します。しかしあらゆる場合の高電圧から負荷および内部が保護できるものではありません。入力電圧は定格範囲内でご使用ください。
- ・逆ピーク起電力が発生するような負荷に対しては異常電圧保護動作で遮断する場合があります。
- ・形S8MはDC入力機器です。電源入力端子にAC電源を接続しないでください。

●入力側に接続する電源の選定について

- ・入力側に接続する電源ユニットの過電流保護特性によっては電圧低下を招き、遮断する場合があります。
- ・電源ユニットの容量が負荷に比べて小さい場合は、その過電流特性によって形S8Mが起動できなかつたり、電圧低下を招き遮断したりすることがあります。接続された装置へ流れるそれぞれの最大使用電流の合計値に、10~12Aを加算した電流が供給できる電源ユニットを選定ください。
- ・電源ユニットの2次側電圧の立ち上り/立ち下りが遅い場合は、その過電流保護特性によって形S8Mが起動できなかつたり、電圧低下を招き遮断したりすることがあります。

●遮断性能について

- ・異常遮断した場合は、必ずその原因を取り除いた後に、リセット復帰させるようにしてください。
- ・定電力動作するような負荷を使用する場合、電源OFF時に遮断することがあります。
- ・万一の場合、内部部品の劣化・破損が考えられますので、遮断と復帰を必要以上に繰り返さないでください。
- ・遮断性能は使用周囲温度によって保証されています。ディレーティング範囲内(5ページを参照ください)で使用ください。

●耐電圧試験

- ・形S8Mは、電源入力端子と分岐出力端子一括、信号出力端子一括、外部信号遮断入力端子一括、通信端子一括の相互間で、AC500V 1分間の耐圧試験に耐えられるように設計されています。
- ・試験機のスイッチでいきなりAC500Vを印加または遮断すると発生するインパルス電圧により万一の場合、製品が破損することがあります。印加電圧は試験機のボリュームで徐々に変化させてください。
- ・それぞれの規定の端子に一括で印加できるように、必ず端子間を短絡してください。
- ・電源入力端子-分岐出力端子間是非絶縁です。耐電圧などの絶縁評価は入出力間にて実施しないでください。

●外部信号遮断入力について

この機能の使用にあたっては、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号：SGTC-701)で操作方法を確認した上で設定を行ってください。

●表示機能について

電圧検出機能は、電源の入力端子部の電圧を監視しています。正確な出力電圧を確認する場合は、分岐出力端子の電圧を測定してください。

●バックアップ機器との接続について


- ・弊社の形S8Tシリーズのようなバックアップ機器を使用する場合は以下の点に注意してください。
- ・形S8Mの出力側でバックアップ機器を接続した場合、内部回路を通して他分岐出力へバックアップすると同時に、内部損失による劣化・破損が考えられます。バックアップの機器と併用する場合は、必ず電源入力側に接続ください。
- ・形S8Mの入力側でバックアップ機器を接続した場合、内部の消費電力によりバックアップ時間が通常より短くなります。バックアップをする場合は必ずバックアップ時間を確認ください。

●スタートアップフィルタの機能について


形S8Mの出力側にリレーなどを接続してON/OFF制御される場合は、スタートアップフィルタ機能が動作しませんので稀に遮断動作することがあります。

●形S8Mの接続について

下記のような複数台の接続が可能です。



形S8Mの出力側に形S8Mをつなぐような直列の接続はできません。



■故障とお考えになる前に

形S8Mが正常に動作しない場合、下記の要因が考えられます。該当項目についてお確かめください。

どこで	現象	内容	確認事項
設置時	支持レール(DINレール)に取りつけたか、本体の下側が浮いている。	本体のレールストップが、うまく装着されていない。	レールストップがカチッと音がするまで押し込んだか確認してください。
パラメータ設定時	設定したい警報値が表示されない。	プロテクトレベルによって操作が制限されている。	プロテクトレベルの設定を変更してください。
	設定値を変更したのに変更されていない。	設定値の確定ができていない。	アップ/ダウンキーで数値変更後、モードキーを押して、数値が点滅する設定値確定ができたか確認してください。
設備立上時	過電圧、不足電圧警報の設定後に運転モードに移行すると、警報出力し解除できない。	不足電圧と過電圧の設定を逆にした可能性がある。	設定モードに移行して設定を確認してください。
	テストモードで“ON”を点滅表示しているのに通電しない。	“ON”の点滅表示はON動作する待機状態を示します。	モードキーを押せば接続状態となり、通電を開始します。通電状態では“OFF”の点滅表示となります。
	テストモードで電源を切り、再投入したら通電しなくなった。	テストモードで電源がOFFされると、安全確保のためすべての分岐出力は遮断状態となる仕様です。	テストモードで全分岐出力の接続を実行するか、または分岐出力ごとに接続処理を実施してください。
運転時	テストモードで通電させたら、すぐに遮断され、再度通電できなくなった。	動作表示LEDが赤色点灯していないか確認してください。遮断電流以上の電流が流れた可能性があります。	出力の配線などに問題がないか確認してください。問題がなければリセットキーを3秒以上押ししてください。
	温度表示値が周囲温度と明らかに異なる。	形S8Mは内部の温度を検出していますので、条件により周囲温度より5~10deg程度高くなります。	冷却装置などの制御信号として使う場合は、「形S8M ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTC-701)の換算グラフを参考にして警報値を設定ください。
	警報出力したので、状態を確認し原因を取り除いたが、警報表示出力が解除されない。	形S8Mは一時的な異常を見逃さないため、一度警報が出ると、解除されても表示が保持されます。	リセットキーを3秒以上押せば解除できます。
	ピーク電流値が表示されず、表示が“——”となる。	計測できる範囲を超えた可能性があります。	運転モードで「ピーク電流値のクリア」を実施してください。
分岐出力遮断時	設計的にはそれほど電流が流れないはずなのに、通電を開始するとすぐに遮断される。	異常電流検出の種類が「瞬時」に設定されていることが考えられます。「瞬時」の設定では検出速度が速いので、装置動作時の過大電流を検出して遮断している可能性があります。	異常電流の種類を「瞬時」から「標準」に変更するか、または遮断電流値を上げてください。
	遮断後、すぐにリセット復帰ができない。	出力側にたくさんの装置を接続していることが考えられます。装置が多いほど、動作時の電流が大きくなります。	装置への接続を分けて、形S8Mのスタートアップシーケンス機能を使ってください。
保守/メンテナンス時	リセット復帰させたのにすぐにまた遮断される。	形S8Mは内部回路の保護のため、遮断してからリセット復帰を繰り返すと、再度リセットさせるまでに最低15s以上必要です。	リセットキーを3秒以上押し、“RST表示がされたら、遮断から15s以上経つとリセット復帰できます。
	積算稼働時間警報が出力したので装置をチェックし、他の部品を交換したが、警報が解除できない。	最初に遮断した原因が取り除かれていないことが考えられます。リセット復帰後、再び過大な電流が流れた可能性があります。	遮断の原因を取り除いて、リセットキーを3s以上押ししてください。
保守/メンテナンス時	積算稼働時間警報が出力したので装置をチェックし、他の部品を交換したが、警報が解除できない。	形S8Mは稼働時間を積算します。警報解除のためには、この時間を0に戻す必要があります。	積算稼働時間のクリアをしてください。

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」ご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ① 「当社商品」: 「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ② 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器カタログ、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③ 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④ 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤ 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑥ 上記3. ⑤(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間: ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容: 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外: 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室



0120-919-066

携帯電話・IP電話などではご利用いただけませんので、右記の電話番号へおかけください。

055-982-5015
(通話料がかかります)

受付時間：9:00～19:00 (12/31～1/3を除く)



オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。



その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。 www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご用命は