

形S8VMシリーズからの置き換え金具


(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

置き換え元 取り付け方法	置き換え元：形S8VM	置き換え先：形S8FS-G	置き換え金具		
	受注終了機種	推奨代替機種	形式	標準価格(¥)	掲載ページ
底面取り付け	形S8VM-015□□	形S8FS-G015□□	◎形S82Y-FSG-B01	770	2 ページ
	形S8VM-030□□	形S8FS-G030□□			
	形S8VM-050□□	形S8FS-G050□□	◎形S82Y-FSG-B02	770	3 ページ
	形S8VM-100□□	形S8FS-G100□□	◎形S82Y-FSG-B03	880	4 ページ
	形S8VM-150□□	形S8FS-G150□□	◎形S82Y-FSG-B04	935	5 ページ
	形S8VM-300□□	形S8FS-G300□□	◎形S82Y-FSG-B05	935	6 ページ
	形S8VM-600□□	形S8FS-G600□□	◎形S82Y-FSG-B07	1,490	7 ページ
	形S8VM-015□□ + 形S82Y-VM10B	形S8FS-G015□□	◎形S82Y-FSG-B11	660	8 ページ
	形S8VM-030□□ + 形S82Y-VM10B	形S8FS-G030□□			
	形S8VM-050□□ + 形S82Y-VM10B	形S8FS-G050□□			
	形S8VM-100□□ + 形S82Y-VM20B	形S8FS-G100□□	◎形S82Y-FSG-B12	715	9 ページ
	形S8VM-150□□ + 形S82Y-VM20B	形S8FS-G150□□			
	形S8VM-300□□ + 形S82Y-VM30B	形S8FS-G300□□	◎形S82Y-FSG-B13	990	10 ページ
	形S8VM-600□□ + 形S82Y-VM60B	形S8FS-G600□□	◎形S82Y-FSG-B14	1,320	12 ページ
正面取り付け	形S8VM-015□□ + 形S82Y-VM10F	形S8FS-G015□□	◎形S82Y-FSG-F33	1,050	13 ページ
	形S8VM-030□□ + 形S82Y-VM10F	形S8FS-G030□□			
	形S8VM-050□□ + 形S82Y-VM10F	形S8FS-G050□□			
	形S8VM-100□□ + 形S82Y-VM10F	形S8FS-G100□□	◎形S82Y-FSG-F34	1,320	15 ページ
	形S8VM-150□□ + 形S82Y-VM10F	形S8FS-G150□□	◎形S82Y-FSG-F35	1,430	16 ページ
	形S8VM-300□□ + 形S82Y-VM30F	形S8FS-G300□□	◎形S82Y-FSG-F36	1,100	17 ページ
	形S8VM-600□□ + 形S82Y-VM60F	形S8FS-G600□□	◎形S82Y-FSG-F38	1,430	18 ページ
側面取り付け	形S8VM-015□□	形S8FS-G015□□	◎形S82Y-FSG-S21	825	19 ページ
	形S8VM-030□□	形S8FS-G030□□			
	形S8VM-050□□	形S8FS-G050□□	◎形S82Y-FSG-S22	990	20 ページ
	形S8VM-100□□	形S8FS-G100□□	◎形S82Y-FSG-S23	1,100	21 ページ
	形S8VM-150□□	形S8FS-G150□□	◎形S82Y-FSG-S24	1,210	22 ページ
	形S8VM-300□□	形S8FS-G300□□	◎形S82Y-FSG-S25	935	23 ページ
	形S8VM-600□□	形S8FS-G600□□	形S82Y-FSG-S26	825	24 ページ
	形S8VM-300□□ + 形S82Y-VM30S	形S8FS-G300□□	◎形S82Y-FSG-B13	990	25 ページ
	形S8VM-600□□ + 形S82Y-VM60S	形S8FS-G600□□			

形S8VMシリーズからの置き換え金具

底面取り付け

形S82Y-FSG-B01




CADデータ

置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	<p><形S8VM-015□□> <形S8VM-030□□></p>
取り付け方法	<p>① 同梱ねじ ② 推奨締め付けトルク M3 : 0.54N·m</p> <p>注. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ


形S8VM-015□□



形S8VM-030□□



形S82Y-FSG-B02




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B01を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B02とは形状が異なります。 2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>

●FROM/TOの取り付け寸差データ



■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-050□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-B03




CADデータ

置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B01を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B03とは形状が異なります。 注2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FSG+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-100□□



形S82Y-FSG-B04




CADデータ

置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B01を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B04とは形状が異なります。 2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>

●FROM/TOの取り付け寸法差データ



■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-150□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-B05



CADデータ




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B06を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B05とは形状が異なります。 2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-300□□



形S82Y-FSG-B07




置き換え金具のねじ穴を使用

加工寸法	
取り付け方法	<p>注. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>

●FROM/TOの取り付け寸法差データ



■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-600□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-B11




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ


形S8VM-015□□+形S82Y-VM10B





形S8VM-030□□+形S82Y-VM10B



形S8VM-050□□+形S82Y-VM10B



形S82Y-FSG-B12




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	<p>Dimensional drawing of the mounting hole for the replacement terminal block. Dimensions include: hole diameter M3, distance from left edge to hole center 5±0.2, distance between hole centers 182±0.2, and hole depth 20±0.2.</p>
取り付け方法	<p>Diagram showing the installation of the replacement terminal block onto the terminal block. Step 1 shows the terminal block being inserted into the mounting hole. Step 2 shows the terminal block being secured with a screw. Labels include 同梱ねじ (included screw) and 推奨締め付けトルク M3: 0.54N・m (recommended tightening torque M3: 0.54N・m).</p> <p>注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B11を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B12とは形状が異なります。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-100□+形S82Y-VM20B





形S8VM-300□+形S82Y-VM20B



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-B13





CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-300□□+S82Y-VM30B></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-300□□+S82Y-VM30S 形S8VM-600□□+S82Y-VM60S></p> </div> </div>
取り付け方法	<p>注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B11を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B13とは形状が異なります。</p>



●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ


形S8VM-300□□+形S82Y-VM30B



形S8VM-300□□+形S82Y-VM30S





形S8VM-600□□+形S82Y-VM60S



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-B14





CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■形S8FS-G+置き換え金具、〔 〕形S8VMシリーズ



正面取り付け

形S82Y-FSG-F33




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ






形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S8VM-030□□




形S82Y-FSG-F34




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用

加工寸法



取り付け方法




注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-F33を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-F34とは形状が異なります。

●FROM/TOの取り付け寸法差データ


■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-100□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-F35




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-F33を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-F35とは形状が異なります。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■形S8FS-G+置き換え金具、〔 〕形S8VMシリーズ

形S8VM-150□□



形S82Y-FSG-F36




CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-F37を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-F36とは形状が異なります。</p>

● FROM/TOの取り付け寸法差データ




■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-300□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-F38





CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>推奨締め付けトルク M4: 1.2N·m</p> <p>注. 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-F37を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-F38とは形状が異なります。</p>

●FROM/TOの取り付け寸法差データ


■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-600□□



側面取り付け

形S82Y-FSG-S21



CADデータ




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-015□□></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-030□□></p> </div> </div>
取り付け方法	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> <p>同梱ねじ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p> <p>推奨締め付けトルク M3 : 0.54N・m</p> </div> </div> <p>注1. 本図は、類似製品の形 S82Y-FSG-S22 を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-S21とは形状が異なります。 注2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-015□□




形S8VM-030□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-S22




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、〔 〕 形S8VMシリーズ


形S8VM-050□□



形S82Y-FSG-S23



CADデータ




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形 S82Y-FSG-S22 を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-S23とは形状が異なります。 注2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>

●FROM/TOの取り付け寸法差データ


■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-100□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-S24




CADデータ

置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形 S82Y-FSG-S22 を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-S24とは形状が異なります。 2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>


●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-150□□



形S82Y-FSG-S25




置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注1. 本図は、類似製品の形 S82Y-FSG-S22 を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-S25とは形状が異なります。 注2. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>

●FROM/TOの取り付け寸差データ



■形S8FS-G+置き換え金具、□形S8VMシリーズ

形S8VM-300□□



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S82Y-FSG-S26




CADデータ

置き換え金具のねじ穴を使用	
加工寸法	
取り付け方法	<p>注. 電源本体と干渉しないよう、使用するねじの長さにご注意ください。</p>



●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-600□□



形S82Y-FSG-B13





CADデータ

置き換え金具の取付け穴を使用	
加工寸法	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-300□□+S82Y-VM30B></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><形S8VM-300□□+S82Y-VM30S 形S8VM-600□□+S82Y-VM60S></p> </div> </div>
取り付け方法	<p>注: 本図は、類似製品の形S82Y-FSG-B11を使用した場合の取り付け方で、形S82Y-FSG-B13とは形状が異なります。</p>



●FROM/TOの取り付け寸法差データ

■ 形S8FS-G+置き換え金具、□ 形S8VMシリーズ

形S8VM-300□□+形S82Y-VM30B




形S8VM-300□□+形S82Y-VM30S



形S8VMシリーズからの置き換え金具

形S8VM-600□□+形S82Y-VM60S



オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ① 「当社商品」: 「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ② 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含まれます。
- ③ 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④ 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤ 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。
従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途)
(b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
(c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
(d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等」記載の商品は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間: ご購入後1年間といたします。(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- ② 保証内容: 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外: 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
(b) 「利用条件等」から外れたご利用
(c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
(d) 「当社」以外による改造、修理による場合
(e) 「当社」以外によるソフトウェアプログラムによる場合
(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザー購入価格を表示したものではありません。
- 本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp)の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

- 製品に関するお問い合わせ先
お客様相談室

0120-919-066

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

▼チャットはこちら

オムロンFAクイックチャット
www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバーズ限定)

■営業時間：9:00～17:00(12:00～13:00除く) ■営業日：平日

※営業時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

- その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご用命は