


検出距離50mmの長距離形



⚠ 3ページの「正しくお使いください」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。)

形状	検出距離	出力形式	形式	標準価格(¥)
円柱型 (平面取付)		直流3線式 NO	○形TL-LP50 1M	57,400
		交流2線式 NO	○形TL-LY50 1M	65,100

注. 異周波タイプも準備しています。形式は形TL-L□50Bとなります。

定格／性能


項目	形式	形TL-LP50	形TL-LY50
検出距離		50mm±10%	
設定距離		0~40mm	
応差		検出距離の10%以下	
検出物体		磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。[特性データ]→次ページ参照)	
標準検出物体		鉄100×100×1mm	
応答時間		15ms以下	25ms以下
電源電圧(使用電圧範囲*)		DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)	AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz
消費電流		10mA以下(無負荷時)	—
漏れ電流		—	[特性データ]→次ページ参照
制御出力	開閉容量	NPNオープンコレクタ出力 200mA以下(DC30V以下)	10~200mA
	残留電圧	3V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)	[特性データ]→次ページ参照
表示灯		動作表示(赤色)	
動作モード(検出物体接近時)		NO 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→3ページ参照	
周囲温度		動作時、保存時：各-25~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)	
周囲湿度		動作時、保存時：各35~95%RH(ただし、結露しないこと)	
温度の影響		-25~+70°Cの温度範囲内で+23°C時の検出距離の±10%以下	
電圧の影響		定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下	
絶縁抵抗		50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間	
耐電圧		AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間	AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)		10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h	
衝撃(耐久)		1,000m/s ² X、Y、Z各方向 10回	
保護構造		IEC規格 IP67	
接続方式		コード引き出しタイプ(標準コード長1m)	
質量(梱包状態)		約1.4kg	
材質	ケース	アルミダイカスト	
	検出面	ポリエステル	
付属品		取扱説明書	

*形TL-LP50はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源も使用可能です。

特性データ(参考値)


検出領域

形TL-LP/-LY




漏れ電流特性

形TL-LY50




残留電圧特性

形TL-LY50 AC100V時




形TL-LY50 AC200V時




検出物体の大きさ
と材質による影響

形TL-LP/-LY




円柱型検出物体の
径と材質による検出距離

形TL-LP/-LY



検出物体の厚さと
材質による検出距離

形TL-LP/-LY



入出力段回路図

直流3線式

動作モード	形式	タイムチャート	出力回路
NO	形TL-LP50		

交流2線式

動作モード	形式	タイムチャート	出力回路
NO	形TL-LY50		

正しくお使いください

警告

本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。




使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●設計時

周囲金属の影響


周囲金属に対しては、下表の寸法以上離して使用ください。




相互干渉

対向または並列設置で使用する場合は表中に示した値以上離してご使用ください。

対向取り付け



対向取り付け



(単位：mm)



形式	寸法	A	B
形TL-L□50		1,000(500)	700(176)

注。()内の値は、異周波の機種と組み合わせた場合の値です。

外形寸法

形TL-LP50
形TL-LY50

(単位：mm)
指定なき寸法公差：公差等級 IT16



*1. ビニルキャブタイヤコード：形TL-LP50：ビニル絶縁丸形コード φ9.4、3芯(導体断面積:0.75mm²、絶縁体径:φ2.8mm) 標準1m
形TL-LY50：ビニル絶縁丸形コード φ9.2芯(導体断面積:0.75mm²、絶縁体径:φ2.8mm) 標準1m
*2. PF1/2コード保護管をご使用の際は六角ナットを除去してください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」: 「当社」のF Aシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」: 「当社商品」に関する、ベスト制御機器カタログ、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものを含みます。
- (3) 「利用条件等」: 「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」: 「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご購入およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、()定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、()「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、()利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、()「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。

- (5) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
 - (a) 高い安全性が必要とされる用途(例: 原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途)
 - (b) 高い信頼性が必要な用途(例: ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
 - (c) 厳しい条件または環境での用途(例: 屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
 - (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- (6) 上記3.(5)(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- (1) 保証期間 ご購入後1年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
- (2) 保証内容 故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
 - (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
 - (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
 - (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
 - (b) 「利用条件等」から外れたご利用
 - (c) 本ご承諾事項3. ご利用にあたってのご注意に反するご利用
 - (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
 - (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
 - (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。

「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。

ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

本製品の内外、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-919-066**

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015**(通話料がかかります)

営業時間: 8:00 ~ 21:00

営業日: 365日

FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。