

オートフォーカス・マルチコードリーダー

MicroHAWK V430-Fシリーズ

オートフォーカスにより、
距離の異なるコードを1台で読取り可能

- クラス最小・最軽量*
- WebLinkで簡単設定
- オートフォーカス機能搭載
- IP65/67準拠
- Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™、PROFINETに対応

* オートフォーカス機能付き固定式マルチコードリーダー、
120万画素以上のクラスの場合。
2019年10月現在、当社調べ



種類／標準価格

コードリーダー代表的な機種

形状	画素数	視野*	読取り距離*	照明	形式	標準価格 (¥)
 スタンダード照明  リング照明	500万画素 (2592×1944) (カラー)	広視野	オートフォーカス 50～300mm	スタンダード照明、 白色	V430-F000W50C-SWX	オープン 価格
		中視野		スタンダード照明、 白色	V430-F000M50C-SWX	
	120万画素 (1280×960) (モノクロ)	広視野	オートフォーカス 50～300mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F000W12M-SRX	
		中視野		スタンダード照明、 赤色	V430-F000M12M-SRX	
		狭視野	オートフォーカス 40～150mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F000N12M-SRX	
		狭視野・ 長距離	オートフォーカス 75～1160mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F000L12M-SRX	
		中視野	オートフォーカス 50～300mm	リング照明、赤色	V430-F000M12M-RRX	
		狭視野	オートフォーカス 40～150mm	リング照明、赤色	V430-F000N12M-RRX	
	30万画素 (752×480) (モノクロ)	中視野	オートフォーカス 50～300mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F000M03M-SRX	
		中視野	固定焦点 50mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F050M03M-SRX	
		中視野	固定焦点 81mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F081M03M-SRX	
		中視野	固定焦点 102mm	スタンダード照明、 赤色	V430-F102M03M-SRX	

* 読取り距離、視野の詳細は、11ページの「読取り範囲」をご確認ください。

コードリーダーの形式構成

代表的な機種を表にない形式をご希望の場合は、組み合わせ表をご覧くださいのうえ、当社営業員までお問い合わせください。

カテゴリ:

(1) 固定焦点カメラ


- a) 形V430-F 120万画素・30万画素 モノクロ固定焦点カメラ(広視野・中視野)
- b) 形V430-F 500万画素 カラー固定焦点カメラ(広視野・中視野)
- c) 形V430-F 120万画素 モノクロ固定焦点カメラ(狭視野)

(2) オートフォーカスカメラ

- a) 形V430-F 30万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50～300mm)
- b) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野：50～300mm、狭視野：40～150mm)
- c) 形V430-F 500万画素 カラーオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50～300mm)
- d) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(リング照明) (中視野：50～300mm、狭視野：40～150mm)
- e) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(長距離：75～1160mm)

用語解説

●スタンダード照明



●リング照明



●ソフトウェアライセンス

プラスモード：ラベルなどコントラストの高いコードに適しています。

Xモード：印字グレードの低いコードやDPMに適しています。

1a) 形V430-F 120万画素・30万画素 モノクロ固定焦点カメラ(広視野・中視野)：選択可能な組み合わせ
形V430-F[XXX][Y][ZZZ]-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
XXX	読取り距離 (mm)	050	固定焦点 50mm
		064	固定焦点 64mm
		081	固定焦点 81mm
		102	固定焦点 102mm
		133	固定焦点 133mm
		190	固定焦点 190mm
		300	固定焦点 300mm
Y	視野	W	広視野 (5.2mm焦点距離レンズ)
		M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
ZZZ	画素数	03M	752×480 (30万画素)、モノクロセンサ、グローバルシャッター
		12M	1280×960 (120万画素)、モノクロセンサ、グローバルシャッター
L	照明タイプ	N	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) * 外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		R	赤色
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

1b) 形V430-F 500万画素 カラー固定焦点カメラ(広視野・中視野) : 選択可能な組み合わせ

注. 500万画素カラーカメラでは、照明なしまたは白色照明のオプションのみお選びいただけます。

形V430-F[XXX][Y]50C-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
XXX	読取り距離 (mm)	050	固定焦点 50mm
		064	固定焦点 64mm
		081	固定焦点 81mm
		102	固定焦点 102mm
		133	固定焦点 133mm
		190	固定焦点 190mm
		300	固定焦点 300mm
Y	視野	W	広視野 (5.2mm焦点距離レンズ)
		M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
L	照明タイプ	N	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) * 外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

1c) 形V430-F 120万画素 モノクロ固定焦点カメラ(狭視野) : 選択可能な組み合わせ

注. 固定焦点の狭視野レンズオプションは、120万画素モノクロカメラでのみお選びいただけます。

形V430-F[XXX]N12M-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
XXX	読取り距離 (mm)	400	固定焦点 400mm
L	照明タイプ	N	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) * 外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		R	赤色
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

2a) 形V430-F 30万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50~300mm) : 選択可能な組み合わせ

形V430-F000[Y]03M-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
Y	視野	W	広視野 (5.2mm焦点距離レンズ)
		M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
L	照明タイプ	N	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明 (内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) * 外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		R	赤色
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

V430-F

2b) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野：50～300mm、狭視野：40～150mm)
：選択可能な組み合わせ

形V430-F000[Y]12M-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
Y	視野	W	広視野 (5.2mm焦点距離レンズ)
		M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
		N	狭視野 (16mm焦点距離レンズ)
L	照明タイプ	N	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) *外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		R	赤色
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

2c) 形V430-F 500万画素 カラーオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50～300mm)：選択可能な組み合わせ

注. 狭視野オートフォーカスレンズオプションは、モノクロカメラでのみお選びいただけます。

形V430-F000[Y]50C-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
Y	視野	W	広視野 (5.2mm焦点距離レンズ)
		M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
L	照明タイプ	N	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) *外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード

2d) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(リング照明)(中視野：50～300mm、狭視野：40～150mm)
：選択可能な組み合わせ

注. リング照明タイプは、オートフォーカス、中視野および狭視野レンズ、120万画素モノクロカメラでのみお選びいただけます。

形V430-F000[Y]12M-R[C]X

記号	分類	コード	意味
Y	視野	M	中視野 (7.7mm焦点距離レンズ)
		N	狭視野 (16mm焦点距離レンズ)
C	リング照明の照明色	R	赤色
		W	白色

2e) 形V430-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(長距離：75～1160mm)：選択可能な組み合わせ

注. 長距離オートフォーカスレンズオプションは、120万画素モノクロカメラでのみお選びいただけます。


形V430-F000L12M-[L][C][P]

記号	分類	コード	意味
L	照明タイプ	N	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LEDなし)
		S	スタンダード照明(内側照明白色LED×4/赤色LED×4、外側LED×8) *外側LEDの色調は、"外側LEDの照明色"で選択可能です
C	スタンダード照明 外側LEDの照明色	N	外側LEDなし
		R	赤色
		W	白色
P	ソフトウェアライセンス	P	プラスモード
		X	Xモード


取付け金具

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	L字型ブラケット(角度調整可能)	V430-AM0	オープン価格
	カメラマウントブラケット	V430-AM1	オープン価格
	カメラマウントスタンド	V430-AM2	オープン価格
	カメラマウント(上下左右可動)	V430-AM3	オープン価格
	絶縁マウントキット (ナイロン製ネジおよびワッシャ付属)	V430-AM4	オープン価格

スタンダード照明用 光学オプション

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	交換用フロントカバー	V430-AF10 *1	オープン価格
	拡散板	V430-AF11 *1	オープン価格
	偏光板	V430-AF12 *1	オープン価格
	YAGフィルタ (コードリーダの周囲に取付けられたレーザ製品からの レーザ光の妨害を防ぐためのフィルタ)	V430-AF4	オープン価格
	ESDセーフカバー (静電気放電(ESD)により他の電子デバイスに 損傷を与えないことを目的としたカバー)	V430-AF5	オープン価格
	赤色フィルタ付きフロントカバー (赤色光のみを透過させたいときに使用)	V430-AF6	オープン価格


V430-F

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	青色フィルタ付きフロントカバー (青色光のみを透過させたいときに使用)	V430-AF7	オープン価格


*1. このデータシートで記載している、形V430-AF10、形V430-AF11、形V430-AF12は、MicroHAWK V/F4□□0-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリです。旧機種のV430-F□□□□□□□□□□□□□□に対応しているアクセサリは、形V430-AF0、形V430-AF1、形V430-AF2です。
ご使用機種の形式に基づいて、表から正しいアクセサリを選択してください。

アクセサリ	新機種のコードリーダ形式 V430-F□□□□□□□□□□□□□□	旧機種のコードリーダ形式 V430-F□□□□□□□□□□
交換用フロントカバー	V430-AF10	V430-AF0
拡散板	V430-AF11	V430-AF1
偏光板	V430-AF12	V430-AF2

スタンダード照明用 光源オプション(外側LED)

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	赤色LED	V430-ALR	オープン価格
	白色LED	V430-ALW	オープン価格
	青色LED	V430-ALB	オープン価格
	赤外LED	V430-ALI	オープン価格

リング照明用 光学オプション

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	交換用フロントカバー(リング照明用) (拡散板は付属していません) *1	V430-AF0R	オープン価格
	拡散板(リング照明用) (フロントカバーは付属していません) *2	V430-AF1R	オープン価格
	偏光板(リング照明用) *3	V430-AF2R	オープン価格

注1. リング照明タイプのV430には、標準で拡散板が取り付けられています。
拡散板を交換される場合は、拡散板(リング照明用)形V430-AF1Rをご購入下さい。
2. 拡散板(リング照明用)には、フロントカバーは付属していません。
フロントカバーを交換される場合は、交換用フロントカバー(リング照明用)形V430-AF0Rをご購入下さい。
3. 偏光板(リング照明用)は、偏光板とフロントカバーが一体の構造です。



リング照明用 光源オプション

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	赤色LED(リング照明用)	V430-ALRR	オープン価格
	白色LED(リング照明用)	V430-ALWR	オープン価格
	青色LED(リング照明用)	V430-ALBR	オープン価格
	赤外LED(リング照明用)	V430-ALIR	オープン価格

光学オプション(スタンダード照明)

形状	種類	形式	標準価格(¥)
	ライトアングルミラー	V430-AF3	オープン価格

ケーブル

形状	カテゴリ	長さ/仕様	形式	標準価格(¥)
	・Ethernetケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ	1m	V430-WE-1M	オープン価格
		3m	V430-WE-3M	
		5m	V430-WE-5M	
	・Ethernetケーブル(耐屈曲) ・上向きライトアングルコネクタ	3m	V430-WELU-3M	オープン価格
	・Ethernetケーブル(耐屈曲) ・下向きライトアングルコネクタ	3m	V430-WELD-3M	オープン価格
	・I/O(M12)ケーブル(耐屈曲) *3 ・ストレートコネクタ	1m	V430-WQ-1M	オープン価格
		1m	V430-WQF-1M *1	
		3m	V430-WQ-3M	
		5m	V430-WQ-5M	
	・RS-232C - I/O(M12) 2股ケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ	2.7m	V430-WQR-3M *2	オープン価格
	・キーボードウェッジ - I/O(M12) 2股ケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ	2.7m	V430-WQK-3M	
	・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ	3m	V430-W8-3M	オープン価格
		3m	V430-W8F-3M *1	
		5m	V430-W8-5M	
		5m	V430-W8F-5M *1	
	・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲) ・上向きライトアングルコネクタ	3m	V430-W8LU-3M	オープン価格
		3m	V430-W8LUF-3M *1	
	・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲) ・下向きライトアングルコネクタ	3m	V430-W8LD-3M	
		3m	V430-W8LDF-3M *1	
	オムロン製 プログラマブルコントローラ (CS/CJ/NJ) 接続用RS-232Cケーブル	2m	V430-WPLC-2M	オープン価格

*1. フィルタ付ケーブルです。

ノイズの多い環境で使用する場合はフィルタ付きケーブルを使用してください。

*2. 形V430-WQR-3Mはラインナップ拡充に伴う形V430-W2-3Mの形式変更した商品です。旧機種からの機能変更はありませんので、現在ご使用のお客様は継続してご使用いただけます。


*3. I/O(フライングリード)ケーブルV430-W8シリーズの延長ケーブルとして使用可能です。

V430-F

システム構成例

イーサネットで接続する(1)

Ethernetによりコマンドの入力、読取り結果の出力を行います。
トリガはI/O(フライングリード)ケーブルからも入力できます。




番号	種類	形式
1	オートフォーカス・マルチコードリーダ	V430-F
2	Ethernetケーブル	V430-WE-1M/-3M/-5M V430-WELU-3M V430-WELD-3M
3	キーボードウェッジ-I/O (M12) 2股ケーブル	V430-WQK-3M
4	I/O (フライングリード) ケーブル	V430-W8-3M/-5M V430-W8F-3M/-5M V430-W8LU-3M V430-W8LUF-3M V430-W8LD-3M V430-W8LDF-3M

*1. V430-W8ケーブルの延長として、V430-WQケーブル (V430-WQR/V430-WQKを除く) を使用することが可能です。

イーサネットで接続する(2)

Ethernetによりコマンドの入力、読取り結果の出力を行います。
トリガはI/O(フライングリード)ケーブルからも入力できます。




番号	種類	形式
1	オートフォーカス・マルチコードリーダ	V430-F
2	I/O (フライングリード) ケーブル	V430-W8-3M/-5M V430-W8F-3M/-5M V430-W8LU-3M V430-W8LUF-3M V430-W8LD-3M V430-W8LDF-3M
3	Ethernetケーブル	V430-WE-1M/-3M/-5M V430-WELU-3M V430-WELD-3M

*1. モニタ表示が必要でない場合は、運用中にパソコンと接続する必要はありません。

*2. V430-W8 ケーブルの延長として、V430-WQ ケーブル (V430-WQR/V430-WQKを除く) を使用することが可能です。

I/Oで接続する

I/Oによりトリガの入力やOK/NGなどの判定結果の出力を行います。



番号	種類	形式
1	オートフォーカス・マルチコードリーダー	V430-F
2	I/O(フライングリード)ケーブル	V430-W8-3M/-5M V430-W8F-3M/-5M V430-W8LU-3M V430-W8LUF-3M V430-W8LD-3M V430-W8LDF-3M
3	Ethernetケーブル	V430-WE-1M/-3M/-5M V430-WELU-3M V430-WELD-3M


*1. モニタ表示が必要でない場合は、運用中にパソコンと接続する必要はありません。

*2. V430-W8ケーブルの延長として、V430-WQケーブル(V430-WQR/V430-WQKを除く)を使用することが可能です。

RS-232Cで接続する(1)

RS-232Cによりコマンドの入力、読取り結果の出力を行います。

トリガはI/O(フライングリード)ケーブルから入力できます。




番号	種類	形式
1	オートフォーカス・マルチコードリーダ	V430-F
2	RS-232C- I/O (M12) 2股ケーブル	V430-WQR-3M
3	Ethernetケーブル	V430-WE-1M/-3M/-5M V430-WELU-3M V430-WELD-3M
4	I/O(フライングリード)ケーブル	V430-W8-3M/-5M V430-W8F-3M/-5M V430-W8LU-3M V430-W8LUF-3M V430-W8LD-3M V430-W8LDF-3M
5	オムロン製 プログラマブルコントローラ (CS/CJ/NJ) 接続用RS-232Cケーブル	V430-WPLC-2M

- *1. モニタ表示が必要でない場合は、運用中にパソコンと接続する必要はありません。
- *2. オムロン製 CS/CJ/NJシリーズコントローラと接続する場合に必要です。オムロン製 NXシリーズコントローラと接続する場合には不要です。
- *3. V430-W8 ケーブルの延長として、V430-WQ ケーブル (V430-WQR/V430-WQKを除く)を使用することが可能です。

RS-232Cで接続する(2)

RS-232Cによりコマンドの入力、読取り結果の出力を行います。

トリガはI/O(フライングリード)ケーブルから入力できます。




番号	種類	形式
1	オートフォーカス・マルチコードリーダ	V430-F
2	I/O(フライングリード)ケーブル	V430-W8-3M/-5M V430-W8F-3M/-5M V430-W8LU-3M V430-W8LUF-3M V430-W8LD-3M V430-W8LDF-3M
3	Ethernetケーブル	V430-WE-1M/-3M/-5M V430-WELU-3M V430-WELD-3M

- *1. モニタ表示が必要でない場合は、運用中にパソコンと接続する必要はありません。
- *2. PLCのコネクタ形状および信号線(ピンアサイン)を確認の上、V430-W8ケーブルを加工してください。
- *3. V430-W8 ケーブルの延長として、V430-WQ ケーブル (V430-WQR/V430-WQKを除く)を使用することが可能です。

読取り範囲（参考）

読取り範囲は対象物や環境によって変化します。



● 固定焦点の視野(mm) - 広視野レンズ

読取り距離 (mm)	30万画素		120万画素		500万画素	
	横	縦	横	縦	横	縦
50	49	32	53	39	50	38
64	62	39	66	49	63	47
81	76	49	81	61	78	58
102	95	60	101	75	96	72
133	121	78	129	97	124	92
190	171	109	182	136	174	130
300	266	170	283	213	271	202

● 固定焦点の視野(mm) - 中視野レンズ

読取り距離 (mm)	30万画素		120万画素		500万画素	
	横	縦	横	縦	横	縦
50	34	22	36	27	35	26
64	43	27	45	34	43	32
81	53	34	56	42	54	40
102	66	42	70	52	67	50
133	84	54	90	67	86	64
190	119	76	126	95	121	90
300	185	118	196	147	188	140

● 固定焦点の視野(mm) - 狭視野レンズ

読取り距離 (mm)	120万画素	
	横	縦
400	118	88

●オートフォーカスの視野(mm) - 広視野レンズ

読取り距離 (mm)	30万画素		120万画素		500万画素	
	横	縦	横	縦	横	縦
50	51	33	55	41	52	39
100	97	62	103	77	98	73
150	142	90	151	113	144	107
200	187	119	199	149	190	142
250	232	148	247	185	236	176
300	277	177	295	221	282	210

●オートフォーカスの視野(mm) - 中視野レンズ

読取り距離 (mm)	30万画素		120万画素		500万画素	
	横	縦	横	縦	横	縦
50	33	21	36	27	34	25
100	63	40	67	50	64	48
150	92	59	98	73	94	70
200	121	77	129	97	123	92
250	151	96	160	120	153	114
300	180	115	191	144	183	136

●オートフォーカスの視野(mm) - 狭視野レンズ

読取り距離 (mm)	120万画素	
	横	縦
50	16	12
100	31	23
150	45	34

●長距離オートフォーカスの視野(mm)

読取り距離 (mm)	120万画素	
	横	縦
75	24	18
100	31	23
200	60	45
300	89	67
400	118	88
500	147	110
600	176	132
700	204	153
800	233	175
900	262	197
1000	291	218
1200	349	262
1300	378	283
1400	407	305
1500	436	327

注. 長距離オートフォーカスの表には被写界深度をもとにした参考値を含んでいます。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。


定格／性能

形V430-F		形V430-F□□□□03M-□□□	形V430-F□□□□12M-□□□	形V430-F□□□□50C-□□□
適用コード＊1	バーコード	Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX		
	2次元コード	Data Matrix (ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode		
	スタック型コード	PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar (Composite、Stacked)		
読取り性能＊2	読取り桁数	最大の制限なし(バー幅と読取り距離により異なります)		
	エイミング光源	青色LED×2		
	照明	内側LED: 白色×4、赤色×4(波長: 625 nm)		
		外側LED: 赤色または白色×8	外側LED: 赤色または白色×8 (形V430-F□□□□12M-R□□□の場合は赤色または白色×24)	外側LED: 白色×8
	読取り距離／視野	詳細は「読取り範囲」を参照ください。		
	ピッチ角(α)＊3	±30°		
	スキュー角(β)＊3	±30°		
撮像	チルト角(γ)＊3	±180°		
	焦点	液体レンズ式オートフォーカスまたは固定焦点(広視野= 5.2mm、中視野= 7.7mm、狭視野= 16mm)		
	解像度	752(H)×480(V)	1280(H)×960(V)	2592(H)×1944(V)
	カラー／モノクロ	モノクロCMOS	モノクロCMOS	カラー CMOS
	シャッター	グローバル	グローバル	ローリング
	フレームレート	60fps	42fps	5fps
露光時間		50～100,000μs		
画像ロギング		FTP		
トリガ		外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C)		
入出力仕様	入力信号	トリガ入力、新規マスタ: 双方向、光絶縁、4.5～28V定格(10mA、DC 28V時)		
	出力信号	3本: 双方向、光絶縁、1～28V定格(ICE <100mA、DC 24V時、ユーザにより電流制限)		
通信	接続	RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™、PROFINET		
	Ethernet仕様	100BASE-TX / 10BASE-T		
表示灯		PASS(緑)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(赤)、PWR(緑)		
電源電圧		DC24V(使用電圧範囲 スタンダード照明: DC5～30V、リング照明: DC10～30V)＊4		
消費電流		0.18A、DC24V時(最大)		
耐環境性	周囲温度範囲	動作時: 0～45℃、保存時: -50～75℃(結露、氷結なきこと)		
	周囲湿度範囲	動作時・保存時: 5%～95%(結露なきこと)		
	周囲環境	腐食性ガスのないこと		
	耐振動(耐久)	単振動: 10Hz～55Hz、変位0.35mm、各方向20サイクルランダム振動: 20Hz～2000Hz、6.295Grms、各方向30分		
	耐衝撃(耐久)	50G、11ms、のこぎり波パルス、X、Y、Z各方向3回		
	保護等級	IEC 60529 IP65/IP67		
質量	本体のみ	スタンダード照明: 約68g、リング照明: 約100g		
	梱包重量	スタンダード照明: 約174g、リング照明: 約200g(梱包箱含む)		
外形寸法	本体寸法	スタンダード照明: 44.5(W)×44.5(D)×25.4(H)mm リング照明: 56.7(W)×53.5(D)×40.1(H)mm		
	梱包寸法	170(W)×117(D)×86(H)mm		
付属品		はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート		
LED安全規格		IEC 62471-1: 2006リスク免除グループ		
安全規格		EN 55024:2010、EN 55032:2015+AC:2016 FCC Part 15、Subpart B(Class B) UL60950-1 BIS、RCM、KC BSMI		
材質	ケース	アルミダイカスト、アルマイト処理(黒色)		
	読取り窓	アクリル		
ソフトウェア		WebLink		

＊1. 当社の評価基準における読取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。

＊2. 読取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。

＊3. ピッチ角度 スキュー角度 チルト角度




＊4. UL認証定格は、DC24Vです。最大リップル200mV p-p

V430-F


外形寸法

(単位: mm[インチ])


コードリーダー
形V430-F



コードリーダー
形V430-F (リング照明用 光源オプション形V430-AL□Rを付けた場合)





L字型ブラケット (角度調整可能) 形V430-AM0




材質: SUS304
付属品: +ねじ (M3×6) 2個
M3用ワッシャ 2個

以下の付属品は形V430-Fシリーズ
では使用しません。
+ねじ (M2×6) 2個
M2用ワッシャ 2個




カメラマウントブラケット 形V430-AM1




材質: アルミニウム合金
付属品: 六角ねじ (M3×6) 2個



以下の付属品は形V430-Fシリーズ
では使用しません。
六角ねじ (M2×8) 2個



カメラマウントスタンド 形V430-AM2



カメラマウント(上下左右可動) V430-AM3



交換用フロントカバー

形V430-AF10

拡散板

形V430-AF11

偏光板


形V430-AF12

YAGフィルタ

形V430-AF4

ESDセーフカバー

形V430-AF5



ライトアングルミラー


形V430-AF3




材質

ブラケット：アルミニウム


ミラー：ガラス



Ethernetケーブル
 ストレートコネクタ (1m/3m/5m)
 形V430-WE-1M
 形V430-WE-3M
 形V430-WE-5M



Ethernetケーブル
 ライトアングルコネクタ (3m)
 形V430-WELU-3M (上向きライトアングル) *
 形V430-WELD-3M (下向きライトアングル) *



V430-F

I/O (M12) ケーブル
ストレートコネクタ (1m/3m/5m)


形V430-WQ-1M

形V430-WQ-3M

形V430-WQ-5M

ノイズ対策ケーブル


形V430-WQF-1M




I/O (フライングリード) ケーブル
ストレートコネクタ (3m/5m)

形V430-W8-3M


形V430-W8-5M




I/O(フライングリード)ケーブル
 ストレートコネクタ (3m/5m)
 フィルタ付ケーブル
 形V430-W8F-3M
 形V430-W8F-5M



I/O(フライングリード)ケーブル
 上向きライトアングルコネクタ (3m)
 形V430-W8LU-3M




I/O(フライングリード)ケーブル
 上向きライトアングルコネクタ (3m)
 ノイズ対策ケーブル
 形V430-W8LUF-3M




V430-F


I/O(フライングリード)ケーブル
下向きライトアングルコネクタ(3m)
形V430-W8LD-3M






I/O(フライングリード)ケーブル
下向きライトアングルコネクタ(3m)
ノイズ対策ケーブル
形V430-W8LDF-3M




RS-232C- I/O (M12) 2股ケーブル
ストレートコネクタ(2.7m)
形V430-WQR-3M



オムロン製 プログラマブルコントローラ (CS/CJ/NJ)
 接続用RS-232Cケーブル
 形V430-WPLC-2M



キーボードウェッジ- I/O (M12) 2股ケーブル
 ストレートコネクタ (2.7m)
 形V430-WQK-3M



関連マニュアル

マニュアル番号	形式	マニュアル名称
SDNC-745	V320-F、V330-F、V420-F、V430-F	MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fコードリーダー ユーザーズマニュアル

- ・EtherNet/IP/TMIはODVAの商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。
- ・本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社（以下「当社」）の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- ①「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- ②「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- ③「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- ④「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- ⑤「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の不侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- ① 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- ② 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- ③ 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- ④ 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- ① 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
- ② お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- ③ 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- ④ 「当社商品」をご使用の際には、(i) 定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii) 「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii) 利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv) 「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- ⑤ 「当社」はDDoS攻撃（分散型DoS攻撃）、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(i) アンチウイルス保護、(ii) データ入出力、(iii) 紛失データの復元、(iv) 「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v) 「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- ⑥ 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
- (a) 高い安全性が必要とされる用途（例：原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及ぶ用途）
- (b) 高い信頼性が必要な用途（例：ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など）
- (c) 厳しい条件または環境での用途（例：屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など）
- (d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
- ⑦ 上記3. ⑥(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車（二輪車含む。以下同じ）向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないでください。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

- ① 保証期間：ご購入後1年間といたします。（ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。）
- ② 保証内容：故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
- (a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理（ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。）
- (b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
- ③ 保証対象外：故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
- (a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
- (b) 「利用条件等」から外れたご利用
- (c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
- (d) 「当社」以外による改造、修理による場合
- (e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
- (f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
- (g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因（天災等の不可抗力を含む）

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。
「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

製品に関するお問い合わせ先

お客様
相談室

クイック オムロン

0120-919-066

携帯電話の場合、
☎ 055-982-5015 (有料) をご利用ください。

受付時間：9:00～17:00 (土・日・12/31～1/3を除く)

オムロンFAクイックチャット

www.fa.omron.co.jp/contact/tech/chat/

技術相談員にチャットでお問い合わせいただけます。(I-Webメンバー限定)

受付時間：平日9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※受付時間、営業日は変更の可能性がございます。最新情報はリンク先をご確認ください。

その他のお問い合わせ：納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。



オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。緊急時のご購入にもご利用ください。

www.fa.omron.co.jp

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載しており、ご使用上の注意事項等を掲載していない製品も含まれています。
本誌に注意事項等の掲載のない製品につきましては、ユーザーズマニュアル掲載のご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容を必ずお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌にオープン価格の記載がある商品については、標準価格を決めていません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要です。
- 規格認証/適合対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト（www.fa.omron.co.jp）の「規格認証/適合」をご覧ください。

オムロン商品のご寿命は

カタログ番号 SDNC-018T

2024年12月現在

CSM_2_12