



生産終了商品

漏水検知帯/検知帯用ステッカ

形F03-16
形F03-26



推奨代替商品

形F03-16PE
形F03-26PE/-26PEN
形F03-26PES

2001年9月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・推奨代替商品は耐薬品性などが優れています。詳細は次ページを参照ください。
- ・外形寸法が異なります。

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形F03-16PE	×	×	○	×	-	-	-
形F03-26PE/-26PEN	×	×	○	×	-	-	-
形F03-26PES	×	○			-	-	-

○：完全互換
○：ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
×：変更大
—：該当する仕様がありません


外形寸法

生産終了商品

形F03-16
形F03-26


外形寸法

漏水検知帯
形F03-16



注) ↓ は検出電極の露出部を表わしています。

検知帯用ステッカ
形F03-26




推奨代替商品

形F03-16PE
形F03-26PE/-26PEN
形F03-26PES

外形寸法


漏液検知帯
形F03-16PE



注) ↓ は検出電極の露出部を表わしています。


検知帯用ステッカ

形F03-26PE (裏面粘着テープつき)
形F03-26PEN (ビス固定用穴つき)






検知帯用ステッカ

形F03-26PES (裏面粘着テープつき)



注1. ビス固定用穴は形F03-26PENのみに付いています。
注2. 裏面粘着テープは形F03-26PE、形F03-26PESのみに付いています。

取付寸法

生産終了商品 形F03-16 形F03-26	推奨代替商品 形F03-16PE 形F03-26PE/-26PEN 形F03-26PES
取付加工  検知帯ステッカ 形F03-26 漏水検知帯 形F03-16 検知帯用ステッカ 形F03-26の裏面についている粘着テープで漏水検知帯 形F03-16を固定します。 粘着テープ固定のため、漏液の種類によっては漏液時に外れる可能性があります。	取付加工  検知帯ステッカ 形F03-26PE/26PEN 形F03-26PES 漏水検知帯 形F03-16PE ビス穴加工・スタッド溶接用ピッチ (形F03-26PENの場合)  形F03-26PE、形F03-26PESは裏面の粘着テープで漏液検知帯 形F03-16PEを固定します。 (従来通りの固定) 形F03-26PESは形F03-26と幅が同一寸法ですので、従来と同じピッチで取り付けられます。 形F03-26PENは本体にあいているφ3.5穴よりM3ビスまたはM3スタッド等を用いて固定します。ビス固定なので漏液時に外れることはありません。

代替形式一覧

名称	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
漏水検知帯	形F03-16	形F03-16PE	1,100
検知帯用ステッカ	形F03-26	形F03-26PE	1,650
		形F03-26PEN	1,450
		形F03-26PES *	—

* 形F03-26PESは2001年2月発売予定です。

異なる特性比較

項 目		生産終了商品		推奨代替商品	
		漏水検知帯 形F03-16	検知帯用ステッカ 形F03-26	漏液検知帯 形F03-16PE	検知帯用ステッカ 形F03-26PE/-26PEN 形F03-26PES
検知帯 構成材料	絶縁被覆	塩化ビニール	—	ポリエチレン	—
	外装色	クリア (透明)	—	ホホワイト (白色)	—
	電極帯	SUS304	—	SUS316	—
検知帯用 ステッカ 構成材料	ステッカ本体	—	ABS	—	ポリエチレン
	外装色	—	グレー (灰色)	—	ホホワイト (白色)
耐薬品性		次ページ、耐薬品性の項を参照ください。			
納入時の最大長さ		100m (100m以下は加工後出荷)	—	50m (50m以下は加工後出荷)*	—

* 海外分はお問い合わせください。

推奨代替商品の特長と変更点

■ 検知帯の特長・変更点

- ・生産終了商品に比べ耐薬品性に優れています。
- ・検知帯と敷設面のすき間に漏液が残らないように検知帯に突起を設けました。
- ・検知帯が敷設面に密着しないため敷設面と電極露出部が接触しにくくなります。
- ・検出感度向上のため、検知帯内側にも電極露出部を設けました。

■ 検知帯用ステッカの特長・変更点

- ・固定方法を裏面粘着テープ固定用 形F03-26PEと、φ3.5穴による固定用 形F03-26PENの2種類に加え、新たに小型の形F03-26PESを追加しました。
(設置場所の固定側材質等により取り付け方法を選択できます。)

推奨代替商品の検知帯施工上の注意点

- ・形F03-26PENを使用し、設置場所に固定用穴をあける場合は、液漏れ発生時の固定用穴からの2次液漏れが発生しないようスタッド溶接による固定または、パッキンなどによる液漏れ防止等を実施してください。
- ・形F03-26PENは、Cカットの反対側(図の右側)を1ヶ所のみ固定し、カット部より検知帯をスライド挿入することで検知帯をワンタッチ固定することができますが、検知帯脱着の必要性がない場合は、必ず両側固定を実施してください。

構成材料の耐薬品性

- ：まったく、あるいはほとんど影響がない
- ：若干の影響はあるが条件により繰り返し使用に耐える
- ：影響はあるが使用できる(ご使用される場合、検出後は検知帯を速やかに交換してください)
- ：検証できていない

	軟質塩化ビニール (生産終了商品)	ポリエチレン (推奨代替商品)	フッ素樹脂 (参考データ)	SUS304 (生産終了商品)	SUS316 (推奨代替商品)
水					
アセトン		○			
アンモニア	○				
エタノール		○			
塩酸	○				
過酸化水素水	○				
キシレン		○			
シクロヘキサン		○		-	-
トリクロロエチレン		○			
トルエン		○	○	○	○
フェノール		○	○		
ブタノール		○		-	-
フッ酸					
ヘキサン		○		-	-
ベンゼン		○		○	
メタノール		○			
硫酸		○			○
リン酸	○		○	○	○

注) フッ素樹脂は参考です。