



生産終了商品

プログラマブルターミナル

形NT31-ST121(B)-V1

形NT31C-ST141(B)-V1



推奨代替商品

形NT31-ST121(B)-V2

形NT31C-ST141(B)-V2

1999年12月生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

バージョンアップの内容

- CS1のフルエリアアクセスと高速NTリング(115.2kbps)対応
- 演算機能(四則演算論理演算)とインターロック機能を追加
- デバイスマニタ機能
- ガイド文字の大幅強化。複数行表示やON/OFF時切替え可能に。
- 画面の再利用性を大幅向上。NT30/620との互換モードも設定可能

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NT31-ST121(B)-V2							
形NT31C-ST141(B)-V2							

- : 完全互換
- : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
- x : 変更大
- : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品 形NT31-ST121(B)-V1 形NT31C-ST141(B)-V1	推奨代替商品 形NT31-ST121(B)-V2 形NT31C-ST141(B)-V2
外形寸法	外形寸法
外形寸法は同一です	
取付寸法	取付寸法
取付加工寸法は同一です	

生産終了商品



形NT631-ST211(B)-V1
 形NT631C-ST141(B)-V1
 形NT631C-ST151(B)-V1



推奨代替商品

形NT631-ST211(B)-V2
 形NT631C-ST141(B)-V2
 形NT631C-ST151(B)-V2

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

バージョンアップの内容

- CS1のフルエリアアクセスと高速NTリング(115.2kbps)対応
- 演算機能(四則演算論理演算)とインターロック機能を追加
- デバイスマニタ機能
- ガイド文字の大幅強化。
複数行表示やON/OFF時切替え可能に。
- 画面の再利用性を大幅向上。NT30/620との互換モードも設定可能

生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形NT631-ST211(B)-V2							
形NT631C-ST141(B)-V2							
形NT631C-ST151(B)-V2							

○ : 完全互換
 △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 × : 変更大
 □ : 該当する仕様がありません

外形寸法/取付寸法

生産終了商品 形NT631-ST211(B)-V1 形NT631C-ST141(B)-V1 形NT631C-ST151(B)-V1	推奨代替商品 形NT631-ST211(B)-V2 形NT631C-ST141(B)-V2 形NT631C-ST151(B)-V2
外形寸法	外形寸法
外形寸法は同一です	
取付寸法	取付寸法
取付加工寸法は同一です	

代替商品一覧

仕様など	生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(円)
STNモノクロ	形NT31-ST121-V1 形NT31-ST121B-V1	形NT31-ST121-V2 形NT31-ST121B-V2	98,000
STNカラー	形NT31C-ST141-V1 形NT31C-ST141B-V1	形NT31C-ST141-V2 形NT31C-ST141B-V2	123,000
EL	形NT631-ST211-V1 形NT631-ST211B-V1	形NT631-ST211-V2 形NT631-ST211B-V2	348,000
STNカラー	形NT631C-ST141-V1 形NT631C-ST141B-V1	形NT631C-ST141-V2 形NT631C-ST141B-V2	298,000
TFTカラー	形NT631C-ST151-V1 形NT631C-ST151B-V1	形NT631C-ST151-V2 形NT631C-ST151B-V2	398,000