



生産終了商品

TEL回線自動通報装置



形K5L



推奨代替商品

形K5S

2002年3月末生産終了

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

デザインが異なる他は完全に互換します。


生産終了商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形K5S							

: 完全互換
 : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更
 x : 変更大
 : 該当する仕様がありません


外形寸法 / 取付寸法

生産終了商品 形K5L




オプションとして、入出力ケーブルを外部から見えなくするロングカバーを用意しております。

取り付け穴加工寸法




推奨代替商品 形K5S



生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形K5L-A1(AC 100V) 形K5L-A2(AC 200V)	形K5S-A(AC 100/200V)	98,000
形K5L-B1(AC 100V) 形K5L-B2(AC 200V)	形K5S-AD(AC 100/200V)	128,000

端子配置 / 内部接続図



異なる特性比較

項目	形式 生産終了商品 形K5L	推奨代替商品 形K5S
通報先種別	ポケベル、パソコン、電話機	パソコン、電話機、メール通報(形K5S-ADのみ)
入力判定時間	0.1/0.5/1/5/10/20/50/100(秒)	0.2/0.5/1/5/10/20/50/100(秒)
通報先	3ヶ所	5ヶ所
遠隔制御出力	なし	1点(AC 250V 2A、DC 30V 2A)
電源電圧	AC 100VまたはAC 200V	AC 100V、AC 200V 共用
音声通報	固定音声	固定、任意音声

ソケット・保持金具・付属品

生産終了商品 形K5L	推奨代替商品 形K5S
カバー固定ねじ なし	カバー固定ねじ あり