



生産終了商品

ミニパワーリレー



形MY 一部仕様



推奨代替商品

形MYシリーズ

2002年3月末生産終了

生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形MY2 DC30	推奨代替商品はありません	—
形MY2-02 AC50		
形MY2-02-AP DC24	形MY4-02 DC24	985
形MY2-02-AP DC48	形MY4-02 DC48	985
形MY2-02-TU AC100/110	形MY2-02 AC100/110	880
形MY2-02-TU DC12	形MY2-02 DC12	880
形MY2-AP DC24	形MY4 DC24	985
形MY2-AP10 AC200/220	推奨代替商品はありません	—
形MY2-CR-TU AC200/220	形MY2-CR AC200/220	1,510
形MY2-G DC1.05A	推奨代替商品はありません	—
形MY2-G DC100/110		
形MY2EN AC100/110	形MY2N AC100/110	1,040
形MY2F AC12	形MY4F AC12	985
形MY2F AC50	推奨代替商品はありません	—
形MY2F DC1A		
形MY2F-02 DC12		
形MY2F-D DC24	形MY4F DC24	985
形MY2K-02 AC12	推奨代替商品はありません	—
形MY2K-02 AC120		
形MY2K-02 AC6		
形MY2K-02 DC6		
形MY2K-02-CGC DC24		
形MY2K-02-D DC24	形MY2K-02 DC24	4,400
形MY2K-02-US AC120	推奨代替商品はありません	—
形MY2K-02-US DC12		
形MY2K-D DC24	形MY2K DC24	4,400
形MY2K-TU AC100	形MY2K AC100	5,300
形MY2K-TU DC24	形MY2K DC24	4,400
形MY2K-US AC12	推奨代替商品はありません	—
形MY2N AC5		
形MY2N-CR-TU AC110/120	形MY2N-CR AC110/120	1,640
形MY2N-CR-TU AC220/240	形MY2N-CR AC220/240	1,640
形MY2N-D2-13 DC24	推奨代替商品はありません	—
形MY2N-D2-AP10 DC24		
形MY2N-G AC200/220		
形MY2N-TU DC48	形MY2N DC48	1,270
形MY2N-Y AC6	推奨代替商品はありません	—
形MT2Z AC6		
形MY2Z DC3		
形MY2Z-02 DC6		
形MY2Z-CR AC110/120	形MY2Z AC110/120	1,080
形MY2Z-CR AC220/240	形MY2ZN AC220/240	1,240
形MY2ZF AC110/120	推奨代替商品はありません	—

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形MY2ZF DC48	推奨代替商品はありません	—
形MY2ZI DC24	形MY2Z DC24	1,080
形MY2ZN-TU DC100/110	形MY2ZN DC100/110	1,470
形MY3-02 AC6	推奨代替商品はありません	—
形MY3-02-AP DC24		
形MY3-0-3-Y6 DC24		
形MY3-AP DC24	形MY4 DC24	985
形MY3-CR AC110/120	形MY3 AC110/120	950
形MY3-D6 DC100/110	形MY3 DC100/110	950
形MY3-D6 DC24	形MY3 DC24	950
形MY3-G DC12	推奨代替商品はありません	—
形MY3-G DC24		
形MY3-TU AC24	形MY3 AC24	950
形MY3-TU AC200/220	形MY3 AC200/220	950
形MY3F AC12	推奨代替商品はありません	—
形MY3F DC12	形MY4F DC12	985
形MY3F DC48	形MY4F DC48	985
形MY3F DC6	推奨代替商品はありません	—
形MY3F-02 DC12		
形MY3N AC50		
形MY3N AC6		
形MY3N-CR AC110/120	形MY3N AC110/120	1,090
形MY3N-D2 DC48	形MY3N DC48	1,320
形MY3N-D2-TU DC24	形MY3N-D2 DC24	1,520
形MY3N-TU AC200/220	形MY3N AC200/220	1,090
形MY3N-TU DC24	形MY3N DC24	1,320
形MY3S AC100/110	推奨代替商品はありません	—
形MY4 AC125		
形MY4 DC0.2A		
形MY4 DC15		
形MY4 DC34		
形MY4-02-D DC24	形MY4-02 DC24	985
形MY4-02-TU AC100/110	形MY4-02 AC100/110	985
形MY4-CR-TU AC110/120	形MY4-CR AC110/120	1,620
形MY4-G AC24	推奨代替商品はありません	—
形MY4-G DC100/110		
形MY4E AC100/110	形MY4 AC100/110	985
形MY4E-02 AC200/220	形MY4-02 AC200/220	985
形MY4E-02 AC220/240	形MY4-02 AC220/240	985
形MY4E-02 DC12	形MY4-02 DC12	985
形MY4EN AC100/110	形MY4N AC100/110	1,130
形MY4EN DC24	形MY4N DC24	1,360
形MY4F AC12	推奨代替商品はありません	—
形MY4F AC6		
形MY4F DC6		
形MY4F-D DC24	形MY4F DC24	985
形MY4F-G AC100/110	推奨代替商品はありません	—
形MY4F-G AC200/220		
形MY4F-G DC12		

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形MY4H AC115	推奨代替商品はありません	—
形MY4H DC28		
形MY4H DC6		
形MY4H-0 AC100/110		
形MY4H-G DC24		
形MY4N-02 AC200/220	形MY4-02 AC200/220	985
形MY4N-02 DC12	形MY4-02 DC12	985
形MY4N-02 DC100/110	形MY4-02 DC100/110	985
形MY4N-02-CBG AC100/110	推奨代替商品はありません	—
形MY4N-AP10 DC24		
形MY4N-D2-TU DC100/110	形MY4N-D2 DC100/110	1,570
形MY4S AC220/240	形MY4 AC220/240+形PY14-Y1	985+194
形MY4S DC100/110	形MY4 DC100/110+形PY14-Y1	985+194
形MY4Z AC28	推奨代替商品はありません	—
形MY4Z-02 AC50		
形MY4Z-02-CBG AC100/110		
形MY4Z-CBG AC16		
形MY4Z-CBG AC6		
形MY4Z-D-CBG DC12	形MY4Z-CBG DC12	1,950
形MY4Z-D-TU DC100/110	形MY4Z-D DC100/110	1,500
形MY4Z-G AC200/220	推奨代替商品はありません	—
形MY4Z-TU DC100/110	形MY4Z DC100/110	1,300
形MY4Z-TU DC48	形MY4Z DC48	1,300
形MY4Z-TU DC6	形MY4Z DC6	1,560
形MY4ZF AC24.	推奨代替商品はありません	—
形MY4ZF AC100/110		
形MY4ZF AC110/120		
形MY4ZF DC100/110		
形MY4ZF DC15		
形MY4ZF DC48		
形MY4ZF-CBG AC200/220		
形MY4ZH DC6		
形MY4ZH-0 AC100/110		
形MY4ZH-0 AC110/120		
形MY4ZH-0 DC48		
形MY4ZH-CBG AC100/110		
形MY4ZH-G DC12		
形MY4ZN DC28		
形MY4ZN DC5		
形MY4ZN-D2 DC28		
形MY4ZN-TU DC48	形MY4ZN DC48	1,690
形MY4ZS AC24	形MY4Z AC24 + 形PY14-Y1	1,300+194
形MYQ2 AC200/220	推奨代替商品はありません	—
形MYQ2 DC48		
形MYQ2Z DC24.		
形MYQ2ZN-D2 DC24		
形MYQ4 AC24	形MYQ4N AC24	1,480
形MYQ4 AC50	推奨代替商品はありません	—
形MYQ4 AC6	形MYQ4N AC6	1,780

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形MYQ4 DC6	推奨代替商品はありません	—
形MYQ4-02 AC100/110	形MYQ4Z-02 AC100/110	1,510
形MYQ4-02 AC24	推奨代替商品はありません	—
形MYQ4-02 AC6		
形MYQ4-02 DC100/110		
形MYQ4-02 DC12		
形MYQ4-02 DC6		
形MYQ4N AC12	形MYQ4 AC12	1,540
形MYQ4N DC6	推奨代替商品はありません	—
形MYQ4Z AC220/240		
形MYQ4Z AC24		
形MYQ4Z AC50		
形MYQ4Z DC100/110		
形MYQ4Z-02 AC24		
形MYQ4Z-02 DC100/110		
形MYQ4Z-02 DC12		
形MYQ4Z-2 AC200/220		
形MYQ4Z-D DC100/110		
形MYQ4Z-D DC24		
形MYQ4ZN DC12	形MYQ4Z DC12	1,550
形MYQ4ZN DC48	形MYQ4Z DC48	1,410
形MYQ4ZN AC220/240	推奨代替商品はありません	—