



生産終了予定商品

ミニパワーリレー



形MY1シリーズ



推奨代替商品

形MY2シリーズ
形G2Rシリーズ

2003年3月末生産終了予定

生産終了商品と推奨代替商品

| 生産終了予定商品 | 推奨代替商品 | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|
| | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) |
| 形MY1 AC100/110 | 形MY2 AC100/110 | 880 | 形G2R-1-S AC100/(110) | 520 |
| 形MY1 AC110/120 | 形MY2 AC110/120 | 880 | — | — |
| 形MY1 AC12 | 形MY2 AC12 | 880 | 形G2R-1-S AC12 | 520 |
| 形MY1 AC18 | 推奨代替商品はありません | | | |
| 形MY1 AC200/220 | 形MY2 AC200/220 | 880 | 形G2R-1-S AC200/(220) | 635 |
| 形MY1 AC24 | 形MY2 AC24 | 880 | 形G2R-1-S AC24 | 520 |
| 形MY1 AC50 | 形MY2 AC48/50 | 880 | — | — |
| 形MY1 AC6 | 形MY2 AC6 | 880 | — | — |
| 形MY1 DC100/110 | 形MY2 DC100/110 | 880 | 形G2R-1-S DC100 | 485 |
| 形MY1 DC12 | 形MY2 DC12 | 880 | 形G2R-1-S DC12 | 380 |
| 形MY1 DC24 | 形MY2 DC24 | 880 | 形G2R-1-S DC24 | 380 |
| 形MY1 DC48 | 形MY2 DC48 | 880 | 形G2R-1-S DC48 | 380 |
| 形MY1 DC6 | 形MY2 DC6 | 880 | 形G2R-1-S DC6 | 380 |
| 形MY1-02 AC100/110 | 形MY2-02 AC100/110 | 880 | 形G2R-1 AC100/(110) | 495 |
| 形MY1-02 AC200/220 | 形MY2-02 AC200/220 | 880 | 形G2R-1 AC200/(220) | 605 |
| 形MY1-02 AC220/240 | 形MY2-02 AC220/240 | 880 | — | — |
| 形MY1-02 AC24 | 形MY2-02 AC24 | 880 | 形G2R-1 AC24 | 495 |
| 形MY1-02 DC1.2A | 推奨代替商品はありません | | | |
| 形MY1-02 DC100/110 | 形MY2-02 DC100/110 | 880 | 形G2R-1 DC100 | 465 |
| 形MY1-02 DC12 | 形MY2-02 DC12 | 880 | 形G2R-1 DC12 | 355 |
| 形MY1-02 DC24 | 形MY2-02 DC24 | 880 | 形G2R-1 DC24 | 355 |
| 形MY1-02 DC48 | 形MY2-02 DC48 | 880 | 形G2R-1 DC48 | 355 |
| 形MY1-CR AC100/110 | 形MY2-CR AC100/110 | 1,510 | — | — |
| 形MY1-CR AC110/120 | 形MY2-CR AC110/120 | 1,510 | — | — |
| 形MY1-CR AC200/220 | 形MY2-CR AC200/220 | 1,510 | — | — |
| 形MY1-D DC100/110. | 形MY2-D DC100/110 | 1,080 | 形G2R-1-SD DC100 | 595 |
| 形MY1-D DC12 | 形MY2-D DC12 | 1,080 | 形G2R-1-SD DC12 | 485 |
| 形MY1-D DC24 | 形MY2-D DC24 | 1,080 | 形G2R-1-SD DC24 | 485 |
| 形MY1F AC100/110 | 形MY2F AC100/110 | 880 | 形G2R-1-T AC100/(110) | 520 |
| 形MY1F AC110/120 | 形MY2F AC110/120 | 880 | — | — |
| 形MY1F AC12. | 形MY2F AC12. | お問い合わせください | 形G2R-1-T AC12 | 520 |
| 形MY1F AC200/220 | 形MY2F AC200/220 | 880 | 形G2R-1-T AC200/(220) | 625 |
| 形MY1F AC220/240 | 形MY2F AC220/240 | 880 | — | — |
| 形MY1F DC100/110 | 形MY2F DC100/110 | 880 | 形G2R-1-T DC100 | 485 |
| 形MY1F DC12 | 形MY2F DC12 | 880 | 形G2R-1-T DC12 | 380 |
| 形MY1F DC24 | 形MY2F DC24 | 880 | 形G2R-1-T DC24 | 380 |
| 形MY1F DC48 | 形MY2F DC48 | 880 | 形G2R-1-T DC48 | 380 |
| 形MY1F DC6 | 形MY2F DC6 | 1,060 | 形G2R-1-T DC6 | 380 |
| 形MY1-G AC100 | 推奨代替商品はありません | | | |
| 形MY1-G AC100/110 | | | | |
| 形MY1-G AC200/220 | | | | |
| 形MY1-G DC100/110 | | | | |

| 生産終了予定商品 | 推奨代替商品 | | | |
|-------------------|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) |
| 形MY1-G DC24 | 推奨代替商品はありません | | | |
| 形MY1-G DC48 | | | | |
| 形MY1N AC100/110 | 形MY2N AC100/110 | 1,040 | 形G2R-1-SN AC100/(110) | 650 |
| 形MY1N AC200/220 | 形MY2N AC200/220 | 1,040 | 形G2R-1-SN AC200/(220) | 755 |
| 形MY1N AC24 | 形MY2N AC24 | 1,040 | 形G2R-1-SN AC24 | 650 |
| 形MY1N DC12 | 形MY2N DC12 | 1,270 | 形G2R-1-SN DC12 | 520 |
| 形MY1N DC24 | 形MY2N DC24 | 1,270 | 形G2R-1-SN DC24 | 520 |
| 形MY1N-D2 DC24 | 形MY2N-D2 DC24 | 1,460 | 形G2R-1-SND DC24 | 635 |
| 形MY1N-D2 DC48 | 形MY2N-D2 DC48 | 1,460 | 形G2R-1-SND DC48 | 635 |
| 形MY1-TU AC200/220 | 推奨代替商品はありません | | | |

推奨代替品をご使用の場合は、製品仕様(性能、端子配置、適用ソケットなど)を充分にご確認ください。