



# 生産終了予定商品

デジタル指示温度調節器



形E5AX(基本タイプ)



# 推奨代替商品

形E5AK

## 2003年3月末生産終了予定

### 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点








- ・ 内部スイッチ設定がソフトパラメータ設定になります。
- ・ 通信および伝送機能付の接続端子はすべて端子台方式となります。
- ・ 電流出力ユニット 形E53-Cをご使用の場合は、形E53-C3に変更が必要です。
- ・ SPシフト入力機能はマルチSP機能での代替となります。
- ・ BCD通信タイプは代替品がありませんので、シリアル通信での置換をお願いします。
- ・ 密着取付はできません。

### 生産終了商品との相違点

形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形E5AK	×			×			

○ : 完全互換  
 △ : ほとんど変更ありません / 相似性の高い変更  
 × : 変更大  
 □ : 該当する仕様がありません

### 外形寸法 / 取付寸法

生産終了予定商品 形E5AX(基本タイプ)	推奨代替商品 形E5AK
  <p>取り付けねじ</p>	 
<p>取り付け加工寸法</p>   $L = (96N - 3.5) \pm \frac{1}{0}$ <p>(N個横密着取り付けのとき)</p> <p>注1. 取り付けパネルの板厚は1~8mmが適当です。          注2. 密着取り付けが可能です。(ただし横方向のみ)</p>	<p>取り付け加工寸法</p> <p>単位: mm</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 取り付けパネル厚は1~8mmです。</li> <li>・ 上下左右とも密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)</li> </ul>


生産終了商品と代替推奨商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格( ¥ )
形E5AX-A	形E5AK-AA2B	40,000
形E5AX-AF	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AX-AF-X	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AX-AH	形E5AK-AA2B	40,000
形E5AX-AHF	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AX-AHF-X	形E5AK-AA2FB	46,000
形E5AX-A01	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AX-A02	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AX-A02-X	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AX-A03	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AX-A03-X	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AX-A20 *	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AX-AH01	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AX-AH02	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AX-AH02-X	形E5AK-AA202FB	56,000
形E5AX-AH03	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AX-AH03-X	形E5AK-AA203FB	56,000
形E5AX-AH20 *	形E5AK-AA201FB	56,000
形E5AX-NA	形E5AK-AA2B	40,000

\* BCD通信タイプについては、代替機種例としてRS-232Cタイプを記述しておりますが、接続する上位ホストに合わせてご検討ください。


端子配置 / 内部接続

生産終了予定商品  
形E5AX(基本タイプ)



端子配置 / 内部接続

推奨代替商品  
形E5AK



異なる特性比較

項目	形式	生産終了予定商品 形E5AX(基本タイプ)	推奨代替商品 形E5AK
消費電力		AC100-240V 約15VA AC24V 約11VA DC24V 約7W	AC100-240V 約16VA AC24V 約12VA DC24V 約8W
ケース色		ライトグレー(マンセル 5Y7/1)	ブラック(マンセル N1.5)

ソケット・保持金具・付属品

	生産終了予定商品 形E5AX(基本タイプ)	推奨代替商品 形E5AK
	取り付け金具(付属)	取り付け金具(付属)