



生産終了予定商品

光電センサ



形E3N2シリーズ





推奨代替商品

推奨代替商品はありません

2003年3月末生産終了予定

外形寸法

生産終了予定商品 形E3N2シリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません
ヨコ形  タテ形 	推奨代替商品 推奨代替商品はありません

外形寸法

生産終了予定商品 形E3N2シリーズ	推奨代替商品 推奨代替商品はありません
反射板 (付属) 形E39-R2 取付金具 (付属) 形E39-L32 取付金具 (別売) 形E39-L8	推奨代替商品はありません

生産終了商品と推奨代替商品

●センサ本体

生産終了予定商品		推奨代替商品
商品コード	形式	
E3N21001B	形E3N2-50B44-US	推奨代替商品はありません
E3N21002M	形E3N2-50E44-US	
E3N21003R	形E3N2-50Y44B-US	
E3N21004G	形E3N2-50B4-US	
E3N21005E	形E3N2-R5B44-US	
E3N21006C	形E3N2-R5E44-US	
E3N21007A	形E3N2-R5Y44B-US	
E3N21008M	形E3N2-R5B4-US	
E3N21009H	形E3N2-D2B44-US	
E3N21010A	形E3N2-D2E44-US	
E3N21011M	形E3N2-D2Y44B-US	
E3N21012H	形E3N2-D2B4-US	
E3N21013F	形E3N2-50L4-US	
E3N21014D	形E3N2-50DB44-US	
E3N21015B	形E3N2-50DE44-US	
E3N21016M	形E3N2-50DB4-US	
E3N21017R	形E3N2-50LY4-US	
E3N21018G	形E3N2-50DY44B-US	
E3N21019E	形E3N2-D2Y4B-US	
E3N21020R	形E3N2-D2E4-US	
E3N21021G	形E3N2-R5E4-US	
E3N21022E	形E3N2-R5Y4B-US	
E3N21023C	形E3N2-50E4-US	
E3N21024A	形E3N2-50Y4B-US	
E3N21025M	形E3N2-50DE4-US	
E3N21026H	形E3N2-50L-US	
E3N21027F	形E3N2-50DY4B-US	
E3N21028D	形E3N2-50LY4B-US	

●タイマユニット

生産終了予定商品		推奨代替商品
商品コード	形式	
E39 1132D	形E39-TN22	推奨代替商品はありません
E39 1133B	形E39-TN32	
E39 1134M	形E39-TN42	
E39 1135R	形E39-TN52	
E39 1136G	形E39-TN62	

参 考

仕様に応じての近似した代替商品は以下のとおりです。

ACタイプ

交流2線式 ⇨ 交流2線式には推奨代替商品はありませんが、交流電源品としては形E3JM-E3Gがあります。

DCタイプ

透過形 50m ⇨ 50mには代替がありませんが、30mには形E3S-Cがあります。

回帰反射形 5m ⇨ 10mに形E3G-Rがあります。

拡散反射形 2m ⇨ 形E3G-Lに距離設定形 2mがあります。

制御出力

ACタイプ

交流2線式 ⇨ 推奨代替商品はありません。

DCタイプ

200mA Max. ⇨ 形E3S-Cおよび形E3Gは100mA Max